

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル  
株式会社 ルネサス テクノロジ  
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-A128A/J	Rev.	第1版
題名	E10A-USB エミュレータ SH7290 ご使用時の不具合について		情報分類	技術情報	
適用製品	型名：HS0005KCU01H HS0005KCU02H	対象ロット等 ソフトウェアバージョン V1.0.00 ~ V.1.09 Release 00	関連資料	SuperH™ファミリ用E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル (RJJ10B0056-0300H Rev3.00) SH7290 ご使用時の補足説明 (RJJ10B0057-0100H Rev1.00)	

E10A-USB エミュレータを『SH-Mobile デバイスグループ』の『SH7290』を選択してご使用される場合、下記の不具合があります。

## [不具合内容]

- 外部フラッシュメモリへのダウンロード機能使用時、エラーとなり正常に動作しないことがあります。
- メモリ操作開始アドレスと終了アドレスの差分が H' 68 以上の範囲で下記操作を行った場合、エラーとなり正常に動作しないことがあります。
  - ウインドウ操作
    - [メモリ]メニュー：検索、コピー、保存  
([メモリ]ウインドウを開く操作は該当しません)
  - コマンド操作
    - MEMORY\_DISPLAY コマンド, MEMORY\_MOVE コマンド, FILE\_SAVE コマンド, FILE\_VERIFY コマンド

## [制限事項]

- 外部フラッシュメモリへのダウンロード機能は、ご使用になれません。
- 該当メモリ操作をされる場合は、メモリ操作開始アドレスと終了アドレスの差分を H' 68 未満 (BYTE アクセス時) に指定してください。  
WORD アクセス時は、H' 66 未満、LONG アクセス時は、H' 64 未満としてください。
- メモリ内容参照時、参照開始アドレスと終了アドレスとの差分が H' 68 (BYTE アクセス時) 以上となる場合は、MEMORY\_DISPLAY コマンドではなく、[メモリ]ウインドウをご使用ください。  
WORD アクセス時は、H' 66 以上、LONG アクセス時は、H' 64 以上となる場合、同様に MEMORY\_DISPLAY コマンドではなく、[メモリ]ウインドウをご使用ください。

## [対応策]

不具合対策版の E10A-USB エミュレータソフトウェア (V.1.10 Release 00) をご使用ください。

(2005年2月21日 Web 掲載)

下記 Web アドレスよりダウンロードし、ご使用ください。

[http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/emulator/e10a\\_usb/shm.html](http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/emulator/e10a_usb/shm.html)

以上