

瑞萨半导体（北京）有限公司
废水污染物（COD、氨氮）每日检测结果公示

序号	月别	日期	氨氮 （法规值≤45）	COD （法规值≤500）	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
1	2018/1月	2018/1/1	16.7	154	合格
2		2018/1/2	20.5	220	合格
3		2018/1/3	24.3	215	合格
4		2018/1/4	25.5	230	合格
5		2018/1/5	25.6	214	合格
6		2018/1/6	18.8	196	合格
7		2018/1/7	16.5	203	合格
8		2018/1/8	19.3	178	合格
9		2018/1/9	22.7	223	合格
10		2018/1/10	21.3	319	合格
11		2018/1/11	22.5	250	合格
12		2018/1/12	19.5	236	合格
13		2018/1/13	25.5	318	合格
14		2018/1/14	18.8	202	合格
15		2018/1/15	19.1	215	合格
16		2018/1/16	23.3	197	合格
17		2018/1/17	17.4	241	合格
18		2018/1/18	22.3	216	合格
19		2018/1/19	18.4	231	合格
20		2018/1/20	23.1	179	合格
21		2018/1/21	21.5	245	合格
22		2018/1/22	15.6	238	合格
23		2018/1/23	20.2	213	合格
24		2018/1/24	14.4	229	合格
25		2018/1/25	16.2	251	合格
26		2018/1/26	18.1	238	合格
27		2018/1/27	19.2	150	合格
28		2018/1/28	20.3	137	合格
29		2018/1/29	24.5	205	合格
30		2018/1/30	21.3	194	合格
31		2018/1/31	17.4	167	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
32	2018/2月	2018/2/1	23.7	226	合格
33		2018/2/2	21.6	207	合格
34		2018/2/3	17.6	216	合格
35		2018/2/4	17.6	171	合格
36		2018/2/5	21.7	266	合格
37		2018/2/6	19.5	215	合格
38		2018/2/7	27.4	210	合格
39		2018/2/8	15.2	267	合格
40		2018/2/9	27.7	284	合格
41		2018/2/10	22.4	142	合格
42		2018/2/11	17.9	183	合格
43		2018/2/12	22.9	243	合格
44		2018/2/13	19.3	204	合格
45		2018/2/14	18.7	231	合格
46		2018/2/15	停产	停产	——
47		2018/2/16	停产	停产	——
48		2018/2/17	停产	停产	——
49		2018/2/18	停产	停产	——
50		2018/2/19	停产	停产	——
51		2018/2/20	16.7	298	合格
52		2018/2/21	25.8	173	合格
53		2018/2/22	18.1	209	合格
54		2018/2/23	22.3	234	合格
55		2018/2/24	24.8	198	合格
56		2018/2/25	23	169	合格
57		2018/2/26	17.8	177	合格
58		2018/2/27	20.3	243	合格
59		2018/2/28	25.5	304	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
60	2018/3月	2018/3/1	19.6	220	合格
61		2018/3/2	20	308	合格
62		2018/3/3	16.8	184	合格
63		2018/3/4	21.6	193	合格
64		2018/3/5	20.1	224	合格
65		2018/3/6	20.9	220	合格
66		2018/3/7	27.5	276	合格
67		2018/3/8	27.3	160	合格
68		2018/3/9	27.6	308	合格
69		2018/3/10	27.4	257	合格
70		2018/3/11	20	186	合格
71		2018/3/12	17.5	197	合格
72		2018/3/13	19.6	258	合格
73		2018/3/14	25.3	258	合格
74		2018/3/15	35	253	合格
75		2018/3/16	26.5	228	合格
76		2018/3/17	26.1	159	合格
77		2018/3/18	33.6	173	合格
78		2018/3/19	27.1	274	合格
79		2018/3/20	27.5	200	合格
80		2018/3/21	21.7	186	合格
81		2018/3/22	25.1	230	合格
82		2018/3/23	19.8	218	合格
83		2018/3/24	21.5	224	合格
84		2018/3/25	28	176	合格
85		2018/3/26	23.7	286	合格
86		2018/3/27	25.4	167	合格
87		2018/3/28	26.1	182	合格
88		2018/3/29	25.1	189	合格
89		2018/3/30	25.5	202	合格
90		2018/3/31	24.2	176	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
91	2018/4月	2018/4/1	23.2	166	合格
92		2018/4/2	25.1	201	合格
93		2018/4/3	19.2	278	合格
94		2018/4/4	26.7	174	合格
95		2018/4/5	20.8	132	合格
96		2018/4/6	24	142	合格
97		2018/4/7	13.7	126	合格
98		2018/4/8	18.4	151	合格
99		2018/4/9	17.9	166	合格
100		2018/4/10	15.7	139	合格
101		2018/4/11	34.4	241	合格
102		2018/4/12	18.2	257	合格
103		2018/4/13	18.9	174	合格
104		2018/4/14	31	197	合格
105		2018/4/15	25	135	合格
106		2018/4/16	23.4	197	合格
107		2018/4/17	28.5	368	合格
108		2018/4/18	14.9	263	合格
109		2018/4/19	19.3	199	合格
110		2018/4/20	26.4	178	合格
111		2018/4/21	24.5	185	合格
112		2018/4/22	211	25.9	合格
113		2018/4/23	24.7	191	合格
114		2018/4/24	30	347	合格
115		2018/4/25	22.7	175	合格
116		2018/4/26	24.2	162	合格
117		2018/4/27	30	314	合格
118		2018/4/28	19.2	181	合格
119		2018/4/29	停产	停产	合格
120		2018/4/30	停产	停产	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
121	2018/5月	2018/5/1	停产	停产	合格
122		2018/5/2	27.6	205	合格
123		2018/5/3	20.8	172	合格
124		2018/5/4	24.6	169	合格
125		2018/5/5	25.3	104	合格
126		2018/5/6	20.9	142	合格
127		2018/5/7	20.7	182	合格
128		2018/5/8	28.7	202	合格
129		2018/5/9	25.1	111	合格
130		2018/5/10	19.4	160	合格
131		2018/5/11	27.5	201	合格
132		2018/5/12	32.4	312	合格
133		2018/5/13	24.3	113	合格
134		2018/5/14	25.2	196	合格
135		2018/5/15	36.9	211	合格
136		2018/5/16	21.4	214	合格
137		2018/5/17	15.9	105	合格
138		2018/5/18	24.1	224	合格
139		2018/5/19	25.4	217	合格
140		2018/5/20	28.4	221	合格
141		2018/5/21	28.2	234	合格
142		2018/5/22	25.2	180	合格
143		2018/5/23	20.5	179	合格
144		2018/5/24	20.4	190	合格
145		2018/5/25	18.6	226	合格
146		2018/5/26	19.5	191	合格
147		2018/5/27	21.5	176	合格
148		2018/5/28	18.3	235	合格
149		2018/5/29	20.7	205	合格
150		2018/5/30	21.3	195	合格
151		2018/5/31	28.2	202	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
152	2018/6月	2018/6/1	29.7	256	合格
153		2018/6/2	26.7	237	合格
154		2018/6/3	18.6	108	合格
155		2018/6/4	28.9	270	合格
156		2018/6/5	30.4	224	合格
157		2018/6/6	18.3	146	合格
158		2018/6/7	17.7	321	合格
159		2018/6/8	20.2	228	合格
160		2018/6/9	18.9	187	合格
161		2018/6/10	17.9	192	合格
162		2018/6/11	21.7	242	合格
163		2018/6/12	26.6	166	合格
164		2018/6/13	16.6	187	合格
165		2018/6/14	22.8	241	合格
166		2018/6/15	21.7	175	合格
167		2018/6/16	15.3	103	合格
168		2018/6/17	15.8	125	合格
169		2018/6/18	15.5	135	合格
170		2018/6/19	32.3	274	合格
171		2018/6/20	19.2	185	合格
172		2018/6/21	31.4	267	合格
173		2018/6/22	16.9	156	合格
174		2018/6/23	17.6	283	合格
175		2018/6/24	24	146	合格
176		2018/6/25	34	262	合格
177		2018/6/26	18.4	164	合格
178		2018/6/27	21.4	170	合格
179		2018/6/28	26.9	243	合格
180		2018/6/29	37.6	371	合格
181		2018/6/30	20.7	202	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
182	2018/7月	2018/7/1	17.6	205	合格
183		2018/7/2	停产	停产	——
184		2018/7/3	停产	停产	——
185		2018/7/4	停产	停产	——
186		2018/7/5	停产	停产	——
187		2018/7/6	33.7	261	合格
188		2018/7/7	22.5	235	合格
189		2018/7/8	17.7	195	合格
190		2018/7/9	19.5	209	合格
191		2018/7/10	21.6	259	合格
192		2018/7/11	17.5	167	合格
193		2018/7/12	26.8	292	合格
194		2018/7/13	25	184	合格
195		2018/7/14	32.2	197	合格
196		2018/7/15	21.6	201	合格
197		2018/7/16	28.9	133	合格
198		2018/7/17	19.6	174	合格
199		2018/7/18	28.3	181	合格
200		2018/7/19	19.5	215	合格
201		2018/7/20	15.6	223	合格
202		2018/7/21	8	89	合格
203		2018/7/22	18.5	172	合格
204		2018/7/23	15.6	169	合格
205		2018/7/24	14.6	138	合格
206		2018/7/25	16.2	177	合格
207		2018/7/26	21.6	189	合格
208		2018/7/27	19.3	169	合格
209		2018/7/28	14.5	135	合格
210		2018/7/29	17.1	190	合格
211		2018/7/30	23.5	131	合格
212		2018/7/31	21.3	146	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
213	2018/8月	2018/8/1	22	111	合格
214		2018/8/2	12. 7	238	合格
215		2018/8/3	14. 7	232	合格
216		2018/8/4	12. 3	216	合格
217		2018/8/5	20. 5	267	合格
218		2018/8/6	35. 5	218	合格
219		2018/8/7	24. 9	255	合格
220		2018/8/8	13. 7	106	合格
221		2018/8/9	16. 7	128	合格
222		2018/8/10	11. 4	210	合格
223		2018/8/11	14. 1	160	合格
224		2018/8/12	28. 1	106	合格
225		2018/8/13	10. 6	176	合格
226		2018/8/14	14. 7	242	合格
227		2018/8/15	24. 2	340	合格
228		2018/8/16	16. 6	138	合格
229		2018/8/17	17. 8	145	合格
230		2018/8/18	24. 5	180	合格
231		2018/8/19	15. 3	253	合格
232		2018/8/20	13. 4	394	合格
233		2018/8/21	10. 9	146	合格
234		2018/8/22	20. 8	183	合格
235		2018/8/23	10. 8	214	合格
236		2018/8/24	15. 8	192	合格
237		2018/8/25	14	143	合格
238		2018/8/26	15. 8	158	合格
239		2018/8/27	12. 3	193	合格
240		2018/8/28	14. 3	218	合格
241		2018/8/29	17. 6	164	合格
242		2018/8/30	17. 8	216	合格
243		2018/8/31	34. 5	208	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
244	2018/9月	2018/9/1	23.7	152	合格
245		2018/9/2	停产	停产	——
246		2018/9/3	停产	停产	——
247		2018/9/4	停产	停产	——
248		2018/9/5	停产	停产	——
249		2018/9/6	停产	停产	——
250		2018/9/7	停产	停产	——
251		2018/9/8	21	122	合格
252		2018/9/9	26.2	242	合格
253		2018/9/10	24.2	154	合格
254		2018/9/11	21.9	192	合格
255		2018/9/12	24.1	197	合格
256		2018/9/13	19.9	163	合格
257		2018/9/14	31.4	180	合格
258		2018/9/15	29.6	345	合格
259		2018/9/16	27.8	134	合格
260		2018/9/17	30.5	385	合格
261		2018/9/18	20.1	181	合格
262		2018/9/19	19.9	317	合格
263		2018/9/20	25.9	401	合格
264		2018/9/21	18.9	194	合格
265		2018/9/22	13.7	122	合格
266		2018/9/23	30.4	110	合格
267		2018/9/24	停产	停产	——
268		2018/9/25	22.5	170	合格
269		2018/9/26	20.3	107	合格
270		2018/9/27	17.8	278	合格
271		2018/9/28	20.6	170	合格
272		2018/9/29	26.1	211	合格
273		2018/9/30	停产	停产	——

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
274	2018/10月	2018/10/1	停产	停产	——
275		2018/10/2	停产	停产	——
276		2018/10/3	停产	停产	——
277		2018/10/4	停产	停产	——
278		2018/10/5	停产	停产	——
279		2018/10/6	停产	停产	——
280		2018/10/7	停产	停产	——
281		2018/10/8	14.8	171	合格
282		2018/10/9	32.9	249	合格
283		2018/10/10	20.5	387	合格
284		2018/10/11	22.7	276	合格
285		2018/10/12	25.3	284	合格
286		2018/10/13	17.2	277	合格
287		2018/10/14	16.4	259	合格
288		2018/10/15	26.3	402	合格
289		2018/10/16	19.4	341	合格
290		2018/10/17	23.9	331	合格
291		2018/10/18	15.2	152	合格
292		2018/10/19	21.3	155	合格
293		2018/10/20	23.2	315	合格
294		2018/10/21	18.8	168	合格
295		2018/10/22	18.8	168	合格
296		2018/10/23	14.5	130	合格
297		2018/10/24	7.75	151	合格
298		2018/10/25	20.5	296	合格
299		2018/10/26	20.5	296	合格
300		2018/10/27	15.2	260	合格
301		2018/10/28	20.8	213	合格
302		2018/10/29	停产	停产	合格
303		2018/10/30	停产	停产	合格
304		2018/10/31	停产	停产	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
305	2018/11月	2018/11/1	停产	停产	合格
306		2018/11/2	停产	停产	合格
307		2018/11/3	停产	停产	合格
308		2018/11/4	25	167	合格
309		2018/11/5	14.5	62	合格
310		2018/11/6	16.4	369	合格
311		2018/11/7	17.8	243	合格
312		2018/11/8	17.1	284	合格
313		2018/11/9	17.5	385	合格
314		2018/11/10	23.2	266	合格
315		2018/11/11	14.6	344	合格
316		2018/11/12	21.5	221	合格
317		2018/11/13	22.1	175	合格
318		2018/11/14	22.3	255	合格
319		2018/11/15	13.9	207	合格
320		2018/11/16	16.9	219	合格
321		2018/11/17	18.9	166	合格
322		2018/11/18	15.1	135	合格
323		2018/11/19	20.4	266	合格
324		2018/11/20	14.6	405	合格
325		2018/11/21	19.1	358	合格
326		2018/11/22	20	348	合格
327		2018/11/23	27.3	174	合格
328		2018/11/24	19.9	180	合格
329		2018/11/25	18.8	333	合格
330		2018/11/26	16.4	407	合格
331		2018/11/27	23.9	331	合格
332		2018/11/28	26.7	181	合格
333		2018/11/29	17.9	235	合格
334		2018/11/30	16.3	312	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
335	2018/12月	2018/12/1	16.9	319	合格
336		2018/12/2	停产	停产	合格
337		2018/12/3	停产	停产	合格
338		2018/12/4	停产	停产	合格
339		2018/12/5	停产	停产	合格
340		2018/12/6	停产	停产	合格
341		2018/12/7	停产	停产	合格
342		2018/12/8	17.4	237	合格
343		2018/12/9	12.6	247	合格
344		2018/12/10	15.7	239	合格
345		2018/12/11	15.4	150	合格
346		2018/12/12	18.4	225	合格
347		2018/12/13	16.8	362	合格
348		2018/12/14	17.7	393	合格
349		2018/12/15	23.5	351	合格
350		2018/12/16	27.6	384	合格
351		2018/12/17	17.5	186	合格
352		2018/12/18	21.4	204	合格
353		2018/12/19	34.5	272	合格
354		2018/12/20	27.6	258	合格
355		2018/12/21	21.9	136	合格
356		2018/12/22	17.4	115	合格
357		2018/12/23	20.4	181	合格
358		2018/12/24	14.8	336	合格
359		2018/12/25	15.2	364	合格
360		2018/12/26	14.2	364	合格
361		2018/12/27	19.9	381	合格
362		2018/12/28	18.2	402	合格
363		2018/12/29	21.3	349	合格
364		2018/12/30	停产	停产	合格
365		2018/12/31	停产	停产	合格
366		2019/1/1	停产	停产	合格

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
367	2019/1月	2019/1/2	停产	停产	合格
368		2019/1/3	停产	停产	合格
369		2019/1/4	停产	停产	合格
370		2019/1/5	停产	停产	合格
371		2019/1/6	停产	停产	合格
372		2019/1/7			
373		2019/1/8			
374		2019/1/9			
375		2019/1/10			
376		2019/1/11			
377		2019/1/12			
378		2019/1/13			
379		2019/1/14			
380		2019/1/15			
381		2019/1/16			
382		2019/1/17			
383		2019/1/18			
384		2019/1/19			
385		2019/1/20			
386		2019/1/21			
387		2019/1/22			
388		2019/1/23			

序号	月别	日期	氨氮 (法规值≤45)	COD (法规值≤500)	判定
		xxxx/x/x	检测值	检测值	
389		2019/1/24			
390		2019/1/25			
391		2019/1/26			
392		2019/1/27			
393		2019/1/28			
394		2019/1/29			
395		2019/1/30			
396		2019/1/31			