

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル  
株式会社 ルネサス テクノロジー  
問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>  
E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-450-A011A/J	Rev.	第1版
題名	4501/4502/4506/4507/4508/4509 グループ データシート(英語版)および納入規格(英語版)の電気的特性(電源電流、A/D 動作電流)の誤記訂正について		情報分類	技術情報	
適用製品	4501 グループ / 4502 グループ 4506 グループ / 4507 グループ 4508 グループ / 4509 グループ	対象ロット等	関連資料	4501 グループ / 4502 グループ 4506 グループ / 4507 グループ 4508 グループ / 4509 グループ データシート、納入規格	

上記製品の英語版のデータシートおよび納入規格におきまして、電源電流特性(IDD)および A/D 動作電流(IADD)の注釈部分に誤記がありましたので、ご連絡致します。

## 1. 対象となる英語版のデータシート、納入規格

グループ	型名	データシート	納入規格(Customer's Std. Spec.)
4501 Group	M34501E4FP M34501M2-XXXFP M34501M4-XXXFP	4501 Group Datasheet (REJ03B0104-0301)	GNOK-M34501E4FP-00 GNOK-M34501M2-XXXFP-00 GNOK-M34501M4-XXXFP-00
4502 Group	M34502E4FP M34502M2-XXXFP M34502M4-XXXFP	4502 Group Datasheet (REJ03B0105-0301)	GNOK-M34502E4FP-00 GNOK-M34502M2-XXXFP-00 GNOK-M34502M4-XXXFP-00
4506 Group	M34506E4FP M34506M2-XXXFP M34506M4-XXXFP	4506 Group Datasheet (REJ03B0106-0301)	GNOK-M34506E4FP-00 GNOK-M34506M2-XXXFP-00 GNOK-M34506M4-XXXFP-00
4507 Group	M34507E4FP M34507M2-XXXFP M34507M4-XXXFP	4507 Group Datasheet (REJ03B0107-0301)	GNOK-M34507E4FP-00 GNOK-M34507M2-XXXFP-00 GNOK-M34507M4-XXXFP-00
4508 Group	M34508G4FP M34508G4GP M34508G4-XXXFP M34508G4-XXXGP M34508G4HFP M34508G4HGP M34508G4H-XXXFP M34508G4H-XXXGP	4508 Group Datasheet (REJ03B0148-0102)	GNOK-M34508G4FP-00 GNOK-M34508G4GP-00 GNOK-M34508G4-XXXFP-00 GNOK-M34508G4-XXXGP-00 GNOK-M34508G4HFP-00 GNOK-M34508G4HGP-00 GNOK-M34508G4H-XXXFP-00 GNOK-M34508G4H-XXXGP-00
4509 Group	M34509G4FP M34509G4-XXXFP M34509G4HFP M34509G4H-XXXFP	4509 Group Datasheet (REJ03B0147-0102)	GNOK-M34509G4FP-00 GNOK-M34509G4-XXXFP-00 GNOK-M34509G4HFP-00 GNOK-M34509G4H-XXXFP-00

## 2. 訂正箇所・内容

下記のとおり、電源電流(IDD)および A/D 動作電流(IADD)の注釈部分を訂正致します。

なお、今回の訂正は英語版のデータシートおよび納入規格の誤記訂正であり、日本語版のデータシートおよび納入規格に関しては変更ありません。

### 訂正前 (誤)

- Electrical characteristics "IDD"

Notes 1: When the A/D converter is used, the A/D operation current (IADD) is included.

- A/D converter characteristics "IADD"

Notes 1: When the A/D converter is used, the IADD is included to IDD.

↓

### 訂正後 (正)

- Electrical characteristics "IDD"

Notes 1: When the A/D converter is used, the A/D operation current (IADD) is added.

- A/D converter characteristics "IADD"

Notes 1: When the A/D converter is used, the IADD is added to IDD.

以上