

ルネサス リアルタイムOS製品の 契約形態・発注型名・価格変更のお知らせ

ルネサス リアルタイムOS製品の契約形態・発注型名・価格を2004年4月1日から変更いたします。

関連情報 データシートサイト「MRシリーズOSの契約について」

1. 該当製品

M32Rファミリ用 :

M3T-MR32RK, M3T-MR32RS

M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用 :

M3T-MR308K, M3T-MR308S

M16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ用 :

M3T-MR30K, M3T-MR30S

SuperHファミリ

SH-4, SH-4Aグループ用 : HI7750/4

SH-3, SH3-DSP, SH-4AL-DSPグループ用 : HI7700/4

SH-1, SH-2, SH2-DSPグループ用 : HI7000/4

SH7052, SH7053, SH7054, SH7055グループ用 : Ho7055

SH7058グループ用 : Ho7058

SH7047グループ用 : Ho7047

H8SXファミリ用 :

HI1000/4

H8S/2000シリーズ用 :

HI2000/3

H8S/2000シリーズ

H8S/2623, H8S/2626, H8S/2646グループ用 : Ho2623

H8S/2636グループ用 : Ho2636

2. 契約形態

該当製品の契約形態を次のとおりに変更いたします。

2.1 評価ライセンス(開発キット)

指定された数量までのホストコンピュータにインストールが可能で試作製品を開発することができるライセンスです。

リアルタイムOSを組み込んだ試作製品の数量に制限はありませんが、試作製品の開発目的に限定されます。

インストール可能なホストコンピュータの台数に応じて、3種類の契約形態があります。

- (1) 1台のホストコンピュータにインストール可能
- (2) 5台のホストコンピュータにインストール可能
- (3) 10台のホストコンピュータにインストール可能

本製品の契約形態は、シュリンクラップ形式となります。

補足：

シュリンクラップ契約とは、ソフトウェアの購入者がパッケージの封を破ることで、使用許諾契約に同意したものとみなす契約方式。

シュリンクラップとは製品の「包装」のこと。

MRシリーズリアルタイムOSの評価ライセンス(開発キット)は、従来からシュリンクラップ契約です。

2.2 量産ライセンス

リアルタイムOSを組み込んだ製品を販売することができるライセンスです。量産ライセンスで試作製品の開発も可能です。

(開発のために評価ライセンス(開発キット)を別途購入する必要はありません。)リアルタイムOSを組み込んだ製品の生産台数、およびソースコードの有無に応じて、3種類の契約形態があります。

- (1) 組込み数量1,000台まで、ソースコード無し
- (2) 組込み数量制限無し、ソースコード無し
- (3) 組込み数量制限無し、ソースコード付き

量産ライセンスの契約者について：

なお、本製品購入前にお客様とルネサス販売およびルネサステクノロジの3社間での契約締結、あるいはお客様と弊社特約店、ルネサス販売およびルネサステクノロジの4社間契約締結が必要となります。

3. 発注型名

3.1 以降で示す発注型名の'c'および'w'は以下の規則にしたがって指定してください。

c： 製品を使用するPCのOSを指定します。

L Turbolinux 7 Workstation *日本語版のみ

W Windows XP, Windows Me, Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0

w： 製品の契約形態を指定します。

1 評価ライセンス、1台のホストコンピュータにインストール可能

5 評価ライセンス、5台のホストコンピュータにインストール可能

A 評価ライセンス、10台のホストコンピュータにインストール可能

K 量産ライセンス、組み込み数1,000台まで、ソースコードなし

U 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコードなし

Z 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコード付き

例1) M32Rファミリ用に組み込み製品1,000台までの量産ライセンスで、Windows PC上で開発を行う場合。

表中の発注形名：R0R32100TRc01wJ

実際の発注形名：R0R32100TRW01KJ

例2) H8S/2623グループ用にソースコードなしの組み込み製品台数無制限の量産ライセンスで、Windows PC上で開発を行う場合。

表中の発注形名：R0R42623SKW01w

実際の発注形名：R0R42623SKW01U

3.1 μITRON仕様リアルタイムOS MRシリーズ新発注型名

製品名	発注型名	対応マイコン	備考
M3T-MR32RK	R0R32100TRc01wJ	M32Rファミリ	開発キット
M3T-MR32RS			量産ライセンス
M3T-MR308K	R0R30800TRc01wJ	M32C/80,M16C/80,70シリーズ	開発キット
M3T-MR308S			量産ライセンス
M3T-MR30K	R0R30600TRc01wJ	M16C/60,30,Tiny,20,10	開発キット
M3T-MR30S			量産ライセンス

3.2 μITRON仕様リアルタイムOS HIシリーズ新発注型名

製品名	発注型名	対応マイコン	備考
HI7750/4	R0R40775TRW01w	SH-4,SH-4A	
	R0R40775TXW01w		海販社OEM用
HI7700/4	R0R40770TRW01w	SH-3,SH3-DSP,SH4AL-DSP	
	R0R40770TXW01w		海販社OEM用
HI7000/4	R0R40700TRW01w	SH-1,SH-2,SH2-DSP	
	R0R40700TXW01w		海販社OEM用
HI1000/4	R0R41600TRW01w	H8SX	
	R0R41600TXW01w		海販社OEM用
HI2000/3	R0R40200TRW01w	H8S	
	R0R40200TXW01w		海販社OEM用

3.3 OSEK/VDX仕様リアルタイムOS Hoシリーズ新発注型名

製品名	発注型名	対応マイコン	備考1	備考2
Ho7055	R0R47055SKW02w	SH7052 SH7053,SH7054 SH7055	OS,COM含む	
	R0R47055SXW02w			海販社OEM用
	R0R47055RKW02w		OSのみ	
	R0R47055RXW02w			海販社OEM用
	R0R47055CKW02w		COMのみ	
	R0R47055CXW02w			海販社OEM用
Ho7058	R0R47058SKW01w	SH7058	OS,COM含む	
	R0R47058SXW01w			海販社OEM用
	R0R47058RKW01w		OSのみ	
	R0R47058RXW01w			海販社OEM用
	R0R47058CKW01w		COMのみ	
	R0R47058CXW01w			海販社OEM用
	R0R47047SKW01w		OS,COM含む	
	R0R47047SXW01w			海販社OEM用
	R0R47047RKW01w			

Ho7047	R0R47047RXW01w	SH7047	OSのみ	海販社OEM用
	R0R47047CKW01w		COMのみ	
	R0R47047CXW01w			海販社OEM用
Ho2623	R0R42623SKW01w	H8S/2623グループ	OS,COM含む	
	R0R42623RKW01w	H8S/2626グループ	OSのみ	
	R0R42623CKW01w	H8S/2646グループ	COMのみ	
Ho2636	R0R42636SKW01w	H8S/2636グループ	OS,COM含む	
	R0R42636RKW01w		OSのみ	
	R0R42636CKW01w		COMのみ	

4. 価格・購入方法

価格は、最寄りのルネサス販売または特約店までお問い合わせください。

ご注文の際には、製品名・言語・使用環境・必要とされる製品形態の情報、もしくは発注型名を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。

※ 現在、商談中のお客様については個別に対応させていただきますので、その旨ルネサス販売または特約店にお申し付けください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。