

ルネサス フォトカプラ PSシリーズ 型名の見方

PS2561DL-1□-V-F3-△

ルネサス フォトカプラ
(PS7***を除く)

品番

環境対応

A	Pb free(Sn-Bi)
AX	Pb free(Ni/Pd/Au)

フォトカプラ パッケージ

23	4pin-LSOP	トランジスタ出力
25	4/16pin-DIP	
27	4pin-SOP	
28	4/12/16pin-SSOP	
29	4pin-Mini Flat-lead	
8x	8pin-DIP, 6/8pin-SDIP, LSDIP, 5pin-SOP, 8pin-SSOP	高速アナログ出力
9x		高速デジタル出力

包装形態

Blank	バラ品
E3	小型リール
F3	大型リール

VDEオプション

Blank	VDEなし
V	VDE

シリーズ名

A	チップシュリンク
B	高温対応
D	
C	etc.

ハロゲンフリー

Blank	ハロゲン含む
Y	ハロゲンフリー

チャンネル数
数：1~4

リードフォーミング

L, L3	表面実装
L1	長浴面実装
L2, L4	長浴面表面実装

上記例:

発注型名 PS2561DL-1□-V-F3-△ 4pin-DIP パッケージ フォトカプラ

Note:グレーの部分はオプションです。