ルネサスエレクトロニクス株式会社

Last updated　July 24, 2026

該非判定結果リスト（品種：ディスクリート）

〇免責事項

ルネサスエレクトロニクスは、輸出規制分類情報 (ECCN) を一般的なガイドラインおよびユーザーへの情報提供のみを目的として提供しており、情報が完全、正確または最新であることを表明、保証するものではありません。 この情報は予告なく変更される場合があります。これは法的または輸出に関するアドバイスを構成するものではなく、お客様またはユーザーは、当社の製品およびソフトウェアの輸出または再輸出に関して、適用される法律および規制を遵守する責任があります。

〇本リストについて

・本リストは、Last updated（各ページの右上に記載）の日付時点での規制に対応しています。

・「型名」欄は、基本、弊社のカタログ型名（データシート、ユーザーズマニュアル等に記載の型名）の末尾に「%」を付加した表示としています（一部、「%」を付加していない型名もあり）。「%」の記号は、その記号を含めた後にあらゆる英数字又は記号を有効としています。

・弊社では外国為替及び外国貿易法（外為法）の該非判定結果を下記のように区分しています。

該当　　：規制対象品目であり規制条件を満たすもの
非該当　　：規制対象品目であるが、規制条件に満たないもの
規制対象外：規制対象品目ではないもの

・輸出貿易管理令および外国為替令1～15項の判定結果が「該当」の製品、また、16項（ｷｬｯﾁｵｰﾙ規制）が「該当」の製品につきましては、輸出者（提供者）様にて許可取得要否をご確認ください。

・各ページの上部に該非判定結果を記載してあります。該非判定結果の見方は下記を参照ください。

判定対象が貨物のみの型名は外国為替令の判定結果記載箇所に「ー」を記載、判定対象が役務のみの型名は輸出貿易管理令の判定結果記載箇所に「ー」を記載しています。

輸出貿易管理令および外国為替令　1～15項の判定結果の表示

「該当」　　：該当となる項番及び省令番号を記載。項番と省令番号の間に「／(ｽﾗｯｼｭ)」を入れて表示。型名リストの参考欄に非該当となる項番を記載。
「非該当」　　：対象となる項番を記載。
「規制対象外」：判定結果のみを記載。いずれの項番も対象ではありません。

記載例：「該当（対象項番：9項(7)／省令第8条第九号ｲ）」、「非該当（対象項番：7項(1)、9項(7)）」、「規制対象外」

・本リストに掲載されている型名の該非判定結果確認はこのリストをもって該非判定書の代わりとさせていただきます。
別途の該非判定書、パラメータシート、項目別対比表の発行は行っておりませんのでご了承ください。

・本リストの型名一覧は弊社のカタログ型名として公開している型名の一部を掲載しています。掲載のない型名の該非判定結果を希望の際は、購入元（弊社営業部門、代理店）に確認願います。

・製品機能、Spec値につきましてはRenesas WEB（https://www.renesas.com/jp/ja）掲載の製品情報、データシート、マニュアル等で確認願います。Renesas WEBで確認ができない情報につきましては、購入元（弊社営業部門、代理店）に確認願います。

ルネサスエレクトロニクス株式会社

Last updated July 24, 2026

該非判定結果リスト（品種：ディスクリート）

＜該非判定結果＞

ルネサスエレクトロニクスは、輸出規制分類情報 (ECCN) を一般的なガイドラインおよびユーザーへの情報提供のみを目的として提供し

輸出貿易管理令別表第2　　：対象外

外国為替令別表1～15項　　：ー　　16項(ｷｬｯﾁｵｰﾙ規制)：ー

EAR再輸出規制　　：対象外

型名リスト

No.	型名
1	BCR08AM-12A%
2	BCR08AM-14A%
3	BCR08AS-12A%
4	BCR08DS-14A%
5	BCR10CM-12LB%
6	BCR10CM-16LH%
7	BCR10CS-12LB%
8	BCR10FM-12LB%
9	BCR10FM-12LC%
10	BCR10FM-14LJ%
11	BCR12CM-12LB%
12	BCR12CM-16LB%
13	BCR12CM-16LH%
14	BCR12CS-12LB%
15	BCR12FM-12LB%
16	BCR12FM-12LC%
17	BCR12FM-14LB%
18	BCR12FM-14LC%
19	BCR12FM-14LJ%
20	BCR12FM-14RA%
21	BCR16CM-12LB%
22	BCR16CM-12LC%
23	BCR16CM-16LH%
24	BCR16CS-16LB%
25	BCR16FM-12LB%
26	BCR16FM-12LC%
27	BCR16FM-14LB%
28	BCR16FM-14LJ%
29	BCR16FM-14RA%
30	BCR16FM-16LH%
31	BCR16FR-12LB%
32	BCR16RM-12LB%
33	BCR1AM-12A%
34	BCR1AM-14A%
35	BCR1AM-8P%
36	BCR20CM-12LB%
37	BCR20CM-16LB%
38	BCR20FM-12LB%
39	BCR20FM-14LJ%
40	BCR20FM-14RA%
41	BCR20RM-30LA%
42	BCR25CM-12LB%
43	BCR25FM-12LB%
44	BCR25FM-14LJ%
45	BCR25FR-12LB%
46	BCR25RM-12LB%
47	BCR2AS-14A%
48	BCR30AM-12LB%
49	BCR30CM-8LB%
50	BCR30FM-8LB%

No.	型名
51	BCR30FR-8LB%
52	BCR3AM-12B%
53	BCR3AM-14B%
54	BCR3AS-12A%
55	BCR3AS-12B%
56	BCR3AS-14B%
57	BCR3FM-12LB%
58	BCR3FM-12RB%
59	BCR3FM-14LB%
60	BCR40RM-12LB%
61	BCR4AS16LH%
62	BCR4AS-16LH%
63	BCR4CM-16LH%
64	BCR5AS-12A%
65	BCR5AS-12B%
66	BCR5AS-14A%
67	BCR5CM-12LB%
68	BCR5CM-12RA%
69	BCR5FM-12LB%
70	BCR5FM-12RB%
71	BCR5FM-14LB%
72	BCR5FM-14LC%
73	BCR5FM-14LJ%
74	BCR6CM-12LB%
75	BCR6CM-12RA%
76	BCR8AS14LJ%
77	BCR8CM-12LB%
78	BCR8CS-12LB%
79	BCR8FM-12LB%
80	BCR8FM-12LC%
81	BCR8FM-14LB%
82	BCR8FM-14LC%
83	BCR8FM-14LJ%
84	BCR8FM-14RA%
85	BCR8FM-16LB%
86	BCR8FM-20LA%
87	BCR8LM-12LA%
88	CR02AM-8%
89	CR03AM-16A%
90	CR04AM-12A%
91	CR05AM-16A%
92	CR05AS-8%
93	CR05BM-12A%
94	CR08AS-12A%
95	CR12CM-12A%
96	CR12CM-12B%
97	CR12CS-16B%
98	CR12FM-12B%
99	CR25RM-12D%
100	CR2AS-16A%

No.	型名
101	CR3AS-8UE%
102	CR3CS-12A%
103	CR5AS-12A%
104	CR5AS-8UE%
105	CR6CM-12A%
106	CR6CM-12B%
107	CR6FM-12B%
108	CR8CM-12A%
109	CR8CM-12B%
110	CR8FM-12B%
111	CRD5AS-12B%

ルネサスエレクトロニクス株式会社

Last updated July 24, 2026

該非判定結果リスト（品種：ディスクリート）

＜該非判定結果＞

ルネサスエレクトロニクスは、輸出規制分類情報 (ECCN) を一般的なガイドラインおよびユーザーへの情報提供のみを目的として提供し

輸出貿易管理令別表第2　　：対象外

外国為替令別表1～15項　　：ー　　16項(ｷｬｯﾁｵｰﾙ規制)：ー

EAR再輸出規制　　：対象外

型名リスト

No.	型名
1	2SJ598-ZK%
2	2SJ601-ZK%
3	2SJ687-ZK%
4	2SK1317%
5	2SK1835%
6	2SK2225%
7	2SK3811%
8	2SK3812%
9	N0400P%
10	N0412N%
11	N0413N%
12	N0434N%
13	N0436N%
14	N0601N%
15	N0602N%
16	N0603N%
17	N0604N%
18	N0607N%
19	N0608N%
20	N0609N%
21	NP100N04PUK%
22	NP100N055PUK%
23	NP100P04PDG%
24	NP100P04PLG%
25	NP100P06PDG%
26	NP100P06PLG%
27	NP109N04PUG%
28	NP109N04PUK%
29	NP109N055PUK%
30	NP110N03PUG%
31	NP110N04PDG%
32	NP110N04PUG%
33	NP110N04PUK%
34	NP110N055PUG%
35	NP110N055PUK%
36	NP15P04SLG%
37	NP15P06SLG%
38	NP160N04TDG%
39	NP160N055TUK%
40	NP16N06QLK%
41	NP16N06YLL%
42	NP179N04TUK%
43	NP179N055TUK%
44	NP180N04TUG%
45	NP180N04TUK%
46	NP180N055TUK%
47	NP20P04SLG%
48	NP20P06SLG%
49	NP20P06YLG%
50	NP23N06YDG%
51	NP29N04QUK%
52	NP29N06QDK%
53	NP29N06QUK%
54	NP30N04QUK%
55	NP30N06QDK%
56	NP33N06YDG%
57	NP35N04YLG%
58	NP35N04YUG%
59	NP35N055YUK%
60	NP36P04KDG%
61	NP36P04SDG%
62	NP36P06KDG%
63	NP36P06SLG%
64	NP45N06PUK%
65	NP45N06PUK%
66	NP45N06VDK%
67	NP45N06VUK%
68	NP50P03YDG%
69	NP50P04KDG%
70	NP50P04SDG%
71	NP50P04SLG%
72	NP50P06KDG%
73	NP50P06SDG%
74	NP52N055SUG%
75	NP52N06SLG%
76	NP55N03SUG%
77	NP55N04SUG%
78	NP55N055SDG%
79	NP55N055SUG%
80	NP60N03KUG%
81	NP60N04KUG%
82	NP60N04PDK%
83	NP60N04VDK%
84	NP60N04VLK%
85	NP60N04VUK%
86	NP60N055VUK%
87	NP60N06PDK%
88	NP60N06PLK%
89	NP60N06VDK%
90	NP60N06VLK%
91	NP74N04YUG%
92	NP75N04VDK%
93	NP75N04VUK%
94	NP75N04YLG%
95	NP75N04YUG%
96	NP75N04YUK%
97	NP75N055YUK%
98	NP75P03YDG%
99	NP75P04YLG%
100	NP80N04PLG%
101	NP80N06PLG%
102	NP82N04PDG%
103	NP82N04PUG%
104	NP82N055PUG%
105	NP83P04PDG%
106	NP83P06PDG%
107	NP88N03KDG%
108	NP89N04PDK%
109	NP89N04PUK%
110	NP89N055PUK%
111	NP89N06PDK%
112	NP90N03VHG%
113	NP90N03VLG%
114	NP90N04VDK%
115	NP90N04VLK%
116	NP90N04VUG%
117	NP90N04VUK%
118	NP90N055VUK%
119	NP90N06VDK%
120	NP90N06VLG%
121	NP90N06VLK%
122	RBA011N08R1SBPW%
123	RBA011N08R1SBQ4%
124	RBA012N10R1SBPW%
125	RBA012N10R1SBQ4%
126	RBA013N08R1SBPW%
127	RBA013N08R1SBQ4%
128	RBA015N10R1SBPW%
129	RBA019N10R1SBPW%
130	RBA019N10R1SBQ4%
131	RBA100N04DANS-4UA02%
132	RBA100N04DANS-4UB02%
133	RBA130N10EANS-4UA04%
134	RBA140N08EANS-4UA03%
135	RBA160N04AHPF-4UA01%
136	RBA160N10EANS-4UA03%
137	RBA175N08EANS-4UA02%
138	RBA190N15YANS-3UA04%
139	RBA190N15YAPF-6UA04%
140	RBA200N15YANS-3UA03%
141	RBA200N15YAPF-6UA03%
142	RBA20N10EANS-5UA21%
143	RBA250N04AHPF-4UA01%
144	RBA250N10CHPF-4UA02%
145	RBA300N10EANS%
146	RBA300N10EHPF%
147	RBA30N04DANS-4UB10%
148	RBA30N08EANS-5UA17%
149	RBA40N10EANS-5UA11%
150	RBA500N10EHWT-2UA01%
151	RBA50N04DANS-4UA06%
152	RBA50N04DANS-4UB05%
153	RBA50N08EANS-5UA09%
154	RBA80N04DANS-4UA04%
155	RBA80N04DANS-4UB03%
156	RBA80N10EANS-4UA07%
157	RBA90N08EANS-4UA06%
158	RBC100A170L2GWA%
159	RBC150A170L2GWA%
160	RBC15A125B1UFWA%
161	RBC200A170L2GWA%
162	RBC220A75F3JWS%
163	RBC220A75F3PJWS%
164	RBC25A125B1UFWA%
165	RBC300A75F3JWS%
166	RBC30A65B1UFWA%
167	RBC50A125B1UFWA%
168	RBC50A65B1UFWA%
169	RBE011N08R1SZPW%
170	RBE011N08R1SZQ4%
171	RBE012N10R1SZPW%
172	RBE012N10R1SZQ4%
173	RBE013N08R1SZPW%
174	RBE013N08R1SZQ4%
175	RBE015N10R1SZPV%
176	RBE015N10R1SZPW%
177	RBE015N10R1SZQ4%
178	RBE019N10R1SZPW%
179	RBE019N10R1SZQ4%
180	RBE020N04R0SZN6%
181	RBE023N04R0SZN6%
182	RBE024N08R1SZN6%
183	RBE029N10R1SZN6%
184	RBE030N04R0SZN6%
185	RBE031N08R1SZN6%
186	RBE034N15R1SZPW%
187	RBE034N15R1SZQ4%
188	RBE035N04R0SZN6%
189	RBE037N10R1SZN6%
190	RBE039N15R1SZPW%
191	RBE039N15R1SZQ4%
192	RBE050N04R0SZN6%
193	RBE056N08R1SZN6%
194	RBE058N04R0SZN6%
195	RBE067N10R1SZN6%
196	RBE093N08R1SZN2%
197	RBE100N04R0SZN6%
198	RBE111N10R1SZN2%
199	RBE172N08R1SZN2%
200	RBE210N10R1SZN2%

ルネサスエレクトロニクス株式会社

Last updated July 24, 2026

該非判定結果リスト（品種：ディスクリート）

＜該非判定結果＞

ルネサスエレクトロニクスは、輸出規制分類情報 (ECCN) を一般的なガイドラインおよびユーザーへの情報提供のみを目的として提供し

輸出貿易管理令別表第2　　：対象外

外国為替令別表1～15項　　：ー　　16項(ｷｬｯﾁｵｰﾙ規制)：ー

EAR再輸出規制　　：対象外

型名リスト

No.	型名
201	RBK04U04GNS-0000%
202	RBN100N180S2HFWA%
203	RBN150N180S2HFWA%
204	RBN200N180S2HFWA%
205	RBN220N75A5JWS%
206	RBN220N75A5PJWS%
207	RBN25H125S1FPQ-A0%
208	RBN25N125S1UFWA%
209	RBN300N75A5JWS%
210	RBN40H125S1FPQ-A0%
211	RBN40H65T1FPQ-A0%
212	RBN40N125S1UFWA%
213	RBN50H65T1FPQ-A0%
214	RBN50N65T1UFWA%
215	RBN75H125S1FP4-A0%
216	RBN75H65T1FPQ-A0%
217	RBN75N125S1UFWA%
218	RBN75N65T1UFWA%
219	RJH60T04DPQ-A1%
220	RJH65T04BDPM-A0%
221	RJH65T14DPQ-A0%
222	RJH65T46DPQ-A0%
223	RJK0328DPB-01%
224	RJK0330DPB-01%
225	RJK0332DPB-01%
226	RJK0346DPA%
227	RJK0349DSP%
228	RJK0353DPA%
229	RJK0354DSP%
230	RJK0355DSP%
231	RJK0391DPA%
232	RJK0393DPA%
233	RJK03M1DPA%
234	RJK03M2DPA%
235	RJK03M3DPA%
236	RJK03M4DPA%
237	RJK03M5DNS%
238	RJK03M5DPA%
239	RJK0451DPB%
240	RJK0452DPB%
241	RJK0454DPB%
242	RJK0455DPB%
243	RJK0456DPB%
244	RJK0651DPB%
245	RJK0652DPB%
246	RJK0653DPB%
247	RJK0654DPB%
248	RJK0655DPB%
249	RJK0656DPB%
250	RJK0658DPA%

No.	型名
251	RJK0659DPA%
252	RJK0660DPA%
253	RJK0703DPP-A0%
254	RJK0851DPB%
255	RJK0852DPB%
256	RJK0853DPB%
257	RJK0854DPB%
258	RJK0855DPB%
259	RJK0856DPB%
260	RJK1001DPP-A0%
261	RJK1002DPP-A0%
262	RJK1003DPP-A0%
263	RJK1028DNS%
264	RJK1051DPB%
265	RJK1052DPB%
266	RJK1053DPB%
267	RJK1054DPB%
268	RJK1055DPB%
269	RJK1056DPB%
270	RJK1575DPA%
271	RJK1576DPA%
272	RJK2017DPP%
273	RJK2075DPA%
274	RJK2076DPA%
275	RJK4002DPD%
276	RJK4512DPP%
277	RJK5002DPD%
278	RJK5012DPP%
279	RJK5013DPP%
280	RJK5014DPP%
281	RJK5026DPP%
282	RJK5030DPP-M0%
283	RJK5033DPD%
284	RJK5033DPP-M0%
285	RJK5035DPP-A0%
286	RJK6006DPP-A0%
287	RJK6012DPP%
288	RJK6013DPP%
289	RJK6014DPP%
290	RJK6035DPP-A0%
291	RJL5013DPP%
292	RJL5014DPP-A0%
293	RJP1C05DWA%
294	RJP1C05JWS%
295	RJP1C15DWA%
296	RJP1C15JWS%
297	RJP1CS01DWA%
298	RJP1CS01DWS%
299	RJP1CS03DWA%
300	RJP1CS03DWS%

No.	型名
301	RJP1CS04DWA%
302	RJP1CS04DWS%
303	RJP1CS05DWA%
304	RJP1CS05DWS%
305	RJP1CS06DWA%
306	RJP1CS06DWS%
307	RJP1CS07DWA%
308	RJP1CS07DWS%
309	RJP1CS08DWA%
310	RJP1CS08DWS%
311	RJP1CS10DWA%
312	RJP1CS10DWS%
313	RJP65S03DWA%
314	RJP65S03DWS%
315	RJP65S04DWA%
316	RJP65S04DWS%
317	RJP65S05DWA%
318	RJP65S05DWS%
319	RJP65S06DWA%
320	RJP65S06DWS%
321	RJP65S07DWA%
322	RJP65S07DWS%
323	RJP65S08DWA%
324	RJP65S08DWS%
325	RJP65T43DPM%
326	RJP65T43DPQ-A0%
327	RJP65T54DPM-A0%
328	RJP6831JWS%
329	RJP6831PJWS%
330	RJQ6008BDPM-00%
331	RJU1C06DWA%
332	RJU1C06JWS%
333	RJU1C16DWA%
334	RJU1C16JWS%
335	RJU1CF00DWA%
336	RJU1CF01DWA%
337	RJU1CF03DWA%
338	RJU1CF04DWA%
339	RJU1CF05DWA%
340	RJU1CF06DWA%
341	RJU1CF07DWA%
342	RJU1CF08DWA%
343	RJU60C6SDPQ-A0%
344	RJU60C6TDPP-AJ%
345	RJU65F24DWA%
346	RJU65F25DWA%
347	RJU65F26DWA%
348	RJU65F27DWA%
349	RJU65F28DWA%
350	RJU6832JWS%

No.	型名
351	RJU6832PJWS%
352	μPA2735GR%
353	μPA2736GR%
354	μPA2737GR%
355	μPA2738GR%
356	μPA2814T1S%
357	μPA2815T1S%
358	μPA2816T1S%
359	μPA2826T1S%
360	μPA3753GR%