

該非判定結果リスト（品種：ディスクリット）

○免責事項

ルネサスエレクトロニクスは、輸出規制分類情報（ECCN）を一般的なガイドラインおよびユーザーへの情報提供のみを目的として提供しており、情報が完全、正確または最新であることを表明、保証するものではありません。この情報は予告なく変更される場合があります。これは法的または輸出に関するアドバイスを構成するものではなく、お客様またはユーザーは、当社の製品およびソフトウェアの輸出または再輸出に関して、適用される法律および規制を遵守する責任があります。

○本リストについて

- ・本リストは、Last updated（各ページの右上に記載）の日付時点での規制に対応しています。
- ・「型名」欄は、基本、弊社のカatalog型名（データシート、ユーザーズマニュアル等に記載の型名）の末尾に「%」を付加した表示としています（一部、「%」を付加していない型名もあり）。
「%」の記号は、その記号を含めた後にあらゆる英数字又は記号を有効としています。

- ・弊社では外国為替及び外国貿易法（外為法）の該非判定結果を下記のように区分しています。

該当：規制対象品目であり規制条件を満たすもの

非該当：規制対象品目であるが、規制条件に満たないもの

規制対象外：規制対象品目ではないもの

- ・輸出貿易管理令および外国為替令1～15項の判定結果が「該当」の製品、また、16項（キャッチオール規制）が「該当」の製品につきましては、輸出者（提供者）様にて許可取得要否をご確認ください。
- ・各ページの上部に該非判定結果を記載してあります。該非判定結果の見方は下記を参照ください。

判定対象が貨物だけの型名は外国為替令の判定結果記載箇所に「一」を記載、判定対象が役務だけの型名は輸出貿易管理令の判定結果記載箇所に「一」を記載しています。

輸出貿易管理令および外国為替令 1～15項の判定結果の表示

「該当」：該当となる項番及び省令番号を記載。項番と省令番号の間に「/（スラッシュ）」を入れて表示。

型名リストの参考欄に非該当となる項番を記載。

「非該当」：対象となる項番を記載。

「規制対象外」：判定結果のみを記載。いずれの項番も対象ではありません。

記載例：「該当（対象項番：9項(7)/省令第8条第九号イ）」、「非該当（対象項番：7項(1)、9項(7)）」、「規制対象外」

- ・本リストに掲載されている型名の該非判定結果確認はこのリストをもって該非判定書の代わりとさせていただきます。
別途の該非判定書、パラメータシート、項目別対比表の発行は行っておりませんのでご了承ください。
- ・本リストの型名一覧は弊社のカatalog型名として公開している型名の一部を掲載しています。掲載のない型名の該非判定結果を希望の際は、購入元（弊社営業部門、代理店）に確認願います。
- ・製品機能、Spec値につきましてはRenesas WEB（<https://www.renesas.com/jp/ja>）掲載の製品情報、データシート、マニュアル等で確認願います。Renesas WEBで確認ができない情報につきましては、購入元（弊社営業部門、代理店）に確認願います。

該非判定結果リスト（品種：ディスクリート）

< 該非判定結果 >
輸出貿易管理令別表第1 1～15項：非該当（対象項番：7項(8の2)、7項(8の3)） 16項(キャッチオール規制)：該当
輸出貿易管理令別表第2：対象外
外国為替令別表1～15項：－ 16項(キャッチオール規制)：－
EAR再輸出規制：対象外

型名リスト

No.	型名	No.	型名	No.	型名
1	BCR08AM-12A%	51	BCR30FR-8LB%	101	CR3AS-8UE%
2	BCR08AM-14A%	52	BCR3AM-12B%	102	CR3CS-12A%
3	BCR08AS-12A%	53	BCR3AM-14B%	103	CR5AS-12A%
4	BCR08DS-14A%	54	BCR3AS-12A%	104	CR5AS-8UE%
5	BCR10CM-12LB%	55	BCR3AS-12B%	105	CR6CM-12A%
6	BCR10CM-16LH%	56	BCR3AS-14B%	106	CR6CM-12B%
7	BCR10CS-12LB%	57	BCR3FM-12LB%	107	CR6FM-12B%
8	BCR10FM-12LB%	58	BCR3FM-12RB%	108	CR8CM-12A%
9	BCR10FM-12LC%	59	BCR3FM-14LB%	109	CR8CM-12B%
10	BCR10FM-14LJ%	60	BCR40RM-12LB%	110	CR8FM-12B%
11	BCR12CM-12LB%	61	BCR4AS16LH%	111	CRD5AS-12B%
12	BCR12CM-16LB%	62	BCR4AS-16LH%		
13	BCR12CM-16LH%	63	BCR4CM-16LH%		
14	BCR12CS-12LB%	64	BCR5AS-12A%		
15	BCR12FM-12LB%	65	BCR5AS-12B%		
16	BCR12FM-12LC%	66	BCR5AS-14A%		
17	BCR12FM-14LB%	67	BCR5CM-12LB%		
18	BCR12FM-14LC%	68	BCR5CM-12RA%		
19	BCR12FM-14LJ%	69	BCR5FM-12LB%		
20	BCR12FM-14RA%	70	BCR5FM-12RB%		
21	BCR16CM-12LB%	71	BCR5FM-14LB%		
22	BCR16CM-12LC%	72	BCR5FM-14LC%		
23	BCR16CM-16LH%	73	BCR5FM-14LJ%		
24	BCR16CS-16LB%	74	BCR6CM-12LB%		
25	BCR16FM-12LB%	75	BCR6CM-12RA%		
26	BCR16FM-12LC%	76	BCR8AS14LJ%		
27	BCR16FM-14LB%	77	BCR8CM-12LB%		
28	BCR16FM-14LJ%	78	BCR8CS-12LB%		
29	BCR16FM-14RA%	79	BCR8FM-12LB%		
30	BCR16FM-16LH%	80	BCR8FM-12LC%		
31	BCR16FR-12LB%	81	BCR8FM-14LB%		
32	BCR16RM-12LB%	82	BCR8FM-14LC%		
33	BCR1AM-12A%	83	BCR8FM-14LJ%		
34	BCR1AM-14A%	84	BCR8FM-14RA%		
35	BCR1AM-8P%	85	BCR8FM-16LB%		
36	BCR20CM-12LB%	86	BCR8FM-20LA%		
37	BCR20CM-16LB%	87	BCR8LM-12LA%		
38	BCR20FM-12LB%	88	CR02AM-8%		
39	BCR20FM-14LJ%	89	CR03AM-16A%		
40	BCR20FM-14RA%	90	CR04AM-12A%		
41	BCR20RM-30LA%	91	CR05AM-16A%		
42	BCR25CM-12LB%	92	CR05AS-8%		
43	BCR25FM-12LB%	93	CR05BM-12A%		
44	BCR25FM-14LJ%	94	CR08AS-12A%		
45	BCR25FR-12LB%	95	CR12CM-12A%		
46	BCR25RM-12LB%	96	CR12CM-12B%		
47	BCR2AS-14A%	97	CR12CS-16B%		
48	BCR30AM-12LB%	98	CR12FM-12B%		
49	BCR30CM-8LB%	99	CR25RM-12D%		
50	BCR30FM-8LB%	100	CR2AS-16A%		

該非判定結果リスト（品種：ディスクリート）

< 該非判定結果 >

輸出貿易管理令別表第1 1～15項：非該当（対象項番：7項(8の3)） 16項(キャッチオール規制)：該当

輸出貿易管理令別表第2：対象外

外国為替令別表1～15項：－ 16項(キャッチオール規制)：－

EAR再輸出規制：対象外

型名リスト

No.	型名	No.	型名	No.	型名	No.	型名
1	2SJ598-ZK%	51	NP29N04QUK%	101	NP82N04PDG%	151	RBN75H65T1FPQ-A0%
2	2SJ601-ZK%	52	NP29N06QDK%	102	NP82N04PUG%	152	RBN75N125S1UFWA%
3	2SJ687-ZK%	53	NP29N06QUK%	103	NP82N055PUG%	153	RBN75N65T1UFWA%
4	2SK1317%	54	NP30N04QUK%	104	NP83P04PDG%	154	RJH60T04DPQ-A1%
5	2SK1835%	55	NP30N06QDK%	105	NP83P06PDG%	155	RJH65T04BDPM-A0%
6	2SK2225%	56	NP33N06YDG%	106	NP88N03KDG%	156	RJH65T14DPQ-A0%
7	2SK3811%	57	NP35N04YLG%	107	NP89N04PDK%	157	RJH65T46DPQ-A0%
8	2SK3812%	58	NP35N04YUG%	108	NP89N04PUK%	158	RJK0328DPB-01%
9	N0400P%	59	NP35N055YUK%	109	NP89N055PUK%	159	RJK0330DPB-01%
10	N0412N%	60	NP36P04KDG%	110	NP89N06PDK%	160	RJK0332DPB-01%
11	N0413N%	61	NP36P04SDG%	111	NP90N03VHG%	161	RJK0346DPA%
12	N0434N%	62	NP36P06KDG%	112	NP90N03VLG%	162	RJK0349DSP%
13	N0436N%	63	NP36P06SLG%	113	NP90N04VDK%	163	RJK0353DPA%
14	N0601N%	64	NP36P06SLG%	114	NP90N04VLK%	164	RJK0354DSP%
15	N0602N%	65	NP45N06PUK%	115	NP90N04VUG%	165	RJK0355DSP%
16	N0603N%	66	NP45N06VDK%	116	NP90N04VUK%	166	RJK0391DPA%
17	N0604N%	67	NP45N06VUK%	117	NP90N055VUK%	167	RJK0393DPA%
18	N0607N%	68	NP50N04YUK%	118	NP90N06VDK%	168	RJK03M1DPA%
19	N0608N%	69	NP50P03YDG%	119	NP90N06VLG%	169	RJK03M2DPA%
20	N0609N%	70	NP50P04KDG%	120	NP90N06VLK%	170	RJK03M3DPA%
21	NP100N04PUK%	71	NP50P04SDG%	121	RBA160N04AHPF-4UA01%	171	RJK03M4DPA%
22	NP100N055PUK%	72	NP50P04SLG%	122	RBA250N04AHPF-4UA01%	172	RJK03M5DNS%
23	NP100P04PDG%	73	NP50P06KDG%	123	RBA250N10CHPF-4UA02%	173	RJK03M5DPA%
24	NP100P04PLG%	74	NP50P06SDG%	124	RBA300N10EANS%	174	RJK0451DPB%
25	NP100P06PDG%	75	NP52N055SUG%	125	RBA300N10EHPF%	175	RJK0452DPB%
26	NP100P06PLG%	76	NP52N06SLG%	126	RBC100A170L2GWA%	176	RJK0454DPB%
27	NP109N04PUG%	77	NP55N03SUG%	127	RBC150A170L2GWA%	177	RJK0455DPB%
28	NP109N04PUK%	78	NP55N04SUG%	128	RBC15A125B1UFWA%	178	RJK0456DPB%
29	NP109N055PUK%	79	NP55N055SDG%	129	RBC200A170L2GWA%	179	RJK0651DPB%
30	NP110N03PUG%	80	NP55N055SUG%	130	RBC220A75F3JWS%	180	RJK0652DPB%
31	NP110N04PDG%	81	NP60N03KUG%	131	RBC220A75F3PJS%	181	RJK0653DPB%
32	NP110N04PUG%	82	NP60N04KUG%	132	RBC25A125B1UFWA%	182	RJK0654DPB%
33	NP110N04PUK%	83	NP60N04VDK%	133	RBC300A75F3JWS%	183	RJK0655DPB%
34	NP110N055PUG%	84	NP60N04VLK%	134	RBC30A65B1UFWA%	184	RJK0656DPB%
35	NP110N055PUK%	85	NP60N04VUK%	135	RBC50A125B1UFWA%	185	RJK0658DPA%
36	NP15P04SLG%	86	NP60N055VUK%	136	RBC50A65B1UFWA%	186	RJK0659DPA%
37	NP15P06SLG%	87	NP60N06PDK%	137	RBN100N180S2HFWA%	187	RJK0660DPA%
38	NP160N04TDG%	88	NP60N06VDK%	138	RBN150N180S2HFWA%	188	RJK0703DPP-A0%
39	NP160N055TUK%	89	NP60N06VLK%	139	RBN200N180S2HFWA%	189	RJK0851DPB%
40	NP16N06QLK%	90	NP74N04YUG%	140	RBN220N75A5JWS%	190	RJK0852DPB%
41	NP16N06YLL%	91	NP75N04VDK%	141	RBN220N75A5PJWS%	191	RJK0853DPB%
42	NP179N04TUK%	92	NP75N04VUK%	142	RBN25H125S1FPQ-A0%	192	RJK0854DPB%
43	NP179N055TUK%	93	NP75N04YLG%	143	RBN25N125S1UFWA%	193	RJK0855DPB%
44	NP180N04TUG%	94	NP75N04YUG%	144	RBN300N75A5JWS%	194	RJK0856DPB%
45	NP180N04TUK%	95	NP75N04YUK%	145	RBN40H125S1FPQ-A0%	195	RJK1001DPP-A0%
46	NP180N055TUK%	96	NP75N055YUK%	146	RBN40H65T1FPQ-A0%	196	RJK1002DPP-A0%
47	NP20P04SLG%	97	NP75P03YDG%	147	RBN40N125S1UFWA%	197	RJK1003DPP-A0%
48	NP20P06SLG%	98	NP75P04YLG%	148	RBN50H65T1FPQ-A0%	198	RJK1028DNS%
49	NP20P06YLG%	99	NP80N04PLG%	149	RBN50N65T1UFWA%	199	RJK1051DPB%
50	NP23N06YDG%	100	NP80N06PLG%	150	RBN75H125S1FP4-A0%	200	RJK1052DPB%

該非判定結果リスト（品種：ディスクリート）

< 該非判定結果 >
輸出貿易管理令別表第1 1～15項：非該当（対象項番：7項(8の3)） 16項(キャッチオール規制)：該当
輸出貿易管理令別表第2：対象外
外国為替令別表1～15項：－ 16項(キャッチオール規制)：－
EAR再輸出規制：対象外

型名リスト

No.	型名	No.	型名
201	RJK1053DPB%	251	RJP65S04DWS%
202	RJK1054DPB%	252	RJP65S05DWA%
203	RJK1055DPB%	253	RJP65S05DWS%
204	RJK1056DPB%	254	RJP65S06DWA%
205	RJK1575DPA%	255	RJP65S06DWS%
206	RJK1576DPA%	256	RJP65S07DWA%
207	RJK2017DPP%	257	RJP65S07DWS%
208	RJK2075DPA%	258	RJP65S08DWA%
209	RJK2076DPA%	259	RJP65S08DWS%
210	RJK4002DPD%	260	RJP65T43DPM%
211	RJK4512DPP%	261	RJP65T43DPQ-A0%
212	RJK5002DPD%	262	RJP65T54DPM-A0%
213	RJK5012DPP%	263	RJP6831JWS%
214	RJK5013DPP%	264	RJP6831PJWS%
215	RJK5014DPP%	265	RJQ6008BDPM-00%
216	RJK5026DPP%	266	RJU1C06DWA%
217	RJK5030DPP-M0%	267	RJU1C06JWS%
218	RJK5033DPD%	268	RJU1C16DWA%
219	RJK5033DPP-M0%	269	RJU1C16JWS%
220	RJK5035DPP-A0%	270	RJU1CF00DWA%
221	RJK6006DPP-A0%	271	RJU1CF01DWA%
222	RJK6012DPP%	272	RJU1CF03DWA%
223	RJK6013DPP%	273	RJU1CF04DWA%
224	RJK6014DPP%	274	RJU1CF05DWA%
225	RJK6035DPP-A0%	275	RJU1CF06DWA%
226	RJL5013DPP%	276	RJU1CF07DWA%
227	RJL5014DPP-A0%	277	RJU1CF08DWA%
228	RJP1C05DWA%	278	RJU60C6SDPQ-A0%
229	RJP1C05JWS%	279	RJU60C6TDPP-AJ%
230	RJP1C15DWA%	280	RJU65F24DWA%
231	RJP1C15JWS%	281	RJU65F25DWA%
232	RJP1CS01DWA%	282	RJU65F26DWA%
233	RJP1CS01DWS%	283	RJU65F27DWA%
234	RJP1CS03DWA%	284	RJU65F28DWA%
235	RJP1CS03DWS%	285	RJU6832JWS%
236	RJP1CS04DWA%	286	RJU6832PJWS%
237	RJP1CS04DWS%	287	μPA2735GR%
238	RJP1CS05DWA%	288	μPA2736GR%
239	RJP1CS05DWS%	289	μPA2737GR%
240	RJP1CS06DWA%	290	μPA2738GR%
241	RJP1CS06DWS%	291	μPA2814T1S%
242	RJP1CS07DWA%	292	μPA2815T1S%
243	RJP1CS07DWS%	293	μPA2816T1S%
244	RJP1CS08DWA%	294	μPA2826T1S%
245	RJP1CS08DWS%	295	μPA3753GR%
246	RJP1CS10DWA%		
247	RJP1CS10DWS%		
248	RJP65S03DWA%		
249	RJP65S03DWS%		
250	RJP65S04DWA%		