

インデックス

種別	エミュレータ名	ページ	
フルスペックエミュレータ	E200F	ICソケット情報 - 1	
	E100	ICソケット情報 - 2	
デバッグMCUボード		ICソケット情報 - 3	
フルスペックエミュレータ	E6000H	ICソケット情報 - 3	
	E6000	ICソケット情報 - 4	
コンパクトエミュレータ	M30850T3-CPE	ICソケット情報 - 5	
	M30870T2-CPE	ICソケット情報 - 5	
	M3062PT3-CPE	ICソケット情報 - 5	
	M3028BT2-CPE	ICソケット情報 - 5	
	R0E521000CPE00	ICソケット情報 - 5	
	R0E436640CPE00	ICソケット情報 - 6	
	M38000T2-CPE	3803L/3803Hグループ	ICソケット情報 - 6
		3823グループ	ICソケット情報 - 6
		3850Aグループ	ICソケット情報 - 6
		3858グループ	ICソケット情報 - 6
		38D2グループ	ICソケット情報 - 6
		38D5グループ	ICソケット情報 - 7
		7546/7547グループ	ICソケット情報 - 7
		7544グループ	ICソケット情報 - 7
		7545グループ	ICソケット情報 - 7
		7548/7549グループ	ICソケット情報 - 7

■E200F ICソケット情報

パッケージ名	旧パッケージ名	ICソケット[東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は、ユーザインタフェースボードまたはユーザインタフェースケーブルに付属されます。 ※HQPACkxxxxはICソケットの産の型名です。	
		デバッグ時	実マイコン実装評価時
PLQP0048JA-A	FP-48FV	NQPACK048SB	HQPACk048SB + NQPACK048SB
PRQP0064GB-A	FP-64AV	NQPACK064SA	HQPACk064SA + NQPACK064SA
PLQP0064KB-A	FP-64KV	NQPACK064SD-ND	HQPACk064SD + NQPACK064SD-ND
PLQP0080JA-A	FP-80WV	NQPACK080SB	HQPACk080SB160 + NQPACK080SB
PRQP0100JE-B	FP-100AV	NQPACK100RB179	HQPACk100RB179 + NQPACK100RB179
PLQP0100KB-A PTQP0100KA-A	FP-100UV TFP-100BV	NQPACK100SD-ND	HQPACk100SD + NQPACK100SD-ND
PLQP0112JA-A	FP-112EV	NQPACK112SB	HQPACk112SB + NQPACK112SB
PLQP0144KA-A	FP-144LV	NQPACK144SD-ND	HQPACk144SD + NQPACK144SD-ND
PLQP0176LB-A	FP-176AV	NQPACK176SE	HQPACk176SE + NQPACK176SE
PLQP0176KD-A PLQP0176KB-A	FP-176C FP-176EV	NQPACK176SD-ND	HQPACk176SD + NQPACK176SD-ND
PLBG0176GA-A	BP-176V	BSSOCKET176A1513RE21N(別売) + CSPLUG/W176A1513RE01	BSSOCKET176A1513RE21N(別売) + LSPACK176A1513RE01(別売)
PRBG0272FA-A	BP272	BSSOCKET272Z2021RE21N + CSPLUG/W272Z2021RE01	BSSOCKET272Z2021RE21N + LSPACK272Z2021RE02(別売)

■E100 ICソケット情報

R0E556100MCU00 (RX610グループ用MCUユニット)

パッケージ名	交換基板・ICソケット		
	デバッグ時		実マイコン実装評価時
	◇交換基板	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇交換基板に付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇交換基板に付属されます。 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0144KA-A	R0E556100CFK00	NGPACK144SD-ND	HQPAC144SD(別売)+NGPACK144SD-ND

R0E521500MCU00 (R8C/5xシリーズ用MCUユニット)

パッケージ名	交換基板・ICソケット		
	デバッグ時		実マイコン実装評価時
	◇交換基板	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇交換基板に付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇交換基板に付属されます。 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0048KB-A	R0E53054ECFK60	NGPACK048SD	HQPAC048SD(別売)+NGPACK048SD
PLQP0064KB-A	R0E53036ACFK40	NGPACK064SD-ND	HQPAC064SD(別売)+NGPACK064SD-ND

R0E521300MCU00 (R8C/3xシリーズ用MCUユニット)

パッケージ名	交換基板・ICソケット		
	デバッグ時		実マイコン実装評価時
	◇交換基板	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇交換基板に付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇交換基板に付属されます。 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLSP0020JB-A	R0E53032GCSJ00 *1	NSPACK20BG	HSPACK20BG(別売)+NSPACK20BG
	R0E53032ACJSJ00 *1		
PLQP0032GB-A	R0E53033GCFG90 *1	NGPACK032SA	HQPAC032SA(別売)+NGPACK032SA
	R0E53033ACFG90 *1		
PLQP0048KB-A	R0E53034ECFK60 *1	NGPACK048SD	HQPAC048SD(別売)+NGPACK048SD
	R0E53034ACFK60 *1		
PLQP0052JA-A	R0E53035ACFJ50	NGPACK052SB	HQPAC052SB(別売)+NGPACK052SB
	R0E53036ACFK40		
PLQP0064KB-A	R0E53036ACFK40	NGPACK064SD-ND	HQPAC064SD(別売)+NGPACK064SD-ND
	R0E53036ACFG40		
PLQP0064GA-A	R0E53036ACFG40	NGPACK064SA160	HQPAC064SA160(別売)+NGPACK064SA160
	R0E53038ACFK30		
PLQP0080KB-A	R0E53038ACFK30	NGPACK080SD-ND	HQPAC080SD(別売)+NGPACK080SD-ND

*1. 交換基板が複数記載されている場合は、対応するマイコンのグループが異なっておりますので、詳細については各ユーザーズマニュアルをご確認ください。

R0E530650MCU00 (M16C/65,64Aグループ用MCUユニット)

パッケージ名	交換基板・ICソケット		
	デバッグ時		実マイコン実装評価時
	◇交換基板	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇交換基板に付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇交換基板に付属されます。 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PRQP0100JD-B	R0E0100TNPFJ00	NGPACK100RB	HQPAC100RB168(別売)+NGPACK100RB
PLQP0100KB-A	R0E0100TNPFK00	NGPACK100SD-ND	HQPAC100SD(別売)+NGPACK100SD-ND
PLQP0128KB-A	R0E530650CFK10	NGPACK128RD	HQPAC128RD(別売)+NGPACK128RD

R0E535M00MCU00 (M16C/5M, 5L, 56, 57グループ用MCUユニット)

パッケージ名	交換基板・ICソケット		
	デバッグ時		実マイコン実装評価時
	◇交換基板	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇交換基板に付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇交換基板に付属されます。 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0064KB-A	R0E535M00CFK40	NGPACK064SD-ND	HQPAC064SD(別売)+NGPACK064SD-ND
PRQP0080KB-A	R0E535M00CFK30	NGPACK080SD-ND	HQPAC080SD(別売)+NGPACK080SD-ND
PLQP0100KB-A	R0E0100TNPFK00	NGPACK100SD-ND	HQPAC100SD(別売)+NGPACK100SD-ND

R0E417250MCU00 (H8SX/1720グループ用MCUユニット)

パッケージ名	交換基板・ICソケット		
	デバッグ時		実マイコン実装評価時
	◇交換基板	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇交換基板に付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇交換基板に付属されます。 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0100KB-A	R0E0100TNPFK00	NGPACK100SD-ND	HQPAC100SD(別売)+NGPACK100SD-ND

R0E424270MCU00 (H8S/2427, 2427R, 2425グループ用MCUユニット)

パッケージ名	交換基板・ICソケット		
	デバッグ時		実マイコン実装評価時
	◇交換基板	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇交換基板に付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇交換基板に付属されます。 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0120LA-A	R0E424270CFLE0	NGPACK120SE-ND	HQPAC120SE(別売)+NGPACK120SE-ND
PLQP0120KA-A	R0E424270CFKE0	NGPACK120SD	HQPAC120SD(別売)+NGPACK120SD
PLQP0144KA-A	R0E0144TNPFK00	NGPACK144SD-ND	HQPAC144SD(別売)+NGPACK144SD-ND

R0E420000MCU00 (H8S/Tinyシリーズ用MCUユニット)

パッケージ名	交換基板・ICソケット		
	デバッグ時		実マイコン実装評価時
	◇交換基板	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇交換基板に付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇交換基板に付属されます。 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0064KB-A	R0E420000CFK40	NGPACK064SD-ND	HQPAC064SD(別売)+NGPACK064SD-ND
PLQP0064GA-A	R0E420000CFG40	NGPACK064SA160	HQPAC064SA160(別売)+NGPACK064SA160
PLQP0080JA-A	R0E420000CFJ30	NGPACK080SB	HQPAC080SB160(別売)+NGPACK080SB

■デバッグMCUボード ICソケット情報

RXファミリ用

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		◇デバッグMCUボード	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の ◇デバッグMCUボードに付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇デバッグMCUボードに付属されます。 ※HQPACkxxxx、NLPACKxxxx、NSSOCKETxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0144KA-A	—	ROE5562N8PFK00 ROE55630EDMB00	NQPACk144SD-ND	HQPACk144SD(別売) + NQPACk144SD-ND
PLQP0100KB-A	—	ROE5562GAPFK00 / ROE5562TAPFK00 ROE5562N8PFK10 ROE55630EDMB01	NQPACk100SD-ND	HQPACk100SD(別売) + NQPACk100SD-ND
PLQP0080JA-A	—	ROE5562GAPFJ00 / ROE5562TAPFJ00	NQPACk080SB	HQPACk080SB(別売) + NQPACk080SB
PLQP0064KB-A	—	ROE5562GAPFK10 / ROE5562TAPFK10	NQPACk064SD-ND	HQPACk064SD(別売) + NQPACk064SD-ND

SuperHファミリ用

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		◇デバッグMCUボード	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の ◇デバッグMCUボードに付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇デバッグMCUボードに付属されます。 ※HQPACkxxxx、NLPACKxxxx、NSSOCKETxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0048JA-A	FP-48FV	HS7124EDB01H	NQPACk048SB	HQPACk048SB + NQPACk048SB
PVGN0052LE-A	—	HS7124EDB02H	NBSOCKET052SE-RE41N + NWPLUG052SE-RE01	NBSOCKET052SE-RE41N + NLPACK052SE-RE01(別売) + NSSOCKET052SE-RE01(別売)
PLQP0064KB-A	FP-64KV	HS7125EDB01H	NQPACk064SD-ND	HQPACk064SD + NQPACk064SD-ND
PRQP0064GB-A PRQP0064GC-A	FP-64AV FP-64HA	HS7125EDB02H	NQPACk064SA	HQPACk064SA + NQPACk064SA
PVGN0064LB-A	TNP-64BV	HS7125EDB03H	NBSOCKET064SE-RE41N + NWPLUG064SE-RE01	NBSOCKET064SE-RE41N + NLPACK064SE-RE01(別売) + NSSOCKET064SE-RE01(別売)
PRBG0292GB-A	—	ROE574504PBZ00 + ROE574504CBF10	CSPLUG/W292A2017RE01 + BSSOCKET292A2017RE21N(別売)	BSSOCKET292A2017RE21N(別売) + LSPACK292A2017RE02(別売)
PLQP0100KB-A	FP-100UV	HS7147EDB01H	NQPACk100SD-ND	HQPACk100SD + NQPACk100SD-ND
PLBG0176GA-A	—	ROE574504PBZ00 + ROE574552CBG00	CSPLUG/W176A1513RE01 + BSSOCKET176A1513RE21N(別売)	BSSOCKET176A1513RE21N(別売) + LSPACK176A1513RE01(別売)

H8Sファミリ用

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		◇デバッグMCUボード	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇デバッグMCUボードに付属されます。	ICソケット [東京エレクトック(株)製] ※左記の◇デバッグMCUボードに付属されます。 ※HQPACkxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0120LA-A	FP-120BV	ROE424548PFK00	NQPACk120SE-ND	HQPACk120SE + NQPACk120SE-ND
PLQP0120LA-A	FP-120BV	ROE424248PFK00	NQPACk120SE-ND	HQPACk120SE + NQPACk120SE-ND
PLQP0120KA-A	—	ROE424548PFK01	NQPACk120SD	HQPACk120SD + NQPACk120SD
PLQP0120KA-A	—	ROE424248PFK01	NQPACk120SD	HQPACk120SD + NQPACk120SD
PLQP0144KA-A	FP-144LV	ROE424568PFK00	NQPACk144SD-ND	HQPACk144SD + NQPACk144SD-ND
PLQP0144KA-A	FP-144LV	ROE424268PFK00	NQPACk144SD-ND	HQPACk144SD + NQPACk144SD-ND

■E6000H ICソケット情報

パッケージ名	旧パッケージ名	ICソケット		
		ICソケット		実マイコン実装評価時
		デバッグ時	※ユーザインタフェースボードに付属されます。 ※ICxxxxx : 山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx : 東京エレクトック(株)製 ※HQPACkxxxxはICソケットの蓋の型名です。	※別売と記載されている製品以外は左記の◇デバッグMCUボードに付属されます。 ※HQPACkxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PRQP0080JD-A	FP-80Q		IC149-080-017-B5	
PRQP0100KB-A	FP-100M		IC149-100-054-B51	
PRQP0112JB-A	FP-112B		IC149-112C15333-0B	
PLQP0120LA-A	FP-120B	NQPACk120SE-ND		HQPACk120SE + NQPACk120SE-ND
PTQP0120LA-A	TFP-120		IC149-120-043-B51	
PLQP0144KB-A PLQP0144KA-A	FP-144F FP-144L	NQPACk144SD-ND		HQPACk144SD + NQPACk144SD-ND
PRQP0256KB-A	FP-256H	TQPACk256RD		本ソケットは実マイコンを実装できません。
—	BP-272		CSPACK256Z2021H01	

■E6000 ICソケット情報

パッケージ名	旧パッケージ名	ICソケット ※ICxxxx : 山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NO/NS/TQxxxx : 東京エレクトック(株)製 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。	
		デバッグ時	実マイコン実装評価時
—	DP-32S	IC83-3204-GS4	
PRSP0032DC-A	FP-32D	NSPACK032YU	HSPACK032YU + NSPACK032YU
—	FP-32A	NGPACK032SA	HQPAC032SA + NGPACK032SA
PLQP0048JA-A	FP-48F	NGPACK048SB	HQPAC048SB + NGPACK048SB
PLQP0048KC-A	FP-48B	NGPACK048SD	HQPAC048SD + NGPACK048SD
PVQN0048KA-A	TNP-48	NLPACK048SD	HLPACK048SD + NLPACK048SD
PLQP0064KC-A	FP-64E	IC149-064-075-B51	
PLQP0064KB-A	FP-64K	IC83-64075-GS4	
PRDP0064BB-A	DP-64S	IC149-080-017-B5	
PRQP0080JB-A	FP-80A	IC149-080-012-B5	
PRQP0080JD-A	FP-80Q	IC149-080-058-B51	
PRQP0080GD-B	FP-80B	IC149-100-054-B51	
PTQP0080KC-A	TFP-80C	IC149-100-054-B51	
PRQP0100KA-A	FP-100B	IC149-100-054-B51	
PTQP0100KA-A	TFP-100B	IC149-100-054-B51	
PRQP0100KB-A	FP-100M	IC149-100-054-B51	
PLQP0100KB-A	FP-100U	NGPACK100SD-ND	HQPAC100SD + NGPACK100SD-ND
PRQP0100JE-B	FP-100A	IC149-KS-11113-0	
PTQP0100LC-A	TFP-100G	NGPACK100SE	HQPAC100SE + NGPACK100SE
PLBG0112GA-A	BP-112	CSPACK112A1110H02(半田リフロータイプ) または DSPACK112A1110H02(パネ式ピンネジ止めタイプ)	
TTBG0112GA-A	TBP-112A	CSPACK112A1110H01(半田リフロータイプ) または DSPACK112A1110H01(パネ式ピンネジ止めタイプ)	
PTQP0120LA-A	TFP-120	IC149-120-043-B51	
PRQP0128KB-A	FP-128B	NGPACK128RD	HQPAC128RD + NGPACK128RD
PRQP0144KA-A	FP-144G	IC149-144-045-B51 *1	
PLQP0144KC-A	FP-144H	IC149-144-045-B51 *1	
PRQP0144KA-A	FP-144G	IC149-144-045-B51 *1	
PLQP0144KB-A	FP-144J	NGPACK144SD-ND *2	HQPAC144SD + NGPACK144SD-ND *2
PTQP0144LC-A	TFP-144	NGPACK144SE	HQPAC144SE + NGPACK144SE
PLBG0176GA-A	BP-176V	CSPACK176A1513H01	

*1.下記ユーザーケーブル専用
・HS2678RECH61H
・HS2378ECH61H
*2.下記ユーザーケーブル以外専用
・HS2678RECH61H
・HS2378ECH61H

■コンパクトエミュレータ ICソケット情報
M30850T3-CPE

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx：山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx：東京エレクトック(株)製 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		◇変換基板	ICソケット ※別売と記載されている製品以外は左記の ◇変換基板に付属されます。	ICソケット ※別売と記載されている製品以外は左記の ◇変換基板に付属されます。
PRQP0100JB-A	100P6S-A	M30800T-PTC	IC61-1004-051(別売)	—
		M3T-F160-100NRB	NQPACK100RB	HQPAC100RB168(別売) + NQPACK100RB
PLQP0100KB-A	100P6Q-A	M3T-F160-100NSD	NQPACK100SD-ND	HQPAC100SD(別売) + NQPACK100SD-ND
PLQP0144KA-A	144P6Q-A	M3T-FLX-144NSD	NQPACK144SD-ND	HQPAC144SD(別売) + NQPACK144SD-ND

M30870T2-CPE

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx：山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx：東京エレクトック(株)製 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		◇変換基板	ICソケット ※別売と記載されている製品以外は左記の ◇変換基板に付属されます。	ICソケット ※別売と記載されている製品以外は左記の ◇変換基板に付属されます。
PRQP0100JB-A	100P6S-A	M30800T-PTC	IC61-1004-051(別売)	—
		M3T-F160-100NRB	NQPACK100RB	HQPAC100RB168(別売) + NQPACK100RB
PLQP0100KB-A	100P6Q-A	M3T-F160-100NSD	NQPACK100SD-ND	HQPAC100SD(別売) + NQPACK100SD-ND
PLQP0144KA-A	144P6Q-A	M3T-FLX-144NSD	NQPACK144SD-ND	HQPAC144SD(別売) + NQPACK144SD-ND

M3062PT3-CPE

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx：山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx：東京エレクトック(株)製 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		◇変換基板	ICソケット ※別売と記載されている製品以外は左記の ◇変換基板に付属されます。	ICソケット ※別売と記載されている製品以外は左記の ◇変換基板に付属されます。
PRQP0100JB-A	100P6S-A	M30800T-PTC	IC61-1004-051(別売)	—
		M3T-F160-100NRB	NQPACK100RB	HQPAC100RB168(別売) + NQPACK100RB
PLQP0100KB-A	100P6Q-A	M3T-F160-100NSD	NQPACK100SD-ND	HQPAC100SD(別売) + NQPACK100SD-ND
PLQP0128KB-A	128P6Q-A	M3T-F160-128NRD	NQPACK128RD	HQPAC128RD(別売) + NQPACK128RD

M3028BT2-CPE

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx：山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx：東京エレクトック(株)製 AXSxxxxx：パナソニック電工(株)製 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		◇変換基板	ICソケット ※左記の◇変換基板に付属されます。	ICソケット ※別売と記載されている製品以外は左記の◇変換基板に付属されます。
PLQP0048KB-A	48P6Q-A	M30260T-48FPD	NQPACK048SD	HQPAC048SD(別売) + NQPACK048SD
PLQP0064KB-A	64P6Q-A	M30291T-64FPD	NQPACK064SD-ND	HQPAC064SD(別売) + NQPACK064SD-ND
PLQP0080KB-A	80P6Q-A	M30290T-80FPD	NQPACK080SD-ND	HQPAC080SD(別売) + NQPACK080SD-ND

ROE521000CPE00

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		◇変換基板	ICソケット【東京エレクトック(株)製】 ※左記の◇変換基板に付属されます。	ICソケット【東京エレクトック(株)製】 ※別売と記載されている製品以外は左記の◇変換基板に付属されます。 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLSP0020JB-A	20P2F-A	ROE521174CSJ00	NSPACK20BG	HSPACK20BG(別売) + NSPACK20BG
PRDP0020BA-A	20P4B	ROE521174CDB00	—	—
PLQP0032GB-A	32P6U-A	ROE521134CFG00 *1	NQPACK032SA	HQPAC032SA(別売) + NQPACK032SA
		ROE521278CFG00 *1 ROE5212L4CFG00 *1		
PLQP0048KB-A	48P6Q-A	ROE521237CFK00	NQPACK048SD	HQPAC048SD(別売) + NQPACK048SD
PLQP0052JA-A	52P6A-A	ROE521258CFJ00	NQPACK052SB	HQPAC052SB(別売) + NQPACK052SB
PLQP0064GA-A	64P6U-A	ROE5212BACFG00	NQPACK064SA160	HQPAC064SA160(別売) + NQPACK064SA160
PLQP0064KB-A	64P6Q-A	ROE5212BACFK00	NQPACK064SD-ND	HQPAC064SD(別売) + NQPACK064SD-ND
PLQP0080KB-A	80P6Q-A	ROE5212DACFK00	NQPACK080SD-ND	HQPAC080SD(別売) + NQPACK080SD-ND

*1. 変換基板が複数記載されている場合は、対応するマイコンのグループが異なっておりますので、詳細についてはROE521000CPE00のユーザーズマニュアルをご確認ください。

R0E436640CPE00

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		◇変換基板	ICソケット[山一電機(株)製] ※左記の◇変換基板に付属されます。	ICソケット[山一電機(株)製] ※左記の◇変換基板に付属されます。
PLQP0064KC-A	FP-64E	R0E436640CFK20	IC149-064-075-B51	IC149-064-075-B51
PLQP0064KB-A	FP-64K			
PRQP0080JB-A	FP-80A	R0E436049CFJ10	IC149-080-017-B5	IC149-080-017-B5

M38000T2-CPE (3803L/3803Hグループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx : 山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx : 東京エレクトック(株)製 ※HQPACKxxxxxはICソケットの蓋の型名です。		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		エミュレータMCU/変換基板	ICソケット	ICソケット
PRDP0064BA-A	64P4B	M38049RLSS	—	—
PTLG0064JA-A	64FOG	M38049RLSS	—	—

M38000T2-CPE (3823グループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx : 山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx : 東京エレクトック(株)製 ※HQPACKxxxxxはICソケットの蓋の型名です。		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		エミュレータMCU基板/変換基板	ICソケット	ICソケット
PRQP0080GB-A	80P6N-A	M3823AT-RLFS	IC61-080-081 (別売) IC61-0804-046 (別売)	—
		M3823AT-RLFS + M3T-F160-80NRA	NQPACK080RA (左記M3T-F160-80NRA付属)	HQPACK080RA168 (別売) + NQPACK080RA (左記M3T-F160-80NRA付属)
PLQP0080KB-A	80P6Q-A	M3823AT-RLFS + M3T-F160-80NSD	NQPACK080SD-ND (左記M3T-F160-80NSD付属)	HQPACK080SD (別売) + NQPACK080SD-ND (左記M3T-F160-80NSD付属)

M38000T2-CPE (3850Aグループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx : 山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx : 東京エレクトック(株)製 AXSxxxxx : パナソニック電工(株)製		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		エミュレータMCU/変換基板	ICソケット	ICソケット
PRDP0042BA-A	42P4B	M38507ARLSS	IC59-4206-G4 (別売)	—

M38000T2-CPE (3858グループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx : 山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx : 東京エレクトック(株)製 AXSxxxxx : パナソニック電工(株)製 ※HQPACKxxxxxはICソケットの蓋の型名です。		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		エミュレータMCU/変換基板	ICソケット	ICソケット
PRDP0042BA-A	42P4B	M3858RSSH	IC59-4206-G4 (別売)	—

M38000T2-CPE (38D2グループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		エミュレータMCU基板/◇変換基板	ICソケット[東京エレクトック(株)製] ※左記の◇変換基板に付属されます。	ICソケット[東京エレクトック(株)製] ※別売と記載されている製品以外は左記の◇変換基板に付属されます。 ※HQPACKxxxxxはICソケットの蓋の型名です。
PLQP0064GA-A	64P6U-A	M38D29T2-RLFS-FP	NQPACK064SA160	HQPACK064SA160 (別売) + NQPACK064SA160
PLQP0064KB-A	64P6Q-A	M38D29T2-RLFS-HP	NQPACK064SD-ND	HQPACK064SD (別売) + NQPACK064SD-ND

お問い合わせ先

東京エレクトック(株) <http://www.tetc.co.jp/>

山一電機(株) <http://www.yamaichi.co.jp/>

パナソニック電工(株) <http://panasonic-denko.co.jp/ac/>

M38000T2-CPE (38D5グループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx：山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx；東京エレクトック(株)製 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		エミュレータMCU/変換基板	ICソケット	ICソケット
PRQP0080GB-A	80P6N-A	M38D59T-RLFS	IC61-080-081 (別売) IC61-0804-046 (別売)	—
		M38D59T-RLFS + M3T-F160-80NRA	NQPACK080RA (左記M3T-F160-80NRA付属)	HQPAC080RA168 (別売) + NQPACK080RA (左記M3T-F160-80NRA付属)
PLQP0080KB-A	80P6Q-A	M38D59T-RLFS + M3T-F160-80NSD	NQPACK080SD-ND (左記M3T-F160-80NSD付属)	HQPAC080SD (別売) + NQPACK080SD-ND (左記M3T-F160-80NSD付属)

M38000T2-CPE (7546/7547グループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット ※ICxxxxx：山一電機(株)製 CS/DS/HQ/LS/NL/NQ/NS/TQxxxxx；東京エレクトック(株)製 AXSxxxxx；パナソニック電工(株)製 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		エミュレータMCU/変換基板	ICソケット	ICソケット
PRDP0032BA-A	32P4B	M37542RSS + M37530T-PTCC	—	—
PLQP0032GB-A	32P6U-A	M37542RSS + M37530T-PTC + M37530T-PTCB	TQPACK032SA (M37530T-PTCB付属)	HQPAC032SA (別売) + NQPACK032SA (別売)
PWQN0036KA-A	36PJW-A	M37542RSS	—	—

M38000T2-CPE (7544グループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時 ※HQPACxxxxはICソケットの蓋の型名です。
		エミュレータMCU/変換基板	ICソケット [東京エレクトック(株)製]	ICソケット [東京エレクトック(株)製]
PRDP0032BA-A	32P4B	M37544RSS + M37530T-PTCC	—	—
PLQP0032GB-A	32P6U-A	M37544RSS + M37530T-PTC + M37530T-PTCB	TQPACK032SA (M37530T-PTCB付属)	HQPAC032SA (別売) + NQPACK032SA (別売)

M38000T2-CPE (7545グループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		エミュレータMCU/変換基板	ICソケット	ICソケット
PLQP0032GB-A	32P6U-A	M37545RLSS	—	—

M38000T2-CPE (7548/7549グループ対応)

パッケージ名	旧パッケージ名	変換基板・ICソケット		
		デバッグ時		実マイコン実装評価時
		エミュレータMCU/変換基板	ICソケット [山一電機(株)製]	ICソケット
PRDP0042BA-A	42P4B	M37549T-RLSS	IC59-4206-G4 (別売)	—