


オプションリスト HD6433610,HD6433611,HD6433612

選択する仕様に対し 内にチェック(、×、V)を付けて下さい。

(1) ROMサイズ

<input type="checkbox"/> HD6433610	8k バイト
<input type="checkbox"/> HD6433611	12k バイト
<input type="checkbox"/> HD6433612	16k バイト

発注年月日	年 月 日
貴社名	
所属	
御芳名	
ROMコード名	
L S I 型名(ルネサス記入)	

(2) I/Oオプション ( 部のオプション選択はできません)

I/O形式の指定は該当する形式欄に 印を付けて下さい。

B : プルアップMOS付 C : プルアップMOSなし

端子名	I/O	I/O オプション	
		B	C
P10/IRQ0	I/O		
P11/IRQ1	I/O		
P12/IRQ2	I/O		
P13/IRQ3	I/O		
P14/IRQ4	I/O		
P15/TMOE/IRQ5	I/O		
P16/EVENT	I		
P17	I		
P20	I/O		
P21	I/O		
P22	I/O		
P23	I/O		
P24	I/O		
P25	I/O		
P26	I/O		
P27	I/O		

P40 ~ P45はP M O S オープンドレイン端子です。

端子名	I/O	I/O オプション	
		B	C
P80	I/O		
P81	I/O		
P82	I/O		
P83	I/O		
P84	I/O		
P85	I/O		
P86	I/O		
P87	I/O		
P90	I/O		
P91/SCK1	I/O		
P92/S11	I/O		
P93/S01	I/O		
P94/SCK2	I/O		
P95/S12	I/O		
P96/S02	I/O		
P97/UD	I/O		
PA0	I/O		
PA1	I/O		
PA2	I/O		
PA3	I/O		
PA4	I/O		
PA5	I/O		
PA6	I/O		
PA7	I/O		

(3) システム発振器 (OSC1 - OSC2)

<input type="checkbox"/> 水晶発振子	fosc =	M H z
<input type="checkbox"/> セラミック発振子	fosc =	M H z
<input type="checkbox"/> 外部クロック	fosc =	M H z

(4) サブシステム発振器 (X1 - X2)

<input type="checkbox"/> 使用	fx = 32.768 kHz
<input type="checkbox"/> 未使用	X1 = Vcc

(5) パッケージ

<input type="checkbox"/> FP-64A
<input type="checkbox"/> DP-64S