

オプションリスト HD6432144S,HD6432143S,HD6432134S,HD6432133S

選択する仕様に対し□内にチェック(■、×、V)を付けて下さい。

(1) ROMサイズ

☐ HD6432144S	128K バイト
☐ HD6432143S	96K バイト
☐ HD6432134S	128K バイト
☐ HD6432133S	96K バイト

発注年月日	年 月 日
貴社名	
所属	
御芳名	
ROMコード名	
L S I 型名(ルネサス記入)	

(2) システム発振器

☐ 水晶発振子	f = MH z
☐ 外部クロック	f = MH z

(3) 電源電圧／最大動作周波数

☐ Vcc = 4.5V ~ 5.5V (20MHz max)
☐ Vcc = 4.0V ~ 5.5V (16MHz max)

[注] 1. 電源電圧／動作周波数のバージョンはご使用になる電源電圧でお選び下さい。

例) Vcc=4.5V~5.5V/f=10MHzでご使用になる場合

→ Vcc=4.5V~5.5V (20MHz max) をお選び下さい。

2. 選択したバージョンの電源電圧、最大動作周波数は「シングルチップマイコン注文仕様書」にもあわせてご記入願います。