

2010年12月9日

「RJK60S5DPK」の仕様

- 定格ドレイン・ソース電圧 (VDSS)
 - 600V
- 定格ゲート・ソース電圧 (VGSS)
 - 30V
- 定格ドレイン電流 (ID)
 - 20A
- オン抵抗 (Ron)
 - 標準 150mΩ (ID=10A、VGSS=10V 時)
- ゲート・ドレインチャージ容量 (Qgd)
 - 標準 6nC (ID=10A、VGSS=10V 時)
- ゲート・ソースしきい値電圧 (VGS(off))
 - 最小 3V～最大 5V
- 定格チャネル温度 (Tch)
 - +150°C
- パッケージ (Tch)
 - TO-3PSG 外形 (標準パッケージ TO-3P 互換)

以上