
2011年1月24日

「PS7901D-1A」の主な仕様

- 超小型パッケージ
- 低出力容量 : 0.75pF (TYP.)、低オン抵抗 : 12Ω (TYP.)
- 低リーク電流 : 30pA (TYP.)
- 入力LED電流が小さい : $I_{Fon} = 4\text{mA}$ (Max.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い : $BV = 500\text{Vr.m.s.}$
- エンボス・テーピング対応品 : PS7901D-1A-F3 (3500個/リール)
- 鉛フリー対応品
- 用途 IC テスタ、計測機器、FA/OA 機器

以上