

2013年7月11日

「RAA305170GBM」の主な仕様

項目	仕様
製品名	RAA305170GBM
型名	RAA305170GBM
電源電圧	1VDD/AVCC:2.7V~3.6V EVDD(I/O):1.7V~3.6V VM:2.7V~5.5V
動作周囲温度	-20~+75°C
CPU コア	RL78
DSP	サーボ制御用 GREEN-DSP(32bit)
内蔵メモリ	CPU: CodeFlash+DataFlash+SRAM
OIS/AF ドライバ	3 チャンネル(IS0, IS1, AF)
HALL 信号入力	3 チャンネル(8 ビット DAC 回路/定電流バイアス回路/ゲインアンプ回路)
ADC 入力	4 チャンネル
SPI マスター	1 系統
I2C/SPI スレーブ	1 系統
16 ビットタイマ	4 チャンネル

以上