

2015年7月23日

■主な仕様

「RAJ240500」の主な仕様

項目	仕様
製品名	RAJ240500DNP
型名	RAJ240500A20DNP
電源電圧	VCC_FG: 2.0V~25.0V VCC_CHG: 4.0V~25.0V
動作周囲温度	-20~+85°C
CPU コア	RL78
対応セル数	直列1~3セル
内蔵メモリ	フラッシュメモリ (Code:128KB, Data:4KB)、SRAM (5.5KB)
通信	UART、I2Cバス (SMBus)
電圧計	15ビット デルタ・シグマ型 AD コンバータ
電流計	18ビット デルタ・シグマ型 AD コンバータ
充電機能	Narrow VDC 対応、JEITA ガイドライン準拠
FET 駆動回路	High サイド N チャンネル FET ドライバ内蔵、プリチャージ機能対応

※本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

以上