

2017年4月10日

## ■「100kWクラス・インバータ・ソリューション」の主な仕様

項目	スペック
対象モータ出力	定格 40kW クラス / 最大 100kW クラス (10 秒間)
出力電流	定格 200Arms / 最大 500Arms (10 秒間)* *ピーク 800A
入力 DC リンク電圧	250~400V
制御電源	動作電圧:12V
体積	3.9L (突起部を除く)
使用デバイス	マイコン: RH850/C1H 電源管理 IC: RAA270000 ドライバ IC: R2A25110 IGBT モジュール (ルネサス AE3 IGBT/FRD を搭載)
リファレンス・ソフトウェア/ツール	モータ制御ドライバ・ソフトウェア モータ・キャリブレーション・ツール

※本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

以上