

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部 1753

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A062A/J	Rev. 4.00 第1版
題名	RX63T グループ VCC 立ち上がり勾配の制約誤記載の連絡		情報分類	技術情報
適用製品	RX63T グループ	対象ロット等	関連資料	RX63T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.00 (R01UH0238JJ0200)
		全ロット		

RX63T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.00 において、電気的特性 VCC 立ち上がり勾配に不要な制約の記載がありますので変更いたします。

・ Page 1649 of 1749

表 41.4 DC 特性(3)の VCC 立ち上がり勾配の(注 7)を削除します。

【変更前】

項目	記号	min	typ	max	単位	測定条件
VCC 立ち上がり勾配 (注7)	SVCC	—	—	20	ms/V	

注7. 電源投入時、RES#端子が Low レベルになっている条件で適用します。

【変更後】

項目	記号	min	typ	max	単位	測定条件
VCC 立ち上がり勾配	SVCC	—	—	20	ms/V	

以 上