

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシアル
ルネサス エレクトロニクス株式会社
問合せ窓口 <https://www.renesas.com/jp/ja/support/contact/>

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A0270A/J	Rev.	第1版
題名	RX26T グループ、RX660 グループ、RX66T グループ、RX72T グループ 内部電源安定用平滑コンデンサ容量の規格値に関する注記の訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX26T グループ、 RX660 グループ、 RX66T グループ、 RX72T グループ	対象ロット等 全ロット	関連資料	各製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編 (関連資料の表をご参照ください)	

上記適用製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編において、内部電源安定用平滑コンデンサ容量の規格値に対する注記を訂正しますので、以下のとおり連絡いたします。

なお、ページ番号、表番号はRX26T グループを例に記載しています。その他の製品のページ番号、表番号につきましては関連資料の表をご参照ください。

● Page 2871 of 2956

「表 49.3 推奨動作条件(2)」の注1 を以下のとおり訂正いたします。

【訂正前】

表 49.3 推奨動作条件(2)

項目	記号	規格値
内部電源安定用平滑コンデンサ容量	C _{VCL}	0.47μF ± 30% ^(注1)

注1. 静電容量の公称値が0.47μF、静電容量許容差が±30%以内の積層セラミックコンデンサを使用してください。

【訂正後】

表 49.3 推奨動作条件(2)

項目	記号	規格値
内部電源安定用平滑コンデンサ容量	C _{VCL}	0.47μF ± 30% ^(注1)

注1. 静電容量の公称値が0.47μF、静電容量許容差とコンデンサの使用条件下における静電容量変化率の合計が±30%以内の積層セラミックコンデンサを使用してください。

● 関連資料

グループ	マニュアル名称 (資料番号)	ページ番号	表番号
RX26T グループ	RX26T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 (R01UH0979JJ0110)	Page 2871 of 2956	表 49.3
RX660 グループ	RX660 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 (R01UH0937JJ0100)	Page 2229 of 2302	表 45.3
RX66T グループ	RX66T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.21 (R01UH0749JJ0121)	Page 2263 of 2351	表 45.3
RX72T グループ	RX72T グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 (R01UH0803JJ0100)	Page 2234 of 2307	表 46.3