

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

平成 6年 4月29日

# —日立マイクロコンピュータ技術情報—

前略、下記日立マイクロコンピュータ技術情報をお送り致しますので、御検討よろしくお願ひ申し上げます。

〒162  
東京都新宿区揚場町2番1号  
(軽子坂MNビル)  
TEL (03)3266-9381 (ダイヤルイン)  
株式会社 日立製作所 半導体事業部

題 目	SH7032, SH7034用エミュレータにおける マルチプレクスI/O使用時の制限事項		発行番号	TN— EML - 004A	
			分 類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項	
適 用 製 品	HS7030EPD70H	対象ロット等	関 連 資 料	E7000 SH7032, SH7034 エミュレータ ユーザーズマニュアル ADJ-702-151(S)	有効期限
		全ロット			永年

SH7032, SH7034用E7000エミュレータ(HS7030EPD70H)には、下記に示す制限事項がございますので、ご連絡申し上げます。

## 記

### 1. マルチプレクスI/O領域ご使用時の制限事項

HS7030EPD70Hを使用して、SH7032, SH7034のマルチプレクスI/O領域(CS6)のプログラムデバッグを行なう場合には、EXECUTION\_MODEコマンドでREAL=E(リアルタイムモード)に設定してください。

以上