

M30245T3-RPD-E(特別量産品) 発売のお知らせ

PC4701用M16C/24グループM30245用エミュレーションポッド M30245T3-RPD-E(特別量産品) を発売しました。

1. 製品の特長

M30245T3-RPD-Eは、M16C, 7700, 740ファミリ用エミュレータPC4701と接続して使用するエミュレーションポッドです。

ルネサス 16ビットMCU、M16C/24グループのM30245に対応しています。

- 最大動作周波数 : 16MHz (Vcc=3.0~3.6V時)
- 対応電圧 : 3.0~3.6V

2. 製品パッケージ内容

- エミュレーションポッド本体
- エバリュエーションMCU [実装済]
- 発振回路基板
 - メインクロック16MHz用(OSC-3) [実装済]
 - メインクロック用(OSC-2)
- エミュレータ接続用120芯フレキシブルケーブル(FLX120-RPD)
- ターゲット接続用100芯フレキシブルケーブル(FLX100)
- FLX100→100ピン0.5mmピッチLQFP(100P6Q-A)変換基板(M3T-FLX-100NSD)
- ポートP0~P5プルアップ用抵抗アレイ(51kΩ×12個)
- ユーザーズマニュアル

仕様の詳細は開発環境ホームページのデータシートを参照してください。

3. 注意事項

本製品に実装されているエバリュエーションMCU(M30245MC-XXXGP)は、"M30245MC/8-XXXGP SIOに関する注意事項(RENESAS TECHNICAL NEWS No.M16C-112-0309 [28KB PDFファイル])"に該当します。

この注意事項はフラッシュ版MCU(M30245FCGP)には該当しないため、本製品とフラッシュ版MCUの動作が一部異なりますのでご注意ください。

本問題が改修された際には、本製品の無償バージョンアップを実施いたします。
バージョンアップの詳細については、ツールニュースでご案内いたします。

[M30245T-RPDをご使用中のお客様へ]

WS(TS)およびES製品についても、上記注意事項に該当します(*)。

現在ご使用いただいている製品については、上記のMCU改修対応バージョンアップの開始と同時期に、無償バージョンアップを実施いたします。

バージョンアップの詳細は、ツールニュースでご案内させていただきます。

*補足：

以下に示すロット番号の製品は、エミュレータMCUとしてFlash版のMCUを使用していますので、本注意事項には該当しません。

ロット番号： 2DM008C, 2DM009C, 2HM011D

4. 発注型名と仕様明細

製品型名	発注型名	仕様明細
M30245T3-RPD-E	M30245T3-RPD-E	指定不要

※ 価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問合せください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。