

2015年9月29日

■「R-Car W2R」の主な仕様

| | |
|-------------|--|
| 製品名(型名) | R-Car W2R (R7S720004) |
| 準拠規格 | IEEE802.11p |
| 周波数帯域 | 5.9GHz |
| 電源電圧 | 3.3V (IO)、1.2V(Core) |
| CPU コア | 32bit (動作周波数 160MHz) |
| 内蔵メモリ | RAM/128kBytes, ROM/32kBytes |
| ホストインタフェース | SDIO |
| メモリインターフェース | I2C |
| パッケージ | 176 ピン Plastic FPBGA (10mm x 10mm) |
| 動作温度 | Ta=-40 to +85°C (JEDEC JESD 51-9), Tj = -40 to +125 °C |

※本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。

以上