

統合開発環境 e2 studio V4.0.0.26 ご使用上のお願い

統合開発環境 e2 studio V4.0.0.26の使用上の注意事項を連絡します。

- e2 studio V4.0.0.26インストール時の注意事項

1. 該当製品

e2 studio V4.0.0.26 インストーラ rev.c

ファイル名:

- setup_e2_studio_4_0_web_revc.exe
- setup_e2_studio_4_0_0_26_revc.exe

2. 内容

e2 studio V4.0.0.26をインストーラを使用してインストールした場合、以下の機能を使用することができません。

- インテグレーション・サービス機能 (注)
- CCRXからGNURXへのプロジェクト変換機能

注: インテグレーション・サービス機能が使用できなくなることにより、他ツールとe2 studioを組み合わせで使用した場合、以下のエラーが表示されます。

- タッチ評価ツール「Workbench6」の場合

エラー表示:

Failed to invoke e2 studio

- Peripheral Driver Generatorの場合

エラー表示:

e2 studio インテグレーション・サービスがインストールされて

いません。e2 studioのヘルプ機能を参照してe2 studioインテグレーション・サービスをインストールしてください。

3. 回避策

e2 studioの「新規ソフトウェアのインストール...」機能を使用し、以下の手順でこれらの機能をインストールしてください。

- (1) ツールメニューの "ヘルプ(H)" -> "新規ソフトウェアのインストール..." を選択します。
- (2) 「インストール」ダイアログの"作業対象(W):" プルダウンメニューから "e2 studio Update Site - <http://tool-support.renesas.com/e2studio/e2studio4> "を選択します。
- (3) 機能リストに表示される機能の "Renesas Integration Service" および "Renesas CCRX to GNURX Conversion Feature" にチェックを入れ、 "次へ(N)>" ボタンを押します。
- (4) 「インストール詳細」ダイアログの "次へ(N)>" ボタンを押します。
- (5) 「ライセンスをレビュー」ダイアログで "使用条件の条項に同意します(A)" を選択し、 "終了(F)" ボタンを押します。
- (6) 電子署名の確認ダイアログにおいて "すべて選択(S)" ボタンを押した後、 "OKボタン" を押します。
- (7) 再起動するかどうか確認するダイアログが表示されるので再起動します。

4. 恒久対策

e2 studio V4.0.0.26のインストーラ rev.fで改修します。(6/5から公開予定)
詳細はRENEASAS TOOL NEWS資料番号 150601/tn2をご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=150601tn2>

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。