



電源選択ジャンパ
 3V3ラインに下記から切り替え供給する
 ・USB3V3 - FT231XQの3V3OUT
 ・BATT3V3 - XCL101でCR2032を昇圧
 mac8 ジャン太に対応 (TH仕上がり径 0.85mm)

TP(テストポイント)は、直径2mm/パッドとする。

このTP8のみスルーホールとする。
 配置場所が無い場合はCN4に出るので省略する。

※IC実装面から見た配置

破線内のコネクタの配置は別紙資料を参照のこと。

タッチセンサ部は、パッド配置のみ。