

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-H8*-A307A/J	Rev.	第 1 版
題名	H8/38602R グループ、H8/38086R グループ、 H8/38076R グループ リアルタイムクロック(RTC) マニュアル変更箇所のご案内		情報分類	技術情報	
適用製品	H8/38602R グループ H8/38086R グループ H8/38076R グループ	対象ロット等	関連資料	H8/38602R グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0161-0300 Rev.3.00) H8/38086R グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0194-0200 Rev.2.00) H8/38076R グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0077-0300 Rev.3.00)	
		全ロット			

H8/38602R グループ、H8/38086R グループ、H8/38076R グループに搭載するリアルタイムクロック(RTC)におきまして、マニュアルの変更を連絡させていただきます。なお、本文中の網掛け部分は変更箇所を示しています。

マニュアル変更箇所

- ・ H8/38602R グループ (Rev.3.00) P.11-7 11.3.7 クロックソースセレクトレジスタ (RTCCSR)
- ・ H8/38086R グループ (Rev.2.00) P.10-7 10.3.7 クロックソースセレクトレジスタ (RTCCSR)
- ・ H8/38076R グループ (Rev.3.00) P.10-7 10.3.7 クロックソースセレクトレジスタ (RTCCSR)

< 変更前 >

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
3	RCS3	1	R/W	クロックソース選択
2	RCS2	0	R/W	0000 : /8.....フリーランカウンタ動作
1	RCS1	0	R/W	0001 : /32.....フリーランカウンタ動作
0	RCS0	0	R/W	0010 : /128.....フリーランカウンタ動作 0011 : /256.....フリーランカウンタ動作 0100 : /512.....フリーランカウンタ動作 0101 : /2048.....フリーランカウンタ動作 0110 : /4096.....フリーランカウンタ動作 0111 : /8192.....フリーランカウンタ動作
				1xxx : 32.768kHzRTC 動作

【注】 x : Don't care

< 変更後 >

ビット	ビット名	初期値	R/W	説明
3	RCS3	1	R/W	クロックソース選択
2	RCS2	0	R/W	0000 : /8.....フリーランカウンタ動作
1	RCS1	0	R/W	0001 : /32.....フリーランカウンタ動作
0	RCS0	0	R/W	0010 : /128.....フリーランカウンタ動作 0011 : /256.....フリーランカウンタ動作 0100 : /512.....フリーランカウンタ動作 0101 : /2048.....フリーランカウンタ動作 0110 : /4096.....フリーランカウンタ動作 0111 : /8192.....フリーランカウンタ動作
				1000 : 32.768kHzRTC 動作 1001 ~ 1111 : 設定禁止

【注】 x : Don't care