


RZ/T2N Evaluation Board Kit Quick Start Guide




1. 起動手順

評価ボードには、出荷時にサンプルコードが書き込まれています。スイッチが出荷時のデフォルト設定の状態で、電源を供給すると Usr_LED2 が点滅するプログラムが実行されます。

1. 評価ボードに電源を接続してください。

評価ボードは、USB Type-C®コネクタ(J7)、端子台(J10)を搭載しており、これらのうち一つから電源を供給することができます。




コネクタ	仕様および供給電圧
J7	USB PD 対応 Type-C® (15V/3A DC) *1
J10	5.08mm ピッチ 2 極端子台、24V/4A DC 入力*2

*1 USB Type-C®ケーブル(USB C to USB C)は付属しています。USB 用の AC アダプタはご準備ください。


*2 電源供給する場合は必ず 24V/4A が供給可能な安定化された電源をご使用ください。

2. 電源スイッチを ON 側へスライドして電源供給を開始してください。



POWER switch

3. 電源供給後、Usr_LED2 が点滅します。



2. 次のステップ

以下のルネサスウェブサイトには本製品のマニュアル、回路図が公開されています。また開発環境、サンプルコード、アプリケーションノートも公開されており、ダウンロードすることができます。

renesas.com/rzt2n-evk



3. サポート

技術関連の問合せは、<https://www.renesas.com/support/contact.html> を通じてお願いいたします。

ルネサスの RZ マイクロプロセッサに関する総合情報は、以下より入手可能です。

<https://www.renesas.com/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus>

© 2026 Renesas Electronics Europe GmbH. All rights reserved.

© 2026 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

ウェブサイト: <https://www.renesas.com>