

2014 年 12 月 11 日

「RMLV0816B シリーズ」「RMLV0808B シリーズ」(8M ビット、110nm プロセス製品)の主な仕様

型名	語構成	パッケージ	電源電圧	アクセス タイム	備考	スタンバイ 電流	サンプル 価格	リリース 時期
RMLV0816SB-4S2	x16	TSOP II (44)	2.7V~3.6V	45ns	CS1 ピン	~25°C: $2\mu\text{A}(\text{max.})$ ~40°C: $4\mu\text{A}(\text{max.})$ ~70°C: $7\mu\text{A}(\text{max.})$ ~85°C: $10\mu\text{A}(\text{max.})$	1040 円	15 年 4 月
			2.4V~2.7V	55ns	タイプ			
RMLV0816SA-4S2		TSOP I (48)	2.7V~3.6V	45ns	CS2 ピン			15 年 4 月
			2.4V~2.7V	55ns	タイプ			
RMLV0816-4S2		FA (48)	2.7V~3.6V	45ns	CS2 ピン			14 年 12 月
			2.4V~2.7V	55ns	タイプ			
RMLV0816SD-4S2		μ TSOP II (52)	2.7V~3.6V	45ns	CS2 ピン			15 年 4 月
			2.4V~2.7V	55ns	タイプ			
RMLV0808SB-4S2	x8	TSOP II (44)	2.7V~3.6V	45ns	CS2 ピン			15 年 4 月
			2.4V~2.7V	55ns	タイプ			

以 上

* 本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。