

# VOL vs Vcc

(P10-P12, P14-P17, P20-P24, P30-P37, P50-P55, P60-P67, P70-P72, P74-P76, P85-P87)

Prepared on : February 23, 2007

**VOL[V]**

Type : HD64F36077  
Ta = 25 degrees Celsius

Sample:P10-P12,P14-P17, P20-P24,P30-P37,P50-P57, P70-P72,P74-P76,P85-P87

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

— IOL=1.6mA — IOL=0.4mA —



**Vcc[V]**

本測定データは、特定サンプルにおいて評価した参照値であり、その内容を保証するものではありません。

The mentioned value is only for your reference. The value is for the arbitrary samples and does not guarantee the product's characteristics.