

2013年1月24日

### 新製品の主な仕様

製品名	ドレイン・ソース間電圧【VDSS】(V)	ゲート・ソース間電圧【VGSS】(V)	ドレイン電流【ID】(A)	オン抵抗 (mΩ)				入力容量【Ciss】(pF)	パッケージ
				VGSS=10V		VGSS=4.5V			
				Typ	Max	Typ	Max		
μPA2766T1A	30	±20	130	0.72	0.88	1.30	1.82	10850	8-pin HVSON
μPA2764T1A	30	±20	130	0.90	1.10	1.60	2.45	7930	
μPA2765T1A	30	±20	100	1.05	1.30	1.85	2.90	6550	

以上

\* 本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。