

2011年7月19日

モータ駆動向けパワーMOSFETの仕様

製品名	パッケージ	ドレイン・ ソース間 電圧 【VDSS】 (V)	ゲート・ ソース間 電圧 【VGSS】 (V)	ドレイン 電流 【ID】 (A)	オン抵抗 【RDS(on)】 (VGSS=10V) (mΩ)		ゲート 電荷量 【Qg】 (nC)	入力 容量 【Ciss】 (pF)
					Typ	Max		
N0412N	TO-220	40	±20	100	3.0	3.7	97	6000
N0434N	TO-262	40	±20	100	3.0	3.7	97	6000
N0413N	TO-263	40	±20	100	2.7	3.3	97	6000
N0602N	TO-220	60	±20	100	3.6	4.6	148	8000
N0603N	TO-262	60	±20	100	3.6	4.6	148	8000
N0601N	TO-263	60	±20	100	3.3	4.2	148	8000

以上