
AC90V
~ 264V
CN1
L
CN2
N
F1
AC250V 0.5A
C1
Not mount
D1
S1NBB80
L1
1mH
C2
630V 0.15uF
R10
0
R6
1/4W 680k
R17
1/4W 680k
Q1
2SC3632
M1
RJK5030DPD
R13
68k
RKR104BKH
D3
R11
36
R12
47
D4
STTH2L06A
R14
1/4W 0.33
L2
220uH
R7
1/2W 1.2
CN3
LED(+)
C7
50V 1000uF
R16
1/4W 100k
DC30V
267mA(typ)
CN4
LED(−)
ZD2
RD15FS
D2
HSU83
R1
330
R2
3.3k
R5
0
R3
27k
R4
3.9k
R8
150k
R15
1/4W 1k
D5
RKH0160AKU
U1
FB
COMP
RT
VREF
VCC
OUT
GND
CS
R2A20134SP
C6
25V 22uF
ZD1
RD20FS
C3
1uF
C4
1uF
R9
Not mount
C5
Not mount