JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS[Typ.]
P-SOP14-3.95x8.65-1.27	PRSP0014DE-A	FP-14DNV	0.13g

NOTE)
1. DIMENSIONS"*1 (Nom)"AND"*2" DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
2. DIMENSION"*3"DOES NOT INCLUDE TRIM OFFSET.







Terminal cross section
(Ni/Pd/Au plating)



Detail F

Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min	Nom	Max
D	—	8.65	9.05
E	—	3.95	—
A_2	—	—	—
A_1	0.10	0.14	0.25
A	—	—	1.75
b_p	0.34	0.40	0.46
b_1	—	—	—
c	0.15	0.20	0.25
c_1	—	—	—
θ	0°	—	8°
H_E	5.80	6.10	6.20
e	—	1.27	—
x	—	—	0.25
y	—	—	0.15
Z	—	—	0.635
L	0.40	0.60	1.27
L_1	—	1.08	—