
TP1
L
F1
AC250V 0.5A
Ra
1W 1.5
Rb
1/4W 10k
L2
1.5mH
TP2
N
R1
1W 1.5
L1
1.5mH
R2
1/4W 10k
AC90V～AC132V
C1
250V 0.047uF
C2
250V 0.47uF
R3
1/2W 280
BD1
MB6S
D1
M1F60
C4
250V 0.15uF
Q2
RJK4532DPD
R8
68k
R9
0.91
L3
220uH
VLED=35V/ILED=220mA
TP3
LED(+)
TP4
LED(−)
HRC0203C
D2
36
R6
R7
47
D3
M1FL40
C5
50V 1000uF
R10
1/4W 8.2k
R4
1/4W 667k
R5
1/4W 2.2M
Q1
RJK4532DPD
R12
51
D4
HSC119
R17
2.7k
D5
RKH0160AKU
U1
FB
COMP
RT
FB+
VCC
OUT
GND
PWM
R2A20135SP
ZD2
RKZ20B2KJ
C7
25V 33uF
Ca
25V 0.1uF
ZD1
RKZ20B2KJ
RKZ4.7B2KJ
ZD3
C12
1000pF
C10
0.1uF
C9
1uF
R14
150k
C8
1uF