

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24

豊洲フォレシア

ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RL*-A0097A/J	Rev.	第1版
題名	誤記訂正通知 RL78/G13A ユーザーズマニュアル Rev.1.00 の記載変更		情報分類	技術情報	
適用製品	RL78/G13A グループ	対象ロット等 全ロット	関連資料	RL78/G13A ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 R01UH0856JJ0100 (Mar.2020)	

RL78/G13A ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.00 (R01UH0856JJ0100)において、下記訂正がございます。

今回通知する訂正内容

訂正箇所	該当ページ	内容
図21-4 ユーザ・オプション・バイト (000C1H/010C1H) のフォーマット (2/2)	p.760	誤記訂正
図24-2 ユーザ・オプション・バイト (000C1H/010C1H) のフォーマット (2/2)	p.799	誤記訂正

ドキュメント改善計画

本訂正内容については、次回ユーザーズマニュアル改版時に修正を行います。

ユーザーズマニュアルの訂正一覧

No	訂正内容と該当箇所			本通知での 該当ページ
	ドキュメントNo.	和文	R01UH0856JJ0100	
1	図21-4 ユーザ・オプション・バイト (000C1H/010C1H) の フォーマット (2/2)		p.760	p.3
2	図24-2 ユーザ・オプション・バイト (000C1H/010C1H) の フォーマット (2/2)		p.799	p.4

誤記訂正の該当箇所は、誤)太字下線、正)グレー・ハッチングで記載します。

発行文書履歴

RL78/G13A ユーザーズマニュアル Rev.1.00 誤記訂正通知 発行文書履歴

文書番号	発行日	記事
TN-RL*-A0097A/J	2020年 4月 22日	初版発行 訂正一覧の No.1 ~ No.2 の誤記訂正(本通知です。)

1. 第 21 章 電圧検出回路

図 21-4 ユーザ・オプション・バイト(000C1H/010C1H)のフォーマット(2/2)

誤)

・LVD オフ (RESET 端子による外部リセットを使用)

検出電圧		オプション・バイト設定値						
V _{LVD}		VPOC2	VPOC1	VPOC0	LVIS1	LVIS0	モード設定	
立ち上がり	立ち下がり						LVIMDS1	LVIMDS0
—	—	1	x	x	x	x	x	1
—		上記以外は設定禁止						

正)

・LVD オフ (RESET 端子による外部リセットを使用)

検出電圧		オプション・バイト設定値						
V _{LVD}		VPOC2	VPOC1	VPOC0	LVIS1	LVIS0	モード設定	
立ち上がり	立ち下がり						LVIMDS1	LVIMDS0
—	—	1	1	1	0	0	1	1
—		上記以外は設定禁止						

2. 第 24 章 オプション・バイト

図 24-2 ユーザ・オプション・バイト(000C1H/010C1H)のフォーマット(2/2)

誤)

・ LVD オフ (RESET 端子による外部リセットを使用)

検出電圧		オプション・バイト設定値						
V _{LVD}		VPOC2	VPOC1	VPOC0	LVIS1	LVIS0	モード設定	
立ち上がり	立ち下がり						LVIMDS1	LVIMDS0
—	—	1	x	x	x	x	x	1
—		上記以外は設定禁止						

発行日：2020年 4月 22日

正)

・ LVD オフ (RESET 端子による外部リセットを使用)

検出電圧		オプション・バイト設定値						
V _{LVD}		VPOC2	VPOC1	VPOC0	LVIS1	LVIS0	モード設定	
立ち上がり	立ち下がり						LVIMDS1	LVIMDS0
—	—	1	1	1	0	0	1	1
—		上記以外は設定禁止						

以上