

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル  
株式会社 ルネサス テクノロジ  
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-740-A107A/J	Rev.	第1版
題名	7542 グループ 納入規格(A/Dコンバータ特性表)の誤記修正について		情報分類	技術情報	
適用製品	M37542M2-XXXFP, M37542M4-XXXFP, M37542M2-XXXGP, M37542M4-XXXGP, M37542M2-XXXSP, M37542M4-XXXSP, M37542M2T-XXXFP, M37542M4T-XXXFP, M37542M2T-XXXGP, M37542M4T-XXXGP, M37542M2V-XXXGP, M37542F8FP, M37542F8GP, M37542F8TGP	対象ロット等	関連資料	7542 グループ納入規格	
		全ロット			

上記対象製品の納入規格におきまして、A/Dコンバータ特性の誤記修正に伴う改訂を行いますので、ご確認をお願い致します。

## 1. 対象となる納入規格

北片 - M37542M2 - XXXFP - 00, 北片 - M37542M4 - XXXFP - 00, 北片 - M37542M2 - XXXGP - 00, 北片 - M37542M4 - XXXGP - 00, 北片 - M37542M2 - XXXSP - 00, 北片 - M37542M4 - XXXSP - 00, 北片 - M37542M2T - XXXFP - 00, 北片 - M37542M4T - XXXFP - 00, 北片 - M37542M2T - XXXGP - 00, 北片 - M37542M4T - XXXGP - 00, 北片 - M37542M2V - XXXGP - 00, 北片 - M37542F8FP - 00, 北片 - M37542F8GP - 00, 北片 - M37542F8TGP - 00, GNOK - M37542M2 - XXXFP - 00, GNOK - M37542M4 - XXXFP - 00, GNOK - M37542M2 - XXXGP - 00, GNOK - M37542M4 - XXXGP - 00, GNOK - M37542M2 - XXXSP - 00, GNOK - M37542M4 - XXXSP - 00, GNOK - M37542M2T - XXXFP - 00, GNOK - M37542M4T - XXXFP - 00, GNOK - M37542M2T - XXXGP - 00, GNOK - M37542M4T - XXXGP - 00,

## 2. 修正内容

下記の通り、納入規格のA/Dコンバータ特性表を修正致します。

絶対精度 測定条件

改訂前(誤):  $V_{CC} = 2.7 \sim 5.5 V$       改訂後(正):  $V_{CC} = V_{REF} = 2.7 \sim 5.5 V$

ラダー抵抗 規格値

改訂前(誤): 35 k      改訂後(正): 55 k

## 3. 今後の納入仕様について

すでに発行済みの納入規格につきましては、この通知をもって保証内容に変えさせていただきますのでご了承願います。また今回の改訂は納入規格のみの誤記修正であり、データシートには誤記はありません。

なお、あらためて修正後の納入規格発行が必要な場合は、最寄の株式会社ルネサステクノロジ営業担当、又は特約店までご依頼くださいますようお願い致します。

以上、ご査収よろしくお願い致します。