

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	開発環境	発行番号	TN-EML-A131A/J	Rev.	第1版
題名	E10A エミュレータにおける不具合について		情報分類	技術情報	
適用製品	型名： HS7750RKCM01H HS7750RKCI01H HS7751KCM01H HS7751KCI01H HS7751KCM02H HS7751KCI02H HS7751RKCM01H HS7751RKCI01H HS7751RKCM02H HS7751RKCI02H HS7760KCM01H HS7760KCI01H HS7760KCM02H HS7760KCI02H HS0775KCM01H HS0775KCI01H HS0775KCM02H HS0775KCI02H	対象ロット等 ソフトウェア バージョン V2.0.00 HS7751KCM01H HS7751KCI01H HS7751KCM02H HS7751KCI02H のみ V3.0.00	関連資料	SuperH ^{FM} ファミリー用E10A エミュレータ ユーザーズマニュアル (RJJ10B0016-0100H Rev.1.00) SH7750R E10A エミュレータ製品固有ガイド (RJJ10B0082-0100H Rev.1.00) SH7751 E10A エミュレータ製品固有ガイド (RJJ10B0083-0100H Rev.1.00) SH7751R E10A エミュレータ製品固有ガイド (RJJ10B0084-0100H Rev.1.00) SH7760 E10A エミュレータ製品固有ガイド (RJJ10B0085-0100H Rev.1.00) SH4-R ASIC E10A エミュレータ製品固有 ガイド (RJJ10B0081-0100H Rev.1.00)	

対象の E10A エミュレータシステムソフトをご使用の場合、下記の不具合があります。

[対象製品]

SH7750R E10A エミュレータシステムソフト V2.0.00
 SH7751 E10A エミュレータシステムソフト V3.0.00
 SH7751R E10A エミュレータシステムソフト V2.0.00
 SH7760 E10A エミュレータシステムソフト V2.0.00
 SH4-R ASIC E10A エミュレータシステムソフト V2.0.00

[不具合内容]

G0、STEP 等によりユーザプログラムを実行すると INTERRUPT(IR)コマンドの設定が Enable になる場合があります。
 この場合、ブレーク中の操作によりタイムアウトエラーが発生することがあります。

[対応策]

不具合対策版のソフトウェアをご使用ください。

(2005年2月21日 Web 掲載予定。)

下記 Web アドレスよりダウンロードし、ご使用ください。

<http://www.renesas.com/jpn/products/mpumcu/tool/download/emulator/e10a/driver.html#bug>

以上