

## RX600シリーズ用リアルタイムOS RI600/4 V.1.00 Release 01への リビジョンアップのお知らせ

RX ファミリRX600シリーズ用リアルタイムOS RI600/4をV.1.00 Release 00から V.1.00 Release 01にリビジョンアップしました。

RI600/4には、評価ライセンスと量産ライセンスがあります。詳細は以下のURLでリアルタイムOS製品の契約形態を参照ください。

<https://www.renesas.com/itron/agreement>

### 1. リビジョンアップ内容

2010年2月1日発行RENESAS TOOL NEWS 資料番号100201/tn1で連絡した以下の問題を改修しました。

- (1) 時間待ちを伴うサービスコールに関する注意事項
- (2) 周期ハンドラおよびアラームハンドラに関する注意事項
- (3) DSP機能命令の使用に関する注意事項
- (4) irel\_mpfサービスコールに関する注意事項

問題の詳細は、RENESAS TOOL NEWS 資料番号100201/tn1 を参照ください。

以下のURLでも参照できます。(2月5日から公開予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=100201tn1>

### 2. 制限事項

以下のセクションおよびアドレスを0番地に配置しないでください。

- 可変長メモリプールのセクション
- 固定長メモリプールのセクション
- メールボックスに送信するメッセージのアドレス

本内容は、RI600/4の制限事項です。

### 3. アップデートと購入方法

#### 3.1 アップデート

無償でアップデートできます。

アップデートをご希望の場合は、最寄りのルネサス販売または特約店までお問い合わせください。オンラインアップデートは用意しておりません。

### 3.2 新規購入

ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。

製品名 : RI600/4

発注型名 : R0R5RX00TRW01w (注)

**注:** 発注型名のw (小文字のダブルリュ) は、契約形態を示す記号と置き換えてください。

例えば、RX600シリーズMCUを使用して組み込み製品を1,000台まで量産する場合で、かつソースコードが不要な場合の発注型名はR0R5RX00TRW01Kです。

記号 契約形態

- 1 評価ライセンス、1台のホストコンピュータにインストール可能
- 5 評価ライセンス、5台のホストコンピュータにインストール可能
- A 評価ライセンス、10台のホストコンピュータにインストール可能
- K 量産ライセンス、組み込み数1,000台まで、ソースコードなし
- U 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコードなし
- Z 量産ライセンス、組み込み数制限無し、ソースコード付き

価格についても最寄りのルネサス販売または特約店までご照会ください。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。