

## 【Web 公開】 RL78/F25 用

R20TS1172JJ0100

Rev.1.00

2025.09.24

Renesas Flash Driver RL78 Type03 V1.00、  
EEPROM Emulation Software RL78 Type03 V1.00

## 概要

RL78/F25 用 Renesas Flash Driver RL78 Type03 と RL78/F25 用 EEPROM Emulation Software RL78 Type03 を Web 公開しました。

本製品は、無償で提供します。

## 1. 製品の特長

- Renesas Flash Driver (RFD) RL78 Type03 は、RL78/F25 のフラッシュメモリ内のデータを書き換えるためのソフトウェアです。RFD RL78 Type03 の API 関数をユーザプログラムから呼び出すことにより、コードフラッシュメモリ、またはデータフラッシュメモリの内容を書き換えることができます。
- EEPROM Emulation Software (EES) RL78 Type03 は、ユーザプログラムから RL78/F25 のデータフラッシュメモリを使用して EEPROM エミュレーション機能を実行するためのソフトウェアです。

## 2. サポートデバイス

RL78/F25

RL78/F25 以外の RL78 ファミリのデバイスでは、RFD RL78 Type03、および EES RL78 Type03 を使用できません

## 3. 動作環境

動作環境は表 1 の通りです。

表 1 RFD RL78 Type03, EES RL78 Type03 動作環境一覧

コンパイラ (統合開発環境)	メーカー	バージョン
CC-RL (CS+, e <sup>2</sup> studio)	Renesas Electronics	V1.15 以降
IAR Embedded Workbench	IAR システムズ	V5.10.3 以降

注. 統合開発環境、およびコンパイラは、対象デバイスをサポートしている必要があります。

#### 4. ユーザーズマニュアル

ユーザーズマニュアルは、インストーラパッケージに同梱されていないため、コードフラッシュライブラリページ、またはデータフラッシュライブラリページの「ドキュメント」からダウンロードしてご使用ください。

[https://www.renesas.com/flash\\_libraries/self\\_prq](https://www.renesas.com/flash_libraries/self_prq) (コードフラッシュライブラリ)

[https://www.renesas.com/flash\\_libraries/data\\_flash](https://www.renesas.com/flash_libraries/data_flash) (データフラッシュライブラリ)

- RL78 ファミリ Renesas Flash Driver RL78 Type03 ユーザーズマニュアル (R20UT5454)

- RL78 ファミリ EEPROM エミュレーション・ソフトウェア RL78 Type03  
ユーザーズマニュアル (R20UT5477)

注. EES RL78 Type03 は、データフラッシュライブラリページにのみ掲載されています。

#### 5. 入手方法

コードフラッシュライブラリ、またはデータフラッシュライブラリページの「設計・開発」からパッケージ(zip ファイル)をダウンロードしてください。

[https://www.renesas.com/flash\\_libraries/self\\_prq](https://www.renesas.com/flash_libraries/self_prq) (コードフラッシュライブラリ)

[https://www.renesas.com/flash\\_libraries/data\\_flash](https://www.renesas.com/flash_libraries/data_flash) (データフラッシュライブラリ)

- RL78 ファミリ Renesas Flash Driver RL78 Type03 パッケージ V1.00

パッケージ名 : RENESAS\_RFD\_RL78\_Type03\_V1.00.zip

- RL78 ファミリ EEPROM エミュレーション・ソフトウェア RL78 Type03 パッケージ V1.00

パッケージ名 : RENESAS\_EES\_RL78\_Type03\_V1.00.zip

注. EES RL78 Type03 は、データフラッシュライブラリページにのみ掲載されています。

#### 6. インストール方法

下記の手順でインストールしてください。

(1) ダウンロードしたパッケージ(zip ファイル)を解凍後、インストーラを実行します。

インストーラ名 : RENESAS\_RFD\_RL78\_Type03\_V1.00.exe

インストーラ名 : RENESAS\_EES\_RL78\_Type03\_V1.00.exe

(2) プルダウンメニューから対象のリージョンを選択し、OK ボタンを押下してください。

(3) 以降、インストーラの指示に従い実行します。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Sep.24.25	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。