

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシアル
 ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-R8C-A063A/J	Rev.	第1版
題名	ウェイトモード使用時の注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	R8C/10, R8C/11, R8C/12, R8C/13, R8C/14, R8C/15, R8C/16, R8C/17, R8C/18, R8C/19, R8C/1A, R8C/1B	対象ロット等	関連資料	適用製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編	
		全ロット			

適用製品のハードウェアマニュアルに記載している「ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件」のINT3割り込みの使用条件の内容を訂正します。

1. R8C/10,R8C/11,R8C/12 グループの訂正内容

適用製品	該当ユーザーズマニュアル ハードウェア編	該当ページ
R8C/10	RJJ09B0003-0230(Rev.2.30)	Page 25 of 179
R8C/11	RJJ09B0040-0230(Rev.2.30)	Page 39 of 203
R8C/12	RJJ09B0103-0130(Rev.1.30)	Page 25 of 180

注. 表中に示した該当ページ以外にも説明がある場合、同様に記載の内容を訂正します。

R8C/10,R8C/11,R8C/12 グループの訂正内容を以下に示します。

誤記訂正の該当箇所は、誤) **太字**、正) **グレー・ハッチング**で記載します。

誤)

表 6.3. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02 = 0 の場合	CM02 = 1 の場合
シリアル I/O 割り込み	内部クロック、外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)
INT割り込み	使用可	使用可 (INT0、INT3はフィルタなしの場合に、使用可)
(省略)	(省略)	(省略)

正)

表 6.3. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02 = 0 の場合	CM02 = 1 の場合
シリアル I/O 割り込み	内部クロック、外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)
INT0~INT2割り込み	使用可	使用可 (INT0はフィルタなしの場合に、使用可)
INT3割り込み	使用可	— (使用しないでください)
(省略)	(省略)	(省略)

2. R8C/13 グループの訂正内容

適用製品	該当ユーザーズマニュアル ハードウェア編	該当ページ
R8C/13	RJJ09B0102-0130(Rev.1.30)	Page 39 of 204

注. 表中に示した該当ページ以外にも説明がある場合、同様に記載の内容を訂正します。

R8C/13 グループの訂正内容を以下に示します。

誤記訂正の該当箇所は、誤) **太字**、正) **グレー・ハッチング**で記載します。

誤)

表 6.3. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02 = 0 の場合	CM02 = 1 の場合
シリアル I/O 割り込み	内部クロック、外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)
INT 割り込み	使用可	使用可 (INT0、INT3はフィルタなしの場合に、使用可)
(省略)	(省略)	(省略)

正)

表 6.3. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02 = 0 の場合	CM02 = 1 の場合
シリアル I/O 割り込み	内部クロック、外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)
INT0~INT2 割り込み	使用可	使用可 (INT0はフィルタなしの場合に、使用可)
INT3 割り込み	使用可	使用可 (フィルタなし、タイマ C がアウトプットコンペアモード(TCC1 レジスタの TCC13 ビットが “1”) の場合に使用可)
(省略)	(省略)	(省略)

3. R8C/14, R8C/15, R8C/16, R8C/17, R8C/18, R8C/19, R8C/1A, R8C/1B グループの訂正内容

適用製品	該当ユーザーズマニュアル ハードウェア編	該当ページ
R8C/14,15	RJJ09B0176-0210(Rev.2.10)	Page 48 of 251
R8C/16,17	RJJ09B0180-0210(Rev.2.10)	Page 48 of 253
R8C/18,19	RJJ09B0232-0130(Rev.1.30)	Page 64 of 233
R8C/1A,1B	RJJ09B0277-0130(Rev.1.30)	Page 68 of 317

注. 表中に示した該当ページ以外にも説明がある場合、同様に記載の内容を訂正します。

R8C/14, R8C/15, R8C/16, R8C/17, R8C/18, R8C/19, R8C/1A, R8C/1B グループの訂正内容を以下に示します。

誤記訂正の該当箇所は、誤) **太字**、正) **グレー・ハッチング**で記載します。

誤)

表 ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02 = 0 の場合	CM02 = 1 の場合
シリアル I/O 割り込み	内部クロック、外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)
INT 割り込み	使用可	使用可(INT0、INT3はフィルタなしの場合に、使用可)
(省略)	(省略)	(省略)

正)

表 ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02 = 0 の場合	CM02 = 1 の場合
シリアル I/O 割り込み	内部クロック、外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)
INT0~INT2 割り込み	使用可	使用可(INT0はフィルタなしの場合に、使用可)
INT3 割り込み	使用可	使用可(フィルタなし、INT3入力タイミングで割り込み要求発生(TCC0 レジスタの TCC06 ビットが“1”)の場合に使用可)
(省略)	(省略)	(省略)