78K0S用IECUBEオプション製品一覧

IECUBEセット品（本体、ソケット等）の販売は2015年5月末で終了しました。IECUBE本体（QB-xxxxxxx-ZZZ）、ソケット等は単体でご購入ください。

型名のリンクは、ユーザーズマニュアル（ドキュメント）へのURLを設定しています。
電源アダプタは別売です。詳細については「電源アダプタ QB-COMMON-PW-xx」をご覧ください。

MCU	Package	IECUBE本体	Socket Set		
			Exchange Adapter	Target Connector	Emulation Probe
78K0S/KU1+	10-pin SSOP (5.72 mm(225))	QB-78K0SKX1-ZZZ *1*3	QB-10MA-EA-01T*3	QB-10MA-NQ-01T*3	QB-50-EP-01T*3
			-	ピン･ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径：0.635 mm ピン・ヘッダの高さ：6 mm	添付ターゲット・ ケーブル
78K0S/KY1+	16-pin SDIP		-	ピン･ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径：0.635 mm ピン・ヘッダの高さ：6 mm	添付ターゲット・ ケーブル
	16-pin WLBGA (2.0x2.3)				
	16-pin SSOP (5.72 mm(225))		QB-16GR-EA-01T*3	QB-16GR-NQ-01T*3	QB-50-EP-01T*3
			-	ピン･ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径：0.635 mm ピン・ヘッダの高さ：6 mm	添付ターゲット・ ケーブル
78K0S/KA1+	20-pin SDIP		-	ピン･ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径：0.635 mm ピン・ヘッダの高さ：6 mm	添付ターゲット・ ケーブル
	20-pin SSOP (7.62 mm(300))		QB-20MC-EA-01T*3	QB-20MC-NQ-01T	QB-50-EP-01T*3
			-	ピン･ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径：0.635 mm ピン・ヘッダの高さ：6 mm	添付ターゲット・ ケーブル
78K0S/KB1+	30-pin SSOP (7.62 mm(300))		QB-30MC-EA-04T*3	QB-30MC-NQ-02T*3	QB-50-EP-01T*3
			-	ピン･ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径：0.635 mm ピン・ヘッダの高さ：6 mm	添付ターゲット・ ケーブル
	32-pin SDIP		-	ピン･ヘッダ(市販品) *2 ピン・ヘッダの直径：0.635 mm ピン・ヘッダの高さ：6 mm	添付ターゲット・ ケーブル

*1　WLBGA 品，SDIP 品の開発には，製品添付のターゲット・ケーブル（単線）をお使いください。
*2　ピン・ヘッダを立てる際，ピンとピンの間隔は2.54 mm以上離してください。
*3　保守製品