

**【Web 公開】**  
**統合開発環境 e<sup>2</sup> studio 2020-04**R20TS0559JJ0100  
Rev.1.00  
2020.04.16 号**概要**

統合開発環境 e<sup>2</sup> studio 2020-04 を Web 公開します。

本製品は、Java 11(64bit)環境対応版です。無償で御利用戴けます。

[注意: バージョン表記は年-月の形式です。]

**1. 製品の特長**

e<sup>2</sup> studio の特徴 :

- ・ RX,RL78 に加え RA/RE/RZ と幅広いデバイスファミリに対応
- ・ Renesas 製コンパイラ(CC-RX, CC-RL)に加え GNU コンパイラ(GCC)、IAR Systems 社製コンパイラでのビルド環境をサポート
- ・ 標準的な eclipse/CDT をベースとした拡張性の高い環境

32bit Java 対応版(e<sup>2</sup> studio V7.8.0 まで)との違い :

- ・ eclipse 4.14 と CDT 9.10 をベースとしており、機能や性能が改善されています。
- ・ Java 11 上で動作します。Java 8, 9 を含むそれ以前の Java バージョンはサポートしません。

**2. サポートデバイス**

以下のデバイスファミリをサポートします。サポート対象のデバイス型名はリリースノートに記載しております。

RA ファミリ、RE ファミリ、RX ファミリ、RL78 ファミリ、RZ ファミリ、RH850 ファミリ(CC-RH コンパイラに非対応)

e<sup>2</sup> studio 2020-04 Release Note :

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html?q=R20UT4787&genre=document>

注意 : Renesas Synergy™は、下記より入手可能な e<sup>2</sup> studio ISDE でサポートします。

<https://www.renesas.com/products/synergy/software/tools.html>

**3. 動作環境**

本製品は以下の環境で御使用いただけます。

IBM PC/AT 互換機

マルチコア CPU(Hyper Threading 含む)に対応、空きメモリ 2GB 以上、HDD 空き容量 2GB 以上

Windows® 10 64 ビット版、Windows® 8.1 64 ビット版

Microsoft .NET Framework 4.0

Microsoft Visual C++ 2010 SP1 および 2015-2019 ランタイムライブラリ

[注意] 本製品は 32 ビット版の Windows OS では動作しません。32 ビット OS 環境には別途リリースされる e<sup>2</sup> studio V7.8.0 を御使用ください。

(御参考) 【ツールニュース】統合開発環境 e<sup>2</sup> studio V7.8.0 リビジョンアップのお知らせ

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html?q=R20TS0558&genre=document>

#### 4. 入手方法

以下の URL から e<sup>2</sup> studio のインストーラをダウンロードし、インストールを行ってください。

(2020-04 は 4 月 20 日から公開予定)

[https://www.renesas.com/e2studio\\_download](https://www.renesas.com/e2studio_download)

注意: e<sup>2</sup> studio V7.8.0 を含む、他の e<sup>2</sup> studio に上書きインストールしないでください。

その他インストールに関する注意事項はダウンロードページ記載されておりますので事前にご確認ください。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Apr.16.20	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。