

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル

株式会社 ルネサス テクノロジ

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-H8*-A360A/J	Rev.	第1版
題名	H8/36079 グループ、H8/36077 グループ ハードウェアマニュアル型名一覧の訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	H8/36079 グループ、H8/36077 グループ	対象ロット等	関連資料	H8/36079 グループ、H8/36077 グループ ハードウェアマニュアル (RJJ09B0222-0200)	
		全ロット			

ルネサス 16 ビットシングルチップマイクロコンピュータ H8/300H Tiny シリーズ H8/36079 グループ、H8/36077 グループハードウェアマニュアルの付録 C の型名一覧に訂正がありますのでご連絡いたします。

1. 製品型名とパッケージの対応を下記のとおり訂正(網掛け部)いたします。

C. 型名一覧

製品分類			電圧仕様*1	温度仕様*2	製品型名*3	マーク型名	パッケージ (パッケージコード)
グループ							
フラッシュ メモリ版	H8/36079 グループ	H8/36079GF	5.0V 版	標準	HD64F36079GH	HD64F36079GH	QFP-64 (FP-64A)
				広温度範囲	HD64F36079GHW	HD64F36079GHW	
		標準		HD64F36079GFZ	HD64F36079GFZ	LQFP-64 (FP-64K)	
		広温度範囲		HD64F36079GFZW	HD64F36079GFZW		
	H8/36079LF	3.3V 版	標準	HD64F36079LH	HD64F36079LH	QFP-64 (FP-64A)	
			広温度範囲	HD64F36079LHW	HD64F36079LHW		
			標準	HD64F36079LFZ	HD64F36079LFZ	LQFP-64 (FP-64K)	
			広温度範囲	HD64F36079LFZW	HD64F36079LFZW		
	H8/36078GF	5.0V 版	標準	HD64F36078GH	HD64F36078GH	QFP-64 (FP-64A)	
			広温度範囲	HD64F36078GHW	HD64F36078GHW		
			標準	HD64F36078GFZ	HD64F36078GFZ	LQFP-64 (FP-64K)	
			広温度範囲	HD64F36078GFZW	HD64F36078GFZW		
H8/36078LF	3.3V 版	標準	HD64F36078LH	HD64F36078LH	QFP-64 (FP-64A)		
		広温度範囲	HD64F36078LHW	HD64F36078LHW			
		標準	HD64F36078LFZ	HD64F36078LFZ	LQFP-64 (FP-64K)		
		広温度範囲	HD64F36078LFZW	HD64F36078LFZW			

製品分類				製品型名*3	マーク型名	パッケージ (パッケージコード)	
グループ		電圧仕様*1	温度仕様*2				
フラッシュ メモリ版	H8/36077 グループ	H8/36077GF	5.0V 版	標準	HD64F36077GH	HD64F36077GH	QFP-64 (FP-64A)
				広温度範囲	HD64F36077GHW	HD64F36077GHW	
			標準	HD64F36077GFZ	HD64F36077GFZ	LQFP-64 (FP-64K)	
			広温度範囲	HD64F36077GFZW	HD64F36077GFZW		
		H8/36077LF	3.3V 版	標準	HD64F36077LH	HD64F36077LH	QFP-64 (FP-64A)
				広温度範囲	HD64F36077LHW	HD64F36077LHW	
			標準	HD64F36077LFZ	HD64F36077LFZ	LQFP-64 (FP-64K)	
			広温度範囲	HD64F36077LFZW	HD64F36077LFZW		
	H8/36074GF	5.0V 版	標準	HD64F36074GH	HD64F36074GH	QFP-64 (FP-64A)	
			広温度範囲	HD64F36074GHW	HD64F36074GHW		
		標準	HD64F36074GFZ	HD64F36074GFZ	LQFP-64 (FP-64K)		
		広温度範囲	HD64F36074GFZW	HD64F36074GFZW			
	H8/36074LF	3.3V 版	標準	HD64F36074LH	HD64F36074LH	QFP-64 (FP-64A)	
			広温度範囲	HD64F36074LHW	HD64F36074LHW		
		標準	HD64F36074LFZ	HD64F36074LFZ	LQFP-64 (FP-64K)		
		広温度範囲	HD64F36074LFZW	HD64F36074LFZW			

【注】*1 動作電圧範囲は、5.0V 版：4.5～5.5V、3.3V 版：3.0～3.6V です。

*2 動作温度範囲は、標準仕様品：-20～+75、広温度範囲仕様品：-40～+85 です。

*3 上記型名一覧には、計画中の製品も含まれます。詳細は、当社営業担当者に確認してください。

鉛フリー品は製品型名の末尾に V が追記されます。

2. 適用時期： 即日

以上