

M34519T-MCU ユーザーズマニュアル訂正のお知らせ

4500シリーズ4518, 4519, 4583および4584グループ用MCU基板 M34519T-MCU の和文ユーザーズマニュアル(資料番号 : RJJ10J0103-0100Z)、および英文ユーザーズマニュアル(資料番号 : REJ10J0071-0100Z)の訂正を連絡します。

1. 内容

5章 M34519T-MCU接続図 (Chapter 5. Connection Circuit Diagrams) の図5.1および図5.2中のターゲットへ接続されるコネクタおよびピン番号が間違っていました。

1.1 図5.1の正誤表

信号名	正	誤
D6/CNTR0	J3- 8C	J3-16B
D7/CNTR1	J3- 9C	J3-15B
P50	J3-10C	J3-14B
P51	J3-11C	J3-13B
P52	J3-12C	J3-12B
P53	J3-13C	J3-11B
P30/INT0	J3-19D	J3-10B
P31/INT1	J3-18D	J3- 9B
P32	J3-17D	J3- 8B
P33	J3-16D	J3- 7B
P60/AIN0	J3-15D	J3- 6B
P61/AIN1	J3-14D	J3- 5B
P62/AIN2	J3-13D	J3- 4B

P63/AIN3	J3-12D	J3- 3B
P40/AIN4	J3-11D	J3- 2B
P41/AIN5	J3-10D	J3- 1B
P42/AIN6	J3- 9D	J3- 1A
P43/AIN7	J3- 8D	J3- 2A
ERESET*	J3-17C	J4- 5A

1.2 図5.2の正誤表

信号名	正	誤
EP00	J3- 7D	J4- 5B
EP01	J3- 6D	J4- 6B
EP02	J3- 5D	J4- 7B
EP03	J3- 4D	J4- 8B
EP10	J3- 3D	J4- 9B
EP11	J3- 2D	J4-10B
EP12	J3- 1D	J4-11B
EP13	J3- 1C	J4-12B
ED0	J3- 2C	J4-13B
ED1	J3- 3C	J4-14B
ED2	J3- 4C	J4-15B
ED3	J3- 5C	J4-16B
ED4	J3- 6C	J4-16A
ED5	J3- 7C	J4-15A

2. 訂正版M34519T-MCUユーザーズマニュアルの入手方法

訂正版マニュアルの資料番号は、

和文がRJJ10J0103-0200Z、英文がREJ10J0071-0200Zになります。

以下からダウンロードしてください。

和文マニュアル (PDF 495KB 40ページ)

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.