

740ファミリ用ICソケットボード発売のお知らせ

以下の740ファミリ用ICソケットボードを発売しました。

1. 概要

740ファミリ用ICソケットボードは、MCU内蔵QzROMおよびフラッシュメモリへプログラムを書き込むための製品です。

フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)およびE8エミュレータ と組み合わせて使用し、オンボード書き込みおよびオフボード書き込みが可能です。

注意：

オンボード書き込みする場合、QzROM版MCUではICソケットボードが必要ですがフラッシュメモリ版ではICソケットボードは不要です。

ICソケットボードを使用した書き込みツールの構成については製品情報ページを参照ください。ユーザボード上の端子処理例については各製品のリリースノートを参照ください。

2. サポートマイコンとICソケットボード型名

シリーズ	グループ	メモリ	MCUパッケージ(旧パッケージ名)	ICソケットボード型名
38000	3823	QzROM	PRQP0080GB-A (80P6N-A)	R0K303823A000BR
			PLQP0080KB-A (80P6Q-A)	R0K303823A010BR
	3850A	QzROM	PRSP0042GA-B (42P2R-E)	R0K303850A000BR
740	7544	QzROM	PLQP0032GB-A (32P6U-A)	R0K30754XA000BR *
			PRDP0032BA-A (32P4B)	R0K30754XA010BR
	7545	QzROM	PLQP0032GB-A (32P6U-A)	R0K30754XA000BR *
	7546	QzROM	PLQP0032GB-A (32P6U-A)	R0K30754XA000BR *
PRDP0032BA-A (32P4B)			R0K30754XA010BR	
7547	QzROM	PRSP0036GA-B (36P2R-D)	R0K30754XA020BR	

* 本製品は7544グループのみをサポートした製品として2006年2月に量産開始済みです。今回新たに7545および7546グループのサポートを開始しました。

3. 発注情報

ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。価格についても最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。

ICソケットボード型名	発注型名
R0K303823A000BR	同左
R0K303823A010BR	同左
R0K303850A000BR	同左
R0K30754XA000BR	同左
R0K30754XA010BR	同左
R0K30754XA020BR	同左

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。