

H8/300H Tinyシリーズ コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00用 変換基板 R0E436049CFJ10 発売のお知らせ

H8/300H Tinyシリーズ コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00用変換基板 R0E436049CFJ10 (H8/36049グループ80ピン0.65mmピッチQFP接続用)を発売しました。

1. 製品の特長

R0E436049CFJ10は H8/300H Tinyシリーズ用コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00と組み合わせて使用することで、80ピン 0.65mmピッチQFP (PRQP0080JB-A*)の H8/36049グループMCUを使用したユーザシステムとの接続を可能にします。ただし、コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00で H8/36049グループMCUのエミュレーションをするには、H8/36049用MCU ファイルおよび I/Oファイルが必要です。詳細は3項を参照してください。

* 旧コード名: FP-80A, FP-80AV

仕様の詳細は、H8/300H Tiny シリーズ開発環境ページから各製品のデータシートを参照してください。

2. 製品パッケージ内容

- (1) H8/36049グループ用 変換基板 R0E436049CFJ10
 - ・ R0E436049EPBS0基板(H8/36049グループ用スレーブ基板)
 - ・ R0E436049CFJ10基板(80ピン0.65mmピッチQFPパッケージ変換基板)
 - ・ 150mm FFCケーブル
- (2) 80ピン0.65mmピッチICソケット IC149-080-017-B5(山一電機製)
- (3) ユーザーズマニュアル

3. H8/36049グループ用MCUファイルとIOファイルの追加方法

コンパクトエミュレータ R0E436640CPE00で H8/36049グループのエミュレーション をする際に必要な MCUファイルおよび IOファイルは、以下の手順で追加してください。

- (1) H8/36049グループ用追加 MCUファイルと追加 IOファイルのインストーラ MCUIO_Files_install_cpe_h8tiny_060202.exe をダウンロードしてください。
- (2) インストーラを起動することにより、MCUファイルと IOファイルが追加されます。

4. 発注型名と仕様明細

ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス販売または特約店までご連絡ください。

- (1) 変換基板 R0E436049CFJ10
製品型名: R0E436049CFJ10
発注型名: R0E436049CFJ10
- (2) セット販売パッケージ R0E436049CPE10
変換基板 R0E436049CFJ10とコンパクトエミュレータ R0E436640CPE00のセット販売パッケージです。
製品型名: R0E436049CPE10
発注型名: R0E436049CPE10

価格については最寄りのルネサス営業または特約店にお問い合わせください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。