

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジー
問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>
E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-R8C-A009A/J	Rev.	第1版
題名	R8C/3JA グループのパッケージ訂正について		情報分類	技術情報	
適用製品	R8C/3JA グループ	対象ロット等	—		
			関連資料		

1. 連絡事項

R8C/3JA グループにおいて、ハードウェアマニュアルに記載のパッケージ型名を訂正いたします。また、この訂正により、外形寸法図も変更となります。

2. 対象ドキュメント

・R8C/3JA グループハードウェアマニュアル Rev.1.00 (RJ09B0540-0100)

3. 訂正内容

以下のように、パッケージ型名を訂正します。また、PWQN0036KA-B (36PJW-B)パッケージの外形寸法図を示します。

(誤) PWQN0036KA-A (36PJW-A)



(正) PWQN0036KA-B (36PJW-B)

JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS[Typ.]
P-HWQFN36-6x6-0.50	PWQN0036KA-B	36PJW-B	0.07g

NOTE)
1. DIMENSIONS **1* AND **2* DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.

Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min	Nom	Max
D	5.9	6.0	6.1
E	5.9	6.0	6.1
A ₂	—	0.75	—
A	—	—	0.8
A ₁	0	0	0.05
b ₀	0.15	0.2	0.25
e	—	0.5	—
L _p	0.5	0.6	0.7
x	—	—	0.05
y	—	—	0.05
D ₂	—	2.9	—
E ₁	—	2.9	—

以上