

E8aエミュレータソフトウェアご使用上のお願い

E8aエミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

- E8aからアクセス可能な内蔵RAM容量の制限

1. 該当製品

R8C E8a エミュレータデバッガ V.1.05.00

エミュレータデバッガのバージョン確認方法：

統合開発環境High-performance Embedded Workshopのメニュー「ツール」
->「アドミニストレーション」を選択してツールアドミニストレーション
ダイアログボックスを開く。「登録済コンポーネント」リストビューに
表示されている "Debugger Components" フォルダ内の "R8C E8a SYSTEM"
のバージョン表示欄を確認する。

2. 対象MCU

R8C/3xシリーズ

R8C/34Uグループ： R5F21346U およびR5F21348U

R8C/34Kグループ： R5F21348K

R8C/3MUグループ： R5F213M6UおよびR5F213M8U

R8C/3MKグループ： R5F213M8K

3. 内容

R8C E8a エミュレータデバッガ V.1.05.00で、対象MCUをデバッグする場合、
E8aからアクセス可能な内蔵RAM容量に以下のとおり制限があります。

グループ	MCU型名	ROM容量	RAM容量	E8aからアクセス可能なRAM容量
R8C/34U	R5F21346U	32 KB	4 KB	2.5 KB
R8C/34U	R5F21348U	64 KB	8 KB	6.0 KB
R8C/34K	R5F21348K	64 KB	8 KB	6.0 KB
R8C/3MU	R5F213M6U	32 KB	4 KB	2.5 KB
R8C/3MU	R5F213M8U	64 KB	8 KB	6.0 KB
R8C/3MK	R5F213M8K	64 KB	8 KB	6.0 KB

この制限は、デバッガからアクセスする場合にのみ該当し、ユーザプログラムからアクセスする場合の制限はありません。

なお、本内容は以下のURLのRENEASAS TOOL NEWS 資料番号110616/tn2 の1.2(2)項でも連絡しました。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=110616tn2>

4. 解決策

個別に解決策を回答しますので、以下のWebサイトから問合せください。

技術問合せ：<https://www.renesas.com/support/contact.html>

5. 恒久対策

次期バージョンで改修予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。