

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A143A/J	Rev.	第1版
題名	RX113 グループ マルチファンクションピンコントローラ (MPC) に関するユーザーズマニュアルの誤記訂正について		情報分類	技術情報	
適用製品	RX113 グループ	対象ロット等	関連資料	RX113 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev. 1.02 (R01UH0448JJ0102)	
		全ロット			

上記適用製品のユーザーズマニュアルについて、マルチファンクションピンコントローラ (MPC) に関する誤記がありましたので、以下の通り訂正いたします。

• Page 384 of 1456

表 19.11.100 ピン端子入出力機能レジスタ設定について、以下のように訂正いたします。

【変更前】

表 19.11 100 ピン端子入出力機能レジスタ設定

PSEL[4:0] 設定値	端子							
	PA0	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7
00000b (初期値)	Hi-Z							
00001b	MTIOC4A	MTIOC0B	-	MTIOC0D	MTIC5U	-	MTIC5V	-
00010b	-	MTCLKC	-	MTCLKD	MTCLKA	-	MTCLKB	-
00101b	-	-	-	MTIOC1B	MTIOC2B	-	MTIOC2A	-
00011b	-	-	-	-	TMRI0	-	TMCI3	-

(以下省略)

【変更後】

表 19.11 100 ピン端子入出力機能レジスタ設定

PSEL[4:0] 設定値	端子							
	PA0	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7
00000b (初期値)	Hi-Z							
00001b	MTIOC4A	MTIOC0B	-	MTIOC0D	MTIC5U	-	MTIC5V	-
00010b	-	MTCLKC	-	MTCLKD	MTCLKA	-	MTCLKB	-
00011b	-	-	-	MTIOC1B	MTIOC2B	-	MTIOC2A	-
00101b	-	-	-	-	TMRI0	-	TMCI3	-

(以下省略)

• Page 385 of 1456

表 19.12.64 ピン端子入出力機能レジスタ設定について、以下のように訂正いたします。

【変更前】

表 19.12 64 ピン端子入出力機能レジスタ設定

PSEL[4:0] 設定値	端子				
	PA0	PA1	PA3	PA4	PA6
00000b (初期値)	Hi-Z				
00001b	MTIOC4A	MTIOC0B	MTIOC0D	MTIC5U	MTIC5V
00010b	-	MTCLKC	MTCLKD	MTCLKA	MTCLKB
00101b	-	-	MTIOC1B	MTIOC2B	MTIOC2A
00011b	-	-	-	TMR10	TMC13

(以下省略)

【変更後】

表 19.12 64 ピン端子入出力機能レジスタ設定

PSEL[4:0] 設定値	端子				
	PA0	PA1	PA3	PA4	PA6
00000b (初期値)	Hi-Z				
00001b	MTIOC4A	MTIOC0B	MTIOC0D	MTIC5U	MTIC5V
00010b	-	MTCLKC	MTCLKD	MTCLKA	MTCLKB
00011b	-	-	MTIOC1B	MTIOC2B	MTIOC2A
00101b	-	-	-	TMR10	TMC13

(以下省略)

以上