

RX65N/RX651 グループ RX630 グループ RX65N グループと RX630 グループの相違点

要旨

本アプリケーションノートは、主に RX65N グループ、RX630 グループにおける周辺機能の概要、I/O レジスタ、端子機能の相違点、および移行の際の留意点を確認することを目的とした参考資料です。

電気的特性、注意事項、設定手順の仕様差分についてはユーザーズマニュアルをご確認ください。

対象デバイス

RX65N グループ、RX630 グループ

目次

| 1. | RX65N グループと RX630 グループの搭載機能比較 | 4 |
|------|-------------------------------|-----|
| 2. | 仕様の概要比較 | 6 |
| 2.1 | CPU | 6 |
| 2.2 | 動作モード | 7 |
| 2.3 | アドレス空間 | 8 |
| 2.4 | オプション設定メモリ | 11 |
| 2.5 | 電圧検出回路 | 13 |
| 2.6 | クロック発生回路 | 15 |
| 2.7 | 消費電力低減機能 | 19 |
| 2.8 | レジスタライトプロテクション機能 | 26 |
| 2.9 | 例外処理 | 27 |
| 2.10 | 割り込みコントローラ | 28 |
| 2.11 | バス | 32 |
| 2.12 | メモリプロテクションユニット | 36 |
| 2.13 | DMA コントローラ | 37 |
| 2.14 | データトランスファコントローラ | 39 |
| 2.15 | l/O ポート | 42 |
| 2.16 | マルチファンクションピンコントローラ | 47 |
| 2.17 | 16 ビットタイマパルスユニット | 79 |
| 2.18 | 8 ビットタイマ | 80 |
| 2.19 | コンペアマッチタイマ | 81 |
| 2.20 | リアルタイムクロック | 82 |
| 2.21 | ウォッチドッグタイマ | 85 |
| 2.22 | 独立ウォッチドッグタイマ | 87 |
| 2.23 | USB2.0 ファンクションモジュール | 90 |
| 2.24 | シリアルコミュニケーションインタフェース | 96 |
| 2.25 | I ² C バスインタフェース | 105 |
| 2.26 | CAN モジュール | 108 |
| 2.27 | シリアルペリフェラルインタフェース | 111 |
| 2.28 | CRC 演算器 | 114 |
| 2.29 | 12 ビット A/D コンバータ | 116 |
| 2.30 | D/A コンバータ | 124 |
| 2.31 | 温度センサ | 125 |
| 2.32 | RAM | 126 |
| 2.33 | フラッシュメモリ(コードフラッシュ) | 128 |
| 2.34 | フラッシュメモリ(データフラッシュ) | 134 |
| 2.35 | パッケージ (LQFP100/144 のみ) | 135 |
| 3. | 端子機能の比較 | |
| 3.1 | 144/145 ピンパッケージ | 136 |
| 3.2 | 100 ピンパッケージ | |
| 3.3 | 176/177 ピンパッケージ | 150 |

RX65N/RX651 グループ RX630 グループ RX65N グループと RX630 グループの 相違点

| 4. | 移行の際の留意点 | 159 |
|-----|----------|-----|
| 4.1 | 動作電圧範囲 | 159 |
| 4.2 | 端子設計の留意点 | 159 |
| 4.3 | 機能設定の留意点 | 160 |
| | | |
| 5. | 参考ドキュメント | 162 |

1. RX65N グループと RX630 グループの搭載機能比較

RX65N グループと RX630 グループの搭載機能比較を以下に示します。機能の詳細については「2.仕様の 概要比較」および「5.参考ドキュメント」を参照してください。

表 1.1 に RX630/RX65N 搭載機能比較を示します。

表 1.1 RX630/RX65N 搭載機能比較

| 機能名 | RX630 | RX65N | RX65N |
|---|-------|-------------|----------|
| | | コード | コード |
| | | フラッ | フラッ |
| | | シュ | シュ |
| | | 1.0MB | 1.5MB |
| CDLL | | 以下 | 以上 |
| EN TOTAL | | | |
| 動作モード | | | |
| アドレス空間 | | Δ | |
| リセット | | 0 | |
| オプション設定メモリ | | <u> </u> | |
| 電圧検出回路(LVDA) | | Δ | |
| クロック発生回路 | | \triangle | |
| 周波数測定機能(MCK) | 0 | | × |
| クロック周波数精度測定回路(CAC) | × | |) |
| 消費電力低減機能 | | Δ | |
| バッテリバックアップ機能 | | 0 | |
| レジスタライトプロテクション機能 | | Δ | |
| 例外処理 | Δ | | |
| <u>割り込みコントローラ(ICUb):RX630、(ICUB):RX65N</u> | Δ | | |
| <u>バス</u> | Δ | | |
| メモリプロテクションユニット(MPU) | Δ | | |
| DMA コントローラ(DMACA):RX630、(DMACAa):RX65N | | Δ | |
| EXDMA コントローラ(EXDMACa) | × | (|) |
| <u>データトランスファコントローラ(DTCa):RX630、(DTCb):RX65N</u> | | Δ | |
| イベントリンクコントローラ(ELC) | × | (|) |
| <u>//O ポート</u> | | Δ | |
| マルチファンクションピンコントローラ(MPC) | | Δ | |
| マルチファンクションタイマパルスユニット 2(MTU2a) | 0 | | × |
| マルチファンクションタイマパルスユニット 3(MTU3a) | × | (|) |
| ポートアウトプットイネーブル 2(POE2a) | 0 | ; | × |
| ポートアウトプットイネーブル 3(POE3a) | × | (|) |
| 16 ビットタイマパルスユニット(TPUa) | | Δ | |
| プログラマブルパルスジェネレータ(PPG) | 0 | | |
| <u>8 ビットタイマ(TMR)</u> | Δ | | |
| コンペアマッチタイマ(CMT) | | Δ | |
| コンペアマッチタイマ W(CMTW) | × | (| O |
| リアルタイムクロック(RTCa):RX630、(RTCd):RX65N | | Δ | |
| ウォッチドッグタイマ(WDTA) | Δ | | |
| 独立ウォッチドッグタイマ(IWDTa) | Δ | | |
| | 1 | | |

| 機能名 | RX630 | RX65N コード フラッ シュ 1.0MB 以下 | RX65N コード フラッ シュ 1.5MB 以上 |
|--|-------|--|--|
| イーサネットコントローラ(ETHERC) | × | | |
| イーサネットコントローラ用 DMA コントローラ(EDMACa) | × | |) |
| USB2.0 ファンクションモジュール(USBa):RX630 | | Δ | |
| USB2.0 FS ホスト/ファンクションモジュール(USBb):RX65N | | | |
| シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIc、SCId):RX630 | | Δ | |
| シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIg、SCIi、SCIh):RX65N | | | |
| <u>I²C バスインタフェース(RIIC):RX630、(RIICa)RX65N</u> | | Δ | |
| CAN モジュール(CAN) | | Δ | |
| シリアルペリフェラルインタフェース(RSPI):RX630、(RSPIc):RX65N | | Δ | |
| クワッドシリアルペリフェラルインタフェース(QSPI) | × | |) |
| IEBus コントローラ(IEB) | 0 | > | < |
| CRC 演算器(CRC):RX630、(CRCA):RX65N | | Δ | |
| SD ホストインタフェース(SDHI) | × | |) |
| SD スレーブインタフェース(SDSI) | × | |) |
| マルチメディアカードインタフェース(MMCIF) | × | | |
| パラレルデータキャプチャユニット(PDC) | × O | | |
| バウンダリスキャン | | 0 | |
| AESa | × | 0 | O* |
| RNGa | × | 0 | O* |
| 12 ビット A/D コンバータ(S12ADa):RX630、(S12ADFa):RX65N | | Δ | |
| 10 ビット A/D コンバータ(ADb) | 0 | > | < |
| <u>D/A コンパータ (DAa):RX630</u> | | Δ | |
| <u>12 ビット D/A コンバータ (R12DA):RX65N</u> | | | |
| <u>温度センサ</u> | | Δ | |
| データ演算回路(DOC) | × | |) |
| RAM | | Δ | |
| スタンバイ RAM | × | |) |
| <u>フラッシュメモリ(コードフラッシュ)</u> | | Δ | |
| <u>フラッシュメモリ(データフラッシュ)</u> | Δ | × | Δ |
| Trusted Secure IP (TSIP) | | × | 0 |
| グラフィック LCD コントローラ(GLCDC) | | × | 0 |
| 2D 描画エンジン(DRW2D) | | × | 0 |
| <u>パッケージ (LQFP100/144 のみ)</u> | | Δ | |

^{○:}機能搭載、×:機能未搭載、△:RX630 と RX65N 間に機能相違点あり

^{*:} Trusted Secure IP に内蔵

2. 仕様の概要比較

2.1 CPU

表 2.1 に CPU 仕様の概要比較を、表 2.2 に CPU のレジスタ比較を示します。

表 2.1 CPU 仕様の概要比較

| 項目 | RX630 | RX65N |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 中央演算処理装置 | ● 最大動作周波数:100MHz | ● 最大動作周波数:120MHz |
| 一人人人并无生私臣 | • 32 ビット RX CPU | 32 ビット RX CPU(RXv2) |
| | ● 最小命令実行時間:1命令1クロック | ● 最小命令実行時間:1命令1クロック |
| | ● アドレス空間:4Gバイト・リニアア | ● アドレス空間: 4G バイト・リニアア |
| | ドレス | ドレス |
| | ・レジスタ | ・レジスタ |
| | 汎用レジスタ:32 ビット×16 本 | 汎用レジスタ:32 ビット × 16 本 |
| | 制御レジスタ:32 ビット×9 本 | 制御レジスタ: 32 ビット × 10 本 |
| | アキュムレータ: 64 ビット×1 本 | アキュムレータ:72 ビット×2本 |
| | 基本命令: 73 種類 | ● 基本命令: 75 種類 |
| | ● 浮動小数点演算命令:8種類 | ● 浮動小数点演算命令: 11 種類 |
| | ● DSP 機能命令:9種類 | ● DSP 機能命令: 23 種類 |
| | ● アドレッシングモード: 10 種類 | ● アドレッシングモード: 11 種類 |
| | ◆ データ配置 | ◆ データ配置 |
| | ・ | ・ |
| | データ:リトルエンディアン/ビッグ | データ:リトルエンディアン/ビッグ |
| | エンディアンを選択可能 | エンディアンを選択可能 |
| | ● 32 ビット乗算器: 32 ビット×32 ビッ | ● 32 ビット乗算器: 32 ビット×32 ビッ |
| | ト→64 ビット | ト→64 ビット |
| | ・ 除算器: 32 ビット÷32 ビット→32 ビッ | _ · · · - · · · |
| | | |
| | ・ バレルシフタ:32 ビット | ・ バレルシフタ:32 ビット |
| | ● メモリプロテクションユニット(MPU) | 1 |
| FPU | ● 単精度浮動小数点数(32 ビット) | ● 単精度浮動小数点数(32 ビット) |
| | ● IEEE754 に準拠したデータタイプ、お | ` ' |
| | よび例外 | よび例外 |

表 2.2 CPU のレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|------|-----|-------------------------------|--|
| EXTB | - | - | 例外テーブルレジスタ |
| ACC | - | ACC: 64 ビット (DSP、乗算、積 和演算) | ACC0: 72 ビット (DSP、乗算、 積和演算) ACC1: 72 ビット (DSP) |

2.2 動作モード

表 2.3 に動作モード仕様の概要比較を、表 2.4 に動作モードのレジスタ比較を示します。

表 2.3 動作モード仕様の概要比較

| 項目 | RX630 | RX65N |
|-----------------|----------------|----------------|
| モード設定端子による動作モード | シングルチップモード | シングルチップモード |
| | ブートモード | ブートモード |
| | (SCI インタフェース) | (SCI インタフェース) |
| | ブートモード | ブートモード |
| | (USB インタフェース) | (USB インタフェース) |
| | ユーザブートモード | - |
| | _ | ブートモード |
| | | (FINE インタフェース) |
| レジスタによる動作モード | シングルチップモード | シングルチップモード |
| | ユーザブートモード | - |
| | 内蔵 ROM 無効拡張モード | 内蔵 ROM 無効拡張モード |
| | 内蔵 ROM 有効拡張モード | 内蔵 ROM 有効拡張モード |

表 2.4 動作モードのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|--------|---------|--------------|-----------------|
| MDSR | - | モードステータスレジスタ | - |
| SYSCR1 | SBYRAME | - | スタンバイ RAM 有効ビット |

2.3 アドレス空間

図 2.1~図 2.3 に各動作モードのメモリマップ比較を示します。




図 2.1 メモリマップ比較 (シングルチップモード)



図 2.2 メモリマップ比較(内蔵 ROM 有効拡張モード)




図 2.3 メモリマップ比較(内蔵 ROM 無効拡張モード)

2.4 オプション設定メモリ

表 2.5 にオプション設定メモリのレジスタ比較を、図 2.4 にオプション設定メモリ領域比較を示します。

表 2.5 オプション設定メモリのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|---------|-------------|------------------------|-------------------------------------|
| SPCC | - | - | シリアルプログラマコマンド制御 |
| | | | レジスタ |
| OSIS | - | - | OCD/シリアルプログラム ID 設定 |
| | | | レジスタ |
| OFS0 | IWDTRSTIRQS | IWDT リセット割り込み要求選択 | IWDT リセット割り込み要求選択 |
| | | ビット | ビット |
| | | | |
| | | 0:ノンマスカブル割り込み要求を | 0:ノンマスカブル割り込み要求、 |
| | | 許可 | または割り込み要求を許可 |
| | | 1:リセットを許可 | 1:リセットを許可 |
| | WDTRSTIRQS | WDT リセット割り込み要求選択 | WDT リセット割り込み要求選択 |
| | | ビット | ビット |
| | | 0∶ノンマスカブル割り込み要求を | 0:ノンマスカブル割り込み要求、 |
| | | U: | し:ノンマスカフル割り込み要求、 または割り込み要求を許可 |
| | | │ | 1:リセットを許可 |
| OFS1 | VDSEL[1:0] | - | 電圧検出 0 レベル選択ビット |
| MDEB | - | エンディアン選択レジスタ B | - |
| MDES | - | エンディアン選択レジスタS | - |
| MDE | MDE[2:0] | - | エンディアン選択ビット |
| | BANKMD[2:0] | - | バンクモード選択ビット*1 |
| TMEF | TMEF[2:0] | - | TM イネーブルビット |
| | TMEFDB[2:0] | - | デュアルバンク TM イネーブル |
| | | | ビット ^{*1} |
| TMINF | - | - | TM 識別データレジスタ |
| BANKSEL | - | - | バンク選択レジスタ*1 |
| FAW | - | - | フラッシュアクセスウィンドウ設 |
| | | | 定レジスタ |
| ROMCODE | - | - | ROM コードプロテクトレジスタ |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

| アドレス | オプション設定メモリ(RX630) | アドレス | オプション設定メモリ(RX65N) |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 7.1.4.2.2.2.7 | FE7F 5D00h~FE7F 5D03h | エンディアン選択レジスタ (MDE) |
| FF7F FFE8h~FF7F FFEFh | UB⊐—⊩°A | FE7F 5D04h~FE7F 5D07h | オプション機能選択レジスタ0 (OFS0) |
| FF7F FFF0h∼FF7F FFF7h | UB⊐—⊩°B | FE7F 5D08h∼FE7F 5D0Bh | オプション機能選択レジスタ1 (OFS1) |
| FF7F FFF8h~FF7F FFFBh | エンディアン選択レジスタB(MDEB) (ユーザブートモード時) | FE7F 5D0Ch~FE7F 5D0Fh | 予約領域 |
| | | FE7F 5D10h∼FE7F 5D13h | TM識別データレジスタ (TMINF) |
| FFFF FF80h∼FFFF FF83h | エンディアン選択レジスタS(MDES) (シングルチップモード時) | FE7F 5D14h∼FE7F 5D1Fh | 予約領域 |
| | | FE7F 5D20h∼FE7F 5D23h | バンク選択レジスタ *1 (BANKSEL) |
| FFFF FF88h~FFFF FF8Bh | オプション機能選択レジスタ1(OFS1) | FE7F 5D24h∼FE7F 5D3Fh | 予約領域 |
| FFFF FF8Ch~FFFF FF8Fh | オプション機能選択レジスタ0(OFS0) | FE7F 5D40h~FE7F 5D43h | シリアルプログラマコマンド制御レジスタ (SPCC) |
| | | FE7F 5D44h~FE7F 5D47h | 予約領域 |
| | 4/1/1 | FE7F 5D48h∼FE7F 5D4Bh | TMイネーブルフラグレジスタ (TMEF) |
| | | FE7F 5D4Ch∼FE7F 5D4Fh | 予約領域 |
| | | FE7F 5D50h∼FE7F 5D5Fh | OCD/シリアルプログラマID設定レジスタ (OSIS) |
| | | FE7F 5D60h~FE7F 5D63h | 予約領域 |
| | | FE7F 5D64h~FE7F 5D67h | フラッシュアクセスウィンドウ設定レジスタ (FAW) |
| | | FE7F 5D68h∼FE7F 5D6Fh | 予約領域 |
| | | FE7F 5D70h∼FE7F 5D73h | ROMコードプロテクトレジスタ (ROMCODE) |
| | | FE7F 5D74h∼FE7F 5D7Fh | 予約領域 |
| | | | |
| | | | 4/\(\frac{1}{1}\) |
| | | *1:フ | /ラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ |

図 2.4 オプション設定メモリ領域比較

2.5 電圧検出回路

表 2.6 に電圧検出回路仕様の概要比較を、表 2.7 に電圧検出回路のレジスタ比較を示します。

表 2.6 電圧検出回路仕様の概要比較

| 項目 RX630(L | | | | | | RX65N(LVDA) | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|---|---|---|--|--|
| 1. | 貝日 | 電圧監視 0 | 電圧監視 1 | 监視 1 電圧監視 2 電圧監視 0 電圧 | | | 電圧監視 2 | | |
| VCC 監 視 | 監視する 電圧 | Vdet0 | Vdet1 | Vdet2 | Vdet0 | Vdet1 | Vdet2 | | |
| | 検出対象 | 下降して Vdet0 を通過した場合 | 上昇または下降 して Vdet1 を通 過した場合 | 上昇または下降 して Vdet2 を通 過した場合 | 下降して Vdet0 を通過した場合 | 上昇または下降 して Vdet1 を通 過した場合 | 上昇または下降 して Vdet2 を通 過した場合 | | |
| | 検出電圧 | 1 レベル固定 | LVDLVLR.LVD 1LVL[3:0]ビッ トで指定 | LVDLVLR.LVD 2LVL[3:0]ビッ トで指定 | OFS1.VDSEL[1 :0]ビットで3レ ベルから選択可 能 | LVDLVLR.LVD 1LVL[3:0]ビッ トで3レベルか ら選択可能 | LVDLVLR.LVD 2LVL[3:0]ビッ トで3レベルか ら選択可能 | | |
| | モニタフ ラグ | なし | LVD1SR.LVD1 MON フラグ: Vdet1 より高い か低いかをモニ タ | LVD2SR.LVD2 MON フラグ: Vdet2 より高い か低いかをモニ タ | なし | LVD1SR.LVD1 MON フラグ: Vdet1 より高い か低いかをモニ タ | LVD2SR.LVD2 MON フラグ: Vdet2 より高い か低いかをモニ タ | | |
| | | | LVD1SR.LVD1 DET フラグ: Vdet1 通過検出 | LVD2SR.LVD2 DET フラグ: Vdet2 通過検出 | | LVD1SR.LVD1 DET フラグ: Vdet1 通過検出 | LVD2SR.LVD2 DET フラグ: Vdet2 通過検出 | | |
| 電圧検 出時の 処理 | リセット | 電圧監視 0 リ セット Vdet0 > VCC で | 電圧監視 1 リ セット Vdet1 > VCC で | 電圧監視 2 リ セット Vdet2>VCC で | 電圧監視 0 リ セット Vdet0 > VCC で | 電圧監視 1 リ セット Vdet1>VCC で | 電圧監視 2 リ セット Vdet2>VCC で | | |
| | | リセット: VCC > Vdet0 の一定 時間後に CPU 動作再開 | リセット: VCC > Vdet1 の一定 時間後に CPU 動作再開、また は Vdet1 > VCC の一定時間後に CPU 動作再開 を選択可能 | リセット: VCC > Vdet2 の一定 時間後に CPU 動作再開、また は Vdet2 > VCC の一定時間後に CPU 動作再開 を選択可能 | リセット:VCC > Vdet0 の一定 時間後に CPU 動作再開 | リセット:VCC > Vdet1 の一定 時間後に CPU 動作再開、また は Vdet1 > VCC の一定時間後に CPU 動作再開 を選択可能 | リセット:VCC > Vdet2 の一定 時間後に CPU 動作再開、また は Vdet2 > VCC の一定時間後に CPU 動作再開 を選択可能 | | |
| | 割り込み | なし | 電圧監視 1 割り 込み ノンマスカブル 割り込み | 電圧監視 2 割り 込み ノンマスカブル 割り込み | なし | 電圧監視 1 割り 込み ノンマスカブル 割り込み、また は割り込みを選 択可能 | 電圧監視 2 割り 込み ノンマスカブル 割り込み、また は割り込みを選 択可能 | | |
| | | | Vdet1 > VCC, VCC > Vdet1 の 両方、またはど ちらかで割り込 み要求 | Vdet2 > VCC, VCC > Vdet2 の 両方、またはど ちらかで割り込 み要求 | | Vdet1 > VCC, VCC > Vdet1 の 両方、またはど ちらかで割り込 み要求 | Vdet2 > VCC, VCC > Vdet2 の 両方、またはど ちらかで割り込 み要求 | | |
| デジタ ルフィ | 有効/無効 切り替え | デジタルフィル タ機能なし | あり | あり | デジタルフィル タ機能なし | あり | あり | | |
| ルタ | サンプリ ング時間 | - | LOCO の n 分周 × 2 (n:1, 2, 4, 8) | LOCO の n 分周 × 2 (n:1, 2, 4, 8) | - | LOCO の n 分周 × 2 (n:2, 4, 8, 16) | LOCO の n 分周 × 2 (n:2, 4, 8, 16) | | |
| イベント | リンク機能 | - | - | - | - | あり Vdet1 通過検出 イベント出力 | あり Vdet2 通過検出 イベント出力 | | |

表 2.7 電圧検出回路のレジスタ比較

| LVD1CR1 LVD1IRQSEL - 電圧監視 1 割り込み種類選 | |
|---|----------|
| 一 | 択ビット |
| LVD2CR1 LVD2IRQSEL - 電圧監視2割り込み種類選 | 択ビット |
| LVDLVLR LVD1LVL[3:0] 電圧検出 1 レベル選択ビット 電圧検出 1 レベル選択ビッ | - |
| (電圧下降時の標準電圧) (電圧下降時の標準電圧) | |
| | |
| b3 b0 b3 b0 | |
| 1 0 0 1 : 2.99V(Vdet1_1) | |
| 1 0 1 0 : 2.95V 1 0 1 0 : 2.92V(Vdet1_2) | |
| 1 0 1 1 : 2.85V(Vdet1_3) | |
| 書く場合、上記以外は設定しない 上記以外は設定しないでく でください | ださい |
| リセット後の初期値が異なります | |
| LVD2LVL[3:0] | . k |
| に | Г |
| (電圧下桝所の標準電圧) | |
| b7 b4 b7 b4 | |
| 1 0 0 1 : 2.99V(Vdet2_1) | |
| 1 0 1 0 : 2.95V | |
| 1 0 1 1 : 2.85V(Vdet2_3) | |
| 書く場合、上記以外は設定しない 上記以外は設定しないでく | ださい |
| でください | |
| リセット後の初期値が異なります | |
| LVD1CR0 LVD1FSAMP[1:0] サンプリングクロック選択ビット サンプリングクロック選択 | !ビット |
| | |
| b5b4 b5b4 0 0 : LOCO の 1 分周 0 0 : LOCO の 2 分周 | |
| 00: LOCO の1分周 00: LOCO の2分周 01: LOCO の4分周 | |
| 10: LOCO の 4 分周 10: LOCO の 8 分周 | |
| 10: LOCO の 4 分周 11: LOCO の 8 分周 11: LOCO の 16 分周 | |
| LVD2CR0 LVD2FSAMP[1:0] サンプリングクロック選択ビット サンプリングクロック選択 | ドット |
| LVD2CRO LVD2I SAWIF [1.0] サンプサンプラフラ 医派に テト サンプサンプラ Bix | .レット |
| b5b4 b5b4 | |
| 00: LOCO の1分周 00: LOCO の2分周 | |
| 01: LOCO の 2 分周 01: LOCO の 4 分周 | |
| 10: LOCO の 4 分周 10: LOCO の 8 分周 | |
| 11: LOCO の8分周 11: LOCO の16分周 | |

2.6 クロック発生回路

表 2.8 にクロック発生回路仕様の概要比較を、表 2.9 にクロック発生回路のレジスタ比較を示します。

表 2.8 クロック発生回路仕様の概要比較

| 項目 | RX630 | RX65N |
|----|--|---|
| 用途 | CPU, DMAC, DTC, ROM および RAM に 供給されるシステムクロック(ICLK)の生 成 | CPU, DMAC, DTC, コードフラッシュメモリおよび RAM に供給されるシステムクロック(ICLK)の生成 ETHERC, EDMAC, RSPI, SCIi, MTU3, AES*1, GLCDC*2, DRW2D*2 に供給される周辺モジュールクロック(PCLKA)の生成(注1) |
| | 周辺モジュールに供給される周辺モジュールクロック(PCLKB)の生成 (PCLKB = PCLK) | 周辺モジュールに供給される周辺モジュールクロック(PCLKB)の生成 S12ADC に供給される周辺モジュール(アナログ変換用)クロック(PCLKC:ユニット 0, PCLKD:ユニット 1)の生成 |
| | FlashIF に供給される FlashIF クロック (FCLK)の生成外部バスに供給される外部バスクロック (BCLK)の生成 | FlashIF に供給される FlashIF クロック (FCLK)の生成 外部バスに供給される外部バスクロック (BCLK)の生成 |
| | USB に供給される USB クロック(UCLK) の生成 | SDRAM に供給される外部バスクロック (SDCLK)の生成 USBb に供給される USB クロック (UCLK)の生成 CAC に供給される CAC クロック (CACCLK)の生成 |
| | CAN に供給される CAN クロック (CANMCLK)の生成 IEBUS に供給される IEBUS クロック | CAN に供給される CAN クロック (CANMCLK)の生成 |
| | (IECLK)の生成 RTC に供給される RTC 専用サブクロック(RTCSCLK)の生成 RTC に供給される RTC 専用メインクロック(RTCMCLK)の生成 IWDT に供給される IWDT 専用クロック(IWDTCLK)の生成 JTAG に供給される JTAG 用クロック(JTAGTCK)の生成 | RTC に供給される RTC サブクロック (RTCSCLK)の生成 RTC に供給される RTC メインクロック (RTCMCLK)の生成 IWDT に供給される IWDT 専用クロック (IWDTCLK)の生成 JTAG に供給される JTAG クロック (JTAGTCK)の生成 |

| 項目 | RX630 | RX65N |
|----------|--|---|
| 動作周波数 | ICLK:100MHz (max) | • ICLK:120MHz (max) (注 2) |
| 到旧加双致 | TOLIC. TOOMITE (MAX) | PCLKA:120MHz (max) |
| | PCLKB:50MHz (max) | PCLKB:60MHz (max) |
| | 1 GENELOGINI IZ (MAX) | PCLKC:60MHz (max) |
| | | PCLKD:60MHz (max) |
| | ● FCLK:4MHz~50MHz(ROM、E2 データ | ● FCLK:4MHz~60MHz(コードフラッシュ |
| | フラッシュ P/E 時) | メモリ、データフラッシュメモリ P/E 時 |
| | , | *2) |
| | 50MHz (max)(E2 データフラッシュ読 | 60MHz (max) (データフラッシュメモ |
| | み出し時) | リ読み出し時) ^{*2} |
| | | |
| | BCLK:50MHz (max) | BCLK:120MHz (max) |
| | ● BCLK 端子出力:25MHz (max) | ● BCLK 端子出力:60MHz (max) |
| | | ● SDCLK 端子出力:60MHz (max) |
| | UCLK:48MHz (max) | UCLK:48MHz (max) |
| | | ● CACCLK:各発振器のクロックと同じ |
| | CANMCLK:20MHz (max) | CANMCLK:24MHz (max) |
| | IECLK:50MHz (max) | |
| | RTCSCLK:32.768kHz RTCNOLK:4MH A0MH | RTCSCLK:32.768kHz |
| | RTCMCLK:4MHz~16MHz | RTCMCLK:8MHz~16MHz |
| | IWDTCLK:125kHz ITACTCK(10MHz (maxx)) | IWDTCLK:120kHz |
| | JTAGTCK:10MHz (max) | JTAGTCK:10MHz (max) |
| メインクロッ | ● 発振子周波数:4MHz~16MHz | ● 発振子周波数: <mark>8MHz~24MHz</mark> |
| ク発振器 | ● 外部クロック入力周波数:20MHz (max) | ● 外部クロック入力周波数: <mark>24MHz</mark> (max) |
| | ● 接続できる発振子または付加回路:セラ | 接続できる発振子または付加回路:セラ |
| | ミック共振子、水晶振動子 | ミック共振子、水晶振動子 |
| | ● 接続端子:EXTAL, XTAL | ● 接続端子:EXTAL, XTAL |
| | 発振停止検出機能:メインクロックの発 振停止検出時、LOCOに切り替える機能、 | 発振停止検出機能:メインクロックの発 振停止検出時、LOCO に切り替える機能、 |
| | MTU 端子をハイインピーダンスにする | MTU3 端子をハイインピーダンスにする |
| | 機能 | 機能 |
| サブクロック | ● 発振子周波数:32.768kHz | ● 発振子周波数:32.768kHz |
| 発振器 | ● 接続できる発振子、または付加回路:水晶 | ● 接続できる発振子または付加回路:水晶 |
| 76 JA HI | 振動子 | 振動子 |
| | ● 接続端子:XCIN, XCOUT | ● 接続端子:XCIN, XCOUT |
| PLL 周波数シ | 入力クロックソース:メインクロック | 入力クロックソース:メインクロック、 |
| ンセサイザ | | HOCO |
| | ● 入力分周比:1, 2, 4 分周から選択可能 | ● 入力分周比:1, 2, 3 分周から選択可能 |
| | ● 入力周波数:4MHz~16MHz | ● 入力周波数:8MHz~24MHz |
| | ● 逓倍比:8,10, 12, 16, 20, 24, 25, 50 逓倍 | ● 逓倍比:10~30 逓倍 から選択可能 |
| | から選択可能 | |
| | ● VCO 発振周波数:104MHz~200MHz | ● PLL 周波数シンセサイザ出力クロック周 |
| | | 波数:120MHz~240MHz |
| 高速オンチッ | ● 発振周波数:50MHz | ● 発振周波数:16MHz, 18MHz, 20MHz から |
| プオシレータ | | 選択可能 |
| (HOCO) | ● HOCO 電源制御 | ● HOCO 電源制御 |
| 低速オンチッ | 発振周波数:125kHz | 発振周波数:240kHz |
| プオシレータ | | |
| (LOCO) | | |

| 項目 | RX630 | RX65N |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| IWDT専用オン | 発振周波数:125kHz | 発振周波数:120kHz |
| チップオシ | | |
| レータ | | |
| JTAG用外部ク | 入力クロック周波数:10MHz (max) | 入力クロック周波数:10MHz (max) |
| ロック入力 | | |
| (TCK) | | |
| BCLK 端子の | BCLKクロック出力またはHigh出力の選 | BCLKクロック出力またはHigh出力の選 |
| 出力制御機能 | 択が可能 | 択が可能 |
| | ● 出力するクロックは BCLK または BCLK | 出力するクロックは BCLK または BCLK |
| | の2分周の選択が可能 | の2分周の選択が可能 |
| SDCLK 端子の | - | SDCLK クロック出力または High 出力の選 |
| 出力制御機能 | | 択が可能 |
| イベントリン | - | メインクロック発振器の発振停止検出 |
| ク機能(出力) | | |
| イベントリン | - | 低速オンチップオシレータへのクロック |
| ク機能(入力) | | ソース切り替え |

*1:フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1MB 以下のみ

*2:フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

注1: ETHERC 使用時のクロックに関する制約は以下になります。 12.5MHz≦PCLKA≦120MHz、PCLKA 周波数=ICLK 周波数

注2: ICLK を 50MHz より速くする場合は、ROMWT レジスタの変更が必要となります。

表 2.9 クロック発生回路のレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|--------|------------|-----------------------|-------------------------|
| SCKCR | PCKD[3:0] | - | 周辺モジュールクロック |
| | | | D(PCLKD)選択ビット |
| | PCKC[3:0] | - | 周辺モジュールクロック |
| | | | C(PCLKC)選択ビット |
| | PCKA[3:0] | - | 周辺モジュールクロック |
| | | | A(PCLKA)選択ビット |
| | PSTOP0 | - | SDCLK 端子出力制御ビット |
| ROMWT | - | - | ROM ウェイトサイクル設定レジ |
| | | | スタ |
| SCKCR2 | IEBCK[3:0] | IEBUS クロック(IECLK)選択ビッ | - |
| | | F | |
| | UCK[3:0] | USB クロック(UCLK)選択ビット | USB クロック(UCLK)選択ビット |
| | | 1 | |
| | | b7 b4 | b7 b4 |
| | | 0010:3分周 | 0001:2分周 |
| | | 0010:3分局 | 0010:3分周 |
| | | | 0011:4分周 |
| | | | 0100:5分周 |
| | | USB を使用する場合、上記以外は | │ │USB を使用する場合、上記以外は |
| | | 設定しないでください。USB を使 | 設定しないでください。USB を使 |
| | | 用しない場合、読むと"0001b"が | 用しない場合、読むと"0001b" |
| | | 読めます。書く場合、"0001b"と | が読めます。書く場合、"0001b" |
| | | してください。 | としてください。 |

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|-------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|
| PLLCR | PLIDIV[1:0] | PLL 入力分周比選択ビット | PLL 入力分周比選択ビット |
| | | | |
| | | b1b0 | b1b0 |
| | | 00:1分周 | 00:1分周 |
| | | 01:2分周 | 01:2分周 |
| | | 10:4分周 | 10:3分周 |
| | | 11:設定しないでください | 11:設定しないでください |
| | PLLSRCSEL | - | PLL クロックソース選択ビット |
| | STC[5:0] | 周波数逓倍率設定ビット | 周波数逓倍率設定ビット |
| | | | |
| | | b13 b8 | b13 b8 |
| | | 000111: ×8 | 0 1 0 0 1 1 : ×10.0 |
| | | 001001: ×10 | 010100: ×10.5 |
| | | 001011: ×12 | 0 1 0 1 0 1 : ×11.0 |
| | | 001111: ×16 | 0 1 0 1 1 0 : ×11.5 |
| | | 010011: ×20 | 0 1 0 1 1 1 : × 12.0 |
| | | 010111: ×24 | 0 1 1 0 0 0 : ×12.5 |
| | | 011000: ×25 | • |
| | | 110001: ×50 | • |
| | | | 1 1 0 0 0 1 : ×25.0 |
| | | | • |
| | | | • |
| | | | 1 1 1 0 0 1 : ×29.0 |
| | | | 1 1 1 0 1 0 : ×29.5 |
| | | | 1 1 1 0 1 1 : ×30.0 |
| | | 上記以外は設定しないでください | 上記以外は設定しないでください |
| HOCOCR2 | - | - | 高速オンチップオシレータコント |
| | | | ロールレジスタ 2 |
| OSCOVFSR | - | - | 発振安定フラグレジスタ |
| MOSCWTCR* | MSTS[4:0]:RX630 | メインクロック発振器ウェイト時 | メインクロック発振器ウェイト時 |
| | MSTS[7:0]:RX65N | 間設定ビット(b4-b0) | 間設定ビット(b <mark>7</mark> -b0) |
| | | リセット後の初期値が異なります | |
| SOSCWTCR* | SSTS[4:0]:RX630 | サブクロック発振器ウェイト時間 | サブクロック発振器ウェイト時間 |
| | SSTS[7:0]:RX65N | 設定ビット(b4-b0) | 設定ビット(b <mark>7</mark> -b0) |
| | | リセット後の初期値が異なります | , |
| MOFCR | MODRV2[1:0] | - | メインクロック発振器ドライブ能 |
| | | | カ2切り替えビット |
| | MOSEL | - | メインクロック発振器切り替え |
| [:÷] * DV00 | | NATOR L COCONTOR IT - IF | ビット |

【注】 * RX630 グループの MOSCWTCR と SOSCWTCR は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編「消 費電力低減機能」章に記載されています。

2.7 消費電力低減機能

表 2.10 に消費電力低減機能の概要比較を、表 2.11~表 2.14 に各モードにおける遷移および解除方法と動 作状態比較を、表 2.15 に消費電力低減機能のレジスタ比較を示します。

表 2.10 消費電力低減機能の概要比較

| | DV000 | DVOEN |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 項目 | RX630 | RX65N |
| クロックの切り替えに | システムクロック(ICLK)、周辺モジュー | システムクロック(ICLK)、周辺モジュー |
| よる消費電力の低減 | ルクロック(PCLKB)、外部バスクロッ | ルクロック(PCLKA, PCLKB, PCLKC, |
| | ク(BCLK)、フラッシュインタフェース | PCLKD)、外部バスクロック(BCLK)、 |
| | クロック(FCLK)に対し、個別に分周比 | フラッシュインタフェースクロック |
| | を設定することが可能 | (FCLK)に対し、個別に分周比を設定す |
| | | ることが可能 |
| BCLK 出力制御機能 | BCLK 出力または High 出力の選択が可 | BCLK 出力または High 出力の選択が可 |
| | 能 | 能 |
| SDCLK 出力制御機能 | - | SDCLK 出力または High 出力の選択が |
| | | 可能 |
| モジュールストップ機 | 周辺モジュールごとに機能を停止させ | 周辺モジュールごとに機能を停止させ |
| 能 | ることが可能 | ることが可能 |
| 低消費電力状態への遷 | CPU、周辺モジュール、発振器を停止 | CPU、周辺モジュール、発振器を停止 |
| 移機能 | させる低消費電力状態にすることが可 | させる低消費電力状態にすることが可 |
| | 能 | 能 |
| 低消費電力状態 | • スリープモード | • スリープモード |
| | ◆ 全モジュールクロックストップ | ◆ 全モジュールクロックストップ |
| | モード | モード |
| | ソフトウェアスタンバイモード | ソフトウェアスタンバイモード |
| | ディープソフトウェアスタンバイ | ディープソフトウェアスタンバイ |
| | モード | モード |
| 動作電力低減機能 | ● 動作周波数、動作電圧範囲に応じて | ● 動作周波数、動作電圧範囲に応じて |
| | 動作電力制御モードを選択するこ | 動作電力制御モードを選択するこ |
| | とにより、通常動作時、スリープ | とにより、通常動作時、スリープ |
| | モード時、および全モジュールク | モード時、および全モジュールク |
| | ロックストップモード時の消費電 | ロックストップモード時の消費電 |
| | 力を低減することが可能 | 力を低減することが可能 |
| | ● 動作電力制御状態:3 種類 | ● 動作電力制御状態:3 種類 |
| | 高速動作モード | 高速動作モード |
| | 低速動作モード1 | 低速動作モード1 |
| | 低速動作モード2 | 低速動作モード 2 |
| | PERCENTIFE 1 4 | PORESTIFE 1 4 |
| | | 低速動作モード1と低速動作モード2 |
| | | において、同条件(周波数・電圧)に設定 |
| | | した場合、消費電力に差はありません |
| | | した。初日、石具电力に左は切りのとか |

表 2.11 各モードにおける遷移および解除方法と動作状態比較(スリープモード)

| 遷移および解除方法と | RX630 | RX65N |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 動作状態 | スリープモード | スリープモード |
| 遷移方法 | 制御レジスタ+命令 | 制御レジスタ + 命令 |
| リセット以外の解除方法 | 割り込み | 割り込み |
| 解除後の状態 | プログラム実行状態 | プログラム実行状態 |
| | (割り込み処理) | (割り込み処理) |
| メインクロック発振器 | 動作可能 | 動作可能 |
| サブクロック発振器 | 動作可能 | 動作可能 |
| 高速オンチップオシレータ | 動作可能 | 動作可能 |
| 低速オンチップオシレータ | 動作可能 | 動作可能 |
| IWDT 専用オンチップオシレータ | 動作可能 | 動作可能 |
| PLL | 動作可能 | 動作可能 |
| CPU | 停止 (保持) | 停止 (保持) |
| RAM1 | 動作可能(保持) | _ |
| (0001 0000h~0001 FFFFh) | | |
| RAM0 | 動作可能(保持) | _ |
| (0000 0000h~0000 FFFFh) | | |
| RAM、拡張 RAM | _ | 動作可能(保持) |
| スタンバイ RAM | _ | 動作可能(保持) |
| フラッシュメモリ | 動作 | 動作 |
| USB2.0 ホスト/ファンクションモ | 動作可能 | _ |
| ジュール(USB) | | |
| USBFS ホスト/ファンクションモ | - | 動作可能 |
| ジュール (USBb) | | |
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | 停止(保持) | _ |
| ウォッチドッグタイマ(WDTA) | _ | 停止(保持) |
| 独立ウォッチドッグタイマ(IWDT) | 動作可能 | 動作可能 |
| リアルタイムクロック(RTC) | 動作可能 | 動作可能 |
| 8 ビットタイマ (ユニット 0、1) | 動作可能 | 動作可能 |
| (TMR) | | |
| 電圧検出回路(LVD) | 動作可能 | - |
| 電圧検出回路(LVDA) | - | 動作可能 |
| パワーオンリセット回路 | 動作 | 動作 |
| 周辺モジュール | 動作可能 | 動作可能 |
| I/O ポート | 動作 | 動作 |

表 2.12 各モードにおける遷移および解除方法と動作状態比較(全モジュールクロックストップモード)

| 遷移および解除方法と | RX630 | RX65N |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 動作状態 | 全モジュール | 全モジュール |
| | クロックストップモード | クロックストップモード |
| 遷移方法 | 制御レジスタ+命令 | 制御レジスタ + 命令 |
| リセット以外の解除方法 | 割り込み | 割り込み |
| 解除後の状態 | プログラム実行状態 | プログラム実行状態 |
| | (割り込み処理) | (割り込み処理) |
| メインクロック発振器 | 動作可能 | 動作可能 |
| サブクロック発振器 | 動作可能 | 動作可能 |
| 高速オンチップオシレータ | 動作可能 | 動作可能 |
| 低速オンチップオシレータ | 動作可能 | 動作可能 |
| IWDT 専用オンチップオシレータ | 動作可能 | 動作可能 |
| PLL | 動作可能 | 動作可能 |
| CPU | 停止(保持) | 停止 (保持) |
| RAM1 | 停止(保持) | _ |
| (0001 0000h~0001 FFFFh) | | |
| RAM0 | 停止(保持) | _ |
| (0000 0000h~0000 FFFFh) | | |
| RAM、拡張 RAM | _ | 停止 (保持) |
| スタンバイ RAM | _ | 停止 (保持) |
| フラッシュメモリ | 停止(保持) | 停止 (保持) |
| USB2.0 ホスト/ファンクションモ | 停止 | _ |
| ジュール(USB) | | |
| USBFS ホスト/ファンクションモ | _ | 停止 |
| ジュール (USBb) | | |
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | 停止(保持) | _ |
| ウォッチドッグタイマ(WDTA) | _ | 停止(保持) |
| 独立ウォッチドッグタイマ(IWDT) | 動作可能 | 動作可能 |
| リアルタイムクロック(RTC) | 動作可能 | 動作可能 |
| 8 ビットタイマ (ユニット 0、1) | 動作可能 | 動作可能 |
| (TMR) | | |
| 電圧検出回路(LVD) | 動作可能 | _ |
| 電圧検出回路(LVDA) | _ | 動作可能 |
| パワーオンリセット回路 | 動作 | 動作 |
| 周辺モジュール | 停止(保持) | 停止 (保持) |
| I/O ポート | 保持 | 保持 |

表 2.13 各モードにおける遷移および解除方法と動作状態比較(ソフトウェアスタンバイモード)

| 遷移および解除方法と | RX630 | RX65N |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 動作状態 | ソフトウェア | ソフトウェア |
| | スタンバイモード | スタンバイモード |
| 遷移方法 | 制御レジスタ+命令 | 制御レジスタ + 命令 |
| リセット以外の解除方法 | 割り込み | 割り込み |
| 解除後の状態 | プログラム実行状態 | プログラム実行状態 |
| | (割り込み処理) | (割り込み処理) |
| メインクロック発振器 | 動作可能 | 動作可能 |
| サブクロック発振器 | 動作可能 | 動作可能 |
| 高速オンチップオシレータ | 停止 | 停止 |
| 低速オンチップオシレータ | 停止 | 停止 |
| IWDT 専用オンチップオシレータ | 動作可能 | 動作可能 |
| PLL | 停止 | 停止 |
| CPU | 停止(保持) | 停止(保持) |
| RAM1 | 停止(保持) | _ |
| (0001 0000h~0001 FFFFh) | | |
| RAM0 | 停止(保持) | _ |
| (0000 0000h~0000 FFFFh) | | |
| RAM、拡張 RAM | _ | 停止(保持) |
| スタンバイ RAM | _ | 停止(保持) |
| フラッシュメモリ | 停止(保持) | 停止(保持) |
| USB2.0 ホスト/ファンクションモ | 停止 | _ |
| ジュール(USB) | | |
| USBFS ホスト/ファンクションモ | _ | 停止 |
| ジュール (USBb) | | |
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | 停止(保持) | _ |
| ウォッチドッグタイマ(WDTA) | _ | 停止(保持) |
| 独立ウォッチドッグタイマ(IWDT) | 動作可能 | 動作可能 |
| リアルタイムクロック(RTC) | 動作可能 | 動作可能 |
| 8 ビットタイマ (ユニット 0、1) | 停止 (保持) | 停止(保持) |
| (TMR) | | |
| 電圧検出回路(LVD) | 動作可能 | _ |
| 電圧検出回路(LVDA) | _ | 動作可能 |
| パワーオンリセット回路 | 動作 | 動作 |
| 周辺モジュール | 停止(保持) | 停止(保持) |
| I/O ポート | 保持 | 保持 |

表 2.14 各モードにおける遷移および解除方法と動作状態比較 (ディープソフトウェアスタンバイモード)

| 遷移および解除方法と | RX630 | RX65N |
|----------------------------------|------------|-------------|
| 動作状態 | ディープソフトウェア | ディープソフトウェア |
| | スタンバイモード | スタンバイモード |
| 遷移方法 | 制御レジスタ+命令 | 制御レジスタ + 命令 |
| リセット以外の解除方法 | 割り込み | 割り込み |
| 解除後の状態 | プログラム実行状態 | プログラム実行状態 |
| | (リセット処理) | (リセット処理) |
| メインクロック発振器 | 動作可能 | 動作可能 |
| サブクロック発振器 | 動作可能 | 動作可能 |
| 高速オンチップオシレータ | 停止 | 停止 |
| 低速オンチップオシレータ | 停止 | 停止 |
| IWDT 専用オンチップオシレータ | 停止(不定) | 停止 (不定) |
| PLL | 停止 | 停止 |
| CPU | 停止(不定) | 停止 (不定) |
| RAM1 | 停止(不定) | _ |
| (0001 0000h~0001 FFFFh) | | |
| RAM0 | 停止(保持/不定) | _ |
| (0000 0000h~0000 FFFFh) | | |
| RAM、拡張 RAM | _ | 停止 (不定) |
| スタンバイ RAM | _ | 停止(保持/不定) |
| フラッシュメモリ | 停止(保持) | 停止 (保持) |
| USB2.0 ホスト/ファンクションモ | 停止(保持/不定) | - |
| ジュール (USB) | | |
| USBFS ホスト/ファンクションモ ジュール(USBb) | _ | 停止(保持/不定) |
| ウォッチドッグタイマ(WDT) | 停止(不定) | _ |
| ウォッチドッグタイマ(WDTA) | _ | 停止 (不定) |
| 独立ウォッチドッグタイマ(IWDT) | 停止(不定) | 停止 (不定) |
| リアルタイムクロック(RTC) | 動作可能 | 動作可能 |
| 8 ビットタイマ (ユニット 0、1) | 停止(不定) | 停止 (不定) |
| (TMR) | | |
| 電圧検出回路(LVD) | 動作可能 | _ |
| 電圧検出回路(LVDA) | _ | 動作可能 |
| パワーオンリセット回路 | 動作 | 動作 |
| 周辺モジュール | 停止(不定) | 停止(不定) |
| 1/0 ポート | 保持 | 保持 |
| | | |

表 2.15 消費電力低減機能のレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|---------|---------|------------------------------------|---|
| MSTPCRA | MSTPA0 | - | コンペアマッチタイマ W(ユ |
| | | | ニット 1)モジュールストップ設 |
| | | | 定ビット |
| | MSTPA1 | - | コンペアマッチタイマ W(ユ |
| | | | ニット 0)モジュールストップ設 |
| | | | 定ビット |
| | MSTPA9 | マルチファンクションタイマパ | マルチファンクションタイマパ |
| | | ルスユニット2モジュールス | ルスユニット 3 モジュールス |
| | | トップ設定ビット | トップ設定ビット |
| | | 対象モジュール:MTU(MTU0~ MTU5) | 対象モジュール: <mark>MTU3</mark> |
| | MSTPA12 | 16 ビットタイマパルスユニット | - |
| | | 1(ユニット 1)モジュールストッ プ設定ビット | |
| | MSTPA16 | - | 12 ビット A/D コンバータ(ユ |
| | | | ニット 1)モジュールストップ設 |
| | | | 定ビット |
| | MSTPA17 | 12 ビット A/D コンバータモ | 12 ビット A/D コンバータ(ユ |
| | | ジュールストップ設定ビット | ニット 0)モジュールストップ設 |
| | | | 定ビット |
| | MSTPA19 | 10 ビット D/A コンバータモ | 12 ビット D/A コンバータモ |
| | | ジュールストップ設定ビット | ジュールストップ設定ビット |
| | MOTRAGO | 対象モジュール:10 ビット DA | 対象モジュール:12 ビット DA |
| | MSTPA23 | 10 ビット A/D コンバータモ ジュールストップ設定ビット | - |
| | MSTPA29 | モジュールストップ A29 設定 | EXDMA コントローラモジュー |
| | | ビット | ルストップ設定ビット |
| | | | 対象モジュール:EXDMAC |
| MSTPCRB | MSTPB2 | CAN モジュール 2 モジュールス | - |
| | | トップ設定ビット | |
| | MSTPB4 | シリアルコミュニケーションイ | シリアルコミュニケーションイ |
| | | ンタフェース SCld モジュールス | ンタフェース SCIh モジュール |
| | | トップ設定ビット | ストップ設定ビット |
| | | 対象モジュール:SCld(SCI12) | 対象モジュール: <mark>SCIh</mark> (SCI12) |
| | MSTPB6 | - | データ演算回路モジュールス |
| | | | トップ設定ビット |
| | MSTPB9 | - | イベントリンクコントローラモ |
| | MOTERNA | | ジュールストップ設定ビット |
| | MSTPB15 | - | イーサネットコントローラ、 イーサネットコントローラ用 |
| | | | イーザイットコントローフ用 DMA コントローラ(チャネル 0) |
| | | | DMA コントローラ(デャネルの) モジュールストップ設定ビット |
| | MSTPB19 | ユニバーサルシリアルバスイン | ユニバーサルシリアルバス 2.0 |
| | | タフェース (ポート 0) モジュー | FS インタフェースモジュール |
| | | ルストップ設定ビット | ストップ設定ビット |
| | MSTPB20 | I ² C バスインタフェース 1 モ | I ² C バスインタフェース 1 モ |
| | - | ジュールストップ設定ビット | ジュールストップ設定ビット*1 |
| L | | | |

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|-----------|-----------------|---|---|
| | MSTPB22 | - | パラレルデータキャプチャユ |
| | | | ニットモジュールストップ設定 ビット |
| MSTPCRC | MSTPC1 | RAM1 モジュールストップ設定 | - |
| | | ビット | |
| | MSTPC2 | - | 拡張 RAM モジュールストップ 設定ビット*1 |
| | MSTPC7 | - | スタンバイ RAM モジュールス トップ設定ビット |
| | MSTPC16 | I ² C バスインタフェース 3 モ ジュールストップ設定ビット | - |
| | MSTPC18 | IEBUS モジュールストップ設定 ビット | - |
| | MSTPC19 | 周波数測定機能モジュールス トップ設定ビット | CAC モジュールストップ設定 ビット |
| | | 対象モジュール:MCK | 対象モジュール: <mark>CAC</mark> |
| | MSTPC23 | - | クワッドシリアルペリフェラル インタフェースモジュールス トップ設定ビット |
| | MSTPC28 | - | 2D 描画エンジンモジュールス トップ設定ビット |
| | MSTPC29 | - | グラフィック LCD コントロー ラモジュールストップ設定ビッ ト |
| MSTPCRD | - | - | モジュールストップコントロー ルレジスタ D |
| MOSCWTCR* | MSTS[4:0]:RX630 | メインクロック発振器ウェイト | メインクロック発振器ウェイト |
| | MSTS[7:0]:RX65N | 時間設定ビット(b4-b0) リセット後の初期値が異なります | 時間設定ビット(b <mark>7</mark> -b0) |
| SOSCWTCR* | SSTS[4:0]:RX630 | メインクロック発振器ウェイト | メインクロック発振器ウェイト |
| | SSTS[7:0]:RX65N | 時間設定ビット(b4-b0) | 時間設定ビット(b <mark>7</mark> -b0) |
| | | リセット後の初期値が異なります | |
| PLLWTCR | - | PLL ウェイトコントロールレジ スタ | - |

【注】 * RX65N グループの MOSCWTCR と SOSCWTCR は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編「ク ロック発生回路」章に記載されています。

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

2.8 レジスタライトプロテクション機能

表 2.16 にレジスタライトプロテクション機能の概要比較を示します。

表 2.16 レジスタライトプロテクション機能の概要比較

| 項目 | RX630 | RX65N |
|----------|---|--|
| PRC0 ビット | クロック発生回路関連レジスタ SCKCR,SCKCR2,SCKCR3,PLLCR, PLLCR2,BCKCR,MOSCCR, SOSCCR,LOCOCR,ILOCOCR, HOCOCR,OSTDCR,OSTDSR | クロック発生回路関連レジスタ SCKCR, SCKCR2, SCKCR3, PLLCR, PLLCR2, BCKCR, MOSCCR, SOSCCR,LOCOCR,ILOCOCR, HOCOCR,HOCOCR2, OSTDCR, OSTDSR |
| PRC1 ビット | 動作モード関連レジスタ SYSCR0,SYSCR1 消費電力低減機能関連レジスタ SBYCR,MSTPCRA,MSTPCRB, MSTPCRC,OPCCR, RSTCKCR, MOSCWTCR,SOSCWTCR, PLLWTCR,DPSBYCR, DPSIER0~3,DPSIFR0~3, DPSIEGR0~3 クロック発生回路関連レジスタ MOFCR,HOCOPCR ソフトウェアリセットレジスタ SWRR | 動作モード関連レジスタ SYSCR0,SYSCR1 消費電力低減機能関連レジスタ SBYCR, MSTPCRA,MSTPCRB, MSTPCRC, MSTPCRD, OPCCR, RSTCKCR, DPSBYCR, DPSIER0~3,DPSIFR0~3, DPSIEGR0~3 クロック発生回路関連レジスタ MOSCWTCR,SOSCWTCR, MOFCR,HOCOPCR ソフトウェアリセットレジスタ SWRR |
| PRC3 ビット | LVD 関連レジスタ LVCMPCR,LVDLVLR,LVD1CR0, LVD1CR1,LVD1SR,LVD2CR0, LVD2CR1,LVD2SR | LVD 関連レジスタ LVCMPCR,LVDLVLR,LVD1CR0, LVD1CR1,LVD1SR,LVD2CR0, LVD2CR1,LVD2SR |

2.9 例外処理

表 2.17 にベクタ比較を、表 2.18 に例外処理ルーチンからの復帰命令比較を示します。

表 2.17 ベクタ比較

| 例外事象 | | RX630 | RX65N |
|---------|----------|-----------------|-------------------|
| 未定義命令例外 | | 固定ベクタテーブル | 例外ベクタテーブル(EXTB) |
| 特権命令例外 | \ | 固定ベクタテーブル | 例外ベクタテーブル(EXTB) |
| アクセス例外 | | 固定ベクタテーブル | 例外ベクタテーブル(EXTB) |
| 浮動小数点例 | | 固定ベクタテーブル | 例外ベクタテーブル(EXTB) |
| リセット | | 固定ベクタテーブル | 例外ベクタテーブル(EXTB) |
| ノンマスカフ | ブル割り込み | 固定ベクタテーブル | 例外ベクタテーブル(EXTB) |
| 割り込み | 高速割り込み | FINTV | FINTV |
| | 高速割り込み以外 | 可変ベクタテーブル(INTB) | 割り込みベクタテーブル(INTB) |
| 無条件トラップ | | 可変ベクタテーブル(INTB) | 割り込みベクタテーブル(INTB) |

表 2.18 例外処理ルーチンからの復帰命令比較

| 例外事象 | | RX630 | RX65N |
|---------|----------|-------|-------|
| 未定義命令例外 | | RTE | RTE |
| 特権命令例外 | \ | RTE | RTE |
| アクセス例タ | \ | RTE | RTE |
| 浮動小数点例 | 列外 | RTE | RTE |
| リセット | | 復帰不可能 | 復帰不可能 |
| ノンマスカフ | ブル割り込み | 禁止 | 禁止 |
| 割り込み | 高速割り込み | RTFI | RTFI |
| | 高速割り込み以外 | RTE | RTE |
| 無条件トラッ | ップ | RTE | RTE |

2.10 割り込みコントローラ

表 2.19 に割り込みコントローラ仕様の概要比較を、表 2.20 に割り込みコントローラのレジスタ比較を示 します。

表 2.19 割り込みコントローラ仕様の概要比較

| 項目 | RX630(ICUb) | RX65N(ICUB) |
|---------------|-----------------------------------|-------------|
| 割り込み 周辺機能割り込み | | |
| | の安水のブラーカの割り込み 要求を選択 ユニット数:6 | |

| | 項目 | DACOUNCT IP/ | DV6EN/ICLID) |
|---------------------|--|---|--|
| 割り込み | 外部端子割り込み | RX630(ICUb) • IRQ0~IRQ15 端子からの割り込 | RX65N(ICUB) • IRQi 端子(i = 0~15)への入力信 |
| 前り込の | アトロル地 丁 吉川 ツ ひとの | RQU~RQTS 端子がらの割り込み 要因数:16 割り込み検出:Low レベル/立ち下がりエッジ/立ち上がりエッジ/ 両エッジを要因ごとに設定可能 デジタルフィルタ機能:あり | 号による割り込み • 要因数:16 • 割り込み検出:Low レベル、立ち |
| | ソフトウェア割り 込み | レジスタ書き込みによる割り込み要因数:1 | レジスタへの書き込みにより、 割り込み要求を発生させることが可能要因数:2 |
| | 割り込み優先レベル | レジスタにより優先順位を設定 | 割り込み要因プライオリティレジ スタ(IPR)により優先レベルを設 定 |
| | 高速割り込み機能 | CPU の割り込み処理を高速化可能 1 要因にのみ設定 | CPU の割り込み応答時間を短縮可能 1 つの割り込み要因にのみ設定可能 |
| | DTC、DMAC 制御 | 割り込み要因により DTC や DMAC を起動可能 | 割り込み要因により DTC や DMAC の起動が可能 |
| | EXDMAC 制御 | | 選択型割り込み B 要因選択レジスタ 144 または選択型割り込み A 要因選択レジスタ 208で選択した割り込みにより EXDMAC0 の起動が可能 選択型割り込み B 要因選択レジスタ 145 または選択型割り込み A 要因選択レジスタ 209で選択した割り込みにより EXDMAC1 の起動が可能 |
| ノンマス カブル割 り込み | NMI 端子割り込み | NMI 端子からの割り込み 割り込み検出:立ち下がりエッジ/立ち上がりエッジ デジタルフィルタ機能:あり | NMI 端子への入力信号による割り込み 割り込み検出:立ち下がりエッジまたは立ち上がりエッジ デジタルフィルタを使用することにより、ノイズを除去することが可能 |
| | 発振停止検出割り 込み WDT アンダフロー /リフレッシュエ ラー割り込み | 発振停止検出時の割り込み ダウンカウンタがアンダフローした とき、もしくはリフレッシュエラー が発生したときの割り込み ダウンカウンタがアンダフローした | メインクロック発振器の停止を検出したときの割り込み ウォッチドッグタイマがアンダフローしたとき、またはリフレッシュエラーが発生したときの割り込み 独立ウォッチドッグタイマがアン |
| | /リフレッシュエ ラー割り込み | とき、もしくはリフレッシュエラー が発生したときの割り込み | ダフローしたとき、またはリフ レッシュエラーが発生したときの 割り込み |

| | 項目 | RX630(ICUb) | RX65N(ICUB) |
|--------------|----------------------------|---|--|
| ノンマス カブル割 | 電圧監視1割り込み | 電圧検出回路 1(LVD1)の電圧監視割 り込み | 電圧検出 1 回路(LVD1)からの割り 込み |
| り込み | 電圧監視2割り込み | 電圧検出回路 2(LVD2)の電圧監視割 り込み | 電圧検出 2 回路(LVD2)からの割り 込み |
| | RAM エラー割り込 み | - | RAM(拡張 RAM を含む*1)のパリ ティエラーチェックを検出したと きの割り込み |
| 低消費電 力状態か | スリープモード | ノンマスカブル割り込み、全割り込 み要因で復帰 | すべての割り込み要因で復帰 |
| らの復帰 | 全モジュールク ロックストップ モード | ノンマスカブル割り込み、IRQ0~IRQ15割り込み、TMR割り込み、USB レジューム割り込み、RTC アラーム/周期、IWDT、電圧監視 1、電圧監視 2、発振停止検出割り込みで復帰 | NMI 端子割り込み、外部端子割り込み、周辺機能割り込み(電圧監視1、電圧監視2、発振停止検出、USBレジューム、RTCアラーム、RTC周期、IWDT、選択型割り込み146~157)で復帰 |
| | ソフトウェアスタ ンバイモード | ノンマスカブル割り込み、IRQ0~ IRQ15割り込み、USB レジューム割 り込み、RTC アラーム/周期割り込 みで復帰 | NMI 端子割り込み、外部端子割り 込み、周辺機能割り込み(電圧監視 1、電圧監視 2、USB レジューム、 RTC アラーム、RTC 周期、IWDT) で復帰 |
| | ディープソフト ウェアスタンバイ モード | 外部端子割り込み発生元となる一部 の端子、周辺割り込み(RTC アラー ム、RTC 周期、USB レジューム、 電圧監視 1、電圧監視 2)で復帰 | NMI 端子割り込み、一部の外部端子割り込み、周辺機能割り込み(電圧監視 1、電圧監視 2、USB レジューム、RTC アラーム、RTC 周期)で復帰 |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

表 2.20 割り込みコントローラのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(ICUb) | RX65N(ICUB) |
|---------|-------|-------------------|--------------------------|
| IPRn | - | n = 000-253 | n = 000-255 |
| SWINT2R | - | - | ソフトウェア割り込み 2 起動レジスタ |
| DTCERn | DTCE | DTC 起動許可ビット | DTC 転送要求許可ビット |
| | | 0:DTC 起動禁止 | 0: CPU への割り込み要因、または DMAC |
| | | | の起動要因に設定する |
| | | 1:DTC 起動許可 | 1:DTC の起動要因に設定する |
| NMISR | RAMST | - | RAM エラー割り込みステータスフラグ |
| NMIER | RAMEN | - | RAM エラー割り込み許可ビット |
| GRPm | - | グループm割り込み要因レジスタ | - |
| | | (m = グループ番号) | |
| GRPBE0 | - | - | グループ BE0 割り込み要求レジスタ |
| GRPBL0 | - | - | グループ BLO 割り込み要求レジスタ |
| GRPBL1 | - | - | グループ BL1 割り込み要求レジスタ |
| GRPBL2 | - | - | グループ BL2 割り込み要求レジスタ |
| GRPAL0 | - | - | グループ ALO割り込み要求レジスタ |
| GRPAL1 | - | - | グループ AL1 割り込み要求レジスタ |
| GENm | - | グループ m 割り込み許可レジスタ | - |
| | | (m = グループ番号) | |

| 1 25 7 F | ا ۱۰۰ تــا | DVC20/ICLIF) | DVCEN/ICLID) |
|----------|------------|--------------------|-----------------------|
| レジスタ | ビット | RX630(ICUb) | RX65N(ICUB) |
| GENBE0 | - | - | グループ BEO 割り込み要求許可レジスタ |
| GENBL0 | - | - | グループ BL0 割り込み要求許可レジスタ |
| GENBL1 | - | - | グループ BL1 割り込み要求許可レジスタ |
| GENBL2 | - | - | グループ BL2 割り込み要求許可レジスタ |
| GENAL0 | - | - | グループ ALO割り込み要求許可レジスタ |
| GENAL1 | - | - | グループ AL1 割り込み要求許可レジスタ |
| GCRm | - | グループ m 割り込みクリアレジスタ | - |
| | | (m = グループ番号) | |
| GCRBE0 | - | - | グループ BE0 割り込みクリアレジスタ |
| SEL | - | ユニット選択レジスタ | - |
| PIBRk | - | - | 選択型割り込みB要求レジスタk |
| | | | (k = 0h∼Bh) |
| PIARk | - | - | 選択型割り込み A 要求レジスタ k |
| | | | $(k = 0h\sim5h,Bh)$ |
| SLIBXRn | - | - | 選択型割り込み B 要因選択レジスタ Xn |
| | | | (n = 128~143) |
| SLIBRn | - | - | 選択型割り込みB要因選択レジスタn |
| | | | (n = 144~207) |
| SLIARn | - | - | 選択型割り込み A 要因選択レジスタ n |
| | | | (n = 208~255) |
| SELEXDR | - | - | EXDMAC 起動割り込み選択レジスタ |
| SLIPRCR | - | - | 選択型割り込み要因選択レジスタ書き込 |
| | | | み保護レジスタ |

2.11 バス

表 2.21 にバス仕様の概要比較を、表 2.22 に外部バス仕様の概要比較を、表 2.23 にバスのレジスタ比較を 示します。

表 2.21 バス仕様の概要比較

| , ; - | スの種類 | RX630 | RX65N |
|--------|--------------|--|---|
| CPUバス | への程短 命令バス | | |
| CPU/X | いった人 | ● CPU(命令)を接続 ● 内蔵メモリを接続(RAM,ROM) | CPU(命令)を接続 内蔵メモリを接続(RAM、拡張 RAM^{*1}、コードフラッシュメモ リ) |
| | | システムクロック(ICLK)に同期して動作 コー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ● システムクロック(ICLK)に同期 して動作 |
| | オペランドバス | CPU(オペランド)を接続内蔵メモリを接続(RAM,ROM) | CPU(オペランド)を接続 内蔵メモリを接続(RAM、拡張 RAM^{*1}、コードフラッシュメモ リ) |
| | | ● システムクロック(ICLK)に同 期して動作 | システムクロック(ICLK)に同期 して動作 |
| メモリバス | メモリバス 1 | RAM を接続 | RAM を接続 |
| | メモリバス 2 | ROM を接続 | コードフラッシュメモリを接続 |
| | メモリバス 3 | なし | 拡張 RAM を接続*1 |
| 内部メイン | 内部メインバス | ● CPU を接続 | ● CPU を接続 |
| バス | 1 | ● システムクロック(ICLK)に同 | ● システムクロック(ICLK)に同期 |
| | | 期して動作 | して動作 |
| | 内部メインバス 2 | ● DTC,DMAC を接続 | ● DTC,DMAC,拡張バスマスタを 接続 |
| | | ● 内蔵メモリを接続(RAM,ROM) | ● 内蔵メモリを接続(RAM, <mark>拡張 RAM¹¹</mark> ,コードフラッシュ) |
| | | ● システムクロック(ICLK)に同 期して動作 | ● システムクロック(ICLK)に同期 して動作 |
| 内部周辺バス | 内部周辺バス 1 | 周辺機能 (DTC,DMAC,割り込みコント ローラ、バスエラー監視部) を接続 | ● 周辺機能 (DTC,DMAC,EXDMAC,割り込 みコントローラ、バスエラー監 視部)を接続 |
| | | ● システムクロック(ICLK)に同 期して動作 | システムクロック(ICLK)に同期 して動作(EXDMAC は、BCLK に同期して動作) |
| | 内部周辺バス 2 | 周辺機能(内部周辺バス 1,3,4,5 以外の周辺機能)を接続周辺モジュールクロック (PCLKB)に同期して動作 | 周辺機能(内部周辺バス 1,3,4,5 以外の周辺機能)を接続周辺モジュールクロック (PCLKB)に同期して動作 |
| | 内部周辺バス3 | ● 周辺機能(USB)を接続 | 周辺機能(USBb,PDC,スタンバイRAM)を接続 |
| | | ● 周辺モジュールクロック (PCLKB)に同期して動作 | ● 周辺モジュールクロック (PCLKB)に同期して動作 |

| バ | スの種類 | RX630 | RX65N |
|------|----------|--|--|
| | 内部周辺バス 4 | 予約領域 | 周辺機能 (EDMAC,ETHERC,MTU3,SCI i,RSPI,AES²)を接続する 周辺モジュールクロック (PCLKA)に同期して動作 |
| | 内部周辺バス 5 | 予約領域 | 周辺機能(GLCDC、DRW2D)を 接続*1 周辺モジュールクロック (PCLKA)に同期して動作*1 |
| | 内部周辺バス 6 | ROM(P/E 時)、E2 データフラッシュを接続 FlashIF クロック(FCLK)に同期して動作 | コードフラッシュメモリ(P/E 時)、データフラッシュメモリ *1 を接続 FlashIF クロック(FCLK)に同期して動作 |
| 外部バス | CS 領域 | 外部デバイスを接続外部バスクロック(BCLK)に同期して動作 | 外部デバイスを接続外部バスクロック(BCLK)に同期して動作 |
| | SDRAM 領域 | - | SDRAM を接続SDRAM クロック(SDCLK)に同期して動作 |

*1:フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ *2:フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1MB 以下のみ

表 2.22 外部バス仕様の概要比較

| 項目 | RX630 | RX65N |
|----------|----------------------------------|---|
| 外部アドレス空間 | ● 外部アドレス空間を 8 つの CS 領域 | 外部アドレス空間を8つの CS 領域 |
| | (CS0~CS7)に分割して管理 | (CS0~CS7)と SDRAM 領域(SDCS) に分割して管理 |
| | • 領域ごとにチップセレクトを出力可 能 | • 領域ごとにチップセレクトを出力可 能 |
| | ● 領域ごとにバス幅を選択可能 | ・ 領域ごとにバス幅を選択可能 |
| | セパレートバス:8ビットバス空 | ― セパレートバス:8ビットバス空 |
| | 間/16 ビットバス空間/32 ビット バス空間を選択可能 | 間/16 ビットバス空間/ <mark>32 ビット</mark> <mark>バス空間*</mark> 1 を選択可能 |
| | <i> アドレス/デー</i> タマルチプレクス | <i> アドレス/データマルチプレクス</i> |
| | バス:8 ビットバス空間/16 ビッ | バス:8 ビットバス空間/16 ビッ |
| | トバス空間を選択可能 | トバス空間を選択可能 |
| | ● 領域ごとにエンディアンを設定可能 | ● 領域ごとにエンディアンを設定可能 |

| 項目 | RX630 | RX65N |
|--------------------|---|--|
| CS領域コントローラ | ● リカバリサイクル挿入可能 | ● リカバリサイクル挿入可能 |
| CS領域コントローラ | リカバリサイクル挿入可能 リードリカバリ最大 15 サイクル 挿入 ライトリカバリ最大 15 サイクル 挿入 サイクルウェイト機能:最大 31 サイクルウェイト(ページアクセス最大 7 サイクルウェイト) ウェイト制御 チップセレクト信号(CSO#~CS7#)のアサート/ネゲートタイミング設定で解し、ライト信号(WR0#/WR#~WR3#)のアサートタイミング設定可能 リード信号(RD#)、ライト信号(WR0#/WR#~WR3#)のアサートタイミング設定可能 ブータ出力の開始/終了タイミング設定可能 データセスモード:1ライトブグ設定可能 ライトブモード/バイトストロードといるパークスバスの領域ごとに設定 | リカバリサイクル挿入可能 「リードリカバリ最大 15 サイクル挿入可能 「ライトリカバリ最大 15 サイクル挿入可能 「ライトリカバリ最大 15 サイクル挿入可能 「サイクルウェイト機能:最大 31 サイクルウェイト(ページアクセス最大 7 サイクルウェイト) ウェイト制御 「チップセレクト信号(CSO#~CS7#)のアサート/ネゲートタイミング設定可能 「リード信号(RD#)、ライト信号(WRO#/WR#~WR1#/WR3#*1)のアサートタイミング設定可能 「データ出力の開始/終了タイミング設定可能 「データ出力の開始/終了タイミング設で可能 ライトアクセスモード:1ライトストローブモード/バイトストロードートバス、の領域ごとにプレクスバスの領域ごとに |
| | 可能 | 可能 |
| SDRAM 領域コント ローラ | - | ロウアドレス/カラムアドレスのマルチプレクス出力(8 ビット/9 ビット/10 ビット/11 ビット) オートリフレッシュとセルフリフレッシュを選択可能 CAS レイテンシを 1~3 に設定可能 |
| ライトバッファ機能 | バスマスタからのライトデータをライトバッファに書き込んだ時点で、バスマスタ側のライトアクセスを終了 | バスマスタからのライトデータをライトバッファに書き込んだ時点で、バスマスタ側のライトアクセスを終了 |
| 周波数 | CS 領域コントローラ(CSC)は、BCLKに同期して動作 | CS 領域コントローラ(CSC)は、 BCLK*同期して動作 SDRAM 領域コントローラ (SDRAMC)は、SDCLK に同期して 動作 |

【注】* SDRAM 使用時、BCLK と SDCLK は同じ周波数で動作させる必要があります。

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

表 2.23 バスのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|---------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| CSnCR | BSIZE[1:0] | 外部バス幅選択ビット (n = 0~7) | 外部バス幅選択ビット (n = 0~7) |
| | | | |
| | | b5b4 | b5b4 |
| | | 00:16 ビットバス空間に設定 | 00:16 ビットバス空間に設定 |
| | | 01:32 ビットバス空間に設定 | 0 1:32 ビットバス空間に設定*1 |
| | | 10:8ビットバス空間に設定 | 10:8ビットバス空間に設定 |
| | | 11: 設定しないでください | 11: 設定しないでください |
| SDCCR | - | - | SDC 制御レジスタ |
| SDCMOD | - | - | SDC モードレジスタ |
| SDAMOD | - | - | SDRAM アクセスモードレジスタ |
| SDSELF | - | - | SDRAM セルフリフレッシュ制御レ |
| | | | ジスタ |
| SDRFCR | - | - | SDRAM リフレッシュ制御レジスタ |
| SDRFEN | - | - | SDRAM オートリフレッシュ制御レ |
| | | | ジスタ |
| SDICR | - | - | SDRAM 初期化シーケンス制御レジ |
| | | | スタ |
| SDIR | - | - | SDRAM 初期化レジスタ |
| SDADR | - | - | SDRAM アドレスレジスタ |
| SDTR | - | - | SDRAM タイミングレジスタ |
| SDMOD | - | - | SDRAM モードレジスタ |
| SDSR | - | - | SDRAM ステータスレジスタ |
| BERSR1 | MST[2:0] | バスマスタコードビット | バスマスタコードビット |
| | | | |
| | | b6 b4 | b6 b4 |
| | | 000: CPU | 0 0 0 : CPU |
| | | 001:予約 | 001:予約 |
| | | 010:予約 | 010:予約 |
| | | 011: DTC/DMAC | 0 1 1 : DTC/DMAC |
| | | 100:予約 | 100: 予約 |
| | | 101:予約 | 101:予約 |
| | | 110:予約 | 110:拡張バスマスタ |
| | | 111:予約 | 111: EXDMAC |
| BUSPRI | BPRA[1:0] | メモリバス 1 (RAM) プライオリティ | メモリバス 1, 3*1 (RAM/拡張 RAM*1) |
| | | 制御ビット | プライオリティ制御ビット |
| | BPHB[1:0] | - | 内部周辺バス 4, 5*1 プライオリティ |
| | | | 制御ビット |
| EBMAPCR | - | - | 拡張バスマスタ優先度制御レジスタ |
| | | | *1 |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

2.12 メモリプロテクションユニット

表 2.24 にメモリプロテクションユニットのレジスタ比較を示します。

表 2.24 メモリプロテクションユニットのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(MPU) | RX65N(MPU) |
|--------|-------|---------------------------|------------------------------|
| MPECLR | CLR | エラーステータスクリアビット | エラーステータスクリアビット |
| | | 【読み出し時】 | 【読み出し時】 |
| | | 0:読み出し固定 | 0:読み出し固定 |
| | | 【書き込み時】 | 【書き込み時】 |
| | | 0:何もしない | 0:何もしない |
| | | 1:MPESTS.DRW, DA, IA ビットを | 1 : MPESTS.DRW, DMPER, IMPER |
| | | "0"にします。 | ビットを"0"にします。 |
| MPESTS | IA | 命令メモリプロテクションエラ一発 | - |
| | | 生ビット | |
| | DA | データメモリプロテクションエラー | - |
| | | 発生ビット | |
| | IMPER | - | 命令メモリプロテクションエラ一発 |
| | | | 生ビット |
| | DMPER | - | データメモリプロテクションエラー |
| | | | 発生ビット |

2.13 DMA コントローラ

表 2.25 に DMA コントローラ仕様の概要比較を、表 2.26 に DMA コントローラのレジスタ比較を示します。

表 2.25 DMA コントローラ仕様の概要比較

| | 項目 | RX630(DMACA) RX65N(DMACAa) | |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|
| チャネル数 | スロ | 4 チャネル(DMACm (m = 0~3)) | 8 チャネル(DMACm(m = 0~7)) |
| 転送空間 | | 512M バイト | 512M バイト |
| +4公工间 | | (0000 0000h~0FFF FFFFh と | (0000 0000h~0FFF FFFFh と |
| | | F000 0000h~FFFF FFFFh のう | F000 0000h~FFFF FFFFh のう |
| | | ち予約領域を除く領域) | ち予約領域を除く領域) |
| 最大転送データ | *∕7 | 1M データ(ブロック転送モード | 64M データ(ブロック転送モード |
| | ~ | 最大総転送数:1024 データ× | 最大総転送数:1024 データ× |
| | | 1024 ブロック) | 65536 ブロック) |
| DMAC 起動要因 | | チャネルごとに起動要因を選択 | チャネルごとに起動要因を選択 |
| | | 可能 | 可能 |
| | | ソフトウェアトリガ | ソフトウェアトリガ |
| | | ● 周辺モジュールからの割り込 | ● 周辺モジュールからの割り込 |
| | | み要求/外部割り込み入力端子 | み要求/外部割り込み入力端子 |
| | | へのトリガ入力 | へのトリガ入力 |
| チャネル優先順 | 位 | チャネル0> チャネル1> チャ | チャネル 0>チャネル 1>チャネル |
| | | ネル2> チャネル3 | 2>チャネル 3…>チャネル 7 |
| | T | (チャネル 0 が最優先) | (チャネル 0 が最優先) |
| 転送データ | 1 データ | ビット長:8 ビット、16 ビット、 | ビット長:8 ビット、16 ビット、 |
| | | 32 ビット | 32 ビット |
| | ブロックサイズ | データ数:1~1024 データ | データ数:1~1024 データ |
| 転送モード | ノーマル転送 | ● 1回の DMA 転送要求で 1 デー | ● 1回の DMA 転送要求で 1 デー |
| | モード | タを転送 | タを転送 |
| | | ● 総データ転送数を指定しない | ● 総データ転送数を指定しない |
| | | 設定(フリーランニングモー | 設定(フリーランニングモー |
| | 11.19 1 == > > += | ド)が可能 | ド)が可能 |
| | │リピート転送モー │ド | 1回の DMA 転送要求で 1 データを転送 | ● 1回の DMA 転送要求で1データを転送 |
| | 1 | ● 転送元または転送先で設定し | ● 転送元または転送先で設定し |
| | | たリピートサイズ分のデータ | たリピートサイズ分のデータ |
| | | を転送すると、転送開始時の | を転送すると、転送開始時の |
| | | アドレスに復帰 | アドレスに復帰 |
| | | ● リピートサイズは最大 1024 | ● リピートサイズは最大 1024 |
| | | 回設定可能 | 回設定可能 |
| | ブロック転送モー | ● 1回の DMA 転送要求で1ブ | ● 1回の DMA 転送要求で1ブ |
| | ド | ロックのデータを転送 | ロックのデータを転送 |
| | | ● ブロックサイズは最大 1024 | ● ブロックサイズは最大 1024 |
| | | データ設定可能 | データ設定可能 |
| 選択機能 | 拡張リピートエリ | ● 転送アドレスレジスタの上位 | ● 転送アドレスレジスタの上位 |
| | ア機能 | ビットの値を固定して特定範 | ビットの値を固定して特定範 |
| | | 囲のアドレスを繰り返す設定 | 囲のアドレスを繰り返す設定 |
| | | が可能 | が可能 |
| | | • 拡張リピートエリアは2バイ | ● 拡張リピートエリアは2バイ |
| | | トから128Mバイトを転送元、 | トから128Mバイトを転送元、 |
| | | 転送先別に設定可能 | 転送先別に設定可能 |

| 項目 | | RX630(DMACA) | RX65N(DMACAa) | |
|----------|-------------------|--|---|--|
| 割り込み要求 | 転送終了割り込み | 転送カウンタで設定したデータ 数を転送終了時に発生 | ノーマル転送モードの場合、指定 回数の転送が終了したときに発生 リピート転送モードの場合、指定 リピート回数の転送が終了した ときに発生 ブロック転送モードの場合、指定 ブロック数の転送が終了したと きに発生 | |
| | 転送エスケープ終 了割り込み | リピートサイズ分のデータ転送 を終了したとき、または拡張リ ピートエリアがオーバフローし たときに発生 | リピートサイズ分のデータ転送 を終了したとき、または拡張リ ピートエリアがオーバフローし たときに発生 | |
| イベントリンク | 機能 | - | 1回のデータ転送後(ブロックの 場合は1ブロック転送後)、イベ ントリンク要求を発生 | |
| 消費電力低減機能 | | モジュールストップ状態への設 定が可能 | モジュールストップ状態への設 定が可能 | |

表 2.26 DMA コントローラのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(DMACA) | RX65N(DMACAa) |
|-------|-----|-------------------------------|---|
| DMCRB | - | DMA ブロック転送カウントレジスタ (b9-b0) | DMA ブロック転送カウントレジスタ (<mark>b15</mark> -b0) |
| DMIST | - | - | DMAC74 割り込みステータスモニタレ ジスタ |

2.14 データトランスファコントローラ

表 2.27 にデータトランスファコントローラ仕様の概要比較を、表 2.28 にデータトランスファコントロー ラのレジスタ比較を示します。

表 2.27 データトランスファコントローラ仕様の概要比較

| 百日 | DV6FN/DTCh) | |
|---------|---|--|
| 項目 | RX630(DTCa) | RX65N(DTCb) |
| 転送モード | ● ノーマル転送モード— 1回の起動で1データ転送する | ● ノーマル転送モード— 1 回の起動で 1 データ転送する |
| | リピート転送モード— 1回の起動で1データ転送する | リピート転送モード1回の起動で1データ転送する |
| | リピートサイズ分データを転 送すると転送開始アドレスに 復帰 | — リピートサイズ分データを転 送すると転送開始アドレスに 復帰 |
| | リピート回数は最大 256 回設 定可能で、256×32 ビットで、 最大 1024 バイト転送可能 | リピート回数は最大 256 回設 定可能で、256×32 ビットで、 最大 1024 バイト転送可能 |
| | ブロック転送モード1 回の起動で1ブロックのデータ転送するブロックサイズは、最大256× | ブロック転送モード1回の起動で1ブロックの データ転送するブロックサイズは、最大256 |
| | 32 ビット=1024 バイト設定可 能 | ×32 ビット=1024 バイト設定 可能 |
| 転送チャネル | 割り込み要因に対するチャネルの 転送が可能(ICU からの DTC 転送 要求で転送) | 割り込み要因に対するチャネル の転送が可能(ICU からの DTC 転 送要求で転送) |
| | ◆ 1つの起動要因に対して複数の データ転送が可能(チェーン転送) | 1回の転送要求に対して複数種類のデータ転送を連続して実行可 |
| | チェーン転送は「カウンタ=0のとき実施」/「毎回実施」のいずれかを選択可能 | 能 「転送カウンタが "0" になった ときのみ実施」/「毎回実施」のい ずれかを選択可能 |
| 転送空間 | ショートアドレスモードのとき 16M バイト (0000 0000h~007F FFFFh と FF80 0000h~FFFF FFFFhのうち、 予約領域以外の領域) フルアドレスモードのとき 4G バイト (0000 0000h~FFFF FFFFh のう | ショートアドレスモードのとき 16M バイト (0000 0000h~007F FFFFh と FF80 0000h~FFFF FFFFh のう ち、予約領域以外の領域) フルアドレスモードのとき 4G バイト (0000 0000h~FFFF FFFFh のう |
| データ転送単位 | ち、予約領域以外の領域) • 1 データのビット長: | ち、予約領域以外の領域) ● 1 データ: |
| | 8 ビット、 16 ビット、 32 ビット ● 1 ブロックサイズのデータ数: | 1 バイト(8 ビット)、 1 ワード(16 ビット)、 1 ロングワード(32 ビット) • 1 ブロックサイズ: |
| | 1~256 データ | 1~256 データ |

| 項目 | RX630(DTCa) | RX65N(DTCb) |
|---------------|--|--|
| CPU 割り込み要求 | DTC を起動した割り込みで CPU への割り込み要求を発生可能 | DTC を起動した割り込みで CPU への割り込み要求を発生可能 |
| | 1 回のデータ転送終了後に CPU への割り込み要求を発生可能 | 1 回のデータ転送終了後に CPU への割り込み要求を発生可能 |
| | 指定したデータ数のデータ転送終 了後に CPU への割り込み要求を | 指定したデータ数のデータ転送 終了後に CPU への割り込み要求 |
| | 発生可能 | を発生可能 |
| イベントリンク機能 | - | 1回のデータ転送後(ブロックの場合は1ブロック転送後)、イベントリンク要求を発生 |
| リードスキップ | 転送情報のリードスキップを指定可 能 | 同一転送が連続したときの転送情報 の読み出しを省略する設定が可能 |
| ライトバックスキップ | 転送元アドレス固定の場合、または転送先アドレス固定の場合、ライトバックスキップを実行可能 | 転送元アドレスまたは転送先アドレスが固定の場合、更新されない転送情報の書き戻しを省略 |
| ライトバックディスエーブル | - | 転送情報のライトバックを実行しな い設定が可能 |
| シーケンス転送 | - | 複雑な一連の転送をシーケンスとして登録し、転送データにより任意のシーケンスを選択して実行可能 ・ シーケンス転送の起動要因は同時に1つのみ選択可能 ・ シーケンスは、1つの起動要因に対し最大256通り ・ 転送要求によって最初に転送されたデータがシーケンスを決定 ・ シーケンスは、1回の転送要求で最後まで実行することも、強中で止めて次の転送要求で再開する(シーケンス分割)ことも可能 |
| ディスプレースメント加算 | - | 転送元アドレスにディスプレースメントを加算可能(転送情報ごとに選択) |
| 消費電力低減機能 | モジュールストップ状態への設定が 可能 | モジュールストップ状態への設定が 可能 |

表 2.28 データトランスファコントローラのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(DTCa) | RX65N(DTCb) |
|---------|-------|---|---|
| MRA | WBDIS | - | ライトバックディスエーブルビット |
| MRB | SQEND | - | シーケンス転送終了ビット |
| | INDX | - | インデックステーブル参照ビット |
| MRC | - | - | DTC モードレジスタ C |
| DTCVBR | - | DTC ベクタベースアドレス | DTC ベクタベースレジスタ |
| | | 下位 12 ビット: 読むと "0" が読めます 書く場合、"0" としてください 上位 20 ビット: 上位 4 ビット(b31~b28)への書き込みは無視され、b27 で指定した値で拡張されます | 上位 4 ビットへの書き込みは無視され、b27 の値が拡張されて設定されますまた、下位 10 ビットは予約ビットで、値は "0" 固定です書く場合、 "0" を書いてください |
| | | 0000 0000h~07FF F000h、および F800 0000h~FFFF F000h の範囲で、4K バイ ト単位で設定可能です | 0000 0000h~07FF FC00h、および F800 0000h~FFFF FC00h の範囲で、 1K バイト単位で設定可能です |
| DTCIBR | - | - | DTC インデックステーブルベースレジスタ |
| DTCOR | - | - | DTC オペレーションレジスタ |
| DTCSQE | - | - | DTC シーケンス転送許可レジスタ |
| DTCDISP | - | - | DTC アドレスディスプレースメントレ ジスタ |

2.15 1/0 ポート

表 2.29、表 2.30 に I/O ポート仕様の概要比較を、表 2.31、表 2.32 に I/O ポートの機能の相違点を、表 2.33 に I/O ポートのレジスタ比較を示します。

表 2.29 I/O ポート仕様の概要比較 1

| ポート | RX630 | RX65N |
|-------|-------------------|-------------------|
| シンボル | 177 ピン、176 ピン | 177 ピン、176 ピン |
| PORT0 | P00~P03, P05, P07 | P00~P03, P05, P07 |
| PORT1 | P10~P17 | P10~P17 |
| PORT2 | P20~P27 | P20~P27 |
| PORT3 | P30~P37 | P30~P37 |
| PORT4 | P40~P47 | P40~P47 |
| PORT5 | P50~P57 | P50~P57 |
| PORT6 | P60~P67 | P60~P67 |
| PORT7 | P70~P77 | P70~P77 |
| PORT8 | P80~P87 | P80~P87 |
| PORT9 | P90~P97 | P90~P97 |
| PORTA | PA0~PA7 | PA0~PA7 |
| PORTB | PB0~PB7 | PB0~PB7 |
| PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC7 |
| PORTD | PD0~PD7 | PD0~PD7 |
| PORTE | PE0~PE7 | PE0~PE7 |
| PORTF | PF0~PF5 | PF0~PF5 |
| PORTG | PG0~PG7 | PG0~PG7 |
| PORTH | PH4, PH5 | - |
| PORTJ | PJ3, PJ5 | PJ0~PJ3, PJ5 |
| PORTK | PK0~PK7 | - |
| PORTL | PL0~PL4 | - |

表 2.30 I/O ポート仕様の概要比較 2

| ポート | RX63 | 30 | RX65 | N |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| シンボル | 145 ピン、144 ピン | 100 ピン | 145 ピン、144 ピン | 100 ピン |
| PORT0 | P00~P03, P05, P07 | P05, P07 | P00~P03, P05, P07 | P05, P07 |
| PORT1 | P12~P17 | P12~P17 | P12~P17 | P12~P17 |
| PORT2 | P20~P27 | P20~P27 | P20~P27 | P20~P27 |
| PORT3 | P30~P37 | P30~P37 | P30~P37 | P30~P37 |
| PORT4 | P40~P47 | P40~P47 | P40~P47 | P40~P47 |
| PORT5 | P50~P56 | P50~P55 | P50~P56 | P50~P55 |
| PORT6 | P60~P67 | なし | P60~P67 | なし |
| PORT7 | P70~P77 | なし | P70~P77 | なし |
| PORT8 | P80~P83, P86, P87 | なし | P80~P83, P86, P87 | なし |
| PORT9 | P90~P93 | なし | P90~P93 | なし |
| PORTA | PA0~PA7 | PA0~PA7 | PA0~PA7 | PA0~PA7 |
| PORTB | PB0∼PB7 | PB0~PB7 | PB0~PB7 | PB0~PB7 |
| PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC7 | PC0~PC7 | PC0~PC7 |
| PORTD | PD0~PD7 | PD0~PD7 | PD0~PD7 | PD0~PD7 |
| PORTE | PE0~PE7 | PE0~PE7 | PE0~PE7 | PE0~PE7 |
| PORTF | PF5 | なし | PF5 | なし |
| PORTJ | PJ3, PJ5 | PJ3 | PJ3, PJ5 | PJ3 |
| PORTK | PK2~PK5 | なし | なし | なし |
| PORTL | PL0, PL1 | なし | なし | なし |

表 2.31 I/O ポートの機能の相違点(コードフラッシュメモリ容量が 1M バイト以下の製品(RX65N))

| 項目 | ポートシンボル | RX630 | RX65N |
|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 入力プルアップ | PORT0 | P00~P07 | P00~P07 |
| 機能 | PORT1 | P10~P17 | P12~P17 |
| | PORT2 | P20~P27 | P20~P27 |
| | PORT3 | P30~P34、P36、P37 | P30~P34、P36、P37 |
| | PORT4 | P40~P47 | P40~P47 |
| | PORT5 | P50~P57 | P50~P56 |
| | PORT6 | P60~P67 | P60~P67 |
| | PORT7 | P70~P77 | P70~P77 |
| | PORT8 | P80~P87 | P80~P83、P86、P87 |
| | PORT9 | P90∼P97 | P90~P93 |
| | PORTA | PA0~PA7 | PA0~PA7 |
| | PORTB | PB0~PB7 | PB0~PB7 |
| | PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC7 |
| | PORTD | PD0~PD7 | PD0~PD7 |
| | PORTE | PE0~PE7 | PE0~PE7 |
| | PORTF | PF0~PF5 | PF5 |
| | PORTG | PG0~PG7 | _ |
| | PORTH | PH4、PH5 | _ |
| | PORTJ | PJ3、PJ5 | PJ3、PJ5 |
| | PORTK | PK0~PK7 | _ |
| | PORTL | PL0~PL4 | _ |

| 百日 | #_ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | RX630 | RX65N |
|--------------------|--|-----------------|-----------------|
| 項目 オープンドレイ | ポートシンボル PORT0 | P00~P07 | |
| 「オーフフトレ1 「ン出力機能 | PORT1 | | P00~P07 |
| ノ山川成肥 | PORT2 | P10~P17 | P12~P17 |
| | | P20~P27 | P20~P27 |
| | PORT3 | P30~P34、P36、P37 | P30~P34、P36、P37 |
| | PORT4 | P40~P47 | P40~P47 |
| | PORTS | P50~P57 | P50~P56 |
| | PORT6 | P60~P67 | P60~P67 |
| | PORT7 | P70~P77 | P70~P77 |
| | PORT8 | P80~P87 | P80~P83、P86、P87 |
| | PORT9 | P90~P97 | P90~P93 |
| | PORTA | PA0~PA7 | PA0~PA7 |
| | PORTB | PB0~PB7 | PB0~PB7 |
| | PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC7 |
| | PORTD | PD0~PD7 | PD0~PD7 |
| | PORTE | PE0~PE7 | PE0~PE7 |
| | PORTF | PF0~PF5 | PF5 |
| | PORTG | PG0~PG7 | _ |
| | PORTH | PH4、PH5 | _ |
| | PORTJ | PJ3、PJ5 | PJ3、PJ5 |
| | PORTK | PK0~PK7 | _ |
| | PORTL | PL0~PL4 | _ |
| 駆動能力切り替 | PORT0 | P00~P07 | P00~P07 |
| え機能 | PORT1 | P10~P17 | P12~P17 |
| | PORT2 | P20~P27 | P20~P27 |
| | PORT3 | P30~P34、P36、P37 | P30~P34、P36、P37 |
| | PORT4 | P40~P47 | P40~P47 |
| | PORT5 | P50~P57 | P50~P56 |
| | PORT6 | P60~P67 | P60~P67 |
| | PORT7 | P70~P77 | P70~P77 |
| | PORT8 | P80~P87 | P80~P83、P86、P87 |
| | PORT9 | P90∼P97 | P90∼P93 |
| | PORTA | PA0~PA7 | PA0~PA7 |
| | PORTB | PB0~PB7 | PB0~PB7 |
| | PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC7 |
| | PORTD | PD0~PD7 | PD0~PD7 |
| | PORTE | PE0~PE7 | PE0~PE7 |
| | PORTF | PF0~PF5 | PF5 |
| | PORTG | PG0~PG7 | _ |
| | PORTH | PH4、PH5 | _ |
| | PORTJ | PJ3、PJ5 | PJ3、PJ5 |
| | PORTK | PK0~PK7 | _ |
| | PORTL | PL0~PL4 | _ |
| 5V トレラント | PORT0 | P07 | P07 |
| | PORT1 | P12~P17 | P12~P17 |
| | PORT2 | P20~P25 | P20、P21 |
| | PORT3 | P30~P34 | P30~P33 |
| | PORT5 | P50~P52、P54~P57 | _ |

| 項目 | ポートシンボル | RX630 | RX65N |
|----|---------|-------------|---------|
| | PORT6 | P67 | P67 |
| | PORT7 | P74~P77 | _ |
| | PORT8 | P80~P82 | |
| | PORTA | PA1~PA4、PA6 | |
| | PORTB | PB0~PB7 | _ |
| | PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC3 |

表 2.32 I/O ポートの機能の相違点 (コードフラッシュメモリ容量が 1.5M バイト以上の製品 (RX65N))

| 項目 | ポートシンボル | RX630 | RX65N |
|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 入力プルアップ | PORT0 | P00~P07 | P00~P07 |
| 機能 | PORT1 | P10~P17 | P10~P17 |
| | PORT2 | P20~P27 | P20~P27 |
| | PORT3 | P30~P34、P36、P37 | P30~P34、P36、P37 |
| | PORT4 | P40~P47 | P40~P47 |
| | PORT5 | P50~P57 | P50~P57 |
| | PORT6 | P60~P67 | P60~P67 |
| | PORT7 | P70~P77 | P70~P77 |
| | PORT8 | P80~P87 | P80~P87 |
| | PORT9 | P90~P97 | P90~P97 |
| | PORTA | PA0~PA7 | PA0~PA7 |
| | PORTB | PB0~PB7 | PB0~PB7 |
| | PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC7 |
| | PORTD | PD0~PD7 | PD0~PD7 |
| | PORTE | PE0~PE7 | PE0~PE7 |
| | PORTF | PF0~PF5 | PF0~PF5 |
| | PORTG | PG0~PG7 | PG0~PG7 |
| | PORTH | PH4、PH5 | _ |
| | PORTJ | PJ3、PJ5 | PJ0~PJ5 |
| | PORTK | PK0~PK7 | _ |
| | PORTL | PL0~PL4 | _ |
| オープンドレイ | PORT0 | P00~P07 | P00~P07 |
| ン出力機能 | PORT1 | P10~P17 | P10~P17 |
| | PORT2 | P20~P27 | P20~P27 |
| | PORT3 | P30~P34、P36、P37 | P30~P34、P36、P37 |
| | PORT4 | P40~P47 | P40~P47 |
| | PORT5 | P50~P57 | P50~P57 |
| | PORT6 | P60~P67 | P60~P67 |
| | PORT7 | P70~P77 | P70~P77 |
| | PORT8 | P80~P87 | P80~P87 |
| | PORT9 | P90~P97 | P90~P97 |
| | PORTA | PA0~PA7 | PA0~PA7 |
| | PORTB | PB0~PB7 | PB0~PB7 |
| | PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC7 |
| | PORTD | PD0~PD7 | PD0~PD7 |
| | PORTE | PE0~PE7 | PE0~PE7 |

| 項目 | ポートシンボル | RX630 | RX65N |
|----------|---------|-----------------|-----------------|
| | PORTF | PF0~PF5 | PF0~PF5 |
| | PORTG | PG0~PG7 | PG0~PG7 |
| | PORTH | PH4、PH5 | _ |
| | PORTJ | PJ3、PJ5 | PJ0~PJ5 |
| | PORTK | PK0~PK7 | _ |
| | PORTL | PL0~PL4 | _ |
| 駆動能力切り替 | PORT0 | P00~P07 | P00~P07 |
| え機能 | PORT1 | P10~P17 | P10~P17 |
| | PORT2 | P20~P27 | P20~P27 |
| | PORT3 | P30~P34、P36、P37 | P30~P34、P36、P37 |
| | PORT4 | P40~P47 | P40~P47 |
| | PORT5 | P50~P57 | P50~P57 |
| | PORT6 | P60~P67 | P60~P67 |
| | PORT7 | P70~P77 | P70~P77 |
| | PORT8 | P80~P87 | P80~P87 |
| | PORT9 | P90~P97 | P90~P97 |
| | PORTA | PA0~PA7 | PA0~PA7 |
| | PORTB | PB0~PB7 | PB0~PB7 |
| | PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC7 |
| | PORTD | PD0~PD7 | PD0~PD7 |
| | PORTE | PE0~PE7 | PE0~PE7 |
| | PORTF | PF0~PF5 | PF0~PF5 |
| | PORTG | PG0~PG7 | PG0~PG7 |
| | PORTH | PH4、PH5 | _ |
| | PORTJ | PJ3、PJ5 | PJ0~PJ5 |
| | PORTK | PK0~PK7 | |
| | PORTL | PL0~PL4 | |
| 5V トレラント | PORT0 | P07 | P07 |
| | PORT1 | P12~P17 | P11~P17 |
| | PORT2 | P20~P25 | P20、P21 |
| | PORT3 | P30~P34 | P30~P33 |
| | PORT5 | P50~P52、P54~P57 | _ |
| | PORT6 | P67 | P67 |
| | PORT7 | P74~P77 | _ |
| | PORT8 | P80~P82 | _ |
| | PORTA | PA1~PA4、PA6 | _ |
| | PORTB | PB0~PB7 | _ |
| | PORTC | PC0~PC7 | PC0~PC3 |

表 2.33 I/O ポートのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|-------|-----|-------|--------------|
| DSCR2 | - | - | 駆動能力制御レジスタ 2 |

2.16 マルチファンクションピンコントローラ

表 2.34 にマルチプル端子の割り当て端子比較を、表 2.35 にマルチファンクションピンコントローラのレ ジスタ比較を示します。

※マルチプル端子の割り当て端子比較の、青字は RX65N のみに存在する端子、橙字は RX630 のみに存在 する端子です。"O"は端子あり、"×"は端子なし、"—"は端子機能に対するピンアサインなし、グレー の塗りつぶしは非搭載機能を表しています。

表 2.34 マルチプル端子の割り当て端子比較

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|-----------|-------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 ピ | 177/ | 145/ | 100 ピ |
| | | | 176 | 144 | ン | 176 | 144 | ン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| 割り込み | NMI(入力) | P35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXDMA コント | EDREQ0 (入力) | P22 | | | | 0 | 0 | 0 |
| ローラ | | P55 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | P80 | | | | 0 | 0 | × |
| | EDACK0 (出力) | P23 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | P54 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | P81 | | | | 0 | 0 | × |
| | EDREQ1 (入力) | P24 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | P33 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | P82 | | | | 0 | 0 | × |
| | EDACK1 (出力) | P25 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | P56 | | | | 0 | 0 | × |
| | | P83 | | | | 0 | 0 | × |
| | | PJ3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 割り込み | IRQ0-DS(入力) | P30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ0(入力) | P10 | 0 | × | × | 0 | × | × |
| | | PD0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ1-DS(入力) | P31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ1(入力) | P11 | 0 | × | × | 0 | × | × |
| | | PD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ2-DS(入力) | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ2(入力) | P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ3-DS(入力) | P33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ3(入力) | P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ4-DS(入力) | PB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ4(入力) | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PF5 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | IRQ5-DS(入力) | PA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ5(入力) | P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|----------------------|---------------|------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| 割り込み | IRQ6-DS(入力) | PA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ6(入力) | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ7-DS(入力) | PE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ7(入力) | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ8-DS(入力) | P40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ8(入力) | P00 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | P20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ9-DS(入力) | P41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ9(入力) | P01 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | P21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ10-DS(入力) | P42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ10(入力) | P02 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | P55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ11-DS(入力) | P43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ11(入力) | P03 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ12-DS(入力) | P44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ12(入力) | PB0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ13-DS(入力) | P45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ13(入力) | P05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ14-DS(入力) | P46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ14(入力) | PC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10045 5045 11 | PC7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ15-DS(入力) | P47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | IRQ15(入力) | P07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DV000 = :: = | MITIOGOATA | P67 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| RX630: マルチ | MTIOC0A(入出力) | P34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファンクションタ イマユニット 2 | MTIOCOPYTHIA | PB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX65N: マルチ | MTIOC0B(入出力) | P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファンクションタ | | P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イマユニット3 | MTIOOOCITIUS | PA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC0C(入出力) | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | NEGOSECZNICA | PB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC0D(入出力) | P33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|------------------------|--------------|------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| RX630: マルチ | MTIOC1A(入出力) | P20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファンクションタ | | PE4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イマユニット 2 | MTIOC1B(入出力) | P21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX65N: マルチ ファンクションタ | | PB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イマユニット3 | MTIOC2A(入出力) | P26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 12-71 0 | | PB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC2B(入出力) | P27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC3A(入出力) | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC3B(入出力) | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P80 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PB7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE1 | | _ | _ | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC3C(入出力) | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P56 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC3D(入出力) | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P81 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PB6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE0 | _ | _ | | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC4A(入出力) | P21 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 |
| | | P24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P82 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC4B(入出力) | P17 | _ | _ | | 0 | 0 | 0 |
| | | P30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|------------|-------------------------|------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | - | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| RX630: マルチ | MTIOC4C(入出力) | P25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファンクションタ | | P83 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| イマユニット2 | | P87 | | _ | _ | 0 | 0 | × |
| RX65N: マルチ | | PB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファンクションタ | | PE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イマユニット3 | | PE5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC4D(入出力) | P31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P86 | | _ | _ | 0 | 0 | × |
| | | PC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIC5U(入力) | P12 | 0 | × | × | 0 | × | × |
| | | PA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIC5V(入力) | P11 | 0 | × | × | 0 | × | × |
| | , , | PA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIC5W(入力) | P10 | 0 | × | × | 0 | × | × |
| | | PB0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC6A (入出 | PE7 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 力) | PJ1 | | | | 0 | × | × |
| | MTIOC6B (入出 | PA5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 力) | PJ0 | | | | 0 | × | × |
| | MTIOC6C (入出 | PE6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 力) | P85 | | | | 0 | × | × |
| | MTIOC6D (入出 | PA0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 力) | P84 | | | | 0 | × | × |
| | MTIOC7A (入出 カ) | PA2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC7B (入出 カ) | PA1 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC7C (入出 | P67 | | | | 0 | 0 | × |
| | カ) MTIOC7D (入出 | P66 | | | | 0 | 0 | × |
| | カ) MTIOC8A (入出 カ) | PD6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC8B (入出 力) | PD4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | MTIOC8C (入出 カ) | PD5 | | | | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|------------------------|---|------------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| RX630: マルチ | MTIOC8D (入出 | PD3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| ファンクションタ | 力) | D11 | | | | | | |
| イマユニット 2 RX65N: マルチ | MTCLKA(入力) | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファンクションタ | | P24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イマユニット3 | | PA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTOLICO(3 ±) | PC6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTCLKB(入力) | P15 P25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | MTCLKC(入力) | PC7 P22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MTCLKD(入力) | P23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | W T O E R B () () S) | PA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX630: ポートア | POE0#(入力) | P32 | | | | 0 | 0 | 0 |
| ウトプットイネー | (* ************************************ | P93 | | _ | | 0 | 0 | × |
| ブル2 | | PC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX65N: ポートア | | PD1 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 |
| ウトプットイネー | | PD7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブル3 | POE1#(入力) | PB5 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | PD6 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | POE2#(入力) | P34 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | PA6 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | PD5 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | POE3#(入力) | P33 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | PB3 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | PD4 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | POE4# (入力) | P33 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | P92 | | | | 0 | 0 | × |
| | | PB5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | PD0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | D050"(3-3-) | PD6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | POE8#(入力) | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE3 PJ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOE10# (3 ±) | P35 | _ | _ | | 0 | | × |
| | POE10# (入力) | P32 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | PA6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | PD5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | נט ו | | | |) | V |) |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|----------------------|---|------------|------|-------|-----|------|-------|--------|
| しノユ ル/1成化 | 2m 7 19女 月已 | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | /K 1 | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| RX630: ポートア | POE11# (入力) | P33 | | | | 0 | 0 | 0 |
| ウトプットイネー | | PB3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| ブル2 | | PD4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| RX65N: ポートア | | | | | | | | |
| ウトプットイネー | | | | | | | | |
| ブル3 | TIOCAO(3 III ±) | P86 | | | ., | | | ., |
| 16 ビットタイマ パルスユニット | TIOCA0(入出力) | PA0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × 0 |
| 7.000 | TIOCB0(入出力) | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ПОСВО(ЖШЭЭ) | PA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCC0(入出力) | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110000(ДШЛ) | P85 | | _ | _ | 0 | × | × |
| | TIOCD0(入出力) | P33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | PA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCA1(入出力) | P56 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | PA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCB1(入出力) | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | , , | PA5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCA2(入出力) | P87 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCB2(入出力) | P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PA7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCA3(入出力) | P21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PB0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCB3(入出力) | P20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCC3(入出力) | P22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TICODO(3.11.±) | PB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCD3(入出力) | P23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCA 4/3 44 +\ | PB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCA4(入出力) | PZ5 PB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCB4(入出力) | PB4 P24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110004(八田刀) | PB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCA5(入出力) | P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1100/3(УШУ) | PB6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCB5(入出力) | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PB7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TCLKA(入力) | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (| PC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TCLKB(入力) | P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (/ | PA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|-------------------|---------------------------|------------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| 2 7 7 7 1 1 K H L | 7111 J 122 HG | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | ''' ' | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| 16 ビットタイマ | TCLKC(入力) | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パルスユニット | | PB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TCLKD(入力) | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TIOCA6(入出力) | PC6 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCB6(入出力) | PC7 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCC6(入出力) | PC4 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCD6(入出力) | PC5 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCA7(入出力) | PD0 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCB7(入出力) | PD1 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCA8(入出力) | PD2 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCB8(入出力) | PD3 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCA9(入出力) | PE2 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCB9(入出力) | PE3 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCC9(入出力) | PE0 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCD9(入出力) | PE1 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCA10(入出力) | PE4 PE5 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCB10(入出力) TIOCA11(入出力) | PE6 | 0 | 0 | × | | | |
| | TIOCB11(入出力) | PE7 | 0 | 0 | × | | | |
| | TCLKE(入力) | PC4 | 0 | 0 | × | | | |
| | TCLKF(入力) | PC5 | 0 | 0 | × | | | |
| | TCLKG(入力) | PD1 | 0 | 0 | × | | | |
| | TCLKH(入力) | PD3 | 0 | 0 | × | | | |
| プログラマブルパ | | P20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルスジェネレータ | PO1(出力) | P21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO2(出力) | P22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO3(出力) | P23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO4(出力) | P24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO5(出力) | P25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO6(出力) | P26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO7(出力) | P27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO8(出力) | P30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO9(出力) | P31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO10(出力) | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO11(出力) | P33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO12(出力) | P34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO13(出力) | P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO14(出力) | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|-----------|----------------|------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| 77712113 | - 110 3 120130 | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| プログラマブルパ | PO15(出力) | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルスジェネレータ | | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO16(出力) | P73 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO17(出力) | PA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO18(出力) | PA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO19(出力) | P74 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO20(出力) | P75 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO21(出力) | PA5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO22(出力) | P76 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO23(出力) | P77 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PA7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO24(出力) | PB0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO25(出力) | PB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO26(出力) | P80 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D00=01: 1: | PE3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO27(出力) | P81 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | POOCULL: | PB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO28(出力) | P82 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DO00/III ±) | PE4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO29(出力) | PB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DO00(III ±) | PC5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO30(出力) | PB6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DOM/ULT) | PC6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PO31(出力) | PB7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0121.2.7. | TMOO(III ±) | PC7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ビットタイマ | TMO0(出力) | P22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TMO10/3 ±\ | PB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TMCI0(入力) | P01 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | P21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | | | |
|------------------|------------------------|------------|------|-------|-----|------|-------|-----|--|--|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 | | |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン | | |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | | | |
| 8 ビットタイマ | TMRI0(入力) | P00 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × | | |
| | | P20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TMO1(出力) | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | P26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TMCI1(入力) | P02 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × | | |
| | | P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | P54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TMRI1(入力) | P24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TMO2(出力) | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PC7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TMCI2(入力) | P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | P31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PC6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TMRI2(入力) | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PC5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TMO3(出力) | P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | P55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TMCl3(入力) | P11 | 0 | × | × | 0 | × | × | | |
| | | P27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | P34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | TMRI3(入力) | P10 | 0 | × | × | 0 | × | × | | |
| | | P30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ->.°= | TOCO (III ±) | P33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| コンペアマッチタ イマ W | TOC0 (出力) | PC7 PC6 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 2 77 | TIC0 (入力) | PE7 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | TOC1 (出力) | PE7 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | TIC1 (入力) TOC2 (出力) | PD3 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | TIC2 (品力) | PD2 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | TOC3 (出力) | PE3 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | TIC3 (入力) | PE2 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| イーサネットコン | REF50CK0 (入力) | P76 | | | | 0 | 0 | × | | |
| トローラ | | PB2 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | PE5 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | RMII0_CRS_DV | P83 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | (入力) | PB7 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | <u> </u> | 1 | | | | | | | | |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|----------|----------------------|------------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | 5 | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| イーサネットコン | RMII0_TXD0 (出 | P81 | | | | 0 | 0 | × |
| トローラ | 力) | PB5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | RMII0_TXD1 (出 | P82 | | | | 0 | 0 | × |
| | 力) | PB6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | RMII0_RXD0 (入 | P75 | | | | 0 | 0 | × |
| | 力) | PB1 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | RMII0_RXD1 (入 | P74 | | | | 0 | 0 | × |
| | 力) | PB0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | RMIIO_TXD_EN (出力) | P80 | | | | 0 | 0 | × |
| | (шул) | PA0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | DMIIO DV ED /3 | PB4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | RMII0_RX_ER (入 力) | P77 PB3 | | | | 0 | 0 | × |
| | ET0_CRS (入力) | P83 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | EIU_CK3(人別) | PB7 | | | | 0 | 0 | × |
| | ET0_RX_DV (入 | PC2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | と10_KX_BV (ス カ) | | | | | O | O . |) |
| | ET0_EXOUT (出 | P55 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 力) | PA6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | PJ3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ETO_LINKSTA (入 | P34 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 力) | P54 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | PA5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_ETXD0 (出 | P81 | | | | 0 | 0 | × |
| | 力) | PB5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_ETXD1 (出 | P82 | | | | 0 | 0 | × |
| | 力) | PB6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_ETXD2 (出 カ) | PC5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_ETXD3 (出 カ) | PC6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_ERXD0 (入 | P75 | | | | 0 | 0 | × |
| | カ)、 | PB1 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_ERXD1 (入 | P74 | | | | 0 | 0 | × |
| | カ) | PB0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_ERXD2 (入 | PC1 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 力) | PE4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_ERXD3 (入 | PC0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 力) | PE3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_TX_EN (出 | P80 | | | | 0 | 0 | × |
| | 力) | PA0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | PB4 | | | | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | RX630 RX65N | | | | | |
|------------------|----------------------------|------|-------------|------|-----|------|------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| イーサネットコン トローラ | ET0_TX_ER (出 力) | PC3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_RX_ER (入 | P77 | | | | 0 | 0 | × |
| | 力) | PB3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_TX_CLK (入 力) | PC4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_RX_CLK (入 | P76 | | | | 0 | 0 | × |
| | 力) | PB2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | PE5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_COL (入力) | PC7 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_WOL (出力) | P73 | | | | 0 | 0 | × |
| | | PA1 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | PA7 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_MDC (出力) | P72 | | | | 0 | 0 | × |
| | | PA4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | ET0_MDIO (入出 | P71 | | | | 0 | 0 | × |
| | 力) | PA3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| シリアルコミュニ | RXD0(入力)/ | P21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケーションインタ | SMISO0(入出力)/ | P33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェース | SSCL0(入出力) | | | | | | | |
| | TXD0(出力)/ | P20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMOSI0(入出力)/ SSDA0(入出力) | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SCK0(入出力) | P22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OOKO(XM) | P34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CTS0#(入力)/ | P23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTS0#(出力)/ | PJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SS0#(入力) | | | | | | | |
| | RXD1(入力)/ | P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMISO1(入出力)/ | P30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSCL1(入出力) | PF2 | 0 | × | × | 0 | × | × |
| | TXD1(出力)/ | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMOSI1(入出力)/ | P26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSDA1(入出力) | PF0 | 0 | × | × | 0 | × | × |
| | SCK1(入出力) | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2-21::- | PF1 | 0 | × | × | 0 | × | × |
| | CTS1#(入力)/ | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTS1#(出力)/ SS1#(入力) | P31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RXD2(入力)/ | P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMISO2(入出力)/ SSCL2(入出力) | P52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|----------|----------------------------|------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| シリアルコミュニ | TXD2(出力)/ | P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケーションインタ | SMOSI2(入出力)/ | P50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェース | SSDA2(入出力) | | | | | | | |
| | SCK2(入出力) | P11 | 0 | × | × | 0 | × | × |
| | | P51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CTS2#(入力)/ | P54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTS2#(出力)/ | PJ5 | — | | _ | 0 | 0 | × |
| | SS2#(入力) | | | | | | | |
| | RXD3(入力)/ | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMISO3(入出力)/ | P25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSCL3(入出力) | | | | | | | |
| | TXD3(出力)/ | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMOSI3(入出力)/ SSDA3(入出力) | P23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SCK3(入出力) | P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CTS3#(入力)/ | P26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTS3#(出力)/ | | | | | | | |
| | SS3#(入力) | | | | | | | |
| | RXD4(入力)/ | PB0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SMISO4(入出力)/ | PK4 | 0 | 0 | × | _ | _ | _ |
| | SSCL4(入出力) | | | | | | | |
| | TXD4(出力)/ | PB1 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SMOSI4(入出力)/ | PK5 | 0 | 0 | × | _ | _ | _ |
| | SSDA4(入出力) | | | | | | | |
| | SCK4(入出力) | P70 | 0 | 0 | × | _ | | _ |
| | | PB3 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | CTS4#(入力)/ | PB2 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | RTS4#(出力)/ SS4#(入力) | PE6 | 0 | 0 | × | _ | _ | _ |
| | RXD5(入力)/ | PA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMISO5(入出力)/ | PA3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSCL5(入出力) | PC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TXD5(出力)/ | PA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMOSI5(入出力)/ | PC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSDA5(入出力) | | | | | | | |
| | SCK5(入出力) | PA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CTS5#(入力)/ | PA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTS5#(出力)/ | PC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SS5#(入力) | | | | | | | |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|----------|-----------------------------|------------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| シリアルコミュニ | RXD6(入力)/ | P01 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| ケーションインタ | SMISO6(入出力)/ | P33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェース | SSCL6(入出力) | PB0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TXD6(出力)/ | P00 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SMOSI6(入出力)/ | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSDA6(入出力) | PB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SCK6(入出力) | P02 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | P34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CTS6#(入力)/ | PB2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTS6#(出力)/ | PJ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SS6#(入力) | | | | | | | |
| | RXD7(入力)/ | P57 | _ | _ | _ | 0 | × | × |
| | SMISO7(入出力)/ | P92 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SSCL7(入出力) | | | | | | | |
| | TXD7(出力)/ | P55 | _ | _ | _ | 0 | 0 | × |
| | SMOSI7(入出力)/ | P90 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SSDA7(入出力) | | | | | | | |
| | SCK7(入出力) | P56 | | | | 0 | 0 | × |
| | | P91 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | CTS7#(入力)/ | P93 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | RTS7#(出力)/ | | | | | | | |
| | SS7#(入力) | | | | | | | |
| | RXD8(入力)/ | PC6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMISO8(入出力)/ | PJ1 | _ | _ | _ | 0 | × | × |
| | SSCL8(入出力) | | | | | | | |
| | TXD8(出力)/ | PC7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMOSI8(入出力)/ | PJ2 | _ | _ | _ | 0 | × | × |
| | SSDA8(入出力) | PC5 | | | | | | 0 |
| | SCK8(入出力) | PU5 PJ0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | CTC0#/ 1 ±\/ | | _ | | _ | 0 | × | × |
| | CTS8#(入力)/ | PC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTS8#(出力)/ | | | | | | | |
| | SS8#(入力) RXD9(入力)/ | PB6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RXD9(入力)/ SMISO9(入出力)/ | PK3 | 0 | 0 | × | | 0 | |
| | SSCL9(入出力) | 1-1/0 | | | ^ | _ | _ | _ |
| | TXD9(出力)/ | PB7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMOSI9(入出力)/ | PK2 | 0 | 0 | × | | _ | |
| | SSDA9(入出力) | 112 | | | | | | |
| | SCK9(入出力) | P60 | 0 | 0 | × | _ | _ | _ |
| | | PB5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | 9 | | | | |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|----------|--------------------|------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| シリアルコミュニ | CTS9#(入力)/ | P61 | 0 | 0 | × | _ | _ | _ |
| ケーションインタ | RTS9#(出力)/ | PB4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フェース | SS9#(入力) | | | | | | | |
| | RXD10(入力)/ | P81 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SMISO10(入出 | P86 | | _ | | 0 | 0 | × |
| | 力)/ | PC6 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 |
| | SSCL10(入出力) | | | | | | | |
| | TXD10(出力)/ | P82 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SMOSI10(入出 | P87 | | — | _ | 0 | 0 | × |
| | カ)/ SSDA10(入出力) | PC7 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 |
| | SCK10(入出力) | P80 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | P83 | _ | _ | _ | 0 | 0 | × |
| | | PC5 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 |
| | RTS10# (出力) | P80 | | | | 0 | 0 | × |
| | CTS10# (入力) / | P83 | | | | 0 | 0 | × |
| | SS10# (入力) | | | | | | | |
| | CTS10#(入力)/ | P83 | 0 | 0 | × | _ | _ | _ |
| | RTS10#(出力)/ | PC4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | SS10#(入力) | | | | | | | |
| | RXD11(入力)/ | P76 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SMISO11(入出 | PB6 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 |
| | 力)/ | | | | | | | |
| | SSCL11(入出力) | | | | | | | |
| | TXD11(出力)/ | P77 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SMOSI11(入出 カ)/ | PB7 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 |
| | SSDA11(入出力) | | | | | | | |
| | SCK11(入出力) | P75 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | | PB5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | RTS11# (出力) | P75 | | | | 0 | 0 | × |
| | CTS11# (入力) / | P74 | | | | 0 | 0 | × |
| | SS11# (入力) | | | | | | | |
| | CTS11#(入力)/ | P74 | 0 | 0 | × | _ | _ | |
| | RTS11#(出力)/ | PB4 | _ | _ | _ | 0 | 0 | 0 |
| | SS11#(入力) | 550 | | | | | | |
| | RXD12(入力)/ | PE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SMISO12(入出 | | | | | | | |
| | 力)/ | | | | | | | |
| | SSCL12(入出力)/ | | | | | | | |
| | RXDX12(入力) | | | | | | | |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | RX630 RX65N | | | | | |
|-------------------|----------------------|------------|-------------|------|-----|------|------|-----|
| | - III 3 1/X 17C | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | ,,, , | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| シリアルコミュニ | TXD12(出力)/ | PE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ケーションインタ | SMOSI12(入出 | | | | | | | |
| フェース | カ)/ | | | | | | | |
| | SSDA12(入出力)/ | | | | | | | |
| | TXDX12(出力)/ | | | | | | | |
| | SIOX12(入出力) | | | | | | | |
| | SCK12(入出力) | PE0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CTS12#(入力)/ | PE3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTS12#(出力)/ | | | | | | | |
| | SS12#(入力) | | | | | | | |
| I2C バスインタ フェース | SCL0[FM+](入出 カ) | P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SDA0[FM+](入出 カ) | P13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SCL1(入出力) | P21 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SDA1(入出力) | P20 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| | SCL2-DS(入出力) | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SDA2-DS(入出力) | P17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SCL3(入出力) | PC0 | 0 | 0 | × | | | |
| | SDA3(入出力) | PC1 | 0 | 0 | × | | | |
| RX630: | USB0_DPUPE(出 | P14 | 0 | 0 | 0 | | | |
| USB2.0 ファンク | 力) | | | | | | | |
| ションモジュール | USB0_VBUS(入 | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX65N: | 力) | | | | | | | |
| USB2.0FS ホスト | USB0_EXICEN | P21 | | | | 0 | 0 | 0 |
| /ファンクション モジュール | (出力) | DAC | | | | | | |
| モジュール | USB0_VBUSEN (出力) | P16 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | (14173) | P24 P32 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LISBO OVECLEA | P32 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | USB0_OVRCURA (入力) | | | | | | | |
| | USB0_OVRCURB | P16 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | (入力) | P22 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USB0_ID (入力) | P20 | | | | 0 | 0 | 0 |
| CAN モジュール | CRX0(入力) | P33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PD2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CTX0(出力) | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0=14.=545.11 | PD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CRX1-DS(入力) | P15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CRX1(入力) | P55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CTX1(出力) | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 000/0/3 10 | P54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CRX2(入力) | P67 | 0 | 0 | × | | | |
| | CTX2(出力) | P66 | 0 | 0 | × | | | |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|----------|----------------|-------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | 5 (22.112 | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| シリアルペリフェ | RSPCKA(入出力) | PA5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラルインタフェー | | PB0 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ |
| ス | | PC5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MOSIA(入出力) | P16 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ |
| | | PA6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MISOA(入出力) | P17 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ |
| | | PA7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSLA0(入出力) | PA4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSLA1(出力) | PA0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PC0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSLA2(出力) | PA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | , , | PC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSLA3(出力) | PA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | , , | PC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RSPCKB(入出力) | P27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (| PE1 | 0 | 0 | 0 | _ | | _ |
| | | PE5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MOSIB(入出力) | P26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (, | PE2 | 0 | 0 | 0 | _ | | _ |
| | | PE6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MISOB(入出力) | P30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (, | PE3 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ |
| | | PE7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSLB0(入出力) | P31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSLB1(出力) | P50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (/ | PE0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSLB2(出力) | P51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (, | PE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SSLB3(出力) | P52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RSPCKC(入出力) | P56 | | _ | _ | 0 | × | × |
| | | PD3 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| | MOSIC(入出力) | P54 | | | _ | 0 | × | × |
| | | PD1 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| | MISOC(入出力) | P55 | | | _ | 0 | × | × |
| | | PD2 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| | SSLC0(入出力) | P57 | | | | 0 | × | × |
| | JOEGO(/(III/)) | PD4 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 0 4 | | | _ ^ | | |) |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | RX630 RX65N | | | | | |
|--------------|----------------|------|-------------|------|-----|------|------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| シリアルペリフェ | SSLC1(出力) | PD5 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| ラルインタフェー | | PJ0 | _ | _ | _ | 0 | × | × |
| ス | SSLC2(出力) | PD6 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| | | PJ1 | | _ | | 0 | × | × |
| | SSLC3(出力) | PD7 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| | | PJ2 | | — | — | 0 | × | × |
| IEBus コントロー | IERXD(入力) | P16 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ラ | | PC2 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | IETXD(出力) | P17 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | PC3 | 0 | 0 | 0 | | | |
| リアルタイムク | RTCOUT(出力) | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロック | | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTCIC0(入力) | P30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTCIC1(入力) | P31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RTCIC2(入力) | P32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 ビット A/D コ | AN000(入力) | P40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ンバータ | AN001(入力) | P41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AN002(入力) | P42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AN003(入力) | P43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AN004(入力) | P44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AN005(入力) | P45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AN006(入力) | P46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AN007(入力) | P47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AN008(入力) | PD0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN009(入力) | PD1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN010(入力) | PD2 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN011(入力) | PD3 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN012(入力) | PD4 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN013(入力) | PD5 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN014(入力) | P90 | 0 | 0 | × | | | |
| | AN015(入力) | P91 | 0 | 0 | × | | | |
| | AN016(入力) | P92 | 0 | 0 | × | | | |
| | AN017(入力) | P93 | 0 | 0 | × | | | |
| | AN018(入力) | P00 | 0 | 0 | × | | | |
| | AN019(入力) | P01 | 0 | 0 | × | | | |
| | AN020(入力) | P02 | 0 | 0 | × | | | |
| | ADTRG0#(入力) | P07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | P16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ANI400 (3 -1.) | P25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AN100 (入力) | PE2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN101 (入力) | PE3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN102 (入力) | PE4 | | | | 0 | 0 | 0 |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|---------------|------------------------|------------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| 12 ビット A/D コ | AN103 (入力) | PE5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| ンバータ | AN104 (入力) | PE6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN105 (入力) | PE7 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN106 (入力) | PD6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN107 (入力) | PD7 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN108 (入力) | PD0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN109 (入力) | PD1 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN110 (入力) | PD2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN111 (入力) | PD3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN112 (入力) | PD4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN113 (入力) | PD5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | AN114 (入力) | P90 | | | | 0 | 0 | × |
| | AN115 (入力) | P91 | | | | 0 | 0 | × |
| | AN116 (入力) | P92 | | | | 0 | 0 | × |
| | AN117 (入力) | P93 | | | | 0 | 0 | × |
| | AN118 (入力) | P00 | | | | 0 | 0 | × |
| | AN119 (入力) | P01 | | | | 0 | 0 | × |
| | AN120 (入力) | P02 | | | | 0 | 0 | × |
| | ADTRG1# (入力) | P13 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | (7.1) | P17 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 ビット A/D コ | AN0(入力) | PE2 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ンバータ | AN1(入力) | PE3 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN2(入力) | PE4 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN3(入力) | PE5 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN4(入力) | PE6 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN5(入力) | PE7 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN6(入力) | PD6 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | AN7(入力) | PD7 P13 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ADTRG#(入力) | P13 | 0 | 0 | 0 | | | |
| RX630:10 ビット | VNEAU(中 中) | PT/ PE0 | | | | | | |
| A/D コンバータ | ANEX0(出力) ANEX1(入力) | PE0 PE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX65N: 12 ビット | VINEVI(VN) | F L | | | | | | |
| A/D コンバータ | | | | | | | | |
| RX630:10 ビット | DA0(出力) | P03 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × |
| D/A コンバータ | DA1(出力) | P05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RX65N:12 ビット | , ,, | | | | | | | |
| D/A コンバータ | | | | | | | | |
| パラレルデータ | PIXCLK (入力) | P24 | | | | 0 | 0 | × |
| キャプチャユニッ | VSYNC (入力) | P32 | | | | 0 | 0 | × |
| ٢ | HSYNC (入力) | P25 | | | | 0 | 0 | × |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | | | |
|-----------|---------------|------|------|-------|-----|------|-------|-----|--|--|
| | 5 (1751)2 | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 | | |
| | ļ | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン | | |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | | | |
| パラレルデータ | PIXD0 (入力) | P15 | | | | 0 | 0 | × | | |
| キャプチャユニッ | PIXD1 (入力) | P86 | | | | 0 | 0 | × | | |
| F | PIXD2 (入力) | P87 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | PIXD3 (入力) | P17 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | PIXD4 (入力) | P20 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | PIXD5 (入力) | P21 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | PIXD6 (入力) | P22 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | PIXD7 (入力) | P23 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | PCKO (出力) | P33 | | | | 0 | 0 | × | | |
| MMC ホストイン | MMC_RES# (出 | P75 | | | | 0 | 0 | × | | |
| タフェース | 力) | PE7 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_CLK (出力) | P77 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | ļ | PD5 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_CD (入力) | PC2 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PE6 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_CMD (入出 | P76 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | 力) | PD4 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_D0 (入出力) | PC3 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | ļ | PD6 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_D1 (入出力) | PC4 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | ļ | PD7 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_D2 (入出力) | P80 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PD2 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_D3 (入出力) | P81 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PD3 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_D4 (入出力) | P82 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PE0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_D5 (入出力) | PC5 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PE1 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_D6 (入出力) | PC6 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PE2 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | MMC_D7 (入出力) | PC7 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PE3 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| SD ホストインタ | SDHI_CLK (出力) | P21 | | | | 0 | 0 | × | | |
| フェース | | P77 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PD5 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | SDHI_CMD (入出 | P20 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | 力) | P76 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PD4 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | SDHI_CD (入力) | P25 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | P81 | | | | 0 | 0 | × | | |
| | | PE6 | | | | 0 | 0 | 0 | | |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | RX65N | | | |
|-----------|------------------------------------|------------|------|-------|-----|-------|------|--------|--|
| | 5 | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 | |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン | |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | | |
| SD ホストインタ | SDHI_WP (入力) | P24 | | | | 0 | 0 | × | |
| フェース | | P80 | | | | 0 | 0 | × | |
| | | PE7 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | SDHI_D0 (入出力) | P22 | | | | 0 | 0 | × | |
| | | PC3 | | | | 0 | 0 | × | |
| | | PD6 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | SDHI_D1 (入出力) | P23 | | | | 0 | 0 | × | |
| | | PC4 | | | | 0 | 0 | × | |
| | | PD7 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | SDHI_D2 (入出力) | P75 | | | | 0 | 0 | × | |
| | | P87 | | | | 0 | 0 | × | |
| | 00111 50 /5 /5 /5 | PD2 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | SDHI_D3 (入出力) | P17 | | | | 0 | 0 | × | |
| | | PC2 | | | | 0 | 0 | × | |
| | 0001 011((7.1) | PD3 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| SDスレーブイン | SDSI_CLK (入力) | P77 | | | | 0 | 0 | × | |
| タフェース | 0001 0140 (7.11 | PB5 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | SDSI_CMD (入出 | P76 | | | | 0 | 0 | × | |
| | 力) | PB4 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | SDSI_D0 (入出力) | PC3 | | | | 0 | 0 | × | |
| | | PB6 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | SDSI_D1 (入出力) | PC4 | | | | 0 | 0 | × | |
| | CDCL D2 (1 44) | PB7 P75 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | SDSI_D2 (入出力) | | | | | 0 | 0 | × | |
| | SDSI_D3 (入出力) | PB2 PC2 | | | | 0 | 0 | O × | |
| | 2021_03 (人田刀) | PB3 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| クロック周波数精 | CACREF (入力) | PC7 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 度測定回路 | CACICEI (XXXI) | PA0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| クアッドシリアル | QSPCLK (入出力) | P77 | | | | 0 | 0 | × | |
| ペリフェラルイン | ζοι σειτ (х(ш))) | PD5 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| タフェース | QSSL (入出力) | P76 | | | | 0 | 0 | × | |
| | (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | PD4 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | QMO/QIO0 (入出 | PC3 | | | | 0 | 0 | × | |
| | 力) | PD6 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | QMI/QIO1 (入出 | PC4 | | | | 0 | 0 | × | |
| | 力) | PD7 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | QIO2 (入出力) | P80 | | | | 0 | 0 | × | |
| | (1 11 - / | PD2 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | QIO3 (入出力) | P81 | | | | 0 | 0 | × | |
| | (1 11 2 / | PD3 | | | | 0 | 0 | 0 | |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 RX | | | | X65N | | |
|----------|------------------------|------------|------|----------|-----|------|--------|--------|--|--|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 | | |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン | | |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | | | |
| LCDコントロー | LCD_EXTCLK (入 | P73 | | | | 0 | × | × | | |
| ル | 力)*1 | PD0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_CLK (出力)*1 | P14 | | | | 0 | × | × | | |
| | | PB5 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_TCON0 (出 | P13 | | | | 0 | × | × | | |
| | 力)*1 | PB4 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_TCON1 (出 カ) *1 | P12 | | | | 0 | × | × | | |
| | | PB3 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_TCON2 (出 カ) *1 | PB2 PJ2 | | | | 0 | 0 | O × | | |
| | | PJ2 PB1 | | | | 0 | × | | | |
| | LCD_TCON3 (出 カ) *1 | PJ1 | | | | 0 | O × | O × | | |
| | LCD_DATA0 (出 | PB0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | カ)* ¹ | PJ0 | | | | 0 | × | × | | |
| | LCD_DATA1 (出 | P85 | | | | 0 | × | × | | |
| | カ)* ¹ | PA7 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA0 (出 | PB0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 力) *1 | PJ0 | | | | 0 | × | × | | |
| | LCD_DATA1 (出 | P85 | | | | 0 | × | × | | |
| | 力) *1 | PA7 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA2 (出 | P84 | | | | 0 | × | × | | |
| | 力) ^{*1} | PA6 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA3 (出 | P57 | | | | 0 | × | × | | |
| | 力) ^{*1} | PA5 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA4 (出 | P56 | | | | 0 | × | × | | |
| | 力) ^{*1} | PA4 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA5 (出 | P55 | | | | 0 | × | × | | |
| | 力)*1 | PA3 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA6 (出 | P54 | | | | 0 | × | × | | |
| | 力)*1 | PA2 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA7 (出 | P11 | | | | 0 | × | × | | |
| | 力)*1 | PA1 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA8 (出 | P83 | | | | 0 | × | × | | |
| | 力)*1 | PA0 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA9 (出 | PC7 | | | | 0 | × | × | | |
| | カ) *1 | PE7 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA10 (出 カ) *1 | PC6 | | | | 0 | × | × | | |
| | * | PE6 PC5 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | LCD_DATA11 (出 カ) *1 | PE5 | | | | 0 | × | × | | |
| | LCD_DATA12 (出 | P82 | | | | 0 | × | × | | |
| | DATA12 (出 力) *1 | PE4 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 71) | FE4 | | | | 0 | U | U | | |

| モジュール/機能 | 端子機能 | 割り当て | | RX630 | | | RX65N | |
|----------|------------------|------|------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | ポート | 177/ | 145/ | 100 | 177/ | 145/ | 100 |
| | | | 176 | 144 | ピン | 176 | 144 | ピン |
| | | | ピン | ピン | | ピン | ピン | |
| LCDコントロー | LCD_DATA13 (出 | P81 | | | | 0 | × | × |
| ル | 力) *1 | PE3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA14 (出 | P80 | | | | 0 | × | × |
| | 力) *1 | PE2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA15 (出 | PC4 | | | | 0 | × | × |
| | 力) *1 | PE1 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA16 (出 | PC3 | | | | 0 | × | × |
| | 力) *1 | PE0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA17 (出 | P77 | | | | 0 | × | × |
| | 力) *1 | PD7 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA18 (出 | P76 | | | | 0 | × | × |
| | 力) *1 | PD6 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA19 (出 | PC2 | | | | 0 | × | × |
| | 力) *1 | PD5 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA20 (出 | P75 | | | | 0 | × | × |
| | 力) *1 | PD4 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA21 (出 | P74 | | | | 0 | × | × |
| | 力) *1 | PD3 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA22 (出 | PC1 | | | | 0 | × | × |
| | 力) *1 | PD2 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | LCD_DATA23 (出 | P72 | | | | 0 | × | × |
| | 力) ^{*1} | PD1 | | | | 0 | 0 | 0 |

表 2.35 マルチファンクションピンコントローラのレジスタ比較

| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
|--------|------|---|---------------------------------|
| P0nPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL[<u>5:0]</u>) |
| | | b4-b0 | <mark>b5</mark> -b0 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | 0:IRQn 入力端子として使用しな | 0:IRQn 入力端子として使用しな |
| | | () | () |
| | | 1:IRQn 入力端子として使用する | 1:IRQn 入力端子として使用する |
| | | P00 : IRQ8 (177/176/145/144 ピン) | P00 : IRQ8 (177/176/145/144 ピン) |
| | | P01 : IRQ9 (177/176/145/144 ピン) | P01 : IRQ9 (177/176/145/144 ピン) |
| | | P02 : IRQ10 | P02 : IRQ10 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| | | P03 : IRQ11 | P03 : IRQ11 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| | | P05 : IRQ13 | P05 : IRQ13 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P07 : IRQ15 | P07 : IRQ15 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | ASEL | アナログ入力機能選択ビット | アナログ機能選択ビット |
| | | 0:アナログ端子以外に使用する | 0:アナログ端子以外に使用する |
| | | 1:アナログ端子として使用する | 1:アナログ端子として使用する |
| | | P00 : AN018 | P00 : AN118 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| | | P01 : AN019 | P01 : AN119 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| | | P02 : AN020 | P02 : AN120 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| | | P03: DA0 (177/176/145/144 ピン) | P03:DA0 (177/176/145/144 ピン) |
| | | P05 : DA1 | P05 : DA1 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| P1nPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL[5:0]) |
| | | b4-b0 | <mark>b5</mark> -b0 |

| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
|--------|----------|---|---|
| P1nPFS | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | 0:IRQn 入力端子として使用しな | 0:IRQn 入力端子として使用しな |
| | | l) | l) |
| | | 1:IRQn 入力端子として使用する | 1:IRQn 入力端子として使用する |
| | | P10 : IRQ0 (177/176 ピン) | P10 : IRQ0 (177/176 ピン) |
| | | P11 : IRQ1 (177/176 ピン) | P11 : IRQ1 (177/176 ピン) |
| | | P12 : IRQ2 | P12 : IRQ2 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P13 : IRQ3 | P13 : IRQ3 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P14 : IRQ4 | P14 : IRQ4 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P15 : IRQ5 | P15 : IRQ5 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P16 : IRQ6 | P16 : IRQ6 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P17 : IRQ7 | P17 : IRQ7 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| P2nPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | | b4-b0 | b5 -b0 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | 0:IRQn 入力端子として使用しな | │0:IRQn 入力端子として使用しな │ |
| | | | () |
| | | 1:IRQn 入力端子として使用する | 1:IRQn 入力端子として使用する |
| | | P20 : IRQ8 | P20 : IRQ8 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P21 : IRQ9 | P21 : IRQ9 |
| 50 550 | 5051 | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| P3nPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | ICEL | b4-b0 ************************************ | b5-b0 ************************************ |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | │0:IRQn 入力端子として使用しな │い | │0:IRQn 入力端子として使用しな │ │い |
| | | ↓ · 1:IRQn 入力端子として使用する | 0 · 1 : IRQn 入力端子として使用する |
| | | P30 : IRQ0-DS | P30: IRQ0-DS |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P31 : IRQ1-DS | P31 : IRQ1-DS |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P32 : IRQ2-DS | P32 : IRQ2-DS |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P33 : IRQ3-DS | P33 : IRQ3-DS |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P34 : IRQ4 | P34 : IRQ4 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | <u>l</u> | \ | (, 5, |

| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
|------------|------|--|--------------------------------------|
| P4nPFS | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| 1 4111 1 3 | IOLL | 司り込の八分機能送所にフト 0:IRQn 入力端子として使用しな | O:IRQn 入力端子として使用しな |
| | | | い い |
| | | _ ~ │1:IRQn 入力端子として使用する | _ ~ │1:IRQn 入力端子として使用する |
| | | P40 : IRQ8-DS | P40 : IRQ8-DS |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P41 : IRQ9-DS | P41 : IRQ9-DS |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P42 : IRQ10-DS | P42 : IRQ10-DS |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P43 : IRQ11-DS | P43 : IRQ11-DS |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P44 : IRQ12-DS | P44 : IRQ12-DS |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P45 : IRQ13-DS | P45 : IRQ13-DS |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P46 : IRQ14-DS | P46 : IRQ14-DS |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P47 : IRQ15-DS | P47 : IRQ15-DS |
| | 1051 | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | ASEL | アナログ入力機能選択ビット | アナログ入力機能選択ビット |
| | | 0:アナログ端子以外に使用する | 0:アナログ端子以外に使用する |
| | | 1:アナログ端子として使用する P40:AN000 | 1:アナログ端子として使用する P40:AN000 |
| | | 740 : AN000 (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | 177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P41 : AN001 | P41 : AN001 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P42 : AN002 | P42 : AN002 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P43 : AN003 | P43 : AN003 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P44 : AN004 | P44 : AN004 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P45 : AN005 | P45 : AN005 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P46 : AN006 | P46 : AN006 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | P47 : AN007 | P47 : AN007 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| P5nPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL[5:0]) |
| | ICEL | b4-b0 | b5-b0 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | 0:IRQn 入力端子として使用しない | │0:IRQn 入力端子として使用しな │い |
| | | い 1 : IRQn 入力端子として使用する | い 1 : IRQn 入力端子として使用する |
| | | T: IRQII 人力端子として使用する P55 : IRQ10 | T: IRQII 入り端子として使用する P55: IRQ10 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | (1777170/145/144/100/00 L Z) | (177/170/143/144/100 L Z) |

| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
|--------|------|--|---|
| P6nPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | | b4-b0 | b5-b0 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | 0:IRQn 入力端子として使用しな | 0:IRQn 入力端子として使用しな |
| | | LV. | l) |
| | | 1:IRQn 入力端子として使用する | 1:IRQn 入力端子として使用する |
| | | P67 : IRQ15 | P67 : IRQ15 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| P7nPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | | b4-b0 | b5-b0 |
| P8nPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| D0 DE0 | DOEL | b4-b0 | b5-b0 |
| P9nPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | ASEL | b4-b0 アナログ入力機能選択ビット | b5-b0 |
| | ASEL | アテログ人刀機能選択にット 0:アナログ端子以外に使用する | アテログ人力機能選択とット 0:アナログ端子以外に使用する |
| | | 0:アテログ端子以外に使用する | 1:アナログ端子として使用する |
| | | P90 : AN014 | P90 : AN114 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| | | P91 : AN015 | P91 : AN115 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| | | P92 : AN016 | P92 : AN116 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| | | P93 : AN017 | P93 : AN117 |
| | | (177/176/145/144 ピン) | (177/176/145/144 ピン) |
| PAnPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | | b4-b0 | b5 -b0 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | 0:IRQn 入力端子として使用しな | 0:IRQn 入力端子として使用しな |
| | | U . | U |
| | | 1:IRQn 入力端子として使用する | 1:IRQn 入力端子として使用する |
| | | PA1 : IRQ11 | PA1 : IRQ11 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PA3: IRQ6-DS | PA3: IRQ6-DS |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PA4: IRQ5-DS | PA4: IRQ5-DS (177/176/145/144/100 ピン) |
| DRnDES | PSEL | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | (177/176/145/144/100 ピン) 端子機能選択ビット (PSEL[5:0]) |
| PBnPFS | FJEL | 姉子機能選択しット (PSEL[4:0]) b4-b0 | 「 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | 0:IRQn 入力端子として使用しな | 0:IRQn 入力端子として使用しな |
| | | い | い |
| | | 1:IRQn 入力端子として使用する | 1:IRQn 入力端子として使用する |
| | | PB0 : IRQ12 | PB0 : IRQ12 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PB1 : IRQ4-DS | PB1 : IRQ4-DS |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |

| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
|--------|------|---|--------------------------------------|
| PCnPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | | b4-b0 | b5- b0 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | 0: IRQn 入力端子として使用しない | 0 : IRQn 入力端子として使用しな い |
| | | 1:IRQn 入力端子として使用する PC0:IRQ14 | 1:IRQn 入力端子として使用する PC0:IRQ14 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PC1 : IRQ12 | PC1 : IRQ12 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PC6 : IRQ13 | PC6 : IRQ13 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PC7 : IRQ14 | PC7 : IRQ14 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| PDnPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | | b4-b0 | b5-b0 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | │0:IRQn 入力端子として使用しな │い | 0 : IRQn 入力端子として使用しな い |
| | | 1:IRQn 入力端子として使用する | 1:IRQn 入力端子として使用する |
| | | PD0 : IRQ0 | PD0 : IRQ0 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD1 : IRQ1 | PD1 : IRQ1 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD2 : IRQ2 | PD2 : IRQ2 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) PD3:IRQ3 | (177/176/145/144/100 ピン) PD3:IRQ3 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD4 : IRQ4 | PD4 : IRQ4 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD5 : IRQ5 | PD5 : IRQ5 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD6 : IRQ6 | PD6 : IRQ6 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD7 : IRQ7 | PD7 : IRQ7 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |

| . >> | | DV200/11D0) | D)(07)(47)(0) |
|--------|------|---|--------------------------------------|
| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
| PDnPFS | ASEL | アナログ入力機能選択ビット | アナログ入力機能選択ビット |
| | | 0:アナログ端子以外に使用する | 0:アナログ端子以外に使用する |
| | | 1:アナログ端子として使用する | 1:アナログ端子として使用する |
| | | PD0 : AN008 | PD0 : AN108 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD1 : AN009 | PD1: AN109 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD2 : AN010 | PD2 : AN110 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD3: AN011 | PD3: AN111 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD4: AN012 | PD4 : AN112 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD5 : AN013 | PD5 : AN113 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD6: AN6 | PD6 : AN106 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PD7: AN7 | PD7: AN107 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| PEnPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | | b4-b0 | b5-b0 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | 0:IRQn 入力端子として使用しな | 0:IRQn 入力端子として使用しな |
| | | い | い |
| | | 1:IRQn 入力端子として使用する | 1:IRQn 入力端子として使用する |
| | | PE2 : IRQ7-DS | PE2 : IRQ7-DS |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE5 : IRQ5 | PE5 : IRQ5 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE6 : IRQ6 | PE6 : IRQ6 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE7 : IRQ7 | PE7 : IRQ7 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |

| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
|---------|------|---|--|
| PEnPFS | ASEL | アナログ入力機能選択ビット | アナログ入力機能選択ビット |
| | | 0:アナログ端子以外に使用する | 0:アナログ端子以外に使用する |
| | | 1:アナログ端子として使用する | 1:アナログ端子として使用する |
| | | PE0 : ANEX0 | PE0 : ANEX0 |
| | | (177/176/145/144/100/80 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE1 : ANEX1 | PE1 : ANEX1 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE2: AN0 | PE2 : AN100 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE3 : AN1 | PE3 : AN101 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE4 : AN2 | PE4 : AN102 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE5 : AN3 | PE5 : AN103 |
| | | (177/176/145/144/100/ <mark>80</mark> ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE6 : AN4 | PE6 : AN104 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| | | PE7 : AN5 | PE7 : AN105 |
| | | (177/176/145/144/100 ピン) | (177/176/145/144/100 ピン) |
| PFnPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL <mark>[5:0]</mark>) |
| | IOFI | b4-b0 | b5-b0*1 |
| | ISEL | 割り込み入力機能選択ビット | 割り込み入力機能選択ビット |
| | | │0:IRQn 入力端子として使用しな │い | │0:IRQn 入力端子として使用しな │ │い |
| | | | い │1:IRQn 入力端子として使用する │ |
| | | 1 : IRQn 入力端子として使用する PF5 : IRQ4 (177/176/145/144 ピン) | T: IRQII 人力端子として使用する PF5: IRQ4 (177/176/145/144 ピン) |
| PJnPFS | PSEL | 端子機能選択ビット (PSEL[4:0]) | 端子機能選択ビット (PSEL[5:0]) |
| FJIIFFS | FOEL | - 端子(成形送がこうド (F3EL[4.0]) b4-b0 | 端子(成形送がこうド (F3EL[3.0]) b5-b0*1 |
| PKnPFS | - | PKn 端子機能制御レジスタ | - |
| PFCSS0 | CS0S | CS0#出力端子選択ビット | │ CS0#出力端子選択ビット |
| | | 0: P60 を CS0#出力端子として設 | 0: P60 を CS0#出力端子として設 |
| | | 定 | 定 |
| | | 1:PC7 を CS0#出力端子として設 | 1:PC7 を CS0#出力端子として設 |
| | | 定 | 定 |
| | | | |
| | | | 注:100 ピン版には P60 がないた |
| | | | め、CSO#出力を使用する場合は、 |
| | | | "1"を設定してください。 |

| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
|--------|-----------|----------------------------------|---|
| | CS1S[1:0] | CS1#出力端子選択ビット | CS1#出力端子選択ビット |
| | 0010[1.0] | b3 b2 | b3 b2 |
| | | 00 | 00 : P61 を CS1#出力端子として |
| | | 設定 | 設定 |
| | | │01:P71 を CS1#出力端子として │設定 | │01:P71 を CS1#出力端子として │設定 |
| | | 1 x : PC6 を CS1#出力端子として 設定 | 1 x : PC6 を CS1#出力端子として 設定 |
| | | | 注: 100 ピン版には P61, P71 がな |
| | | | いため、CS1#出力を使用する場合 |
| | CC2C[4.0] | CC2#山土地フ湿扣 년 l | は、"1xb"を設定してください。 |
| | CS2S[1:0] | CS2#出力端子選択ビット b5 b4 | CS2#出力端子選択ビット b5 b4 |
| | | 00: P62 を CS2#出力端子として 設定 | 00: P62 を CS2#出力端子として 設定 |
| | | 0 1:P72 を CS2#出力端子として 設定 | 0 1:P72 を CS2#出力端子として 設定 |
| | | 1 x : PC5 を CS2#出力端子として 設定 | 1 x : PC5 を CS2#出力端子として 設定 |
| | | | 注:100 ピン版には P62, P72 がないため、CS2#出力を使用する場合 |
| | | | は、"1xb"を設定してください。 |
| | CS3S[1:0] | CS3#出力端子選択ビット | CS3#出力端子選択ビット |
| | | b7 b6 | b7 b6 |
| | | │ 0 0:P63 を CS3#出力端子として │ 設定 | 00: P63 を CS3#出力端子として 設定 |
| | | 0 1:P73 を CS3#出力端子として 設定 | 0 1:P73 を CS3#出力端子として 設定 |
| | | 1 x : PC4 を CS3#出力端子として 設定 | 1 x : PC4 を CS3#出力端子として 設定 |
| | | | 注: 100 ピン版には P63, P73 がな |
| | | | いため、CS3#出力を使用する場合 |
| DE0004 | 0040[4 0] | 004//11 - 1-11 - 72 - 11 - 1 | は、"1xb"を設定してください。 |
| PFCSS1 | CS4S[1:0] | CS4#出力端子選択ビット b1 b0 | CS4#出力端子選択ビット b1 b0 |
| | | D1 DU 0 0:P64 を CS4#出力端子として | D1 D0 0 0 : P64 を CS4#出力端子として |
| | | 設定 | 設定 |
| | | 01:P74 を CS4#出力端子として 設定 | 01:P74 を CS4#出力端子として 設定 |
| | | 1 x: P24 を CS4#出力端子として設 定 | 1 x : P24 を CS4#出力端子として 設定 |
| | | | 注:100 ピン版には P64, P74 がないため、CS4#出力を使用する場合は "40b" たごっしてください |
| | | | は、"1xb"を設定してください。 |

| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
|--------|-----------|--------------------------------------|---|
| | CS5S[1:0] | CS5#出力端子選択ビット | CS5#出力端子選択ビット |
| | | b3 b2 | b3 b2 |
| | | 00: P65 を CS5#出力端子として 設定 | 00: P65 を CS5#出力端子として 設定 |
| | | 0 1:P75 を CS5#出力端子として 設定 | 0 1:P75 を CS5#出力端子として 設定 |
| | | 1 x: P25 を CS5#出力端子として設 定 | 1 x : P25 を CS5#出力端子として 設定 |
| | | | 注:100 ピン版には P65, P75 がないため、CS5#出力を使用する場合は、"1xb"を設定してください。 |
| | CS6S[1:0] | CS6#出力端子選択ビット b5 b4 | CS6#出力端子選択ビット b5 b4 |
| | | 00: P66 を CS6#出力端子として 設定 | 00: P66 を CS6#出力端子として 設定 |
| | | 0 1:P76 を CS6#出力端子として 設定 | 0 1:P76 を CS6#出力端子として 設定 |
| | | 1 x: P26 を CS6#出力端子として設定 | 1 x : P26 を CS6#出力端子として 設定 |
| | | | 注:100 ピン版には P66, P76 がないため、CS6#出力を使用する場合は、"1xb"を設定してください。 |
| | CS7S[1:0] | CS7#出力端子選択ビット b7 b6 | CS7#出力端子選択ビット b7 b6 |
| | | 00: P67 を CS7#出力端子として 設定 | 00: P67 を CS7#出力端子として 設定 |
| | | 0 1 : P77 を CS7#出力端子として 設定 | 01:P77 を CS7#出力端子として 設定 |
| | | 1 x: P27 を CS7#出力端子として設 定 | 1 x : P27 を CS7#出力端子として 設定 |
| | | | 注:100 ピン版には P67, P77 がな |
| | | | いため、CS7#出力を使用する場合 |
| | | | は、"1xb"を設定してください。 |
| PFBCR0 | ADRHMS2 | - | A16~A23 出力許可 2 ビット |
| | BCLKO | - | BCLK 強制出力ビット |
| | DH32E | D16~D31 出力許可ビット | D16~D31 出力許可ビット*1 |
| | WR32BC32E | WR3#/BC3#出力許可ビット WR2#/BC2#出力許可ビット | WR3#/BC3#、WR2#/BC2#出力許 可ビット*1 |

| レジスタ | ビット名 | RX630(MPC) | RX65N(MPC) |
|--------|------------|------------------------------|-------------------------------|
| PFBCR1 | WAITS[1:0] | WAIT 選択ビット | WAIT 選択ビット |
| | | | |
| | | b1b0 | b1b0 |
| | | 00: P57 を WAIT#入力端子として 設定 | 00:設定無効 |
| | | 01: P55 を WAIT#入力端子として 設定 | 01 : P55 を WAIT#入力端子として 設定 |
| | | 10: PC5 を WAIT#入力端子として 設定 | 10: PC5 を WAIT#入力端子として 設定 |
| | | 11 : P51 を WAIT#入力端子として | 11: P51 を WAIT#入力端子として |
| | | 設定 | 設定 |
| | ALES | - | ALE 選択ビット*1 |
| | MDSDE | - | SDRAM 端子許可ビット |
| | DQM1E | - | DQM1 許可ビット |
| | SDCLKE | - | SDCLK 許可ビット |
| PFBCR2 | - | - | 外部バス制御レジスタ 2*1 |
| PFBCR3 | - | - | 外部バス制御レジスタ 3*1 |
| PFENET | - | - | イーサネット制御レジスタ |
| PFUSB0 | - | USB0 制御レジスタ | - |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

2.17 16 ビットタイマパルスユニット

表 2.36 に 16 ビットタイマパルスユニット仕様の概要比較を示します。

表 2.36 16 ビットタイマパルスユニット仕様の概要比較

| 項目 | RX630(TPUa) | RX65N(TPUa) |
|---------------|--------------------------------------|---|
| パルス入出力 | 最大 32 本(ユニット 0:16 本、ユニッ | ` , |
| 7702人田力 | 最大 32 本(ユーケト 0.10 本(ユーケ ト 1:16 本) | 取八 10 本(1 ユー) 1 (0)() |
| カウントクロック | 各チャネルに7種類または8種類 | 各チャネルに7種類または8種類 |
| 設定可能動作 | コンペアマッチによる波形出力 | ● コンペアマッチによる波形出力 |
| | ● インプットキャプチャ機能(ノイ | ● インプットキャプチャ機能(ノイズ |
| | ズフィルタ設定可能) | フィルタ設定可能) |
| | ● カウンタクリア動作 | カウンタクリア動作 |
| | ● 複数のタイマカウンタ(TCNT)へ | ● 複数のタイマカウンタ(TCNT)への |
| | の同時書き込み | 同時書き込み |
| | • コンペアマッチ/インプットキャ | • コンペアマッチ/インプットキャプ |
| | プチャによる同時クリア | チャによる同時クリア |
| | ● カウンタの同期動作による各レ | ● カウンタの同期動作による各レジス |
| | ジスタの同期入出力 | タの同期入出力 |
| | ● 同期動作と組み合わせることに | ● 同期動作と組み合わせることによる |
| | よる最大 15 相の PWM 出力 | 最大 15 相の PWM 出力 |
| | ● カスケード接続動作 | ● カスケード接続動作 |
| バッファ動作 | ● チャネル 0,3, <mark>6,9</mark> | ● チャネル 0,3 |
| | ● レジスタデータの自動転送 | ● レジスタデータの自動転送 |
| 位相係数モード | チャネル 1,2,4,5, <mark>7,8,10,11</mark> | チャネル 1,2,4,5 |
| 割り込み要因 | 52 種類(ユニット 0:26 種類、ユニッ | 26 種類 |
| | ト1:26種類) | |
| トリガ生成 | プログラマブルパルスジェネレータ | プログラマブルパルスジェネレータ |
| | (PPG)の出カトリガを生成可能 | (PPG)の出カトリガを生成可能 |
| | A/D コンバータの変換開始トリガを | A/D コンバータの変換開始トリガを生 |
| | 生成可能 | 成可能 |
| イベントリンク機能(出力) | - | イベント 6 種類を ELC に出力可能 |
| | | コンペアマッチ A(TPU0~TPU3) |
| | | コンペアマッチ B(TPU0~TPU3) |
| | | コンペアマッチ C(TPU0, TPU3) |
| | | コンペアマッチ D(TPU0, TPU3) |
| | | オーバフロー(TPU0~TPU3) |
| | | • アンダフロー(TPU1, TPU2) |
| イベントリンク機能(入力) | - | イベント入力により、以下の3種類のい |
| | | ずれかの動作が可能 |
| | | • カウントスタート動作 |
| | | (TPU0~TPU3) |
| | | • カウントリスタート動作 |
| | | (TPU0~TPU3) |
| | | インプットキャプチャ動作 |
| | | (TPU0~TPU3) |
| | • | • |

2.18 8 ビットタイマ

表 2.37 に 8 ビットタイマ仕様の概要比較を、表 2.38 に 8 ビットタイマのレジスタ比較を示します。

表 2.37 8 ビットタイマ仕様の概要比較

| 項目 | RX630(TMR) | RX65N(TMR) |
|-----------------------|--|--|
| カウントクロック | 分周クロック: PCLK/1, PCLK/2, PCLK/8, PCLK/32, PCLK/64, PCLK/1024, PCLK/8192 外部クロック | 内部クロック: PCLK/1, PCLK/2, PCLK/8, PCLK/32, PCLK/64, PCLK/1024, PCLK/8192 外部クロック: 外部カウントクロック |
| チャネル数 | (8 ビット×2 チャネル)×2 ユニット | (8 ビット×2 チャネル)×2 ユニット |
| コンペアマッチ | 8 ビットモード(コンペアマッチ A、コンペアマッチ B) 16 ビットモード(コンペアマッチ A、コンペアマッチ B) | 8 ビットモード(コンペアマッチ A、コンペアマッチ B) 16 ビットモード(コンペアマッチ A、コンペアマッチ B) |
| カウンタクリア | コンペアマッチ A、コンペアマッチ B、 外部リセット信号から選択 | コンペアマッチ A、コンペアマッチ B、 外部カウンタリセット信号から選択 |
| タイマ出力 | 任意のデューティ比のパルス出力、 PWM 出力 | 任意のデューティ比のパルス出力、 PWM 出力 |
| 2 チャネルのカスケード接 続 | 16 ビットカウントモード | 16 ビットカウントモード TMR0 を上位、TMR1 を下位(TMR2を上位、TMR3を下位)とする 16 ビットタイマ コンペアマッチカウントモード TMR1 は TMR0 のコンペアマッチをカウント(TMR3 は TMR2 のコンペアマッチをカウント) |
| 割り込み要因 | コンペアマッチ A、コンペアマッチ B、 オーバフロー | コンペアマッチ A、コンペアマッチ B、 オーバフロー |
| イベントリンク機能(出力) | - | コンペアマッチ A、コンペアマッチ B、 オーバフロー(TMR0~3) |
| イベントリンク機能(入力) | - | イベント受付により、3種類のうち1つの動作が可能 (1)カウントスタート動作(TMR0~3) (2)イベントカウンタ動作(TMR0~3) (3)カウントリスタート動作 (TMR0~3) |
| DTC の起動 | コンペアマッチ A 割り込み、コンペア マッチ B 割り込みによる起動可能 | コンペアマッチ A 割り込み、コンペア マッチ B 割り込みによる起動可能 |
| A/D コンバータの変換開始 トリガ | TMR0、TMR2 のコンペアマッチ A | TMR0、TMR2 のコンペアマッチ A |
| SCI のボーレートクロック 生成 | SCI のボーレートクロックを生成 | SCI のボーレートクロックを生成 |
| 消費電力低減機能 | ユニットごとにモジュールストップ 状態への設定が可能 | ユニットごとにモジュールストップ 状態への設定が可能 |

表 2.38 8 ビットタイマのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(TMR) | RX65N(TMR) |
|-------|-----|------------|-----------------|
| TCSTR | - | - | タイムカウンタスタートレジスタ |

2.19 コンペアマッチタイマ

表 2.39 にコンペアマッチタイマ仕様の概要比較を示します。

表 2.39 コンペアマッチタイマ仕様の概要比較

| 項目 | RX630(CMT) | RX65N(CMT) |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| カウントクロック | 4種類の分周クロック | 4種類の分周クロック |
| | PCLK/8、PCLK/32、PCLK128、 | PCLK/8、PCLK/32、PCLK128、 |
| | PCLK/512 の中から各チャネル独 立に選択可能 | PCLK/512 の中からチャネルごと に選択可能 |
| 割り込み | コンペアマッチ割り込みを各チャネ | コンペアマッチ割り込みをチャネル |
| | ル独立に要求することが可能 | ごとに要求することが可能 |
| イベントリンク機能(出力) | - | CMT1 のコンペアマッチによりイベン |
| | | ト信号出力 |
| イベントリンク機能(入力) | - | • 設定したモジュールに対してリン |
| | | ク動作が可能 |
| | | • CMT1 のカウントスタート、イベ |
| | | ントカウンタ、カウントリスター ト動作が可能 |
| 消費電力低減機能 | ユニットごとにモジュールストップ | ユニットごとにモジュールストップ |
| | 状態への設定が可能 | 状態への設定が可能 |

2.20 リアルタイムクロック

表 2.40 にリアルタイムクロック仕様の概要比較を、表 2.41 にリアルタイムクロックのレジスタ比較を示します。

表 2.40 リアルタイムクロック仕様の概要比較

| 項目 | RX630(RTCa) | RX65N(RTCd) |
|-----------|---|--|
| カウントモード | カレンダカウントモード | カレンダカウントモード/バイナリカ ウントモード |
| カウントソース | サブクロック(XCIN)またはメインク ロック(EXTAL) | サブクロック(XCIN)またはメインク ロック(EXTAL) |
| 時計/カレンダ機能 | カレンダカウントモード | カレンダカウントモード 年、月、日、曜日、時、分、秒をカウント、BCD表示 12時間/24時間モード切り替え機能 30秒調整機能(30秒未満は00秒に切り捨て、30秒以降は1分に桁上げ) うるう年自動補正機能 バイナリカウントモード 砂を32ビットでカウント、バイナリ表示 両モード共通 |
| | スタート/ストップ機能 1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz、32Hz、64Hz の状態をバイナリで表示 時計誤差補正機能 1Hz クロック出力 | - スタート/ストップ機能 - 秒以下の桁のバイナリ表示 (1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz、32Hz、64Hz) - 時計誤差補正機能 - クロック(1Hz/64Hz)出力 |

| -= - | DY(000/DTO) | DVOEN(DTO I) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 項目 | RX630(RTCa) | RX65N(RTCd) |
| 割り込み | ● アラーム割り込み(ALM) | ● アラーム割り込み(ALM) |
| | アラーム割り込み条件として、年、 | アラーム割り込み条件として、以下 |
| | 月、日、曜日、時、分、秒のいずれ | のいずれと比較するか選択可能 |
| | と比較するか選択可能 | — カレンダカウントモード: |
| | | 年、月、日、曜日、時、分、秒 |
| | | — バイナリカウントモード: |
| | | 32 ビットバイナリカウンタの各 |
| | | ビット |
| | ■ 周期割り込み(PRD) | ■ 周期割り込み(PRD) |
| | 割り込み周期として、2秒、1秒、 | 割り込み周期として、2秒、1秒、 |
| | 1/2 秒、1/4 秒、1/8 秒、1/16 秒、1/32 | 1/2 秒、1/4 秒、1/8 秒、1/16 秒、1/32 |
| | 秒、1/64 秒、1/128 秒、1/256 秒周 | 秒、1/64 秒、1/128 秒、1/256 秒周 |
| | 期から選択可能 | 期から選択可能 |
| | | 析上げ割り込み(CUP) |
| | 析上げ割り込み(CUP) | 次のいずれかのタイミングで割り |
| | 砂カウンタへの桁上げ、または | スのいりれかのタイミングで割り 込み要求発生 |
| | 64Hz カウンタの読み出しと 64Hz | ·= · ≥ · · · · · |
| | カウンタへの桁上げが重なったと | — 64Hz カウンタから秒カウンタ |
| | き、発生したことを示す | への桁上げが発生したとき |
| | | — 64Hz カウンタの変化と |
| | | R64CNT レジスタの読み出しター イミングが重なったとき |
| | アラーム割り込み、周期割り込みに | |
| | よる、ソフトウェアスタンバイモー | ▼ラーム割り込み、周期割り込みに |
| | ドまたはディープソフトウェアス | よる、ソフトウェアスタンバイモー |
| | タンバイモードからの復帰が可能 | ドまたはディープソフトウェアス |
| | | タンバイモードからの復帰が可能 |
| 時間キャプチャ機能 | 3本のイベント入力によって、時間の | 時間キャプチャイベント入力端子の |
| | キャプチャが可能 | エッジ検出によって、時間のキャプ |
| | イベント入力ごとに、月、日、時、 | チャが可能 |
| | 分、秒をキャプチャ | イベント入力ごとに、月、日、時、 |
| | | 分、秒をキャプチャ、または 32 ビッ |
| | | トバイナリカウンタ値をキャプ |
| | | チャ |
| イベントリンク機能 | - | 周期イベント出力 |

表 2.41 リアルタイムクロックのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(RTCa) | RX65N(RTCd) |
|-----------|------------|-------------|-----------------------|
| BCNT0* | - | - | バイナリカウンタ 0 |
| BCNT1* | - | - | バイナリカウンタ 1 |
| BCNT2* | - | - | バイナリカウンタ 2 |
| BCNT3* | - | - | バイナリカウンタ 3 |
| BCNT0AR* | - | - | バイナリカウンタ 0 アラームレジスタ |
| BCNT1AR* | - | - | バイナリカウンタ 1 アラームレジスタ |
| BCNT2AR* | - | - | バイナリカウンタ2アラームレジスタ |
| BCNT3AR* | - | - | バイナリカウンタ 3 アラームレジスタ |
| BCNT0AER* | - | - | バイナリカウンタ 0 アラーム許可レジスタ |
| BCNT1AER* | - | - | バイナリカウンタ 1 アラーム許可レジスタ |
| BCNT2AER* | - | - | バイナリカウンタ2アラーム許可レジスタ |
| BCNT3AER* | - | - | バイナリカウンタ3アラーム許可レジスタ |
| RCR1 | RTCOS | - | RTCOUT 出力選択ビット |
| RCR2 | CNTMD | - | カウントモード選択ビット |
| RCR3 | RTCDV[2:0] | - | サブクロック発振器ドライブ能力制御ビット |
| BCNT0CPy* | - | - | BCNT0 キャプチャレジスタ y |
| | | | $(y = 0 \sim 2)$ |
| BCNT1CPy* | - | - | BCNT1 キャプチャレジスタ y |
| | | | $(y = 0 \sim 2)$ |
| BCNT2CPy* | - | - | BCNT2 キャプチャレジスタ y |
| | | | $(y = 0 \sim 2)$ |
| BCNT3CPy* | - | - | BCNT3 キャプチャレジスタ y |
| | | | $(y = 0 \sim 2)$ |

【注】* バイナリカウンタモード時

2.21 ウォッチドッグタイマ

表 2.42 にウォッチドッグタイマ仕様の概要比較を、表 2.43 にウォッチドッグタイマのレジスタ比較を示 します。

表 2.42 ウォッチドッグタイマ仕様の概要比較

| 項目 | RX630(WDTA) | RX65N(WDTA) |
|------------|--|--|
| カウントソース | 周辺クロック(PCLK) | 周辺モジュールクロック(PCLK) |
| クロック分周比 | 4 分周/64 分周/128 分周/512 分周/2048 分周/8192 分周 | 4 分周/64 分周/128 分周/512 分周/2048 分周/8192 分周 |
| カウント動作 | 14 ビットのダウンカウンタによるダ ウンカウント | 14 ビットのダウンカウンタによるダ ウンカウント |
| カウント開始条件 | リセット後、自動的にカウント開始 (オートスタートモード) リフレッシュ(WDTRR レジスタに "00h" を書き込み後、"FFh" を 書き込む)により、カウント開始(レ ジスタスタートモード) | オートスタートモード: リセット後、およびアンダフロー、リフレッシュエラー発生後に自動的にカウント開始 レジスタスタートモード: リフレッシュ動作(WDTRR レジスタへの書き込み)により、カウント開始 |
| カウント停止条件 | リセット(ダウンカウンタ、レジスタは初期値に戻ります) アンダフロー、リフレッシュエラー発生時カウント再開(オートスタートモード:自動、レジスタスタートモード:リフレッシュ) | リセット(ダウンカウンタ、レジスタは初期値に戻ります) アンダフロー、リフレッシュエラー発生時 |
| ウィンドウ機能 | ウィンドウ開始/終了位置を設定可能 (リフレッシュ許可/禁止期間) | ウィンドウ開始/終了位置を設定可能 (リフレッシュ許可/禁止期間) |
| リセット出力要因 | ダウンカウンタがアンダフローした場合リフレッシュ許可期間以外でリフレッシュを行った場合(リフレッシュエラー) | ダウンカウンタがアンダフローしたときリフレッシュ許可期間以外でリフレッシュを行ったとき(リフレッシュエラー) |
| 割り込み要因 | ノンマスカブル割り込み要因 ダウンカウンタがアンダフローした場合、ノンマスカブル割り込み(WUNI)を発生 リフレッシュ許可期間以外でリフレッシュを行った場合(リフレッシュエラー) | ノンマスカブル割り込み/割り込み要因 ダウンカウンタがアンダフローしたとき リフレッシュ許可期間以外でリフレッシュを行ったとき(リフレッシュエラー) |
| カウント値の読み出し | WDTSR レジスタを読み出すことで、 ダウンカウンタのカウント値の読み出 しが可能 | WDTSR レジスタを読み出すことで、 ダウンカウンタのカウント値の読み出 しが可能 |

表 2.43 ウォッチドッグタイマのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(WDTA) | RX65N(WDTA) |
|--------|---------|---|---|
| WDTRCR | RSTIRQS | リセット割り込み要求選択ビット | リセット割り込み要求選択ビット |
| | | 0: ノンマスカブル割り込み要求出力を 許可 1: リセット出力を許可 | 0: ノンマスカブル割り込み要求、また は割り込み要求出力を許可 1: リセット出力を許可 |

2.22 独立ウォッチドッグタイマ

表 2.44 に独立ウォッチドッグタイマ仕様の概要比較を、表 2.45 に独立ウォッチドッグタイマのレジスタ 比較を示します。

表 2.44 独立ウォッチドッグタイマ仕様の概要比較

| 項目 | RX630(IWDTa) | RX65N(IWDTa) |
|-----------------|---|--|
| カウントソース | IWDT 専用クロック(IWDTCLK) | IWDT 専用クロック(IWDTCLK) |
| クロック分周比 | 1 分周/16 分周/32 分周/64 分周/ | 1 分周/16 分周/32 分周/64 分周/ |
|)))) j jajob | 128 分周/256 分周 | 128 分周/256 分周 |
| カウント動作 | 14 ビットのダウンカウントによるダ | 14 ビットのダウンカウントによるダ |
| 10 7 2 1 2311 | ウンカウント | ウンカウント |
| カウント開始条件 | • リセット後、自動的にカウント開始 (オートスタートモード) | • リセット後、自動的にカウント開始 (オートスタートモード) |
| | リフレッシュ(IWDTRR レジスタに "00h"を書き込み後、"FFh"を 書き込む)により、カウント開始(レ ジスタスタートモード) | リフレッシュ(IWDTRR レジスタに "00h"を書き込み後、"FFh"を 書き込む)により、カウント開始(レ ジスタスタートモード) |
| カウント停止条件 | リセット(ダウンカウンタ、レジスタは初期値に戻る)アンダフロー、リフレッシュエラー発生時 | リセット(ダウンカウンタ、レジスタは初期値に戻る) アンダフロー、リフレッシュエラー発生時 |
| | カウント再開(オートスタートモード:自動、レジスタスタートモード: リフレッシュ) | カウント再開(オートスタートモード:リセットもしくはノンマスカブル割り込み要求/割り込み要求を出力後に自動でカウント再開、レジスタスタートモード:リフレッシュ後にカウント再開) |
| ウィンドウ機能 | ウィンドウ開始/終了位置を設定可能 (リフレッシュ許可/禁止期間) | ウィンドウ開始/終了位置を設定可能 (リフレッシュ許可/禁止期間) |
| リセット出力要因 | ダウンカウンタがアンダフローしたときリフレッシュ許可期間以外でリフレッシュを行った場合(リフレッシュエラー) | ダウンカウンタがアンダフローしたときリフレッシュ許可期間以外でリフレッシュを行った場合(リフレッシュエラー) |
| 割り込み要因 | ノンマスカブル割り込み要因 ダウンカウンタがアンダフローしたときノンマスカブル割り込み(WUNI)を発生 リフレッシュ許可期間以外でリフレッシュを行った場合(リフレッシュエラー) | ノンマスカブル割り込み/割り込み要因 ● ダウンカウンタがアンダフローしたとき ● リフレッシュ許可期間以外でリフレッシュを行った場合(リフレッシュエラー) |
| カウント値の読み出し | IWDTSR レジスタを読み出すことで、 ダウンカウンタのカウント値の読み出 しが可能 | IWDTSR レジスタを読み出すことで、 ダウンカウンタのカウント値の読み出 しが可能 |
| イベントリンク機能 (出力) | - | ダウンカウンタのアンダフローイベント出力リフレッシュエラーイベント出力 |

| 項目 | RX630(IWDTa) | RX65N(IWDTa) |
|------------------|--|---------------------------|
| 出力信号(内部信号) | リセット出力 | リセット出力 |
| | ● 割り込み要求出力 | - りこう H 田辺 - 割り込み要求出力 |
| | ● | ● |
| | ● スリーフモートカワフト停止制御 出力 | ・ スリーノモートカワフト停止制御 出力 |
| オートスタートモード | ● リセット後のクロック分周比の選 | ● リセット後のクロック分周比の選 |
| (オプション機能選択レ | 択(OFS0.IWDTCKS[3:0]ビット) | 択(OFS0.IWDTCKS[3:0]ビット) |
| ジスタ 0 (OFS0) 制御) | ウォッチドッグタイマのタイムア | ● 独立ウォッチドッグタイマのタイ |
| | ウト期間の選択 | ムアウト期間の選択 |
| | (OFS0.IWDTTOPS[1:0]ビット) | (OFS0.IWDTTOPS[1:0]ビット) |
| | ウォッチドッグタイマのウィンド | ● 独立ウォッチドッグタイマのウィ |
| | ウ開始位置の選択 | ンドウ開始位置の選択 |
| | (OFS0.IWDTRPSS[1:0]ビット) | (OFS0.IWDTRPSS[1:0]ビット) |
| | ウォッチドッグタイマのウィンド | ● 独立ウォッチドッグタイマのウィ |
| | ウ終了位置の選択 | ンドウ終了位置の選択 |
| | (OFS0.IWDTRPES[1:0]ビット) | (OFS0.IWDTRPES[1:0]ビット) |
| | ● リセット出力、または割り込み要求 | ● リセット出力、または割り込み要求 |
| | 出力の選択(OFS0.IWDTRSTIRQS | 出力の選択(OFS0.IWDTRSTIRQS |
| | ビット) | ビット) |
| | • スリープモード、ソフトウェアスタ | • スリープモード、ソフトウェアスタ |
| | ンバイモード、ディープソフトウェ | ンバイモード、ディープソフトウェ |
| | アスタンバイモード、または全モ | アスタンバイモード、または全モ |
| | ジュールクロックストップモード | ジュールクロックストップモード |
| | 遷移時のダウンカウント停止の選 | 遷移時のダウンカウント停止の選 |
| | 択(OFS0.IWDTSLCSTP ビット) | 択(OFS0.IWDTSLCSTP ビット) |
| レジスタスタートモード | ● リフレッシュ動作後のクロック分 | ● リフレッシュ動作後のクロック分 |
| (IWDT レジスタ制御) | 周比の選択(IWDTCR.CKS[3:0]ビット) | 周比の選択(IWDTCR.CKS[3:0]ビット) |
| | ・ ウォッチドッグタイマのタイムア | ● 独立ウォッチドッグタイマのタイ |
| | ウト期間の選択 | ムアウト期間の選択 |
| | (IWDTCR.TOPS[1:0]ビット) | (IWDTCR.TOPS[1:0]ビット) |
| | ・ ウォッチドッグタイマのウィンド | ● 独立ウォッチドッグタイマのウィ |
| | ウ開始位置の選択 | ンドウ開始位置の選択 |
| | (IWDTCR.RPSS[1:0]ビット) | (IWDTCR.RPSS[1:0]ビット) |
| | ウォッチドッグタイマのウィンド | ● 独立ウォッチドッグタイマのウィ |
| | ウ終了位置の選択 | ンドウ終了位置の選択 |
| | (IWDTCR.RPES[1:0]ビット) | (IWDTCR.RPES[1:0]ビット) |
| | ● リセット出力、または割り込み要求 | |
| | 出力の選択(IWDTRCR.RSTIRQS | 出力の選択(IWDTRCR.RSTIRQS |
| | ビット) | ビット) |
| | • スリープモード、ソフトウェアスタ | • スリープモード、ソフトウェアスタ |
| | ンバイモード、ディープソフトウェ | ンバイモード、ディープソフトウェ |
| | アスタンバイモード、または全モ | アスタンバイモード、または全モ |
| | ジュールクロックストップモード | ジュールクロックストップモード |
| | 遷移時のダウンカウント停止の選 択(IWDTCSTPR.SLCSTP ビット) | 遷移時のダウンカウント停止の選 |
| | が (IMDICOIPK.SLCSIP Eツト) | 択(IWDTCSTPR.SLCSTP ビット) |

表 2.45 独立ウォッチドッグタイマのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(IWDTa) | RX65N(IWDTa) |
|---------|---------|---|---|
| IWDTRCR | RSTIRQS | リセット割り込み要求選択ビット | リセット割り込み要求選択ビット |
| | | 0: ノンマスカブル割り込み要求出力を 許可 1: リセット出力を許可 | 0: ノンマスカブル割り込み要求、また は割り込み要求出力を許可1: リセット出力を許可 |

2.23 USB2.0 ファンクションモジュール

表 2.46に USB2.0 ファンクションモジュール仕様の概要比較を、表 2.47に USB2.0 ファンクションモ ジュールのレジスタ比較を示します。

表 2.46 USB2.0 ファンクションモジュール仕様の概要比較

| | 表 2.40 USB2.0 ファフッションモン | |
|------------------------|--|--|
| 項目 | RX630(USBa) | RX65N(USBb) |
| 特長 | USB2.0 に対応した UDC(USB Device Controller)およびトランシーバを内蔵 | USB2.0 に対応した UDC(USB Device Controller)およびトランシーバを内蔵ホストコントローラ機能/ファンクションコントローラ機能/OTG(ON-The-Go)に対応(1 チャネル) ホストコントローラ機能とファンクションコントローラ機能はソフトウェアで切り替え可能 |
| | 1ポート搭載セルフパワーモードおよびバスパワー モードを選択可能 | 1ポート搭載セルフパワーモードおよびバスパワー モードを選択可能 |
| | | ホストコントローラ機能選択時 フルスピード転送(12Mbps)に対応、およびロースピード転送(1.5Mbps) SOF、パケット送信のスケジュールを自動化 アイソクロナス転送、インタラプト転送の転送インターバル設定機能 ハブを1段経由し、複数の周辺デバイスと接続し通信が可能 ファンクションコントローラ機能選択時 |
| | アイソクロナス転送、インタラプト転送の転送インターバル設定機能 フルスピード転送(12Mbps)*に対応 コントロール転送ステージ管理機能 デバイスステート管理機能 SET_ADDRESS リクエストに対する自動応答機能 SOF 補完機能 | フルスピード転送(12Mbps)*に対応 コントロール転送ステージ管理機能 デバイスステート管理機能 SET_ADDRESS リクエストに対する自動応答機能 SOF 補完機能 |
| 通信データ転 送タイプ | コントロール転送バルク転送インタラプト転送アイソクロナス転送 | コントロール転送バルク転送インタラプト転送アイソクロナス転送 |
| パイプコン フィギュレー ション | USB 通信用バッファメモリを内蔵 最大 10 本のパイプを選択可能(デフォルトコントロールパイプを含む) パイプ 1~9 は任意のエンドポイント番号を割り付け可能 | USB 通信用バッファメモリを内蔵 最大 10 本のパイプを選択可能(デフォルトコントロールパイプを含む) パイプ 1~9 は任意のエンドポイント番号を割り付け可能 |

| 項目 | RX630(USBa) | RX65N(USBb) |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| パイプコン | 各パイプの設定可能な転送条件 | 各パイプの設定可能な転送条件 |
| フィギュレー | • パイプ 0: コントロール転送、64 バイト | ● パイプ 0: コントロール転送、64 バイト |
| ション | シングルバッファ | シングルバッファ |
| | ● パイプ 1、2: バルク転送時、64 バイト | ● パイプ 1、2: バルク転送時、64 バイト |
| | ダブルバッファ指定可能 | ダブルバッファ指定可能 |
| | アイソクロナス転送時、256 バイトダブ | アイソクロナス転送時、256 バイトダブ |
| | ルバッファ指定可能 | ルバッファ指定可能 |
| | ● パイプ 3~5:バルク転送、64 バイトダ | ● パイプ 3~5:バルク転送、64 バイトダ |
| | ブルバッファ指定可能 | ブルバッファ指定可能 |
| | ● パイプ6~9:インタラプト転送、64バ | ● パイプ6~9:インタラプト転送、64バ |
| | イトシングルバッファ | イトシングルバッファ |
| その他の機能 | トランザクションカウントによる受信ト | トランザクションカウントによる受信ト |
| | ランスファ終了機能 | ランスファ終了機能 |
| | BRDY割り込みイベント通知タイミング | BRDY割り込みイベント通知タイミング |
| | 変更機能(BFRE) | 変更機能(BFRE) |
| | ● DnFIFO(n = 0, 1)ポートで指定したパイ | ● DnFIFO(n = 0, 1)ポートで指定したパイ |
| | プのデータ読み出し後自動バッファメモ | プのデータ読み出し後自動バッファメモ |
| | リクリア機能(DCLRM) | リクリア機能(DCLRM) |
| | ● トランスファ終了による応答 PIDの NAK | ● トランスファ終了による応答 PIDの NAK |
| | 設定機能(SHTNAK) | 設定機能(SHTNAK) |
| | | • D+/D-のプルアップ抵抗、プルダウン抵 |
| | | 抗をチップに内蔵 |
| 消費電力低減 | モジュールストップ状態への設定が可能 | モジュールストップ状態への設定が可能 |
| 機能 | | |

【注】 * ファンクションコントローラ機能選択時、ロースピード転送(1.5 Mbps)に対応していません。

表 2.47 USB2.0 ファンクションモジュールのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(USBa) | RX65N(USBb) |
|---------|---------------|-----------------|--|
| SYSCFG | DRPD | - | D+/D-ライン抵抗制御ビッ |
| | DCFM | - | コントローラ機能選択ビッ |
| SYSSTS0 | LNST[1:0] | USB データラインステータス | USB データラインステータス |
| | | モニタビット | モニタフラグ |
| | | | |
| | | | • ロースピード動作時 |
| | | | (ホストコントローラ機能 |
| | | | 選択時のみ) |
| | | | b1 b0 |
| | | | 0 0 : SE0 |
| | | | 0 1 : K-State |
| | | | 1 0 : J-State |
| | | | 1 1 : SE1 |
| | | | |
| | | | ● フルスピード動作時 |
| | | | |
| | | b1 b0 | b1 b0 |
| | | 0 0 : SE0 | 0 0 : SE0 |
| | | 0 1 : J-State | 0 1 : J-State |
| | | 1 0 : K-State | 1 0 : K-State |
| | | 1 1 : SE1 | 11: SE1 |
| | IDMON | - | 外部 ID0 入力端子モニタフラグ |
| | SOFEA | - | ホストコントローラ機能選択時 |
| | | | の SOF アクティブモニタフラ |
| | LITAOT | | グ |
| | HTACT | - | USB ホストシーケンサステー |
| | O)/CMON[[4:0] | _ | タスモニタフラグ |
| | OVCMON[1:0] |] - | 外部 USB0_OVRCURA/ USB0_OVRCURB 入力端子モ |
| | | | USBU_UVRCURB 人力蝸于モ ニタフラグ |
| | | | - / / / / |

| レジスタ | ビット | RX630(USBa) | RX65N(USBb) |
|------------------------|-----------|--------------------|---|
| DVSTCTR0 | RHST[2:0] | USBバスリセットステータス | USBバスリセットステータス |
| | [] | ビット | フラグ |
| | | | |
| | | | ホストコントローラ機能選 |
| | | | 択時 |
| | | | |
| | | | b2 b0 |
| | | | 000:通信速度不定(パワード時 あるいは非接続時) |
| | | | 1 x x : USB バスリセット処理中 |
| | | | 001:ロースピード接続時 |
| | | | 010: フルスピード接続時 |
| | | | 7-3-48-3-3-1-0 |
| | | | ● ファンクションコントロー ラ機能選択時 |
| | | | ノ 版 配送が呼 |
| | | b2 b0 | b2 b0 |
| | | 000:通信速度不定 | 000:通信速度不定 |
| | | 100: USB バスリセット処理中 | 001: USB バスリセット処理中 |
| | | 010: フルスピード接続時 | 0 1 0 : USB バスリセット処理中 |
| | | | またはフルスピード接続 |
| | | | 時 |
| | UACT | - | USB バス許可ビット |
| | RESUME | - | レジューム出力ビット |
| | USBRST | - | USB バスリセット出力ビット |
| | RWUPE | - | ウェイクアップ検出許可ビット |
| | VBUSEN | - | USB0_VBUSEN 出力端子制御 |
| | | | ビット |
| | EXICEN | - | USB0_EXICEN 出力端子制御 |
| | LUIDDIG | | ビット |
| | HNPBTOA | - | ホストネゴシエーションプロト |
| DOELEGGE | DREGE | DMA 타꾸표·차크 | コル(HNP)制御ビット |
| D0FIFOSEL D1FIFOSEL | DREQE | DMA 転送要求許可 | DMA <mark>/DTC</mark> 転送要求許可ビット |
| DIT II OOLL | | │ │0:DMA 転送要求禁止 | │ │0:DMA <mark>/DTC</mark> 転送要求禁止 |
| | | 1:DMA 転送要求許可 | 1:DMA/DTC 転送要求許可 |
| INTENB1 | - | - | 割り込み許可レジスタ1 |
| SOFCFG | TRNENSEL | - | トランザクション有効期間切り |
| | | | 替えビット |
| INTSTS1 | - | - | 割り込みステータスレジスタ1 |

| 1 257 A | ا ا | DVC20(LICDs) | DVCEN/LICDE) |
|---------|---------------|--|--|
| レジスタ | ビット | RX630(USBa) ステータスリカバリービット | RX65N(USBb) ステータスリカバリービット |
| USBADDR | STSRECOV[3:0] | ステーダスリカハリーヒット | ステーダスリカハリービット |
| | | | ● ファンクションコントロー ラ機能選択時の復帰 |
| | | b11 b8 1 0 0 1 : フルスピード状態に復帰 (DVSTCTR0.RHST[2: 0]=010)、 INSTS0.DVSQ[2:0]=0 01(Default ステート) | b11 b8 1 0 0 1 : フルスピード状態に復帰 (DVSTCTR0.RHST[2: 0]フラグが"010b")、 INTSTS0.DVSQ[2:0] フラグが"001b" (Default ステート) |
| | | 1010: フルスピード状態に復帰 (DVSTCTR0.RHST[2: 0]=010)、 INSTS0.DVSQ[2:0]=0 10(Address ステート) | 1010: フルスピード状態に復帰 (DVSTCTR0.RHST[2: 0]フラグが "010b")、INTSTS0.DVSQ[2:0]フラグが "010b" |
| | | 1 0 1 1 : フルスピード状態に復帰 (DVSTCTR0.RHST[2: 0]=010)、 INSTS0.DVSQ[2:0]=0 10(Configured ステート) | (National Architecture of the Configured Architecture of the Configuration of the Co |
| | | 上記以外:設定しないでください | 上記以外は設定しないでください ホストコントローラ機能選択時の復帰 b11 b8 1000: フルスピード状態に復帰 (DVSTCTRO.RHST[2:0]フラグが"010") 上記以外は設定しないでください |
| USBREQ | - | USB リクエストタイプレジス タ R/W 属性:R | USB リクエストタイプレジス タ R/W 属性: R/W * |
| USBVAL | - | USB リクエストバリューレジ スタ R/W 属性: R | USB リクエストバリューレジ スタ R/W 属性: R/W * |
| USBINDX | - | USB リクエストインデックス レジスタ R/W 属性:R | USB リクエストインデックス レジスタ R/W 属性: R/W * |
| USBLENG | - | USB リクエストレングスレジ スタ | USB リクエストレングスレジ スタ |
| | 1 | R/W 属性:R | R/W 属性: <mark>R/W</mark> * |

| レジスタ | ビット | RX630(USBa) | RX65N(USBb) |
|----------|-------------|-------------|---------------------|
| DCPCFG | - | - | DCP コンフィギュレーション |
| | | | レジスタ |
| DCPMAXP | DEVSEL[3:0] | - | デバイス選択ビット |
| DCPCTR | SUREQCLR | - | SUREQ ビットクリアビット |
| | SUREQ | - | SETUP トークン送出ビット |
| PIPEMAXP | DEVSEL[3:0] | - | デバイス選択ビット |
| DEVADDn | - | - | デバイスアドレス n コンフィ |
| | | | ギュレーションレジスタ |
| | | | (n = 0∼5) |
| PHYSLEW | - | - | PHY クロスポイント調整レジ |
| | | | スタ |
| DPUSR0R | RPUE0 | - | D+プルアップ抵抗制御ビット |
| | DRPD0 | - | D+/D-プルダウン抵抗制御ビッ |
| | | | |
| | DOVCA0 | - | USB OVRCURA 入力フラグ |
| | DOVCB0 | - | USB OVRCURB 入力フラ |
| DPUSR1R | DMINTE0 | - | USB D-割り込み許可/クリア |
| | | | ビット |
| | DOVRCRAE0 | - | USB OVRCURA 割り込み許可/ |
| | | | クリアビット |
| | DOVRCRBE0 | - | USB OVRCURB 割り込み許可/ |
| | | | クリアビット |
| | DMINT0 | - | USB D-割り込み要因による復 |
| | | | 帰表示フラグ |
| | DOVRCRA0 | - | USB OVRCURA 割り込み要因 |
| | | | による復帰表示フラグ |
| | DOVRCRB0 | - | USB OVRCURB 割り込み要因 |
| | | | による復帰表示フラグ |

【注】 * ファンクションコントローラ機能を選択したときは、読み出しのみ可能で書き込みは無効です。 一方、ホストコントローラ機能を選択したときは、読み出し/書き込み可能です。

2.24 シリアルコミュニケーションインタフェース

RX630 グループは、独立した 13 チャネル(SCIc:12 チャネル、SCId:1 チャネル)のシリアルコミュニケーションインタフェースを持っています。

RX65N グループ、RX651 グループは、独立した 13 チャネル(SCIg:10 チャネル、SCIi:2 チャネル、SCIh:1 チャネル)のシリアルコミュニケーションインタフェースを持っています。

表 2.48 に SCIc、SCIg 仕様の概要比較を、表 2.49 に SCIi 仕様の概要比較を、表 2.50 に SCId、SCIh 仕様の概要比較を、表 2.51 に SCI チャネル別仕様比較を、表 2.52 にシリアルコミュニケーションインタフェースのレジスタ比較を示します。

表 2.48 SCIc、SCIg 仕様の概要比較

| I | 頁目 | RX630(SCIc) | RX65N(SCIg) |
|----------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| チャネル数 | | 12 チャネル | 10 チャネル |
| シリアル通信方式 | | ● 調歩同期式 | ● 調歩同期式 |
| | | ● クロック同期式 | ● クロック同期式 |
| | | スマートカードインタフェース | スマートカードインタフェース |
| | | ● 簡易 I ² C バス | ● 簡易 I ² C バス |
| | | ● 簡易 SPI バス | ● 簡易 SPI バス |
| 転送速度 | | ボーレートジェネレータ内蔵により | ボーレートジェネレータ内蔵により |
| | | 任意のビットレートを設定可能 | 任意のビットレートを設定可能 |
| 全二重通信 | | ● 送信部:ダブルバッファ構成による | ● 送信部:ダブルバッファ構成による |
| | | 連続送信が可能 | 連続送信が可能 |
| | | ● 受信部:ダブルバッファ構成による | ● 受信部:ダブルバッファ構成による |
| | | 連続受信が可能 | 連続受信が可能 |
| データ転送 | | LSB ファースト/MSB ファースト選択 | LSB ファースト/MSB ファースト選択 |
| | | 可能 | 可能 |
| 割り込み要因 | | 送信終了、送信データエンプティ、受 | 送信終了、送信データエンプティ、受 |
| | | 信データフル、受信エラー、開始条件 | 信データフル、受信エラー、開始条件 |
| | | /再開始条件/停止条件生成終了(簡易 | /再開始条件/停止条件生成終了(簡易 |
| | | I ² C モード用) | I ² C モード用) |
| 消費電力低源 | 找機能 | チャネルごとにモジュールストップ | チャネルごとにモジュールストップ |
| | | 状態への設定が可能 | 状態への設定が可能 |
| 調歩同期式 | データ長 | 7 ビット/8 ビット | 7 ビット/8 ビット/9 <mark>ビット</mark> |
| モード | 送信ストップ | 1 ビット/2 ビット | 1 ビット/2 ビット |
| | ビット | | |
| | パリティ機能 | 偶数パリティ /奇数パリティ /パリ | 偶数パリティ /奇数パリティ /パリ |
| | | ティなし | ティなし |
| | 受信エラー検 | パリティエラー、オーバランエラー、 | パリティエラー、オーバランエラー、 |
| | 出機能 | フレーミングエラー | フレーミングエラー |
| | ハードウェア | CTSn 端子、RTSn 端子を用いた送受 | CTSn#端子、RTSn#端子を用いた送受 |
| | フロー制御 | 信制御が可能 | 信制御が可能 |
| | スタートビッ | Low レベルを検出 | Low レベルまたは立ち下がりエッジ |
| | トの検出 | | を選択可能 |
| | ブレーク検出 | フレーミングエラー発生時、RXDn 端 | フレーミングエラー発生時、RXDn 端 |
| | | 子のレベルを直接リードすることで | 子のレベルを直接リードすることで |
| | | ブレークを検出可能 | ブレークを検出可能 |

| Ij | 頁目 | RX630(SCIc) | RX65N(SCIg) |
|----------------------------|----------------------|--|--|
| | クロックソー | ● 内部クロック/外部クロックの選択 | ● 内部クロック/外部クロックの選択 |
| | ス | が可能 | が可能 |
| | | ● TMRからの転送レートクロック入 力が可能(SCI5, SCI6) | ● TMR からの転送レートクロック 入力が可能(SCI5, SCI6) |
| | 倍速モード | - | ボーレートジェネレータ倍速モード を選択可能 |
| | マルチプロ セッサ通信機 能 | 複数のプロセッサ間のシリアル通信 機能 | 複数のプロセッサ間のシリアル通信 機能 |
| | ノイズ除去 | RXDn 端子入力経路にデジタルノイ ズフィルタを内蔵 | RXDn 端子入力経路にデジタルノイ ズフィルタを内蔵 |
| クロック同 | データ長 | 8ビット | 8ビット |
| 期式モード | 受信エラーの 検出 | オーバランエラー | オーバランエラー |
| | ハードウェア フロー制御 | CTSn 端子、RTSn 端子を用いた送受 信制御が可能 | CTSn#端子、RTSn#端子を用いた送受信制御が可能 |
| スマートカードイン | エラー処理 | 受信時パリティエラーを検出すると エラーシグナルを自動送出 | 受信時パリティエラーを検出すると エラーシグナルを自動送出 |
| タフェース モード | | 送信時エラーシグナルを受信すると データを自動再送信 | 送信時エラーシグナルを受信すると データを自動再送信 |
| | データタイプ | ダイレクトコンベンション/インバー スコンベンションをサポート | ダイレクトコンベンション/インバー スコンベンションをサポート |
| 簡易 I ² C モード | 通信フォー マット | I ² C バスフォーマット | I ² C バスフォーマット |
| | 動作モード | マスタ(シングルマスタ動作のみ) | マスタ(シングルマスタ動作のみ) |
| | 転送速度 | 最大 384 kbps Fast-mode 対応 | ファストモード対応 |
| | ノイズ除去 | SSCLn、SSDAn 入力経路にデジタルノイズフィルタを内蔵ノイズ除去幅調整可能 | SSCLn、SSDAn 入力経路にデジタルノイズフィルタを内蔵ノイズ除去幅調整可能 |
| 簡易 SPI | データ長 | 8ビット | 8ビット |
| モード | エラーの検出 | オーバランエラー | オーバランエラー |
| | SS 入力端子 | SSn#端子が High のとき、出力端子を | SSn#端子が High のとき、出力端子を |
| | 機能 | ハイインピーダンスにすることが可 能 | ハイインピーダンスにすることが可 能 |
| | クロック設定 | クロック位相、クロック極性の設定を 4種類から選択可能 | クロック位相、クロック極性の設定を 4種類から選択可能 |
| ビットレートモジュレー ション機能 | | - | 内蔵ボーレートジェネレータの出力 補正により誤差を低減可能 |
| イベントリンク機能 | | - | エラー(受信エラー・エラーシグナル 検出)イベント出力 |
| | | - | 受信データフルイベント出力 送信データエンプティイベント出力 |
| | | - | 送信終了イベント出力 |

表 2.49 SCIi 仕様の概要比較

| | 項目 | RX630(-) | RX65N(SCIi) |
|-----------|--------------|----------|--|
| チャネル数 | | - | 2 チャネル |
| シリアル通信 | 方式 | - | • 調歩同期式 |
| | | | • クロック同期式 |
| | | | • スマートカードインタフェース |
| | | | ● 簡易 I ² C バス |
| | | | ● 簡易 SPI バス |
| 転送速度 | | - | ボーレートジェネレータ内蔵により任意の ビットレートを設定可能 |
| 全二重通信 | | _ | ● 送信部:ダブルバッファ構成による連続送 |
| 土一里地沿 | | | 信が可能 |
| | | | 受信部:ダブルバッファ構成による連続受 気が可能 |
| データ転送 | | - | 信が可能 LSB ファースト/MSB ファースト選択可能 |
| 割り込み要因 | - | - | 送信終了、送信データエンプティ、受信デー |
| 別り込み安区 | 7 | - | タフル、受信エラー、受信データレディ、デー |
| | | | ター致、開始条件/再開始条件/停止条件生成終 |
| | | | 了(簡易 I ² C モード用) |
| 消費電力低源 | 뷫機能 | - | チャネルごとにモジュールストップ状態への |
| | | | 設定が可能 |
| 調歩同期式 | データ長 | - | 7 ビット/8 ビット/9 ビット |
| モード | 送信ストップビット | - | 1 ビット/2 ビット |
| | パリティ機能 | - | 偶数パリティ /奇数パリティ /パリティなし |
| | 受信エラー検出機能 | - | パリティエラー、オーバランエラー、フレー ミングエラー |
| | ハードウェアフロー制御 | - | CTSn#端子、RTSn#端子を用いた送受信制御 |
| | `¥ ₩ E 5150 | | が可能 |
| | 送受信 FIFO | - | 送信 16 段、受信 16 段の FIFO を利用可能 |
| | データー致検出 | - | 受信データと比較データレジスタの内容を比較して、値が一致すると割り込み要求を生成 |
| | | | 較して、他が一致すると割り込み要求を主成 可能 |
| | スタートビットの検出 | - | Low レベルまたは立ち下がりエッジを選択可 |
| | | | 能 |
| | ブレーク検出 | - | フレーミングエラー発生時、内部レジスタを |
| | L = L = | | 直接リードすることでブレークを検出可能 |
| | クロックソース | - | 内部クロック/外部クロックの選択が可能 |
| | 倍速モード | - | ボーレートジェネレータ倍速モードを選択可 能 |
| | マルチプロセッサ通信機能 | - | 複数のプロセッサ間のシリアル通信機能 |
| | ノイズ除去 | - | RXDn 端子入力経路にデジタルノイズフィル |
| | | | タを内蔵 |
| クロック同 | データ長 | - | 8ビット |
| 期式モード | 受信エラーの検出 | - | オーバランエラー |
| | ハードウェアフロー制御 | - | CTSn#端子、RTSn#端子を用いた送受信制御 が可能 |
| | 送受信 FIFO | - | が可能 送信 16 段、受信 16 段の FIFO を利用可能 |
| | MATIE LILO | _ | 応信 IV 技、文信 IV 技の FIFO を利用り能 |

| | | 1 | 1 |
|---------------------|-----------|----------|---------------------------|
| | 項目 | RX630(-) | RX65N(SCIi) |
| スマート | エラー処理 | - | 受信時パリティエラーを検出するとエラーシ |
| カードイン | | | グナルを自動送出 |
| タフェース | | - | 送信時エラーシグナルを受信するとデータを |
| モード | | | 自動再送信 |
| | データタイプ | - | ダイレクトコンベンション/インバースコン |
| | | | ベンションをサポート |
| 簡易 I ² C | 通信フォーマット | - | I ² C バスフォーマット |
| モード | 動作モード | - | マスタ(シングルマスタ動作のみ) |
| | 転送速度 | - | ファストモード対応 |
| | ノイズ除去 | - | • SSCLn、SSDAn 入力経路にデジタルノイ |
| | | | ズフィルタを内蔵 |
| | | | • ノイズ除去幅調整可能 |
| 簡易 SPI | データ長 | - | 8ビット |
| モード | エラーの検出 | - | オーバランエラー |
| | SS 入力端子機能 | - | SSn#端子が High のとき、出力端子をハイイ |
| | | | ンピーダンスにすることが可能 |
| | クロック設定 | - | クロック位相、クロック極性の設定を4種類 |
| | | | から選択可能 |
| ビットレート | モジュレーション | - | 内蔵ボーレートジェネレータの出力補正によ |
| | | | り誤差を低減可能 |

表 2.50 SCId、SCIh 仕様の概要比較

| I | 頁 目 | RX630(SCId) | RX65N(SCIh) |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| チャネル数 | ч — | 1 チャネル | 1 チャネル |
| シリアル通信方式 | | ● 調歩同期式 | ● 調歩同期式 |
| | 1/1/4 | ● クロック同期式 | ● クロック同期式 |
| | | ● フロック回溯式 ● スマートカードインタフェース | ◆ フロック同類式 ◆ スマートカードインタフェース |
| | | ● | ● 簡易 I ² C バス |
| | | ● · 簡易 SPI バス | ● |
| *= `* ' * | | ● 間勿 SFI ハヘ ボーレートジェネレータ内蔵により | ● 間勿 SFI ハヘ ボーレートジェネレータ内蔵により |
| 転送速度 | | イーレートシェイレーダ内蔵により 任意のビットレートを設定可能 | イーレートシェイレーダ内蔵により 任意のビットレートを設定可能 |
| 全二重通信 | | ● 送信部:ダブルバッファ構成による | ● 送信部:ダブルバッファ構成による |
| | | 連続送信が可能 | 連続送信が可能 |
| | | ● 受信部:ダブルバッファ構成による | ● 受信部:ダブルバッファ構成による |
| | | 連続受信が可能 | 連続受信が可能 |
| データ転送 | | LSB ファースト/MSB ファースト選択 | LSB ファースト/MSB ファースト選択 |
| | | 可能 | 可能 |
| 割り込み要因 |] | 送信終了、送信データエンプティ、受 | 送信終了、送信データエンプティ、受 |
| | | 信データフル、受信エラー、開始条件 | 信データフル、受信エラー、開始条件 |
| | | /再開始条件/停止条件生成終了(簡易 | /再開始条件/停止条件生成終了(簡易 |
| | | I ² C モード用) | I ² C モード用) |
| 消費電力低源 | 找機能 | モジュールストップ状態への設定が 可能 | モジュールストップ状態への設定が 可能 |
| 調歩同期式 | データ長 | 7 ビット/8 ビット | 7 ビット/8 ビット/9 ビット |
| モード | 送信ストップ ビット | 1 ビット/2 ビット | 1 ビット/2 ビット |
| | パリティ機能 | 偶数パリティ /奇数パリティ /パリ | 偶数パリティ /奇数パリティ /パリ |
| | 7 7 7 1 1000116 | ティなし | ティなし |
| | 受信エラー検 | パリティエラー、オーバランエラー、 | パリティエラー、オーバランエラー、 |
| | 出機能 | フレーミングエラー | フレーミングエラー |
| | ハードウェア | CTSn 端子、RTSn 端子を用いた送受 | CTSn#端子、RTSn#端子を用いた送受 |
| | フロー制御 | 信制御が可能 | 信制御が可能 |
| | スタートビッ | Low レベルを検出 | Low レベルまたは立ち下がりエッジ |
| | トの検出 | | を選択可能 |
| | ブレーク検出 | フレーミングエラー発生時、RXDn 端 | フレーミングエラー発生時、RXDn 端 |
| | | 子のレベルを直接リードすることで | 子のレベルを直接リードすることで |
| | | ブレークを検出可能 | ブレークを検出可能 |
| | クロックソー ス | 内部クロック/外部クロックの選択 が可能 | 内部クロック/外部クロックの選択 が可能 |
| | ^ | | ● TMR からの転送レートクロック |
| | | ● TMR からの転送レートクロック 入力が可能 | 入力が可能 |
| | 倍速モード | - | ボーレートジェネレータ倍速モード を選択可能 |
| | マルチプロ | 複数のプロセッサ間のシリアル通信 | 複数のプロセッサ間のシリアル通信 |
| | セッサ通信機 能 | 機能 | 機能 |
| | ノイズ除去 | RXDn 端子入力経路にデジタルノイ | RXDn 端子入力経路にデジタルノイ |
| | 171712 | ズフィルタを内蔵 | ズフィルタを内蔵 |
| | | CONTRACTION | CONTRACTOR |

| | 頁目 | RX630(SCId) | RX65N(SCIh) |
|----------------------------|---|---|--|
| クロック同 | マロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 ビット | 8 ビット |
| ガロック同 期式モード | 受信エラーの | オーバランエラー | オーバランエラー |
| 79120 2 1 | 検出 | | |
| | ハードウェア | CTSn 端子、RTSn 端子を用いた送受 | CTSn#端子、RTSn#端子を用いた送受 |
| | フロー制御 | 信制御が可能 | 信制御が可能 |
| スマート | エラー処理 | 受信時パリティエラーを検出すると | 受信時パリティエラーを検出すると |
| カードイン | | エラーシグナルを自動送出 | エラーシグナルを自動送出 |
| タフェース モード | | 送信時エラーシグナルを受信すると | 送信時エラーシグナルを受信すると |
| - r | ~ | データを自動再送信 | データを自動再送信 |
| | データタイプ | ダイレクトコンベンション/インバー | ダイレクトコンベンション/インバー |
| 毎日120 | マミコ・ | スコンベンションをサポート | スコンベンションをサポート |
| 簡易 I ² C モード | 通信フォー マット | I ² C バスフォーマット | I ² C バスフォーマット |
| | 動作モード | マスタ(シングルマスタ動作のみ) | マスタ(シングルマスタ動作のみ) |
| | 転送速度 | 最大 384Kbps | ファストモード対応 |
| | | Fast-mode 対応 | |
| | ノイズ除去 | ● SSCLn、SSDAn 入力経路にデジタ | ● SSCLn、SSDAn 入力経路にデジタ |
| | | ルノイズフィルタを内蔵 | ルノイズフィルタを内蔵 |
| = | | ● ノイズ除去幅調整可能 | ● ノイズ除去幅調整可能 |
| 簡易 SPI | データ長 | 8ビット | 8ビット |
| モード | エラーの検出 | オーバランエラー | オーバランエラー |
| | SS 入力端子 | SSn#端子が High のとき、出力端子を | SSn#端子が High のとき、出力端子を |
| | 機能 | ハイインピーダンスにすることが可 | ハイインピーダンスにすることが可 能 |
| | クロック設定 | │能 │ クロック位相、クロック極性の設定を | □ ^能 クロック位相、クロック極性の設定を |
| | グロック設定 | 4種類から選択可能 | 4種類から選択可能 |
| 拡張シリア | Start Frame | ● Break Field Low width の出力が可 | ● Break Field Low width の出力が可 |
| ルモード | 送信 | 能/出力完了割り込み機能あり | 能/出力完了割り込み機能あり |
| | | バス衝突検出機能あり/検出割り込み機能あり | バス衝突検出機能あり/検出割り込 み機能あり |
| | Start Frame | ● Break Field Low width の検出が可 | ● Break Field Low width の検出が可 |
| | 受信 | 能/検出完了割り込み機能あり | 能/検出完了割り込み機能あり |
| | | Control Field 0、Control Field 1 Φ | • Control Field 0、Control Field 1の |
| | | データ比較/一致割り込み機能あり | データ比較/一致割り込み機能あり |
| | | • Control Field 1 にはプライマリ/セ | • Control Field 1 にはプライマリ/セ |
| | | カンダリの 2 種類の比較データを 設定可能 | カンダリの 2 種類の比較データを 設定可能 |
| | | ● Control Field 1 にプライオリティ | ● Control Field 1 にプライオリティ |
| | | インタラプトビットを設定可能 | インタラプトビットを設定可能 |
| | | Break Field がない Start Frame に も対応可能 | Break Field がない Start Frame に も対応可能 |
| | | | ● Control Field 0 がない Start Frame |
| | | Control Field 0 かない Start Frame にも対応可能 | Control Field U かない Start Frame にも対応可能 |
| | | ● ビットレート測定機能あり | ● ビットレート測定機能あり |

| IJ | 頁目 | RX630(SCId) | RX65N(SCIh) |
|-----------|-------------|---|---|
| 拡張シリアルモード | 入出力制御機 能 | TXDX12/RXDX12 信号の極性選択が可能 RXDX12 信号にデジタルフィルタ機能を設定可能 RXDX12 端子と TXDX12 端子を兼用した半二重通信が可能 RXDX12 端子受信データサンプリングタイミング選択可能 拡張シリアルモード制御部 OFF時、RXDX12 受信信号を SCIc へスルー出力可能 | TXDX12/RXDX12 信号の極性選択が可能 RXDX12 信号にデジタルフィルタ機能を設定可能 RXDX12 端子と TXDX12 端子を兼用した半二重通信が可能 RXDX12 端子受信データサンプリングタイミング選択可能 拡張シリアルモード制御部 OFF時、RXDX12 受信信号を SCIg へスルー出力可能 |
| | タイマ機能 | リロードタイマ機能として使用可能 | リロードタイマ機能として使用可能 |
| ビットレート | モジュレー | - | 内蔵ボーレートジェネレータの出力 |
| ション | | | 補正により誤差を低減可能 |

表 2.51 SCI チャネル別仕様比較

| 項目 | RX630(SCIc, SCId) | RX65N(SCIg, SCIi, SCIh) |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 調歩同期式モード | SCI0~SCI12 | SCI0~SCI12 |
| クロック同期式モード | SCI0~SCI12 | SCI0~SCI12 |
| スマートカードインタ | SCI0~SCI12 | SCI0~SCI12 |
| フェースモード | | |
| 簡易 I ² C モード | SCI0~SCI12 | SCI0~SCI12 |
| 簡易 SPI モード | SCI0~SCI12 | SCI0~SCI12 |
| 拡張シリアルモード | SCI12 | SCI12 |
| TMR クロック入力 | SCI5, SCI6, SCI12 | SCI5, SCI6, SCI12 |
| イベントリンク機能 | - | SCI5 |
| FIFO モード | - | SCI10, SCI11 |

表 2.52 シリアルコミュニケーションインタフェースのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(SCIc, SCId) | RX65N(SCIg, SCIi, SCIh) |
|---------|---------|---------------------|--|
| RDRH | - | - | レシーブデータ レジスタ H |
| RDRL | - | - | レシーブデータレジスタL |
| RDRHL | - | - | レシーブデータレジスタ HL |
| FRDR | - | - | 受信 FIFO データレジスタ |
| TDRH | - | - | トランスミットデータレジスタ H |
| TDRL | - | - | トランスミットデータレジスタL |
| TDRHL | - | - | トランスミットデータレジスタ HL |
| FTDR | - | - | 送信 FIFO データレジスタ |
| SMR | CHR | キャラクタレングスビット | キャラクタレングスビット |
| | | (調歩同期式モードのみ有効) | (調歩同期式モードのみ有効) |
| | | | SCMR.CHR1 ビットと組み合わせ |
| | | | て選択します |
| | | | |
| | | | CHR1 CHR |
| | | | 0 0:データ長9ビットで送受信 |
| | | │ 0:データ長8ビットで送受信 | 0 1:データ長9ビットで送受信 |
| | | 1:データ長7ビットで送受信 | 1 0:データ長8ビットで送受信 |
| | | | 1 1: データ長 7 ビットで送受信 |
| | СМ | コミュニケーションモードビット | コミュニケーションモードビット |
| | | 0:調歩同期式モードで動作 | 0:調歩同期式モード、または簡易 |
| | | | 12C モードで動作 |
| | | 1:クロック同期式モードで動作 | 1:クロック同期式モード、 <mark>または</mark> 簡易 SPI モードで動作 |
| SSR | RDRF | _ | 受信データフルフラグ |
| 3310 | TDRE | - | 文信 / 一ァ ノルフ / / / 送信データエンプティフラグ |
| SSRFIFO | TOKE | - | 込信 / ・ メエン / |
| SCMR | CHR1 | - | ナャラクタレングスビット1 |
| MDDR | CHKI | - | イャプグメレング へこット モジュレーションデューティレジス |
| IVIDDK | - | - | モンユレーフョフ ユー 1 レンへ タ |
| SEMR | BRME | - | ^ ビットレートモジュレーションイ |
| OLIVIIX | BIKINE | | ネーブルビット |
| | BGDM | - | ボーレートジェネレータ倍速モード |
| | | | セレクトビット |
| | RXDESEL | - | 調歩同期スタートビットエッジ検出 |
| | | | セレクトビット |
| FCR | - | - | FIFO コントロールレジスタ |
| FDR | - | - | FIFO データカウントレジスタ |
| LSR | - | - | ラインステータスレジスタ |
| CDR | - | - | 比較データレジスタ |
| DCCR | - | - | データ比較制御レジスタ |
| SPTR | - | - | シリアルポートレジスタ |
| SPTR | - | - | シリアルポートレジスタ |

| レジスタ | ビット | RX630(SCIc, SCId) | RX65N(SCIg, SCIi, SCIh) |
|------|-----------|--|--|
| CR2 | BCCS[1:0] | バス衝突検出クロック選択ビット | バス衝突検出クロック選択ビット |
| | | | SEMR.BGDM ビットが "0" または、SEMR.BGDM ビットが "1"かつ SMR.CKS[1:0]ビットが "00b"以外の場合 |
| | | b5b4 00: SCI 基本クロック 01: SCI 基本クロックの 2 分周 10: SCI 基本クロックの 4 分周 11: 設定しないでください | b5b4 00: SCI 基本クロック 01: SCI 基本クロックの 2 分周 10: SCI 基本クロックの 4 分周 11: 設定しないでください SEMR.BGDM ビットが "1" かつ SMR.CKS[1:0]ビットが "00b" の場合 |
| | | | b5b4 00: SCI 基本クロックの 2 分周 01: SCI 基本クロックの 4 分周 10: 設定しないでください 11: 設定しないでください |

2.25 I²C バスインタフェース

表 2.53 に I2C バスインタフェース仕様の概要比較を、表 2.54 に I2C バスインタフェースのレジスタ比較 を示します。

表 2.53 I²C バスインタフェース仕様の概要比較

| 項目 | RX630(RIIC) | RX65N(RIICa) |
|--|---|---|
| チャネル数 | 4 チャネル | 2 チャネル /3 チャネル* ¹ |
| 通信フォーマット | ● I ² C バスフォーマット/SMBus | • I ² C バスフォーマット/SMBus |
| | フォーマット ・ マスタ/スレーブ選択可能 | フォーマット ・ マスタ/スレーブ選択可能 |
| | ● マスタ/スレーラ選択可能 ● 設定した転送速度に応じた各種 | ● マスタ/スレーラ医が可能 ● 設定した転送速度に応じた各種 |
| | セットアップ時間、ホールド時間、 | セットアップ時間、ホールド時間、 |
| | バスフリー時間を自動確保 | バスフリー時間を自動確保 |
| 転送速度 | ~1Mbps | ファストモードプラス対応(~1 Mbps) |
| SCL クロック | マスタ時、SCL クロックのデューティ | マスタ時、SCL クロックのデューティ |
| | 比を 4%~96%の範囲で設定可能 | 比を 4%~96%の範囲で設定可能 |
| コンディション発行・コ | スタートコンディション/リスタートコ | スタートコンディション/リスタートコ |
| ンディション検出 | ンディション/ストップコンディション | ンディション/ストップコンディション |
| | の自動生成、スタートコンディション | の自動生成、スタートコンディション |
| | (リスタートコンディション含む)/ス | (リスタートコンディション含む)/ス |
| -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - | トップコンディション検出可能 | トップコンディション検出可能 |
| スレーブアドレス | スレーブアドレスを3セット設定可能 | ● 異なるスレーブアドレスを3種類ま で設定可能 |
| | ● 7 ビット/10 ビットアドレスフォー | ● 7 ビット/10 ビットアドレスフォー |
| | マット対応(混在可能) | マット対応(混在可能) |
| | ● ジェネラルコールアドレス検出、デ | ● ジェネラルコールアドレス検出、デ |
| | バイス ID アドレス検出、SMBus の | バイス ID アドレス検出、SMBus の |
| | ホストアドレス検出可能 | ホストアドレス検出可能 |
| アクノリッジ応答 | ● 送信時、アクノリッジビットの自動 ロード | ● 送信時、アクノリッジビットの自動 ロード |
| | — ノットアクノリッジ受信時に次 送信データ転送の自動中断が可 能 | — ノットアクノリッジ受信時に次 送信データ転送の自動中断が可 能 |
| | ● 受信時、アクノリッジビットの自動 送出 | |
| | │ ── 8クロック目と9クロック目の間 | . — |
| | にウェイトありを選択すると、受 | にウェイトありを選択すると、受 |
| | 信データ内容に応じたアクノ | 信データ内容に応じたアクノ |
| | リッジビット応答のソフトウェ | リッジビット応答のソフトウェ |
| | ア制御が可能 | ア制御が可能 |
| ウェイト機能 | 受信時、SCL クロックの Low ホールド | 受信時、SCL クロックの Low ホールド |
| | によるウェイトが可能 | によるウェイトが可能 |
| | ● 8クロック目と9クロック目の間を | ● 8クロック目と9クロック目の間を |
| | ウェイト | ウェイト |
| | ● 9 クロック目と 1 クロック目の間を ウェイト(WAIT 機能) | ● 9 クロック目と 1 クロック目の間を ウェイト(WAIT 機能) |
| SDA 出力遅延機能 | アクノリッジ送信を含むデータ送信の | アクノリッジ送信を含むデータ送信の |
| | 出力タイミングを遅延させることが可 | 出力タイミングを遅延させることが可 |
| | 能 | 能 |

| 項目 | RX630(RIIC) | RX65N(RIICa) |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| アービトレーション | ● マルチマスタ対応 | ● マルチマスタ対応 |
| | — 他のマスタとの SCL クロック衝 | — 他のマスタとの SCL クロック衝 |
| | 突時、SCL クロックの同期動作 | 突時、SCL クロックの同期動作 |
| | 可能 | 可能 |
| | — スタートコンディション発行競 | スタートコンディション発行競 |
| | 合時、SDA ライン上の信号の状 | 合時、SDA ライン上の信号の状 |
| | 態が不一致ならアービトレー | 態が不一致ならアービトレー |
| | ションロスト検出可能 | ションロスト検出可能 |
| | — マスタ時、送信データ不一致で | — マスタ時、送信データ不一致で |
| | アービトレーションロスト検出 | アービトレーションロスト検出 |
| | 可能 | 可能 |
| | バスビジー中のスタートコンディ | バスビジー中のスタートコンディ |
| | ション発行でアービトレーション | ション発行でアービトレーション |
| | ロスト検出可能(スタートコンディ | ロスト検出可能(スタートコンディ |
| | ションの二重発行防止) | ションの二重発行防止) |
| | ● ノットアクノリッジ送信時、SDAラ | ● ノットアクノリッジ送信時、SDAラ |
| | イン上の信号の状態が不一致なら | イン上の信号の状態が不一致なら |
| | アービトレーションロスト検出可 | アービトレーションロスト検出可 |
| | 能 | 能 |
| | ● スレーブ送信時、データ不一致で | ● スレーブ送信時、データ不一致で |
| | アービトレーションロスト検出可 | アービトレーションロスト検出可 |
| | 能 | 能 |
| タイムアウト検出機能 | 内蔵タイムアウト検出機能により SCL | 内蔵タイムアウト検出機能により SCL |
| | クロックの長時間停止を検出可能 | クロックの長時間停止を検出可能 |
| ノイズ除去 | SCL、SDA 入力にデジタルノイズフィ | SCL、SDA 入力にデジタルノイズフィ |
| | ルタを内蔵、ノイズ除去幅をプログラ | ルタを内蔵、ノイズ除去幅をソフト |
| | マブルに調整可能 | ウェアで調整可能 |
| 割り込み要因 | 4種類 | 4種類 |
| | ● 通信エラー /イベント発生 | ● 通信エラー /イベント発生 |
| | — AL 検出 | — アービトレーション検出 |
| | — NACK 検出 | — NACK 検出 |
| | — タイムアウト検出 | — タイムアウト検出 |
| | — スタートコンディション検出(リ | — スタートコンディション検出(リ |
| | スタートコンディション含む) | スタートコンディション含む) |
| | — ストップコンディション検出 | — ストップコンディション検出 |
| | ● 受信データフル(スレーブアドレス | ● 受信データフル(スレーブアドレス |
| | 一致時含む) | 一致時含む) |
| | ● 送信データエンプティ(スレーブア | ● 送信データエンプティ(スレーブア |
| | ドレスー致時含む) | ドレスー致時含む) |
| | ● 送信終了 | ● 送信終了 |
| 消費電力低減機能 | モジュールストップ状態への設定が可 | モジュールストップ状態への設定が可 |
| | 能 | 能 |
| RIIC の動作モード | 4 種類 | 4 種類 |
| | マスタ送信モード、マスタ受信モード、 | マスタ送信モード、マスタ受信モード、 |
| | スレーブ送信モード、スレーブ受信 | スレーブ送信モード、スレーブ受信 |
| | モード | モード |
| | | |

| 項目 | RX630(RIIC) | RX65N(RIICa) |
|-----------|-------------|--|
| イベントリンク機能 | - | 4種類(RIIC) 通信エラー/通信イベント発生アービトレーション検出NACK 検出タイムアウト検出スタートコンディション検出(リスタートコンディション含む)ストップコンディション検出 受信データフル 送信データエンプティ 送信終了 |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

表 2.54 I²C バスインタフェースのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(RIIC) | RX65N(RIICa) |
|--------|------|------------------|--------------|
| ICMR2 | TMWE | タイムアウト内部カウンタ書き込み | - |
| | | 許可ビット | |
| TMOCNT | - | タイムアウト 内部カウンタ | - |

2.26 CAN モジュール

表 2.55 に CAN モジュール仕様の概要比較を示します。

表 2.55 CAN モジュール仕様の概要比較

| 項目 | RX630(CAN) | RX65N(CAN) |
|-------------|--|--|
| チャネル数 | 3 チャネル | 2 チャネル |
| プロトコル | ISO11898-1 仕様準拠(標準フレーム/ 拡張フレーム) | ISO11898-1 仕様準拠(標準フレーム/ 拡張フレーム) |
| ビットレート | 1Mbps 以下のビットレートをプログ ラム可能(fCAN≧8MHz) fCAN:CAN クロックソース | 1Mbps 以下のビットレートをプログ ラム可能(fCAN≧8MHz) fCAN:CAN クロックソース |
| メッセージボックス | 32 メールボックス: 2 種類のメールボックスモードを選択可能 ・ 通常メールボックスモード: 32 メールボックスを送信または受信用に設定可能 ・ FIFO メールボックスモード: 24 メールボックスを送信または受信用に設定可能残りのメールボックスを送信用に4段のFIFOを設定可能 | 32 メールボックス: 2 種類のメールボックスモードを選択可能 通常メールボックスモード: 32 メールボックスを送信または受信用に設定可能 FIFO メールボックスモード: 24 メールボックスを送信または受信用に設定可能 残りのメールボックスを送信用に4段、受信用に4段、受信用に4段のFIFOを設定可能 |
| 受信 | データフレームとリモートフレームを受信可能 受信する ID フォーマット(標準 ID のみ、拡張 ID のみ、標準と拡張両方の ID)を選択可能 ワンショット受信機能を選択可能 オーバライトモード(メッセージ上書き)かオーバランモード(メッセージ破棄)を選択可能 受信完了割り込みの許可/禁止をメールボックスごとに個別に設定可能 | データフレームとリモートフレームを受信可能 受信する ID フォーマット(標準 ID のみ、拡張 ID のみ、標準と拡張両方の ID)を選択可能 ワンショット受信機能を選択可能 オーバライトモード(メッセージ上書き)かオーバランモード(メッセージ破棄)を選択可能 受信完了割り込みの許可/禁止をメールボックスごとに個別に設定可能 |
| アクセプタンスフィルタ | 8つのアクセプタンスマスク(4 メールボックスごとに個別のマスク) メールボックスはマスクの有効/無効を個別に設定可能 | 8つのアクセプタンスマスク(4 メールボックスごとに個別のマスク)メールボックスはマスクの有効/無効を個別に設定可能 |

| 項目 | RX630(CAN) | RX65N(CAN) |
|----------------------|--|--|
| 送信 | • データフレームとリモートフレー | ● データフレームとリモートフレー |
| | ムを送信可能 | ムを送信可能 |
| | ● 送信する ID フォーマット(標準 ID | ● 送信する ID フォーマット(標準 ID |
| | のみ、拡張IDのみ、標準と拡張両 | のみ、拡張IDのみ、標準と拡張両 |
| | 方の ID)を選択可能 | 方の ID)を選択可能 |
| | ● ワンショット送信機能を選択可能 | ● ワンショット送信機能を選択可能 ● ID 優先送信モードかメールボック |
| | ● ID 優先送信モードかメールボック ス番号優先送信モードを選択可能 | ● ID 優先送信モートがメールホック ス番号優先送信モードを選択可能 |
| | ● 送信要求をアボート可能(フラグ | ● 送信要求をアボート可能(フラグ |
| | でアボート完了を確認可能) | でアボート完了を確認可能) |
| | ● 送信完了割り込みの許可/禁止を | ● 送信完了割り込みの許可/禁止を |
| | メールボックスごとに個別に設定 | メールボックスごとに個別に設定 |
| | 可能 | 可能 |
| バスオフ復帰方法 | バスオフ状態からの復帰方法を選択 | バスオフ状態からの復帰方法を選択 |
| | 可能 | 可能 |
| | ● ISO11898-1 仕様準拠 | ● ISO11898-1 規格準拠 |
| | ● バスオフ開始で自動的にCAN Halt | ● バスオフ開始で自動的にCAN Halt |
| | モードへ移行 | モードへ移行 |
| | バスオフ終了で自動的に CAN Halt | バスオフ終了で自動的に CAN Halt |
| | モードへ移行 | モードへ移行 |
| | プログラムにより CAN Halt モードへ移行 | ● プログラムにより CAN Halt モー ドへ移行 |
| | | |
| | ブ状態へ遷移 | ブ状態へ遷移 |
| エラー状態の監視 | ● CAN バスエラー(スタッフエラー、 | ● CAN バスエラー(スタッフエラー、 |
| | フォームエラー、ACK エラー、 | フォームエラー、ACK エラー、 |
| | CRC エラー、ビットエラー、ACK | CRC エラー、ビットエラー、ACK |
| | デリミタエラー)を監視可能 | デリミタエラー)を監視可能 |
| | ■ エラー状態の遷移を検出可能(エ | ● エラー状態の遷移を検出可能(エ |
| | ラーワーニング、エラーパッシブ、 | ラーワーニング、エラーパッシブ、 |
| | バスオフ開始、バスオフ復帰) | バスオフ開始、バスオフ復帰) |
| <u></u> タイムスタンプ機能 | エラーカウンタを読み出し可能16 ビットカウンタによるタイムス | ● エラーカウンタを読み出し可能 ● 16 ビットカウンタによるタイムス |
| ダイムスタンプ液化 | タンプ機能 | タンプ機能 |
| | 基準クロックは、1、2、4、8 ビッ | • 基準クロックは、1、2、4、8 ビッ |
| | トタイムから選択可能 | トタイムから選択可能 |
| 割り込み機能 | 5種類の割り込み要因(受信完了割り | 5種類の割り込み要因(受信完了割り |
| | 込み、送信完了割り込み、受信 FIFO | 込み、送信完了割り込み、受信 FIFO |
| | 割り込み、送信 FIFO 割り込み、エラー | 割り込み、送信 FIFO 割り込み、エラー |
| | 割り込み) | 割り込み) |
| CAN スリープモード | CAN クロックを停止することで消費 | CAN クロックを停止することで消費 |
| | 電流を低減可能 | 電流を低減可能 |
| ソフトウェアサポートユ | 3つのソフトウェアサポートユニット | 3つのソフトウェアサポートユニット |
| ニット | ● アクセプタンスフィルタサポート | ● アクセプタンスフィルタサポート |
| | ● メールボックス検索サポート(受信メールボックス検索、送信メー | ● メールボックス検索サポート(受 |
| | 信メールボックス検系、送信メー ルボックス検索、メッセージロス | 信メールボックス検索、送信メールボックス検索、メッセージロス |
| | ト検索) | ト検索) |
| | ◆ チャネル検索サポート | ・ |
| | A THE PASSE AND THE | A THE PARTY AND A TOTAL OF |

| 項目 | RX630(CAN) | RX65N(CAN) |
|-------------|---|---|
| CAN クロックソース | 周辺モジュールクロック(PCLK)、 CANMCLK | 周辺モジュールクロック(<mark>PCLKB</mark>)、 CANMCLK |
| テストモード | ユーザ評価用に3つのテストモードを用意 ■ リッスンオンリモード ■ セルフテストモード 0(外部ループバック) ■ セルフテストモード 1(内部ループバック) | ユーザ評価用に3つのテストモードを用意 ・ リッスンオンリモード ・ セルフテストモード 0(外部ループバック) ・ セルフテストモード 1(内部ループバック) |
| 消費電力低減機能 | モジュールストップ状態への設定が 可能 | モジュールストップ状態への設定が 可能 |

2.27 シリアルペリフェラルインタフェース

表 2.56 にシリアルペリフェラルインタフェース仕様の概要比較を、表 2.57 にシリアルペリフェラルイン タフェースのレジスタ比較を示します。

表 2.56 シリアルペリフェラルインタフェース仕様の概要比較

| 項目 | RX630(RSPI) | RX65N(RSPIc) |
|-----------|---|--|
| チャネル数 | 3 チャネル | 3チャネル |
| RSPI 転送機能 | MOSI(Master Out Slave In)、MISO(Master In Slave Out)、SSL(Slave Select)、RSPCK(RSPI Clock)信号を使用して、SPI 動作(4 線式)/クロック同期式動作(3 線式)でシリアル通信が可能 送信のみの動作が可能 マスタ/スレーブモードでのシリアル通信が可能 シリアル転送クロックの極性を変更可能 シリアル転送クロックの位相を変更 | MOSI(Master Out Slave In)、MISO(Master In Slave Out)、SSL(Slave Select)、RSPCK(RSPI Clock)信号を使用して、SPI 動作(4 線式)/クロック同期式動作(3 線式)でシリアル通信が可能 送信のみの動作が可能 通信モード:全二重または送信のみを選択可能 RSPCK の極性を変更可能 RSPCK の位相を変更可能 |
| データフォーマット | 可能 ■ MSBファースト/LSBファーストの切り替え可能 | MSBファースト/LSBファーストの切り替え可能 |
| | 転送ビット長を8、9、10、11、12、13、14、15、16、20、24、32 ビットに変更可能 送信/受信バッファは128 ビットー度の送受信で最大4フレームを転送(1フレームは最大32 ビット) | 転送ビット長を8、9、10、11、12、13、14、15、16、20、24、32 ビットから選択可能 送信/受信バッファは 128 ビット 一度の送受信で最大 4 フレームを転送(1 フレームは最大 32 ビット) 送信データ、受信データをバイト単位 |
| ビットレート | マスタモード時、内蔵ボーレートジェネレータで PCLK を分周して RSPCKを生成(分周比は 2~4096 分周) スレーブモード時、外部入力クロックをシリアルクロックとして使用(最大周波数は PCLK の 8 分周) High 幅: PCLK の 4 サイクル、Low幅: PCLK の 4 サイクル | High 幅:PCLK の <mark>2</mark> サイクル Low 幅:PCLK の <mark>2</mark> サイクル |
| バッファ構成 | 送信/受信バッファ構成はダブルバッ ファ | 送信および受信バッファはそれぞれ ダブルバッファ構造送信および受信バッファは 128 ビット |
| エラ一検出 | モードフォルトエラー検出オーバランエラー検出パリティエラー検出 | モードフォルトエラー検出オーバランエラー検出*パリティエラー検出アンダランエラー検出 |

| 項目 | RX630(RSPI) | RX65N(RSPIc) |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| SSL 制御機能 | 1チャネルあたり 4本の SSL 信号 | 1チャネルあたり 4本の SSL 端子 |
| | (SSLn0~SSLn3) | (SSLn0~SSLn3) |
| | ● シングルマスタ設定時には、SSLn0 | ● シングルマスタ設定時には、SSLn0 |
| | ~SSLn3 信号を出力 | ~SSLn3 端子を出力 |
| | ● マルチマスタ設定時:SSLn0 信号は入 | ● マルチマスタ設定時:SSLn0 端子は入 |
| | カ、SSLn1~SSLn3 信号は出力また | カ、SSLn1~SSLn3 端子は出力また |
| | は未使用 | は未使用 |
| | ● スレーブ設定時:SSLn0 信号は入力、 | ● スレーブ設定時:SSLn0 端子は入力、 |
| | SSLn1~SSLn3 信号は未使用 | SSLn1~SSLn3 端子は未使用 |
| | ● SSL 出力のアサートから RSPCK 動 | ● SSL 出力のアサートから RSPCK 動 |
| | 作までの遅延(RSPCK 遅延)を設定可 | 作までの遅延(RSPCK 遅延)を設定可 |
| | 能(設定範囲:1~8 RSPCK 設定単 | 能(設定範囲:1~8RSPCK 設定単 |
| | 位:1 RSPCK) | 位:1RSPCK) |
| | RSPCK 停止から SSL 出力のネゲー | RSPCK 停止から SSL 出力のネゲー |
| | トまでの遅延(SSLネゲート遅延)を設 | トまでの遅延(SSLネゲート遅延)を設 |
| | 定可能(設定範囲:1~8 RSPCK 設定 | 定可能(設定範囲:1~8RSPCK 設定 |
| | 単位:1 RSPCK) | 単位:1RSPCK) |
| | • 次アクセスの SSL 出力アサートの | • 次アクセスの SSL 出力アサートの |
| | ウェイト(次アクセス遅延)を設定可能 | ウェイト(次アクセス遅延)を設定可能 |
| | (設定範囲:1~8 RSPCK 設定単位:1 RSPCK) | (設定範囲:1~8 RSPCK 設定単 |
| | - KSPCK) ● SSL 極性変更機能 | 位:1RSPCK) |
| マックギンギロナの生は | | ● SSL 極性変更機能 |
| マスタ転送時の制御 方式 | ● 最大8コマンドで構成された転送を シーケンシャルにループ実行可能 | ● 最大 8 コマンドで構成された転送を 連続してループ実行可能 |
| 刀式 | - クーケンフャルにルーク美行可能 - 各コマンドに以下の項目を設定可能 | |
| | SSL 信号値、ビットレート、RSPCK | SSL 信号値、ビットレート、RSPCK |
| | 極性/位相、転送データ長、LSB/MSB | 極性/位相、転送データ長、LSB/MSB |
| | ファースト、バースト、RSPCK 遅 | ファースト、バースト、RSPCK 遅 |
| | 延、SSL ネゲート遅延、次アクセス | 延、SSL ネゲート遅延、次アクセス |
| | 遅延 | 遅延 |
| | ● 送信バッファへのライトで転送を起 | ● 送信バッファへのライトで転送を起 |
| | 動可能 | 動可能 |
| | ● SSL ネゲート時の MOSI 信号値を設 | ● SSL ネゲート時の MOSI 信号値を設 |
| | 定可能 | 定可能 |
| | | RSPCK 自動停止機能 |
| 割り込み要因 | マスカブルな割り込み要因 | |
| | ● RSPI 受信割り込み | ● 受信バッファフル割り込み |
| | (受信バッファフル) | |
| | ● RSPI 送信割り込み | ● 送信バッファエンプティ割り込み |
| | (送信バッファエンプティ) | |
| | ● RSPIエラー割り込み | RSPI エラー割り込み |
| | (モードフォルト、オーバラン、パリ | (モードフォルト、オーバラン、アン |
| | ティエラー) | ダラン、パリティエラー) |
| | ● RSPI アイドル割り込み | ● RSPI アイドル割り込み |
| | (RSPI アイドル) | (RSPI アイドル) |
| | | • |

| 項目 | RX630(RSPI) | RX65N(RSPIc) |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| イベントリンク機能 | - | 以下のイベントをイベントリンクコント |
| (出力) | | ローラへ出力可能 |
| | | 受信バッファフルイベント信号 |
| | | 送信バッファエンプティイベント信号 |
| | | • モードフォルト/オーバラン/アンダラ |
| | | ン/パリティエラーのイベント信号 |
| | | ● RSPI アイドルイベント信号 |
| | | ● 送信完了イベント信号 |
| その他の機能 | | ● CMOS/オープンドレイン出力切り替 |
| | | え機能 |
| | ● RSPI 初期化機能 | ● RSPI 初期化機能 |
| | ● ループバックモード機能 | ● ループバックモード機能 |
| 消費電力低減機能 | モジュールストップ状態への設定が可能 | モジュールストップ状態への設定が可能 |

【注】 * マスタ受信かつ、RSPCK 自動停止機能有効時、オーバランエラー検出タイミングで転送クロック が停止するため、オーバランエラーが発生しません。

表 2.57 シリアルペリフェラルインタフェースのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(RSPI) | RX65N(RSPIc) |
|--------|--------|---------------------------|---------------------------|
| SPSR | MODF | モードフォルトエラーフラグ | モードフォルトエラーフラグ |
| | | | |
| | | 0:モードフォルトエラーなし | 0:モードフォルトエラーなし、アンダ |
| | | | ランエラーなし |
| | | 1:モードフォルトエラー発生 | 1:モードフォルトエラーまたはアンダ |
| | | | ランエラー発生 |
| | UDRF | - | アンダランエラーフラグ |
| | SPTEF | - | 送信バッファエンプティフラグ |
| | SPRF | - | 受信バッファフルフラグ |
| SPDR | - | RSPI データレジスタ | RSPI データレジスタ |
| | | | |
| | | 可能アクセスサイズ | 可能アクセスサイズ |
| | | • ロングワード | • ロングワード |
| | | (SPDCR.SPLW=1) | (SPDCR.SPLW=1,SPBYTE=0) |
| | | ワードアクセス | ワードアクセス |
| | | (SPDCR.SPLW=0) | (SPDCR.SPLW=0,SPBYTE=0) |
| | | | バイトアクセス |
| | | | (SPDCR.SPBYT=1) |
| SPDCR | SPBYT | - | RSPI バイトアクセス設定ビット |
| SPCR2 | SCKASE | - | RSPCK 自動停止機能許可ビット |
| SPDCR2 | - | - | RSPI データコントロールレジスタ 2 |

2.28 CRC 演算器

表 2.58 に CRC 演算器仕様の概要比較を、表 2.59 に CRC 演算器のレジスタ比較を示します。

表 2.58 CRC 演算器仕様の概要比較

| 項目 | RX630(CRC) | RX65N | I(CRCA) |
|-------------|---|---|---|
| データサイズ | 8 ビット | 8 ビット | 32 ビット |
| CRC 演算対象データ | 8n ビットのデータに対し て CRC コード生成 (n = 自然数) | 8n ビットのデータに対し て CRC コードを生成 (n = 自然数) | 32n ビットのデータに対し て CRC コードを生成 (n = 自然数) |
| CRC 演算処理方式 | 8 ビット並列実行 | 8 ビット並列実行 | 32 ビット並列実行 |
| CRC 生成多項式 | 3 つの多項式から選択可能 ● 8 ビット CRC — X ⁸ + X ² + X + 1 ● 16 ビット CRC — X ¹⁶ + X ¹⁵ + X ² + 1 — X ¹⁶ + X ¹² + X ⁵ + 1 | 3 つの多項式から選択可能 ■ 8 ビット CRC — X ⁸ + X ² + X + 1 ■ 16 ビット CRC — X ¹⁶ + X ¹⁵ + X ² + 1 — X ¹⁶ + X ¹² + X ⁵ + 1 | 2 つの多項式から選択可能 ■ 32 ビット CRC — X ³² + X ²⁶ + X ²³ + X ²² + X ¹⁶ + X ¹² + X ¹¹ + X ¹⁰ + X ⁸ + X ⁷ + X ⁵ + X ⁴ + X ² + X + 1 — X ³² + X ²⁸ + X ²⁷ + X ²⁶ + X ²⁵ + X ²³ + X ²² + X ²⁰ + X ¹⁹ + X ¹⁸ + X ¹⁴ + X ¹³ + X ¹¹ + X ¹⁰ + X ⁹ + X ⁸ + X ⁶ + 1 |
| CRC 演算切り替え | LSB ファースト/MSB ファースト通信用 CRC コード生成から選択可能 | LSB ファーストまたは MSE CRC 演算結果のビットオー | |
| 消費電力低減機能 | モジュールストップ状態 への設定が可能 | モジュールストップ状態への | の設定が可能 |

表 2.59 CRC 演算器のレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(CRC) | RX65N(CRCA) |
|-------|----------------------------------|--|---|
| CRCCR | GPS[1:0]:RX630 GPS[2:0]:RX65N | CRC 生成多項式切り替え ビット(b1-b0) | CRC 生成多項式切り替えビット(b2-b0) |
| | | b1 b0 00: 演算しません 01: X ⁸ + X ² + X + 1 10: X ¹⁶ + X ¹⁵ + X ² + 1 11: X ¹⁶ + X ¹² + X ⁵ + 1 | b2 b0 0 0 0: 計算しません 0 0 1: 8 ビット CRC(X ⁸ + X ² + X + 1) 0 1 0: 16 ビット CRC(X ¹⁶ + X ¹⁵ + X ² + 1) 0 1 1: 16 ビット CRC(X ¹⁶ + X ¹² + X ⁵ + 1) 1 0 0: 32 ビット CRC(X ³² + X ²⁶ + X ²³ + X ²² + X ¹⁶ + X ¹² + X ¹¹ + X ¹⁰ + X ⁸ + X ⁷ + X ⁵ + X ⁴ + X ² + X + 1) 1 0 1: 32 ビット CRC(X ³² + X ²⁸ + X ²⁷ + X ²⁶ + X ²⁵ + X ²³ + X ²² + X ²⁰ + X ¹⁹ + X ¹⁸ + X ¹⁴ + X ¹³ + X ¹¹ + X ¹⁰ + X ⁹ + X ⁸ + X ⁶ + 1) 1 1 0: 計算しません 1 1 1: 計算しません |
| | LMS | CRC 切り替えビット(b2) | CRC 切り替えビット(b <mark>6</mark>) |

| レジスタ | ビット | RX630(CRC) | RX65N(CRCA) |
|--------|-----|--|---|
| CRCDIR | - | CRC データ入力レジスタ | CRC データ入力レジスタ |
| | | 可能アクセスサイズ | 可能アクセスサイズ ロングワードアクセス |
| | | • バイトアクセス | ● ロンノフ ドアフ Eへ (32 ビット CRC 生成時) ● バイトアクセス |
| | | 7,11772 | ● ハイドアラセス (16 ビット CRC、8 ビット CRC 生成時) |
| CRCDOR | - | CRC データ出力レジスタ | CRC データ出力レジスタ |
| | | 可能アクセスサイズ | 可能アクセスサイズ • ロングワードアクセス |
| | | ワードアクセス8 ビット CRC 生成時は、下位バイト(b7~b0)を使用 | (32 ビット CRC 生成時) ■ ワードアクセス (16 ビット CRC 生成時) ■ バイトアクセス (8 ビット CRC 生成時) |

2.29 12 ビット A/D コンバータ

表 2.60 に 12 ビット A/D コンバータ仕様の概要比較を、表 2.61 に 12 ビット A/D コンバータのレジスタ比 較を示します。

表 2.60 12 ビット A/D コンバータ仕様の概要比較

| 項目 | RX630(S12ADa) | RX65N(S12ADFa) |
|-------------------|---|--|
| ユニット数 | 1 ユニット | 2ユニット |
| 入力チャネル | 最大 21 チャネル | • ユニット 0:8 チャネル |
| | | ● ユニット 1:21 チャネル+拡張 1 本 |
| 拡張アナログ入力 | 温度センサ出力、内部基準電圧 | 温度センサ出力、内部基準電圧 |
| A/D 変換方式 | 逐次比較方式 | 逐次比較方式 |
| 分解能 | 12 ビット | 12 ビット |
| 変換時間 | 1チャネル当たり 1.0μs | 1 チャネル当たり(0.48µs) (12 ビット |
| | (A/D 変換クロック ADCLK = | 変換モード) |
| | 50MHz 動作時) | 1 チャネル当たり(0.45µs) (10 ビット |
| | | 変換モード) |
| | | 1チャネル当たり(0.42μs) (8ビット変 |
| | | 換モード) |
| | | (A/D 変換クロック ADCLK=60MHz 動作 |
| A/D 亦格 5 日 ·· | 4 廷牧·DOLK/DOLK/A | 時) |
| A/D 変換クロック(ADCLK) | 4 種類:PCLK, PCLK/2, PCLK/4, PCLK/8 | 周辺モジュールクロック PCLK と A/D 変 換クロック ADCLK を以下の分周比で設 |
| | FOLIVO | 按グロック ADOLK を以下の方周比で設 定可能 |
| | | 「PCLKB:ADCLK 周波数比 |
| | | = 1:1, 2:1, 4:1, 8:1] |
| | | - 1.1, 2.1, 4.1, 0.1] |
| | | ADCLK の設定はクロック発生回路で行 |
| | | います |
| データレジスタ | • アナログ入力用:21 本 | ● アナログ入力用:29 本(ユニット 0:8 |
| | | 本、ユニット 1:21 本)、ダブルトリガ |
| | | モードでの A/D 変換データ二重化用1 |
| | | 本/各ユニット、ダブルトリガモード |
| | | 拡張動作時の A/D 変換データ二重化 |
| | 7 c | 用2本/各ユニット |
| | ● 温度センサ用:1 本 | 温度センサ用:1本(ユニット1のみ) |
| | ● 内部基準電圧用:1 本 | 内部基準電圧用:1本(ユニット1のみ) |
| | │ ● A/D 変換結果を 12 ビットの | 自己診断用1本/ユニットA/D 売物は用ま12 ビット A/D デーカ |
| | ● A/D 変換結果を 12 こり下の A/D データレジスタに保持 | ● A/D 変換結果を 12 ビット A/D データ レジスタに保持 |
| | , 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | ● A/D 変換結果の 8, 10, 12 ビット精度 |
| | | 出力対応 |
| | ● 加算モード時は、A/D 変換結果 | ● 加算モード時は A/D 変換結果の加算 |
| | を 14 ビットの A/D データレジ | 値を変換精度ビット数+2 ビット/4 |
| | スタに保持 | ビットで A/D データレジスタに保持 |
| | | |

| 項目 項目 | RX630(S12ADa) | RX65N(S12ADFa) |
|---------|---------------|--|
| データレジスタ | - | ダブルトリガモード(シングルスキャンとグループスキャンモードで選択可能) 選択した1つのチャネルのアナログ入力のA/D変換データを1回目は対象チャネルのデータレジスタに保持、2回目のA/D変換データは二重化レジスタに保持 ダブルトリガモード拡張動作(特定ト |
| | | リガ種別で有効) 選択した 1 つのチャネルのアナログ 入力の A/D 変換データをトリガ種別 毎に準備した二重化レジスタに保持 |

| 動作モード | • シングルスキャンモード: | ` ' |
|-------|---|--|
| | ● フラブルスイヤンモート. | シングルスキャンモード: |
| | — 任意に選択した最大 21 チャ ネルのアナログ入力を 1 回 のみ A/D 変換 | 任意に選択した最大8チャネル(ユニット0)/21 チャネル(ユニット1)のアナログ入力を1回のみA/D変換 |
| | 温度センサ出力を1回のみA/D 変換内部基準電圧を1回のみA/D 変換 | 一 温度センサ出力を1回のみ A/D 変換(ユニット1のみ) 一 内部基準電圧を1回のみ A/D 変換(ユニット1のみ) 一 拡張アナログ入力を1回のみ A/D 変換(ユニット1のみ) |
| | 連続スキャンモード: 任意に選択した最大21チャネルのアナログ入力を繰り返しA/D変換(温度センサ出力または内部基準電圧を選択した場合は、連続スキャンモードを使用しないでください) | ● 連続スキャンモード: ─ 任意に選択した最大8チャネル(ユニット0)/21 チャネル(ユニット1) のアナログ入力、温度センサ出力 (ユニット1のみ)、内部基準電圧 (ユニット1のみ)を繰り返し A/D 変換 |
| | ださい) | 拡張アナログ入力を繰り返し A/D 変換(ユニット 1 のみ) グループスキャンモード: 使用するグループの数は 2 つ(グループ A、B、C)が選択可能(グループ数が 2 つの場合、グループ A、グループ B の組み合わせのみ選択可能) 任意に選択したチャネルのアナログ入力、温度センサ出力(ユニット 1 のみ)、内部基準電圧(ユニット 1 のみ)をグループ A とグループ B またはグループ A、B、C に分け、グループ単位で選択したアナログ入力を 1 回のみ A/D 変換 グループ A とグループ B とグループ C は、各々の変換開始条件(同期 |

| 項目 | RX630(S12ADa) | RX65N(S12ADFa) |
|------------|---|---|
| 動作モード | | ゲループスキャンモード(グループ優先制御選択時) 低優先グループのスキャン中に優先グループのスキャン中に優先グループのスキャンを場合、低優先グループのスキャンを開始 優先順位は、グループ A(高) > グループ B > グループ C(低) 優先グループのスキャン終了後、低優先グループのスキャン終了後、低優先グループのスキャンを設定可能また再スキャンは、選択チャネルの最初からか、A/D 変換未終了のチャネルからかを設定可能 |
| A/D 変換開始条件 | ソフトウェアトリガ 同期トリガ MTU、TPU または TMR からのトリガ 非同期トリガ 外部トリガ ADTRG0#端子による A/D 変換の開始が可能 | ソフトウェアトリガ同期トリガ |
| 機能 | サンプル&ホールド機能 サンプリングステート数可変機能 A/D 変換値加算モード | サンプル&ホールド機能 チャネル専用サンプル&ホールド機能 (3ch:ユニット 0 のみ) サンプリングステート数可変機能 12 ビット A/D コンバータの自己診断機能 A/D 変換値加算モードと平均モードが選択可能 アナログ入力断線検出機能(ディスチャージ機能)プリチャージ機能) ダブルトリガモード(A/D 変換データニ重化機能) 12/10/8 ビット変換切り替え機能 A/D データレジスタオートクリア機能 拡張アナログ入力機能 拡張アナログ入力機能 コンペア機能(ウィンドウ A、ウィンドウ B) |

| 1百日 | RX630(S12ADa) | RX65N(S12ADEa) |
|-----------|--|--|
| | · · · | , |
| 割り込み要因 | RX630(S12ADa) • A/D 変換終了でスキャン終了割り込み要求(S12ADIO)を発生 | RX65N(S12ADFa) • ダブルトリガモードとグループスキャンを除き、1回のスキャン終了でスキャン終了割り込み要求 (S12ADI、S12ADI1)を発生 • ダブルトリガモードの設定では、2回のスキャン終了でスキャン終了でスキャン終了では、2回のスキャン終了12ADI、S12ADI1)を発生 • グループストンモードの設定では、グループストッシをでスキャン終了割り込み要求(S12ADI、S12ADI、S12ADI1)を発生がループBのスキャン終了割り込み要求(GBADI、GBADI1)を発生がループにのスキャン終了割り込み要求(GCADI、GCADI1)を発生がループスキャンをでがループに関います。 グループスキャンをデジループを発生がループを発生がループを発生がループを発生がループを発生がループを発生がループを発生がループを発生がループとのスキャン終了まり込み要求(S12ADI、S12ADI1)を発生がループとのスキャン終了割り込み要求(GBADI/GCADI、GBADI1/GCADI)を発生がループとのスキャン終了割り込み要求(GBADI/GCADI、GBADI1/GCADI)を発生・デジタルコンペア機能の比較条件成立で、コンペア割り込み (S12CMPAI、S12CMPAII、 |
| | S12ADIO割り込みでDMAC、 | S12CMPBI、S12CMPBI1)を発生 S12ADI/S12ADI1、GBADI/GBADI1、 |
| | DTC を起動可能 | GCADI/GCADI1 割り込みで DMAC 、 DTC を起動可能 |
| イベントリンク機能 | - | • すべてのスキャン終了時に ELC イベント発生 |
| | | • ELC からのトリガによりスキャン開 始可能 |
| 消費電力低減機能 | モジュールストップ状態への設定 可能 | モジュールストップ状態への設定が可能 |

表 2.61 12 ビット A/D コンバータのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(S12ADa) | RX65N(S12ADFa) |
|----------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| ADDBLDR | - | - | A/D データ 二重化レジスタ |
| ADDBLDRA | - | - | A/D データ 二重化レジスタ A |
| ADDBLDRB | - | - | A/D データ 二重化レジスタ B |
| ADRD | - | - | A/D 自己診断データレジスタ |
| ADCSR | DBLANS[4:0] | - | ダブルトリガ対象チャネル選択 |
| | | | ビット |
| | GBADIE | - | グループBスキャン終了割り込み |
| | | | 許可ビット |
| | DBLE | - | ダブルトリガモード選択ビット |
| | EXTRG | トリガ選択ビット(b0) | トリガ選択ビット(b <mark>8</mark>) |
| | TRGE | トリガ開始許可ビット(b1) | トリガ開始許可ビット(b <mark>9</mark>) |
| | CKS[1:0] | A/D 変換クロック選択ビット | - |
| | ADIE | スキャン終了割り込み許可ビッ | スキャン終了割り込み許可ビット |
| | | ト(b4) | (b <mark>12</mark>) |
| | ADCS:RX630 | スキャンモード選択ビット | スキャンモード選択ビット |
| | ADCS[1:0]:RX65 | | |
| | N | b6 | b14b13 |
| | | 0:シングルスキャンモード | 00: シングルスキャンモード |
| | | | 01: グループスキャンモード |
| | | 1:連続スキャンモード | 10:連続スキャンモード |
| | | | 11:設定禁止 |
| | ADST | A/D 変換スタートビット(b7) | A/D 変換スタートビット(b <mark>15</mark>) |
| ADANS0 | - | A/D チャネル選択レジスタ 0 | - |
| ADANS1 | - | A/D チャネル選択レジスタ 1 | - |
| ADANSA0 | - | - | A/D チャネル選択レジスタ A0 |
| ADANSA1 | - | - | A/D チャネル選択レジスタ A1 |
| ADANSB0 | - | - | A/D チャネル選択レジスタ B0 |
| ADANSB1 | - | - | A/D チャネル選択レジスタ B1 |
| ADANSC0 | - | - | A/D チャネル選択レジスタ C0 |
| ADANSC1 | - | - | A/D チャネル選択レジスタ C1 |
| ADADS0 | - | A/D 変換値加算モード選択レジ | A/D 変換値加算/平均機能チャネル |
| | | スタ 0 | 選択レジスタ 0 |
| ADADS1 | - | A/D 変換値加算モード選択レジ | A/D 変換値加算/ <mark>平均機能</mark> チャネ |
| | | スタ 1 | ル選択レジスタ 1 |

| レジスタ | ビット | RX630(S12ADa) | RX65N(S12ADFa) |
|----------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ADADC | - | A/D 変換値加算回数選択レジス | A/D 変換値加算/ <mark>平均</mark> 回数選択レ |
| | | タ | ジスタ |
| | ADC[1:0]:RX630 | 加算回数選択ビット | 加算回数選択ビット |
| | ADC[2:0]:RX65N | | |
| | | b1b0 | b2b0 |
| | | 00:1回変換(加算なし。通常変 換と同じ) | 000:1回変換(加算なし。通常変換と同じ) |
| | | 01:2回変換(1回加算を行う) | 001:2回変換(1回加算を行う) |
| | | 10:3回変換(2回加算を行う) | 010:3回変換(2回加算を行う) |
| | | 11:4回変換(3回加算を行う) | 011:4回変換(3回加算を行う) |
| | | | 101:16 回変換(15 回加算を行う) |
| | | | 上記以外は設定しないでください |
| | AVEE | - | 平均モードイネーブルビット |
| ADCER | ADPRC[1:0] | - | A/D 変換精度指定ビット |
| | DIAGVAL[1:0] | - | 自己診断変換電圧選択ビット |
| | DIAGLD | - | 自己診断モード選択ビット |
| | DIAGM | - | 自己診断イネーブルビット |
| ADSTRGR | ADSTRS[3:0] | A/D 変換開始トリガ選択ビット | - |
| | TRSB[5:0] | - | グループ B 専用 A/D 変換開始トリ |
| | | | ガ選択ビット |
| | TRSA[5:0] | - | A/D 変換開始トリガ選択ビット |
| ADEXICR | TSSAD | 温度センサ出力 A/D 変換値加算 | 温度センサ出力 A/D 変換値加算/平 |
| | | モード選択ビット | 均モード選択ビット |
| | OCSAD | 内部基準電圧 A/D 変換値加算 | 内部基準電圧 A/D 変換値加算/平均 |
| | TSS | モード選択ビット | モード選択ビット |
| | 133 | 温度センサ出力 A/D 変換選択 ビット | - |
| | TSSA | _ | │ │温度センサ出力 A/D 変換選択ビッ |
| | TOOA | | 一個人にクリロカハビを決といてクート |
| | ocs | 内部基準電圧 A/D 変換選択ビッ | - |
| | | h | |
| | OCSA | - | 内部基準電圧 A/D 変換選択ビット |
| | TSSB | - | 温度センサ出力 A/D 変換選択ビッ |
| | | | F |
| | OCSB | - | 内部基準電圧 A/D 変換選択ビット |
| | EXSEL[1:0] | - | 拡張アナログ入力選択ビット |
| | EXOEN | - | 拡張アナログ出力制御ビット |
| ADGCEXCR | - | - | A/D グループ C 拡張入力コント |
| | | | ロールレジスタ |
| ADGCTRGR | - | - | A/D グループ C トリガ選択レジス タ |
| ADSSTR01 | - | A/D サンプリングステートレジ | - |
| | | スタ 01 | |
| ADSSTR23 | - | A/D サンプリングステートレジ | - |
| | | スタ 23 | |
| ADSSTRn | - | - | A/D サンプリングステートレジス |
| | | | タ n(n = 0~15, L, T, O) |

| レジスタ | ビット | RX630(S12ADa) | RX65N(S12ADFa) |
|------------|-----|---------------|---|
| ADSHCR | - | - | A/D サンプル & ホールド回路コ ントロールレジスタ |
| ADSHMSR | - | - | A/D サンプル&ホールド動作モー ド選択レジスタ |
| ADDISCR | - | - | A/D 断線検出コントロールレジス タ |
| ADGSPCR | - | - | A/D グループスキャン優先コント ロールレジスタ |
| ADCMPCR | - | - | A/D コンペア機能コントロールレ ジスタ |
| ADCMPANSR0 | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A チャネル選択レジスタ 0 |
| ADCMPANSR1 | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A チャネル選択レジスタ 1 |
| ADCMPANSER | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A 拡張入力選択レジスタ |
| ADCMPLR0 | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A 比 較条件設定レジスタ 0 |
| ADCMPLR1 | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A 比 較条件設定レジスタ 1 |
| ADCMPLER | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A 拡 張入力比較条件設定レジスタ |
| ADCMPDR0 | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A 下 位側レベル設定レジスタ |
| ADCMPDR1 | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A 上 位側レベル設定レジスタ |
| ADCMPSR0 | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A チャネルステータスレジスタ 0 |
| ADCMPSR1 | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A チャネルステータスレジスタ 1 |
| ADCMPSER | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A 拡 張入力チャネルステータスレジス タ |
| ADWINMON | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ A/B ステータスモニタレジスタ |
| ADCMPBNSR | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ B チャネル選択レジスタ |
| ADWINLLB | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ B 下 位側レベル設定レジスタ |
| ADWINULB | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ B 上 位側レベル設定レジスタ |
| ADCMPBSR | - | - | A/D コンペア機能ウィンドウ B チャネルステータスレジスタ |
| ADSAM | - | - | A/D 逐次変換時間設定レジスタ |
| ADSAMPR | - | - | A/D 逐次変換時間設定プロテクト 解除レジスタ |

2.30 D/A コンバータ

表 2.62 に D/A コンバータ仕様の概要比較を、表 2.63 に D/A コンバータのレジスタ比較を示します。

表 2.62 D/A コンバータ仕様の概要比較

| 項目 | RX630(DAa) | RX65N(R12DA) |
|----------------|--|--|
| 分解能 | 10 ビット | 12 ビット |
| 出力チャネル | 2 チャネル | 2 チャネル |
| アナログモジュールの干渉対策 | D/A 変換と A/D 変換の干渉対策: 10 ビット A/D コンバータが出力する 10 ビット A/D コンバータ同期 D/A 変換許可入力信号により、D/A 変換データの更新タイミングを制御する(D/A コンバータのラッシュカレント発生タイミングを許可信号で制御することにより、干渉による A/D 変換精度劣化を低減する) | D/A 変換と A/D 変換の干渉対策: 12 ビット A/D コンバータ(ユニット 1)が出力する 12 ビット A/D コンバータ同期 D/A 変換許可入力信号により、D/A 変換データの更新タイミングを制御するこれにより、12 ビット D/A コンバータのラッシュカレント発生タイミングを許可信号で制御し、干渉による A/D 変換精度劣化を低減する |
| 消費電力低減機能 | モジュールストップ状態への設定 が可能 | モジュールストップ状態への設定 が可能 |
| イベントリンク機能(入力) | - | イベント信号の入力により、DAO 変換開始が可能 |
| 出力方式切り替え | - | バッファ出力(ゲイン= 1)とバッ ファなし出力を切り替え可能 |

表 2.63 D/A コンバータのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630(DAa) | RX65N(R12DA) |
|---------|-----|---------------------------|---------------------------|
| DADRm | - | D/A データレジスタ m(DADRm)(m=0、 | D/A データレジスタ m(DADRm)(m=0、 |
| | | 1) | 1) |
| | | DADPR.DPSEL ビットの設定によって | DADPR.DPSEL ビットの設定によって |
| | | 10 ビットのデータの配置を変更できま | 12 ビットのデータの配置を変更できま |
| | | す。 | す。 |
| DAAMPCR | - | - | D/A 出力アンプ制御レジスタ |
| DAASWCR | - | - | D/A 出力アンプ安定待ち制御レジスタ |
| DAADUSR | - | - | D/A A/D 同期ユニット選択レジスタ |

2.31 温度センサ

表 2.64 に温度センサのレジスタ比較を示します。

表 2.64 温度センサのレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N(TEMPS) |
|--------------|-----|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TSCDRH, | - | 温度センサ校正データレジスタ | 温度センサ校正データレジスタ |
| TSCDRL:RX630 | | TSCDRH:(b3-b0) | TSCDR:(b11-b0) |
| | | TSCDRL:(b7-b0) | |
| TSCDR:RX65N | | | |
| | | 工場出荷時に個々のチップごとに測 定された温度センサ校正データを格 | 工場出荷時に個々のチップごとに測 定された温度センサ校正データを格 |
| | | 納 | 納 |

2.32 RAM

表 2.65 に RAM 仕様の概要比較を、表 2.66 に RAM のレジスタ比較を示します。

表 2.65 RAM 仕様の概要比較

| 項目 | RX630 | RX65N(ECC 誤り訂正機能なし) |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------|
| RAM 容量 | 64Kバイト | 256K バイト |
| | RAM0:64K バイト | RAM0:256K バイト |
| | 96Kバイト | 384K バイト*1 |
| | RAM0:64K バイト、RAM1:32K バイト | 拡張 RAM:384K バイト |
| | 128Kバイト | |
| | RAM0:64K バイト、RAM1:64K バイト | |
| RAM アドレス | RAM 容量が 64K バイトの場合 | RAM0:0000 0000h ~ 0003 FFFFh |
| | RAM0:0000 0000h~0000 FFFFh | 拡張 RAM: 0080 0000h~0085 FFFFh*1 |
| | RAM1:なし | |
| | RAM 容量が 96K バイトの場合 | |
| | RAM0:0000 0000h~0000 FFFFh | |
| | RAM1:0001 0000h~0001 7FFFh | |
| | ● RAM 容量が 128K バイトの場合 | |
| | RAM0:0000 0000h~0000 FFFFh | |
| | RAM1:0001 0000h~0001 FFFFh | |
| アクセス | ● 読み出し/書き込みともに 1 サイクルで | ● 読み出し/書き込みともに 1 サイクルで |
| | 動作 | 動作 |
| | ● RAM 有効/無効選択可能 | ● RAM 有効/無効選択可能 |
| データ保持機能 | ディープソフトウェアスタンバイモード | ディープソフトウェアスタンバイモード時 |
| | 時、RAM0 のデータを保持可能 | のデータ保持機能なし(スタンバイ RAM に |
| | | て保持可能) |
| 消費電力低減機 | RAM0~RAM1 個別にモジュールストップ | RAM、拡張 RAM*1 個別にモジュールストッ |
| 能 | 状態への設定が可能 | プ機能への設定が可能 |
| エラーチェック | なし | • 1ビット誤り検出 |
| 機能 | | • エラー発生時、ノンマスカブル割り込 |
| | | み、または割り込みを発生 |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

表 2.66 RAM のレジスタ比較

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|-----------|-----|-------|-------------------------------|
| RAMMODE | - | - | RAM 動作モード制御レジスタ |
| RAMSTS | - | - | RAM エラーステータスレジスタ |
| RAMECAD | - | - | RAM エラーアドレスキャプチャレ ジスタ |
| RAMPRCR | - | - | RAM プロテクトレジスタ |
| EXRAMMODE | - | - | 拡張 RAM 動作モード制御レジス タ*1 |
| EXRAMSTS | - | - | 拡張 RAM エラーステータスレジ スタ*1 |
| EXRAMECAD | - | - | 拡張 RAM エラーアドレスキャプ チャレジスタ*1 |
| EXRAMPRCR | - | - | 拡張 RAM プロテクトレジスタ*1 |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

2.33 フラッシュメモリ(コードフラッシュ)

表 2.67 にフラッシュメモリ(コードフラッシュ)仕様の概要比較を、表 2.68 にフラッシュメモリのレジスタ 比較を示します。

表 2.67 フラッシュメモリ(コードフラッシュ)仕様の概要比較

| 項目 | RX630 | RX65N |
|-----------------------------|--|---|
| メモリ空間 | ユーザ領域:最大 2M バイト | ユーザ領域:最大 <u>2M バイト*</u> 1 |
|) C) <u>T</u> IN | ユーザブート領域:16K バイト | |
| キャッシュ | なし | 容量:最大 256 バイトマッピング方式:8 ウェイセットアソシエイティブリプレース方式:LRU アルゴリズム |
| | | • ラインサイズ:16 バイト |
| リードサイクル | ICLK 1 サイクルの高速読み出し | キャッシュヒット時:1 サイクル キャッシュミス時: ICLK≦50MHz 1 サイクル 50MHz <iclk100mhz 2="" サイクル<br="">ICLK>100MHz 3 サイクル</iclk100mhz> |
| イレーズ後の 値 | FFh | FFh |
| プログラム/イ レーズ方式 | ROM/E2 データフラッシュの書き換えを行う専用のシーケンサ(FCU)を内蔵 FCU ヘコマンドを発行することにより、ROM へ P/E を実行可能 専用フラッシュメモリプログラマによるシリアルインタフェース通信を介したプログラム/イレーズ(シリアルプログラミング) ユーザプログラムによるフラッシュメモリのプログラム/イレーズ(セルフプログラミング) | フラッシュメモリのプログラム/イレーズを行う専用のシーケンサ(FCU)を内蔵 FACIコマンド発行領域(007E 0000h)に設定した FACIコマンドで、コードフラッシュメモリ/データフラッシュメモリ*1のプログラム/イレーズが可能 専用フラッシュメモリプログラマによるシリアルインタフェース通信を介したプログラム/イレーズ(シリアルプログラミング) ユーザプログラムによるフラッシュメモリのプログラム/イレーズ(セルフプログラニング) |
| セキュリティ 機能 | フラッシュメモリの不正改ざん/不正読み 出しを防止 | フラッシュメモリの不正改ざん/不正読み出しを防止 |
| プロテクション機能 | ソフトウェアプロテクト機能: レジスタ設定やロックビットにより 意図しない書き換えを防ぐことが可能 FCU のコマンドロック機能: P/E 中に異常を検出した場合、以後の P/E 処理を禁止 | フラッシュメモリの誤書き換えを防止 |
| デュアルバン ク機能 ^{*1} | - | デュアルバンク構成を用いて、書き換え動作中の中断に対して安全な更新を行うことが可能 リニアモード:コードフラッシュメモリを1領域として使用するモード デュアルモード:コードフラッシュメモリを2領域に分割して使用するモード |

| 項目 | RX630 | RX65N |
|------------------------------------|---|--|
| Trusted Memory(TM) | - | コードフラッシュメモリのブロック 8,9 に対する不正リードを防止 |
| 機能 | | デュアルモード:ブロック 8, 9, 46, 47*1 |
| BGO(バック グラウンドオ ペレーション) 機能 | E2 データフラッシュへの P/E を実行している期間、CPU は ROM 領域のプログラムを実行可能 | コードフラッシュメモリプログラム/イレーズ中のコードフラッシュメモリリードが可能*1 コードフラッシュメモリプログラム/イレーズ中のデータフラッシュメモリリードが可能*1 |
| | | データフラッシュメモリプログラム/イレーズ中のコードフラッシュメモリリードが可能*1 |
| サスペンド/レ ジューム機能 | ROM への P/E を中断し、CPU は ROM 領域のプログラムを実行可能(サスペン ド) | CPU はコードフラッシュ領域のプログ ラムを実行可能(サスペンド) |
| | 中断した後、ROM への P/E を再開可能 (レジューム) | 中断した後、コードフラッシュへの P/E を再開可能(レジューム) |
| プログラム/イ レーズ単位 | ユーザ領域およびユーザブート領域へのプログラム:128 バイト ユーザ領域のイレーズ:ブロック | ユーザ領域へのプログラム:128 バイトユーザ領域のイレーズ:ブロック |
| | ユーザブート領域のイレーズ: 16K バイト | |
| その他の機能 | セルフプログラミング中の割り込み受け 付け可能(割り込みベクタのアドレスを ROM 以外に設定した場合) | セルフプログラミング中の割り込み受け付け可能(割り込み/例外ベクタのアドレスをコードフラッシュ以外に設定した場合) |
| | 本 MCU の初期設定をオプション設定メモリに設定可能 | 本 MCU の初期設定をオプション設定メモ リに設定可能 |
| オンボードプログラミング | ブートモード(SCIインタフェース)によるプログラム 調歩同期式シリアルインタフェース (SCI1)を使用 通信速度は自動調整 ユーザブート領域も書き換え可能 USB ブートモードによる書き換え USB0 を使用 | ブートモード(SCI インタフェース)によるプログラム/イレーズ 調歩同期式シリアルインタフェース (SCI1)を使用 通信速度は自動調整 USB ブートモードによるプログラム/イレーズ USBb を使用 |
| | 特別なハードウェアが不要で、PC と直結可能ユーザブートモードによる書き換え ユーザ独自のブートプログラムを作成可能 | 特別なハードウェアが不要で、PC と 直結可能 |
| | ユーザプログラム中の ROM 書き換え ルーチンによる書き換え システムをリセットすることなく ROM の書き換えが可能 | ブートモード(FINE インタフェース)によるプログラム/イレーズ FINE を使用 ユーザプログラム中のコードフラッシュメモリ書き換えルーチンによるプログラム/イレーズ システムをリセットすることなくコードフラッシュメモリの書き換えが可能 |

| 項目 | RX630 | RX65N |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 専用パラレル | フラッシュライタを使用して、ユーザ領域 | フラッシュライタを使用して、ユーザ領域 |
| プログラマに | /ユーザブート領域の書き換えが可能 | のプログラム/イレーズが可能 |
| よるプログラ | | |
| ム/イレーズ (100 ピン以上 | | |
| の製品) | | |
| ユニーク ID | マイコン個体ごとの 16 バイト長の ID コー | 本 MCU 個体ごとの 16 バイト長の ID コード |
| | ド(G バージョン製品のみ使用可能) | |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

表 2.68 フラッシュメモリのレジスタ比較

| 1 22 5 | | 00 フラッシュメモリのレシスタリ | |
|---------|-----------|---|--|
| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
| FWEPROR | FLWE[1:0] | フラッシュ P/E ビット | フラッシュライトイレーズ許可 ビット |
| | | b1b0 00: P/E、ロックビットの P/E、 ロックビットの読み出し、ブ ランクチェックの禁止 | b1b0 0 0 : P/E、ブランクチェック* ¹ の 禁止 |
| | | 01: P/E、ロックビットの P/E、 ロックビットの読み出し、ブ ランクチェックの許可 | 01: P/E、ブランクチェック*1の 許可 |
| | | 10: P/E、ロックビットの P/E、 ロックビットの読み出し、ブ ランクチェックの禁止 | 10: P/E、ブランクチェック ^{*1} の 禁止 |
| | | 11: P/E、ロックビットの P/E、 ロックビットの読み出し、ブ ランクチェックの禁止 | 11: P/E、ブランクチェック ^{*1} の 禁止 |
| FMODR | - | フラッシュモードレジスタ | - |
| FASTAT | DFLWPE | E2 データフラッシュ P/E プロテクト違反フラグ | - |
| | DFLRPE | E2 データフラッシュリードプロ テクト違反フラグ | - |
| | DFLAE | E2 データフラッシュアクセス違 反フラグ | - |
| | ROMAE | ROM アクセス違反フラグ | - |
| | DFAE | - | データフラッシュメモリアク セス違反フラグ ^{*1} |
| | CFAE | - | コードフラッシュメモリアクセ ス違反フラグ |
| FAEINT | DFLWPEIE | E2 データフラッシュ P/E プロテクト違反割り込み許可ビット | - |
| | DFLRPEIE | E2 データフラッシュリードプロ テクト違反割り込み許可ビット | - |
| | DFLAEIE | E2 データフラッシュアクセス違 反割り込み許可ビット | - |
| | ROMAEIE | ROM アクセス違反割り込み許可 ビット | - |
| | DFAEIE | - | データフラッシュメモリアク セス違反割り込み許可ビット*1 |
| | CFAEIE | - | コードフラッシュメモリアクセ ス違反割り込み許可ビット |
| DFLRE0 | - | E2 データフラッシュ読み出し許可レジスタ 0 | - |
| DFLRE1 | - | E2 データフラッシュ読み出し許可レジスタ 1 | - |
| DFLWE0 | - | E2 データフラッシュ P/E 許可レ ジスタ 0 | - |

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|-----------|------------|----------------------------------|--|
| DFLWE1 | - | E2 データフラッシュ P/E 許可レ ジスタ 1 | - |
| FSADDR | - | - | FACI コマンド処理開始アドレス レジスタ |
| FEADDR | - | - | FACI コマンド処理終了アドレ スレジスタ |
| FCURAME | - | FCU RAM イネーブルレジスタ | - |
| FSTATR0 | - | フラッシュステータスレジスタ 0 | - |
| FSTATR1 | - | フラッシュステータスレジスタ 1 | - |
| FSTATR | - | - | フラッシュステータスレジスタ |
| FENTRYR | FENTRY0 | ROM P/E モードエントリビット 0 | - |
| | FENTRYC | - | コードフラッシュ P/E モードエ ントリビット |
| | FENTRY1 | ROM P/E モードエントリビット 1 | - |
| | FENTRY2 | ROM P/E モードエントリビット 2 | - |
| | FENTRY3 | ROM P/E モードエントリビット 3 | - |
| | FENTRYD | E2 データフラッシュ P/E モード エントリビット | データフラッシュメモリ P/E モードエントリビット*1 |
| | FEKEY[7:0] | キーコード | - |
| | KEY[7:0] | - | キーコードビット |
| FPROTR | - | フラッシュプロテクトレジスタ | - |
| FRESETR | - | フラッシュリセットレジスタ | - |
| FCMDR | - | FCU コマンドレジスタ | FACI コマンドレジスタ |
| FCPSR | - | FCU 処理切り替えレジスタ | フラッシュシーケンサ処理切り 替えレジスタ |
| FSUINITR | - | - | フラッシュシーケンサ設定初期 化レジスタ |
| FAWMON | - | - | フラッシュアクセスウィンドウ モニタレジスタ |
| DFLBCCNT | - | E2 データフラッシュブランク チェック制御レジスタ | - |
| FPESTAT | - | フラッシュ P/E ステータスレジス タ | - |
| DFLBCSTAT | - | E2 データフラッシュブランク チェックステータスレジスタ | - |
| FBCCNT | - | - | データフラッシュブランク チェック制御レジスタ ^{*1} |
| FBCSTAT | - | - | データフラッシュブランク チェックステータスレジスタ*1 |
| FPSADDR | - | - | データフラッシュ書き込み開始 アドレスレジスタ*1 |

| レジスタ | ビット | RX630 | RX65N |
|---------|-----|--------------|------------------|
| FPCKAR | - | - | フラッシュシーケンサ処理ク |
| | | | ロック通知レジスタ |
| FSUACR | - | - | スタートアップ領域コントロー |
| | | | ルレジスタ |
| PCKAR | - | 周辺クロック通知レジスタ | - |
| ROMCE | - | - | ROM キャッシュ許可レジスタ |
| ROMCIV | - | - | ROM キャッシュ無効化レジスタ |
| EEPFCLK | - | - | データフラッシュメモリアクセ |
| | | | ス周波数設定レジスタ*1 |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

2.34 フラッシュメモリ(データフラッシュ)

表 2.69 にフラッシュメモリ(データフラッシュ)仕様の概要比較を示します。

表 2.69 フラッシュメモリ(データフラッシュ)仕様の概要比較

| 項目 | RX630 | RX65N*1 |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| メモリ容量 | 32K バイト | 32K バイト |
| イレーズ後の 値 | 不定値 | 不定值 |
| ブロックの構 成 | 1 ブロック:32 バイト | 1 ブロック: <mark>64</mark> バイト |
| ブロック数 | 1024 | 512 |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

2.35 パッケージ (LQFP100/144 のみ)

LQFP100、LQFP144のパッケージの外形図に一部差分がありますので、基板設計時には留意ください。 詳細は、「RX ファミリ間の移行設計ガイド パッケージ外形寸法の相違点」(R01AN4591JJ)を参照して ください。

表 2.70 パッケージコードの比較

| 項目 | RX630 | RX65N/RX651 |
|-------------|--------------|--------------|
| 100 ピンLFQFP | PLQP0100KB-A | PLQP0100KB-B |
| 144 ピンLFQFP | PLQP0144KA-A | PLQP0144KA-B |

3. 端子機能の比較

以下に端子機能の比較、および電源、クロック、システム制御端子の比較を示します。いずれかのグルー プにしか存在しない項目は青字に、両方のグループに存在するが相違点ある項目は赤字にしています。仕様 に相違点がない項目は黒字にしています。

3.1 144/145 ピンパッケージ

表 3.1 に 144/145 ピンパッケージ端子機能の比較を示します。

表 3.1 144/145 ピンパッケージ端子機能の比較

| 144 ピン | 145 ピン | RX630 | RX65N |
|--------|--------|--|---|
| LFQFP | TFLGA | | |
| 1 | A1 | AVSS0 | AVSS0 |
| 2 | В3 | P05/IRQ13/DA1 | P05/IRQ13/DA1 |
| 3 | B1 | VREFH | AVCC1 |
| 4 | D3 | P03/IRQ11/DA0 | P03/IRQ11/DA0 |
| 5 | C1 | VREFL | AVSS1 |
| 6 | C2 | P02/TMCI1/SCK6/IRQ10/AN020 | P02/TMCI1/SCK6/IRQ10/AN120 |
| 7 | D4 | P01/TMCI0/RXD6/SMISO6/SSCL6/IR Q9/AN019 | P01/TMCI0/RXD6/SMISO6/SSCL6/IR Q9/AN119 |
| 8 | D1 | P00/TMRI0/TXD6/SMOSI6/SSDA6/IR Q8/AN018 | P00/TMRI0/TXD6/SMOSI6/SSDA6/IR Q8/AN118 |
| 9 | D2 | PF5/IRQ4 | PF5/IRQ4 |
| 10 | E4 | EMLE | EMLE |
| 11 | E3 | PJ5 | PJ5/POE8#/CTS2#/RTS2#/SS2# |
| 12 | A10 | VSS | VSS |
| 13 | F3 | PJ3/MTIOC3C/CTS6#/RTS6#/CTS0#/ RTS0#/SS6#/SS0# | PJ3/EDACK1/MTIOC3C/ET0_EXOUT/ CTS6#/RTS6#/CTS0#/RTS0#/SS6#/S S0# |
| 14 | E2 | VCL | VCL |
| 15 | F4 | VBATT | VBATT |
| 16 | G3 | MD/FINED | MD/FINED |
| 17 | F1 | XCIN | XCIN |
| 18 | F2 | XCOUT | XCOUT |
| 19 | G2 | RES# | RES# |
| 20 | G1 | P37/XTAL | P37/XTAL |
| 21 | C6 | VSS | VSS |
| 22 | H1 | P36/EXTAL | P36/EXTAL |
| 23 | B10 | VCC | VCC |
| 24 | H4 | P35/NMI | P35/UPSEL/NMI |
| 25 | J1 | P34/TRST#/MTIOC0A/TMCI3/PO12/P OE2#/SCK6/SCK0/IRQ4 | P34/TRST#/MTIOC0A/TMCI3/PO12/POE10#/SCK6/SCK0/ET0_LINKSTA/IRQ4 |
| 26 | J2 | P33/MTIOC0D/TIOCD0/TMRI3/PO11/ POE3#/RXD6/RXD0/SMISO6/SMISO0 /SSCL6/SSCL0/CRX0/IRQ3-DS | P33/EDREQ1/MTIOC0D/TIOCD0/TM RI3/PO11/POE4#/POE11#/RXD6/RXD 0/SMISO6/SMISO0/SSCL6/SSCL0/CR X0/PCKO/IRQ3-DS |

| 144 ピン LFQFP | 145 ピン TFLGA | RX630 | RX65N |
|-----------------|-----------------|--|---|
| 27 | J3 | P32/MTIOC0C/TIOCC0/TMO3/PO10/ RTCOUT/RTCIC2/TXD6/TXD0/SMOSI 6/SMOSI0/SSDA6/SSDA0/CTX0/IRQ2 -DS | P32/MTIOC0C/TIOCC0/TMO3/PO10/ RTCOUT/RTCIC2/POE0#/POE10#/TX D6/TXD0/SMOSI6/SMOSI0/SSDA6/S SDA0/CTX0/USB0_VBUSEN/VSYNC/I RQ2-DS |
| 28 | K3 | P31/TMS/MTIOC4D/TMCI2/PO9/RTCI C1/CTS1#/RTS1#/SS1#/SSLB0/IRQ1- DS | P31/TMS/MTIOC4D/TMCI2/PO9/RTCI C1/CTS1#/RTS1#/SS1#/SSLB0-A/IRQ 1-DS |
| 29 | J4 | P30/TDI/MTIOC4B/TMRI3/P08/RTCIC 0/P0E8#/RXD1/SMISO1/SSCL1/MIS OB/IRQ0-DS | P30/TDI/MTIOC4B/TMRI3/PO8/RTCIC 0/POE8#/RXD1/SMISO1/SSCL1/MIS OB-A/IRQ0-DS |
| 30 | K1 | P27/TCK/FINEC/CS7#/MTIOC2B/TMC I3/PO7/SCK1/RSPCKB | P27/TCK/CS7#/MTIOC2B/TMCI3/PO7 /SCK1/RSPCKB-A |
| 31 | K2 | P26/TDO/CS6#/MTIOC2A/TMO1/PO6/ TXD1/CTS3#/RTS3#/SMOSI1/SS3#/S SDA1/MOSIB | P26/TDO/CS6#/MTIOC2A/TMO1/P06/ TXD1/CTS3#/RTS3#/SMOSI1/SS3#/S SDA1/MOSIB-A |
| 32 | L1 | P25/CS5#/MTIOC4C/MTCLKB/TIOCA 4/PO5/RXD3/SMISO3/SSCL3/ADTRG 0# | P25/CS5#/EDACK1/MTIOC4C/MTCLK B/TIOCA4/PO5/RXD3/SMISO3/SSCL3 /HSYNC/ADTRG0#/(SDHI_CD)*1 |
| 33 | L4 | P24/CS4#/MTIOC4A/MTCLKA/TIOCB 4/TMRI1/PO4/SCK3 | P24/CS4#/EDREQ1/MTIOC4A/MTCL KA/TIOCB4/TMRI1/PO4/SCK3/USB0_ VBUSEN/PIXCLK/(SDHI_WP)*1 |
| 34 | L2 | P23/MTIOC3D/MTCLKD/TIOCD3/PO3 /TXD3/CTS0#/RTS0#/SMOSI3/SS0#/ SSDA3 | P23/EDACKO/MTIOC3D/MTCLKD/TIO CD3/PO3/TXD3/CTS0#/RTS0#/SMOS I3/SS0#/SSDA3/PIXD7/(SDHI_D1-C) *1 |
| 35 | M1 | P22/MTIOC3B/MTCLKC/TIOCC3/TM O0/PO2/SCK0 | P22/EDREQ0/MTIOC3B/MTCLKC/TIO CC3/TMO0/PO2/SCK0/USB0_OVRCU RB/PIXD6/(SDHI_D0-C)*1 |
| 36 | N1 | P21/MTIOC1B/TIOCA3/TMCI0/PO1/R XD0/SMISO0/SSCL0/SCL1/IRQ9 | P21/MTIOC1B/MTIOC4A/TIOCA3/TM CIO/PO1/RXD0/SMISO0/SSCL0/USB0 _EXICEN/PIXD5/IRQ9/(SCL1/SDHI_C LK-C)*1 |
| 37 | N2 | P20/MTIOC1A/TIOCB3/TMRI0/PO0/T XD0/SMOSI0/SSDA0/SDA1/IRQ8 | P20/MTIOC1A/TIOCB3/TMRI0/PO0/T XD0/SMOSI0/SSDA0/USB0_ID/PIXD4 /IRQ8/(SDA1/SDHI_CMD-C)*1 |
| 38 | M2 | P17/MTIOC3A/MTIOC3B/TIOCB0/TCL KD/TMO1/PO15/POE8#/SCK1/TXD3/ SMOSI3/SSDA3/MISOA/SDA2-DS/IET XD/IRQ7/ADTRG# | P17/MTIOC3A/MTIOC3B/MTIOC4B/TI OCB0/TCLKD/TMO1/PO15/POE8#/S CK1/TXD3/SMOSI3/SSDA3/SDA2-DS/ PIXD3/IRQ7/ADTRG1#/(SDHI_D3-C) *1 |
| 39 | N3 | P87/TIOCA2 | P87/MTIOC4C/TIOCA2/TXD10/SMOS I10/SSDA10/PIXD2/(SDHI_D2-C)*1 |
| 40 | L3 | P16/MTIOC3C/MTIOC3D/TIOCB1/TC LKC/TMO2/PO14/RTCOUT/TXD1/RX D3/SMOSI1/SMISO3/SSDA1/SSCL3/ MOSIA/SCL2-DS/IERXD/USB0_VBUS /IRQ6/ADTRG0# | P16/MTIOC3C/MTIOC3D/TIOCB1/TC LKC/TMO2/PO14/RTCOUT/TXD1/RX D3/SMOSI1/SMISO3/SSDA1/SSCL3/ SCL2-DS/USB0_VBUS/USB0_VBUSE N/USB0_OVRCURB/IRQ6/ADTRG0# |
| 41 | М3 | P86/TIOCA0 | P86/MTIOC4D/TIOCA0/RXD10/SMIS O10/SSCL10/PIXD1 |
| 42 | K4 | P15/MTIOC0B/MTCLKB/TIOCB2/TCL KB/TMCI2/PO13/RXD1/SCK3/SMISO 1/SSCL1/CRX1-DS/IRQ5 | P15/MTIOC0B/MTCLKB/TIOCB2/TCL KB/TMCI2/PO13/RXD1/SCK3/SMISO 1/SSCL1/CRX1-DS/PIXD0/IRQ5 |

| 144 ピン LFQFP | 145 ピン TFLGA | RX630 | RX65N |
|-----------------|-----------------|--|--|
| 43 | N4 | P14/MTIOC3A/MTCLKA/TIOCB5/TCL KA/TMRI2/PO15/CTS1#/RTS1#/SS1#/ CTX1/USB0_DPUPE/IRQ4 | P14/MTIOC3A/MTCLKA/TIOCB5/TCL KA/TMRI2/PO15/CTS1#/RTS1#/SS1#/ CTX1/USB0_OVRCURA/IRQ4 |
| 44 | L5 | P13/MTIOC0B/TIOCA5/TMO3/PO13/T XD2/SMOSI2/SSDA2/SDA0[FM+]/IRQ 3/ADTRG# | P13/MTIOC0B/TIOCA5/TMO3/PO13/T XD2/SMOSI2/SSDA2/SDA0[FM+]/IRQ 3/ADTRG1# |
| 45 | M4 | P12/TMCI1/RXD2/SMISO2/SSCL2/SC L0[FM+]/IRQ2 | P12/TMCI1/RXD2/SMISO2/SSCL2/SC L0[FM+]/IRQ2 |
| 46 | M5 | VCC_USB | VCC_USB |
| 47 | N5 | USB0_DM | USB0_DM |
| 48 | N6 | USB0_DP | USB0_DP |
| 49 | M6 | VSS_USB | VSS_USB |
| 50 | L6 | P56/MTIOC3C/TIOCA1 | P56/EDACK1/MTIOC3C/TIOCA1/(SC K7)*1 |
| 51 | N7 | P55/TRDATA3/WAIT#/MTIOC4D/TMO 3/CRX1/IRQ10 | P55/TRDATA3/WAIT#/EDREQ0/MTIO C4D/TMO3/CRX1/ET0_EXOUT/IRQ10 /(D0[A0/D0]/TXD7/SMOSI7/SSDA7)*1 |
| 52 | K5 | P54/TRDATA2/ALE/MTIOC4B/TMCI1/ CTS2#/RTS2#/SS2#/CTX1 | P54/TRDATA2/ALE/EDACKO/MTIOC4 B/TMCI1/CTS2#/RTS2#/SS2#/CTX1/E T0_LINKSTA/(D1[A1/D1])*1 |
| 53 | K6 | P53/BCLK | P53/BCLK |
| 54 | L7 | P52/RD#/RXD2/SMISO2/SSCL2/SSL B3 | P52/RD#/RXD2/SMISO2/SSCL2/SSL B3-A |
| 55 | K7 | P51/WR1#/BC1#/WAIT#/SCK2/SSLB2 | P51/WR1#/BC1#/WAIT#/SCK2/SSLB2 -A |
| 56 | M7 | P50/WR0#/WR#/TXD2/SMOSI2/SSDA 2/SSLB1 | P50/WR0#/WR#/TXD2/SMOSI2/SSDA 2/SSLB1-A |
| 57 | C13 | VSS | VSS |
| 58 | L8 | P83/TRCLK/MTIOC4C/CTS10#/RTS1 0#/SS10# | P83/TRCLK/EDACK1/MTIOC4C/CTS1 0#/SS10#/ET0_CRS/RMII0_CRS_DV/ SCK10 |
| 59 | D5 | VCC | VCC |
| 60 | N9 | PC7/A23/CS0#/MTIOC3A/MTCLKB/TIOCB6/TMO2/PO31/TXD8/SMOSI8/SSDA8/MISOA/IRQ14 | PC7/UB/A23/CS0#/MTIOC3A/MTCLK B/TMO2/TOC0/PO31/CACREF/TXD8/ SMOSI8/SSDA8/MISOA-A/ET0_COL/ TXD10/SMOSI10/SSDA10/MMC_D7- A/IRQ14 |
| 61 | M8 | PC6/A22/CS1#/MTIOC3C/MTCLKA/TIOCA6/TMCI2/PO30/RXD8/SMISO8/SSCL8/MOSIA/IRQ13 | PC6/A22/CS1#/MTIOC3C/MTCLKA/T MCI2/TIC0/PO30/RXD8/SMISO8/SSC L8/MOSIA-A/ET0_ETXD3/RXD10/SMI SO10/SSCL10/MMC_D6-A/IRQ13/(D2 [A2/D2])*1 |
| 62 | L9 | PC5/A21/CS2#/WAIT#/MTIOC3B/MTC LKD/TIOCD6/TCLKF/TMRI2/PO29/SC K8/RSPCKA | PC5/A21/CS2#/WAIT#/MTIOC3B/MTC LKD/TMRI2/PO29/SCK8/RSPCKA-A/E T0_ETXD2/SCK10/MMC_D5-A/(D3[A3 /D3])*1 |
| 63 | N10 | P82/TRSYNC/MTIOC4A/PO28/TXD10 /SMOSI10/SSDA10 | P82/TRSYNC/EDREQ1/MTIOC4A/PO 28/TXD10/SMOSI10/SSDA10/ET0_ET XD1/RMII0_TXD1/MMC_D4-A |

| 作连示 | | | |
|--------|--------|---|---|
| 144 ピン | 145 ピン | RX630 | RX65N |
| LFQFP | TFLGA | 10,000 | 1010011 |
| 64 | M9 | P81/TRDATA1/MTIOC3D/PO27/RXD1 0/SMISO10/SSCL10 | P81/TRDATA1/EDACK0/MTIOC3D/P O27/RXD10/SMISO10/SSCL10/ET0_ ETXD0/RMII0_TXD0/MMC_D3-A/SDH I_CD-A/QIO3-A/(SDHI_CD)*1 |
| 65 | K9 | P80/TRDATA0/MTIOC3B/PO26/SCK1 0 | P80/TRDATA0/EDREQ0/MTIOC3B/P O26/SCK10/RTS10#/ET0_TX_EN/RMI I0_TXD_EN/MMC_D2-A/SDHI_WP-A/ QIO2-A/(SDHI_WP)*1 |
| 66 | L10 | PC4/A20/CS3#/MTIOC3D/MTCLKC/TIOCC6/TCLKE/TMCI1/PO25/POE0#/SCK5/CTS8#/RTS8#/SS8#/SSLA0 | PC4/A20/CS3#/MTIOC3D/MTCLKC/T MCI1/PO25/POE0#/SCK5/CTS8#/RTS 8#/SS8#/SSLA0-A/ET0_TX_CLK/CTS 10#/RTS10#/SS10#/MMC_D1-A/SDHI _D1-A/SDSI_D1-A/QIO1-A/QMI-A |
| 67 | N11 | PC3/A19/MTIOC4D/TCLKB/PO24/TX D5/SMOSI5/SSDA5/IETXD | PC3/A19/MTIOC4D/TCLKB/PO24/TX D5/SMOSI5/SSDA5/ET0_TX_ER/MM C_D0-A/SDHI_D0-A/SDSI_D0-A/QIO0 -A/QMO-A |
| 68 | M10 | P77/CS7#/PO23/TXD11/SMOSI11/SS DA11 | P77/TRDATA7/CS7#/PO23/TXD11/S MOSI11/SSDA11/ET0_RX_ER/RMII0_ RX_ER/MMC_CLK-A/SDHI_CLK-A/S DSI_CLK-A/QSPCLK-A |
| 69 | K10 | P76/CS6#/PO22/RXD11/SMISO11/SS CL11 | P76/TRDATA6/CS6#/PO22/RXD11/S MISO11/SSCL11/ET0_RX_CLK/REF5 0CK0/MMC_CMD-A/SDHI_CMD-A/SD SI_CMD-A/QSSL-A |
| 70 | L11 | PC2/A18/MTIOC4B/TCLKA/PO21/RX D5/SMISO5/SSCL5/SSLA3/IERXD | PC2/A18/MTIOC4B/TCLKA/PO21/RX D5/SMISO5/SSCL5/SSLA3-A/ET0_RX _DV/MMC_CD-A/SDHI_D3-A/SDSI_D 3-A |
| 71 | N12 | P75/CS5#/PO20/SCK11 | P75/TRSYNC1/CS5#/PO20/SCK11/R TS11#/ET0_ERXD0/RMII0_RXD0/MM C_RES#-A/SDHI_D2-A/SDSI_D2-A |
| 72 | N13 | P74/CS4#/PO19/CTS11#/RTS11#/SS 11# | P74/TRDATA5/A20/CS4#/PO19/CTS1 1#/SS11#/ET0_ERXD1/RMII0_RXD1 |
| 73 | M12 | PC1/A17/MTIOC3A/TCLKD/PO18/SC K5/SSLA2/SDA3/IRQ12 | PC1/A17/MTIOC3A/TCLKD/PO18/SC K5/SSLA2-A/ET0_ERXD2/IRQ12 |
| 74 | D11 | PL1 | VCC |
| 75 | M11 | PC0/A16/MTIOC3C/TCLKC/PO17/CT S5#/RTS5#/SS5#/SSLA1/SCL3/IRQ14 | PC0/A16/MTIOC3C/TCLKC/PO17/CT S5#/RTS5#/SS5#/SSLA1-A/ET0_ERX D3/IRQ14 |
| 76 | E1 | PL0 | VSS |
| 77 | L12 | P73/CS3#/PO16 | P73/TRDATA4/CS3#/PO16/ET0_WOL |
| 78 | K11 | PB7/A15/MTIOC3B/TIOCB5/PO31/TX D9/SMOSI9/SSDA9 | PB7/A15/MTIOC3B/TIOCB5/PO31/TX D9/SMOSI9/SSDA9/ET0_CRS/RMII0_ CRS_DV/TXD11/SMOSI11/SSDA11/S DSI_D1-B |
| 79 | K12 | PB6/A14/MTIOC3D/TIOCA5/PO30/RX D9/SMISO9/SSCL9 | PB6/A14/MTIOC3D/TIOCA5/PO30/RX D9/SMISO9/SSCL9/ET0_ETXD1/RMII 0_TXD1/RXD11/SMISO11/SSCL11/S DSI_D0-B |

| 11/2=/// | | | |
|-----------------|-----------------|--|---|
| 144 ピン LFQFP | 145 ピン TFLGA | RX630 | RX65N |
| 80 | K13 | PB5/A13/MTIOC2A/MTIOC1B/TIOCB4 /TMRI1/PO29/POE1#/SCK9 | PB5/A13/MTIOC2A/MTIOC1B/TIOCB4 /TMRI1/PO29/POE4#/SCK9/ET0_ETX D0/RMII0_TXD0/SCK11/SDSI_CLK-B/ (LCD_CLK-B)*1 |
| 81 | J11 | PB4/A12/TIOCA4/PO28/CTS9#/RTS9 #/SS9# | PB4/A12/TIOCA4/PO28/CTS9#/RTS9 #/SS9#/ET0_TX_EN/RMII0_TXD_EN/ CTS11#/RTS11#/SS11#/SDSI_CMD- B/(LCD_TCON0-B)*1 |
| 82 | J10 | PB3/A11/MTIOC0A/MTIOC4A/TIOCD 3/TCLKD/TMO0/PO27/POE3#/SCK4/ SCK6 | PB3/A11/MTIOC0A/MTIOC4A/TIOCD 3/TCLKD/TMO0/PO27/POE11#/SCK4/ SCK6/ET0_RX_ER/RMII0_RX_ER/SD SI_D3-B/(LCD_TCON1-B)*1 |
| 83 | J12 | PB2/A10/TIOCC3/TCLKC/PO26/CTS4 #/RTS4#/CTS6#/RTS6#/SS4#/SS6# | PB2/A10/TIOCC3/TCLKC/PO26/CTS4 #/RTS4#/CTS6#/RTS6#/SS4#/SS6#/E T0_RX_CLK/REF50CK0/SDSI_D2-B/(LCD_TCON2-B)*1 |
| 84 | J13 | PB1/A9/MTIOC0C/MTIOC4C/TIOCB3/ TMCI0/PO25/TXD4/TXD6/SMOSI4/S MOSI6/SSDA4/SSDA6/IRQ4-DS | PB1/A9/MTIOC0C/MTIOC4C/TIOCB3/ TMCI0/PO25/TXD4/TXD6/SMOSI4/S MOSI6/SSDA4/SSDA6/ET0_ERXD0/R MII0_RXD0/IRQ4-DS/(LCD_TCON3-B)*1 |
| 85 | H10 | P72/CS2# | P72/A19/CS2#/ET0_MDC |
| 86 | H11 | P71/CS1# | P71/A18/CS1#/ET0_MDIO |
| 87 | H12 | PB0/A8/MTIC5W/TIOCA3/PO24/RXD4 /RXD6/SMISO4/SMISO6/SSCL4/SSC L6/RSPCKA/IRQ12 | PB0/A8/MTIC5W/TIOCA3/PO24/RXD4 /RXD6/SMISO4/SMISO6/SSCL4/SSC L6/ET0_ERXD1/RMII0_RXD1/IRQ12/(LCD_DATA0-B)*1 |
| 88 | H13 | PA7/A7/TIOCB2/PO23/MISOA | PA7/A7/TIOCB2/PO23/MISOA-B/ET0_ WOL/(LCD_DATA1-B)*1 |
| 89 | G11 | PA6/A6/MTIC5V/MTCLKB/TIOCA2/TM CI3/PO22/POE2#/CTS5#/RTS5#/SS5 #/MOSIA | PA6/A6/MTIC5V/MTCLKB/TIOCA2/TM CI3/PO22/POE10#/CTS5#/RTS5#/SS 5#/MOSIA-B/ET0_EXOUT/(LCD_DAT A2-B)*1 |
| 90 | G10 | PA5/A5/TIOCB1/PO21/RSPCKA | PA5/A5/MTIOC6B/TIOCB1/PO21/RSP CKA-B/ET0_LINKSTA/(LCD_DATA3-B)*1 |
| 91 | G12 | VCC | VCC |
| 92 | G13 | PA4/A4/MTIC5U/MTCLKA/TIOCA1/T MRI0/PO20/TXD5/SMOSI5/SSDA5/SS LA0/IRQ5-DS | PA4/A4/MTIC5U/MTCLKA/TIOCA1/T MRI0/PO20/TXD5/SMOSI5/SSDA5/SS LA0-B/ET0_MDC/IRQ5-DS/(LCD_DAT A4-B)*1 |
| 93 | F11 | VSS | VSS |
| 94 | F10 | PA3/A3/MTIOC0D/MTCLKD/TIOCD0/ TCLKB/PO19/RXD5/SMISO5/SSCL5/I RQ6-DS | PA3/A3/MTIOC0D/MTCLKD/TIOCD0/ TCLKB/PO19/RXD5/SMISO5/SSCL5/ ET0_MDIO/IRQ6-DS/(LCD_DATA5-B) *1 |
| 95 | F13 | PA2/A2/PO18/RXD5/SMISO5/SSCL5/ SSLA3 | PA2/A2/MTIOC7A/PO18/RXD5/SMIS O5/SSCL5/SSLA3-B/(LCD_DATA6-B)* |
| 96 | F12 | PA1/A1/MTIOC0B/MTCLKC/TIOCB0/ PO17/SCK5/SSLA2/IRQ11 | PA1/A1/MTIOC0B/MTCLKC/MTIOC7B /TIOCB0/PO17/SCK5/SSLA2-B/ET0_ WOL/IRQ11/(LCD_DATA7-B)*1 |

| 作连示 | | | |
|--------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 144 ピン | 145 ピン | RX630 | RX65N |
| | | NA030 | KAOSIN |
| LFQFP | TFLGA | | |
| | | | |
| 97 | E10 | PA0/A0/BC0#/MTIOC4A/TIOCA0/PO1 | PA0/A0/BC0#/MTIOC4A/MTIOC6D/TI |
| | | 6/SSLA1 | OCA0/CACREF/PO16/SSLA1-B/ET0_ |
| | | | TX_EN/RMII0_TXD_EN/(LCD_DATA8 |
| | | | -B)*1 |
| 98 | E13 | P67/CS7#/CRX2/IRQ15 | P67/CS7#/DQM1/MTIOC7C/IRQ15 |
| 99 | E11 | P66/CS6#/CTX2 | P66/CS6#/DQM0/MTIOC7D |
| 100 | E12 | P65/CS5# | P65/CS5#/CKE |
| 101 | D10 | PE7/D15[A15/D15]/TIOCB11/MISOB/I | PE7/D15[A15/D15]/MTIOC6A/TOC1/M |
| | | RQ7/AN5 | ISOB-B/MMC RES#-B/SDHI WP-B/I |
| | | | RQ7/AN105/(D7[A7/D7]/LCD_DATA9- |
| | | | B)*1 |
| 102 | D13 | PE6/D14[A14/D14]/TIOCA11/CTS4#/R | PE6/D14[A14/D14]/MTIOC6C/TIC1/M |
| | | TS4#/SS4#/MOSIB/IRQ6/AN4 | OSIB-B/MMC_CD-B/SDHI_CD-B/IRQ |
| | | | 6/AN104/(D6[A6/D6]/SDHI_CD/LCD_ |
| | | | DATA10-B)*1 |
| 103 | H2 | PK5/TXD4/SMOSI4/SSDA4 | VCC |
| 104 | C12 | P70/SCK4 | P70/SDCLK |
| 105 | H3 | PK4/RXD4/SMISO4/SSCL4 | VSS |
| 106 | D12 | PE5/D13[A13/D13]/MTIOC4C/MTIOC2 | PE5/D13[A13/D13]/MTIOC4C/MTIOC2 |
| 100 | 0.2 | B/TIOCB10/RSPCKB/IRQ5/AN3 | B/ETO RX CLK/REF50CK0/RSPCKB- |
| | | | B/IRQ5/AN103/(D5[A5/D5]/LCD_DAT |
| | | | A11-B)*1 |
| 107 | B13 | PE4/D12[A12/D12]/MTIOC4D/MTIOC1 | PE4/D12[A12/D12]/MTIOC4D/MTIOC1 |
| | | A/TIOCA10/PO28/SSLB0/AN2 | A/PO28/ET0_ERXD2/SSLB0-B/AN102 |
| | | | /(D4[A4/D4]/LCD_DATA12-B)*1 |
| 108 | A13 | PE3/D11[A11/D11]/MTIOC4B/TIOCB9 | PE3/D11[A11/D11]/MTIOC4B/PO26/P |
| | | /PO26/POE8#/CTS12#/RTS12#/SS12 | OE8#/TOC3/CTS12#/RTS12#/SS12#/ |
| | | #/MISOB/AN1 | ET0_ERXD3/MMC_D7-B/AN101/(D3[|
| | | | A3/D3]/LCD_DATA13-B)*1 |
| | | | , |
| 109 | B12 | PE2/D10[A10/D10]/MTIOC4A/TIOCA9 | PE2/D10[A10/D10]/MTIOC4A/PO23/TI |
| | | /PO23/RXD12/SMISO12/SSCL12/RX | C3/RXD12/SMISO12/SSCL12/RXDX1 |
| | | DX12/SSLB3/MOSIB/IRQ7-DS/AN0 | 2/SSLB3-B/MMC_D6-B/IRQ7-DS/AN1 |
| | | | 00/(D2[A2/D2]/LCD_DATA14-B)*1 |
| | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 110 | A12 | PE1/D9[A9/D9]/MTIOC4C/TIOCD9/PO | PE1/D9[A9/D9]/MTIOC4C/MTIOC3B/P |
| | 72 | 18/TXD12/SMOSI12/SSDA12/TXDX12 | O18/TXD12/SMOSI12/SSDA12/TXDX |
| | | /SIOX12/SSLB2/RSPCKB/ANEX1 | 12/SIOX12/SSLB2-B/MMC_D5-B/ANE |
| | | 70107(12)002327(01 01037)11(2)(1 | X1/(D1[A1/D1]/LCD_DATA15-B)*1 |
| | | | |
| 111 | C11 | PE0/D8[A8/D8]/TIOCC9/SCK12/SSLB | PE0/D8[A8/D8]/MTIOC3D/SCK12/SSL |
| | 011 | 1/ANEX0 | B1-B/MMC_D4-B/ANEX0/(D0[A0/D0]/ |
| | | 17741270 | LCD_DATA16-B)*1 |
| | | | |
| 112 | D9 | P64/CS4# | P64/CS4#/WE#/(D3[A3/D3])*1 |
| 113 | C10 | P63/CS3# | P63/CS3#/CAS#/(D2[A2/D2])*1 |
| 114 | A11 | P62/CS2# | P62/CS2#/RAS#/(D1[A1/D1])*1 |
| 115 | B11 | P61/CS1#/CTS9#/RTS9#/SS9# | P61/CS1#/SDCS#/(D0[A0/D0])*1 |
| 116 | L13 | PK3/RXD9/SMISO9/SSCL9 | VSS |
| 117 | D8 | P60/CS0#/SCK9 | P60/CS0# |
| 118 | K8 | PK2/TXD9/SMOSI9/SSDA9 | VCC |
| 1 | | | |

| 144 ピン | 145 ピン | RX630 | RX65N |
|--------|--------|--|--|
| LFQFP | TFLGA | | |
| 119 | C9 | PD7/D7[A7/D7]/MTIC5U/POE0#/SSLC 3/IRQ7/AN7 | PD7/D7[A7/D7]/MTIC5U/POE0#/SSLC 3/MMC_D1-B/SDHI_D1-B/QIO1-B/QM I-B/IRQ7/AN107/(SSLC3-A/LCD_DAT A17-B)*1 |
| 120 | A9 | PD6/D6[A6/D6]/MTIC5V/POE1#/SSLC 2/IRQ6/AN6 | PD6/D6[A6/D6]/MTIC5V/MTIOC8A/PO E4#/SSLC2/MMC_D0-B/SDHI_D0-B/Q IO0-B/QMO-B/IRQ6/AN106/(SSLC2-A/ LCD_DATA18-B)*1 |
| 121 | D7 | PD5/D5[A5/D5]/MTIC5W/POE2#/SSL C1/IRQ5/AN013 | PD5/D5[A5/D5]/MTIC5W/MTIOC8C/POE10#/SSLC1/MMC_CLK-B/SDHI_CLK-B/QSPCLK-B/IRQ5/AN113/(SSLC1-A/LCD_DATA19-B)*1 |
| 122 | В9 | PD4/D4[A4/D4]/POE3#/SSLC0/IRQ4/ AN012 | PD4/D4[A4/D4]/MTIOC8B/POE11#/SS LC0/MMC_CMD-B/SDHI_CMD-B/QSS L-B/IRQ4/AN112/(SSLC0-A/LCD_DAT A20-B)*1 |
| 123 | C8 | PD3/D3[A3/D3]/TIOCB8/TCLKH/POE8 #/RSPCKC/IRQ3/AN011 | PD3/D3[A3/D3]/MTIOC8D/POE8#/TO C2/RSPCKC/MMC_D3-B/SDHI_D3-B/ QIO3-B/IRQ3/AN111/(RSPCKC-A/LC D_DATA21-B)*1 |
| 124 | A8 | PD2/D2[A2/D2]/MTIOC4D/TIOCA8/MI SOC/CRX0/IRQ2/AN010 | PD2/D2[A2/D2]/MTIOC4D/TIC2/CRX0/ MISOC/MMC_D2-B/SDHI_D2-B/QIO2- B/IRQ2/AN110/(MISOC-A/LCD_DATA 22-B)*1 |
| 125 | C7 | PD1/D1[A1/D1]/MTIOC4B/TIOCB7/TC LKG/MOSIC/CTX0/IRQ1/AN009 | PD1/D1[A1/D1]/MTIOC4B/POE0#/CT X0/MOSIC/IRQ1/AN109/(MOSIC-A/LC D_DATA23-B)*1 |
| 126 | B8 | PD0/D0[A0/D0]/TIOCA7/IRQ0/AN008 | PD0/D0[A0/D0]/POE4#/IRQ0/AN108/(LCD_EXTCLK-B)*1 |
| 127 | D6 | P93/A19/CTS7#/RTS7#/SS7#/AN017 | P93/A19/POE0#/CTS7#/RTS7#/SS7#/ AN117 |
| 128 | A7 | P92/A18/RXD7/SMISO7/SSCL7/AN01 6 | P92/A18/POE4#/RXD7/SMISO7/SSCL 7/AN116 |
| 129 | B7 | P91/A17/SCK7/AN015 | P91/A17/SCK7/AN115 |
| 130 | N8 | VSS | VSS |
| 131 | A6 | P90/A16/TXD7/SMOSI7/SSDA7/AN01 4 | P90/A16/TXD7/SMOSI7/SSDA7/AN11 4 |
| 132 | M13 | VCC | VCC |
| 133 | B6 | P47/IRQ15-DS/AN007 | P47/IRQ15-DS/AN007 |
| 134 | C5 | P46/IRQ14-DS/AN006 | P46/IRQ14-DS/AN006 |
| 135 | A5 | P45/IRQ13-DS/AN005 | P45/IRQ13-DS/AN005 |
| 136 | E5 | P44/IRQ12-DS/AN004 | P44/IRQ12-DS/AN004 |
| 137 | B5 | P43/IRQ11-DS/AN003 | P43/IRQ11-DS/AN003 |
| 138 | A4 | P42/IRQ10-DS/AN002 | P42/IRQ10-DS/AN002 |
| 139 | C4 | P41/IRQ9-DS/AN001 | P41/IRQ9-DS/AN001 |
| 140 | B4 | VREFL0 | VREFL0 |
| 141 | A3 | P40/IRQ8-DS/AN000 | P40/IRQ8-DS/AN000 |
| 142 | C3 | VREFH0 | VREFH0 |
| 143 | B2 | AVCC0 | AVCC0 |
| 144 | A2 | P07/IRQ15/ADTRG0# | P07/IRQ15/ADTRG0# |

| 144 ピン | 145 ピン | RX630 | RX65N |
|--------|--------|--------|--------|
| LFQFP | TFLGA | | |
| - | G4 | BSCANP | BSCANP |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

3.2 100 ピンパッケージ

表 3.2 に 100 ピンパッケージ端子機能の比較を示します。

表 3.2 100 ピンパッケージ端子機能の比較

| 100 ピン | 100 ピン | RX630 | RX65N |
|--------|--------|---|--|
| LFQFP | TFLGA | | |
| 1 | A2 | VREFH | AVCC1 |
| 2 | B1 | EMLE | EMLE |
| 3 | C2 | VREFL | AVSS1 |
| 4 | C3 | PJ3/MTIOC3C/CTS6#/RTS6#/CTS0#/ RTS0#/SS6#/SS0# | PJ3/EDACK1/MTIOC3C/ET0_EXOUT/ CTS6#/RTS6#/CTS0#/RTS0#/SS6#/S S0# |
| 5 | C1 | VCL | VCL |
| 6 | D4 | VBATT | VBATT |
| 7 | D3 | MD/FINED | MD/FINED |
| 8 | D1 | XCIN | XCIN |
| 9 | D2 | XCOUT | XCOUT |
| 10 | E3 | RES# | RES# |
| 11 | E1 | P37/XTAL | P37/XTAL |
| 12 | E2 | VSS | VSS |
| 13 | F1 | P36/EXTAL | P36/EXTAL |
| 14 | F2 | VCC | VCC |
| 15 | F3 | P35/NMI | P35/UPSEL/NMI |
| 16 | E4 | P34/TRST#/MTIOC0A/TMCI3/PO12/P OE2#/SCK6/SCK0/IRQ4 | P34/TRST#/MTIOC0A/TMCI3/PO12/POE10#/SCK6/SCK0/ET0_LINKSTA/IRQ4 |
| 17 | G1 | P33/MTIOC0D/TIOCD0/TMRI3/PO11/ POE3#/RXD6/RXD0/SMISO6/SMISO0 /SSCL6/SSCL0/CRX0/IRQ3-DS | P33/EDREQ1/MTIOC0D/TIOCD0/TM RI3/PO11/POE4#/POE11#/RXD6/RXD 0/SMISO6/SMISO0/SSCL6/SSCL0/CR X0/IRQ3-DS |
| 18 | F4 | P32/MTIOC0C/TIOCC0/TMO3/PO10/ RTCOUT/RTCIC2/TXD6/TXD0/SMOSI 6/SMOSI0/SSDA6/SSDA0/CTX0/IRQ2 -DS | P32/MTIOC0C/TIOCC0/TMO3/PO10/ RTCOUT/RTCIC2/POE0#/POE10#/TX D6/TXD0/SMOSI6/SMOSI0/SSDA6/S SDA0/CTX0/USB0_VBUSEN/IRQ2-D S |
| 19 | G2 | P31/TMS/MTIOC4D/TMCI2/PO9/RTCI C1/CTS1#/RTS1#/SS1#/SSLB0/IRQ1- DS | P31/TMS/MTIOC4D/TMCI2/PO9/RTCI C1/CTS1#/RTS1#/SS1#/SSLB0-A/IRQ 1-DS |
| 20 | G3 | P30/TDI/MTIOC4B/TMRI3/PO8/RTCIC 0/POE8#/RXD1/SMISO1/SSCL1/MIS OB/IRQ0-DS | P30/TDI/MTIOC4B/TMRI3/PO8/RTCIC 0/POE8#/RXD1/SMISO1/SSCL1/MIS OB-A/IRQ0-DS |
| 21 | G4 | P27/TCK/FINEC/CS7#/MTIOC2B/TMC I3/PO7/SCK1/RSPCKB | P27/TCK/CS7#/MTIOC2B/TMCI3/PO7 /SCK1/RSPCKB-A |
| 22 | H1 | P26/TDO/CS6#/MTIOC2A/TMO1/PO6/ TXD1/CTS3#/RTS3#/SMOSI1/SS3#/S SDA1/MOSIB | P26/TDO/CS6#/MTIOC2A/TMO1/PO6/ TXD1/CTS3#/RTS3#/SMOSI1/SS3#/S SDA1/MOSIB-A |
| 23 | H2 | P25/CS5#/MTIOC4C/MTCLKB/TIOCA 4/PO5/RXD3/SMISO3/SSCL3/ADTRG 0# | P25/CS5#/EDACK1/MTIOC4C/MTCLK B/TIOCA4/PO5/RXD3/SMISO3/SSCL3 /ADTRG0# |
| 24 | J1 | P24/CS4#/MTIOC4A/MTCLKA/TIOCB 4/TMRI1/PO4/SCK3 | P24/CS4#/EDREQ1/MTIOC4A/MTCL KA/TIOCB4/TMRI1/PO4/SCK3/USB0_ VBUSEN |

| 100 ピン | 100 ピン | RX630 | RX65N |
|--------|--------|---|--|
| LFQFP | TFLGA | | |
| 25 | K1 | P23/MTIOC3D/MTCLKD/TIOCD3/PO3 /TXD3/CTS0#/RTS0#/SMOSI3/SS0#/ | P23/EDACK0/MTIOC3D/MTCLKD/TIO CD3/PO3/TXD3/CTS0#/RTS0#/SMOS |
| | | SSDA3 | I3/SS0#/SSDA3 |
| 26 | K2 | P22/MTIOC3B/MTCLKC/TIOCC3/TM O0/PO2/SCK0 | P22/EDREQ0/MTIOC3B/MTCLKC/TIO CC3/TMO0/PO2/SCK0/USB0_OVRCU |
| | | | RB |
| 27 | J2 | P21/MTIOC1B/TIOCA3/TMCI0/PO1/R XD0/SMISO0/SSCL0/IRQ9 | P21/MTIOC1B/MTIOC4A/TIOCA3/TM CIO/PO1/RXD0/SMISO0/SSCL0/USB0 _EXICEN/IRQ9/(SCL1)*1 |
| 28 | K3 | P20/MTIOC1A/TIOCB3/TMRI0/PO0/T XD0/SMOSI0/SSDA0/IRQ8 | P20/MTIOC1A/TIOCB3/TMRI0/PO0/T XD0/SMOSI0/SSDA0/USB0_ID/IRQ8/(SDA1)*1 |
| 29 | J3 | P17/MTIOC3A/MTIOC3B/TIOCB0/TCL | P17/MTIOC3A/MTIOC3B/MTIOC4B/TI |
| | | KD/TMO1/PO15/POE8#/SCK1/TXD3/ | OCB0/TCLKD/TMO1/PO15/POE8#/S |
| | | SMOSI3/SSDA3/MISOA/SDA2-DS/IET | CK1/TXD3/SMOSI3/SSDA3/SDA2-DS/ |
| | | XD/IRQ7/ADTRG# | IRQ7/ADTRG1# |
| 30 | H3 | P16/MTIOC3C/MTIOC3D/TIOCB1/TC | P16/MTIOC3C/MTIOC3D/TIOCB1/TC |
| | | LKC/TMO2/PO14/RTCOUT/TXD1/RX | LKC/TMO2/PO14/RTCOUT/TXD1/RX |
| | | D3/SMOSI1/SMISO3/SSDA1/SSCL3/ | D3/SMOSI1/SMISO3/SSDA1/SSCL3/ |
| | | MOSIA/SCL2-DS/IERXD/USB0_VBUS | SCL2-DS/USB0 VBUS/USB0 VBUSE |
| | | /IRQ6/ADTRG0# | N/USB0_OVRCURB/IRQ6/ADTRG0# |
| 31 | H4 | P15/MTIOC0B/MTCLKB/TIOCB2/TCL | P15/MTIOC0B/MTCLKB/TIOCB2/TCL |
| | | KB/TMCI2/PO13/RXD1/SCK3/SMISO | KB/TMCl2/PO13/RXD1/SCK3/SMISO |
| | | 1/SSCL1/CRX1-DS/IRQ5 | 1/SSCL1/CRX1-DS/IRQ5 |
| 32 | K4 | P14/MTIOC3A/MTCLKA/TIOCB5/TCL | P14/MTIOC3A/MTCLKA/TIOCB5/TCL |
| | | KA/TMRI2/PO15/CTS1#/RTS1#/SS1#/ | KA/TMRI2/PO15/CTS1#/RTS1#/SS1#/ |
| | | CTX1/USB0_DPUPE/IRQ4 | CTX1/USB0_OVRCURA/IRQ4 |
| 33 | J4 | P13/MTIOC0B/TIOCA5/TMO3/PO13/T | P13/MTIOC0B/TIOCA5/TMO3/PO13/T |
| | | XD2/SMOSI2/SSDA2/SDA0[FM+]/IRQ | XD2/SMOSI2/SSDA2/SDA0[FM+]/IRQ |
| | | 3/ADTRG# | 3/ADTRG1# |
| 34 | F5 | P12/TMCI1/RXD2/SMISO2/SSCL2/SC | P12/TMCI1/RXD2/SMISO2/SSCL2/SC |
| | | L0[FM+]/IRQ2 | L0[FM+]/IRQ2 |
| 35 | J6 | VCC USB | VCC USB |
| 36 | K5 | USB0 DM | USB0_DM |
| 37 | K6 | USB0_DP | USB0_DP |
| 38 | J5 | VSS_USB | VSS_USB |
| 39 | H5 | P55/WAIT#/MTIOC4D/TMO3/CRX1/IR | P55/WAIT#/EDREQ0/MTIOC4D/TMO |
| 39 | пэ | Q10 | 3/CRX1/ET0_EXOUT/IRQ10/(D0[A0/D |
| | | Q10 | 0])*1 |
| 40 | H6 | P54/ALE/MTIOC4B/TMCI1/CTS2#/RT | P54/ALE/EDACKO/MTIOC4B/TMCI1/C |
| 40 | 110 | S2#/SS2#/CTX1 | TS2#/RTS2#/SS2#/CTX1/ET0 LINKS |
| | | 32#/332#/CTXT | TA/(D1[A1/D1])*1 |
| 41 | G5 | P53/BCLK | P53/BCLK |
| 42 | G6 | P52/RD#/RXD2/SMISO2/SSCL2/SSL | P52/RD#/RXD2/SMISO2/SSCL2/SSL |
| | | B3 | B3-A |
| 43 | K7 | P51/WR1#/BC1#/WAIT#/SCK2/SSLB2 | P51/WR1#/BC1#/WAIT#/SCK2/SSLB2 -A |
| 44 | J7 | P50/WR0#/WR#/TXD2/SMOSI2/SSDA | P50/WR0#/WR#/TXD2/SMOSI2/SSDA |
| | | 2/SSLB1 | 2/SSLB1-A |

| | I - | | , |
|-----------------|----------------|--|--|
| 100 ピン LFQFP | 100ピン TFLGA | RX630 | RX65N |
| 45 | H7 | PC7/A23/CS0#/MTIOC3A/MTCLKB/T MO2/PO31/TXD8/SMOSI8/SSDA8/MI SOA/IRQ14 | PC7/UB/A23/CS0#/MTIOC3A/MTCLK B/TMO2/TOC0/PO31/CACREF/TXD8/ SMOSI8/SSDA8/MISOA-A/ET0_COL/ TXD10/SMOSI10/SSDA10/IRQ14 |
| 46 | H8 | PC6/A22/CS1#/MTIOC3C/MTCLKA/T MCI2/PO30/RXD8/SMISO8/SSCL8/M OSIA/IRQ13 | PC6/A22/CS1#/MTIOC3C/MTCLKA/T MCI2/TIC0/PO30/RXD8/SMISO8/SSC L8/MOSIA-A/ET0_ETXD3/RXD10/SMI SO10/SSCL10/IRQ13/(D2[A2/D2])*1 |
| 47 | K8 | PC5/A21/CS2#/WAIT#/MTIOC3B/MTC LKD/TMRI2/PO29/SCK8/RSPCKA | PC5/A21/CS2#/WAIT#/MTIOC3B/MTC LKD/TMRI2/PO29/SCK8/RSPCKA-A/E T0_ETXD2/SCK10/(D3[A3/D3])*1 |
| 48 | J8 | PC4/A20/CS3#/MTIOC3D/MTCLKC/T MCI1/PO25/POE0#/SCK5/CTS8#/RTS 8#/SS8#/SSLA0 | PC4/A20/CS3#/MTIOC3D/MTCLKC/T MCI1/PO25/POE0#/SCK5/CTS8#/RTS 8#/SS8#/SSLA0-A/ET0_TX_CLK/CTS 10#/RTS10#/SS10# |
| 49 | K9 | PC3/A19/MTIOC4D/TCLKB/PO24/TX D5/SMOSI5/SSDA5/IETXD | PC3/A19/MTIOC4D/TCLKB/PO24/TX D5/SMOSI5/SSDA5/ET0 TX ER |
| 50 | K10 | PC2/A18/MTIOC4B/TCLKA/PO21/RX D5/SMISO5/SSCL5/SSLA3/IERXD | PC2/A18/MTIOC4B/TCLKA/PO21/RX D5/SMISO5/SSCL5/SSLA3-A/ET0_RX _DV |
| 51 | J10 | PC1/A17/MTIOC3A/TCLKD/PO18/SC K5/SSLA2/IRQ12 | PC1/A17/MTIOC3A/TCLKD/PO18/SC K5/SSLA2-A/ET0_ERXD2/IRQ12 |
| 52 | J9 | PC0/A16/MTIOC3C/TCLKC/PO17/CT S5#/RTS5#/SS5#/SSLA1/IRQ14 | PC0/A16/MTIOC3C/TCLKC/PO17/CT S5#/RTS5#/SS5#/SSLA1-A/ET0_ERX D3/IRQ14 |
| 53 | H10 | PB7/A15/MTIOC3B/TIOCB5/PO31/TX D9/SMOSI9/SSDA9 | PB7/A15/MTIOC3B/TIOCB5/PO31/TX D9/SMOSI9/SSDA9/ET0_CRS/RMII0_ CRS_DV/TXD11/SMOSI11/SSDA11/S DSI_D1-B |
| 54 | H9 | PB6/A14/MTIOC3D/TIOCA5/PO30/RX D9/SMISO9/SSCL9 | PB6/A14/MTIOC3D/TIOCA5/PO30/RX D9/SMISO9/SSCL9/ET0_ETXD1/RMII 0_TXD1/RXD11/SMISO11/SSCL11/S DSI_D0-B |
| 55 | G7 | PB5/A13/MTIOC2A/MTIOC1B/TIOCB4 /TMRI1/PO29/POE1#/SCK9 | PB5/A13/MTIOC2A/MTIOC1B/TIOCB4 /TMRI1/PO29/POE4#/SCK9/ET0_ETX D0/RMII0_TXD0/SCK11/SDSI_CLK-B/ (LCD_CLK-B)*1 |
| 56 | G8 | PB4/A12/TIOCA4/PO28/CTS9#/RTS9 #/SS9# | PB4/A12/TIOCA4/PO28/CTS9#/RTS9 #/SS9#/ET0_TX_EN/RMII0_TXD_EN/ CTS11#/RTS11#/SS11#/SDSI_CMD- B/(LCD_TCON0-B)*1 |
| 57 | F6 | PB3/A11/MTIOC0A/MTIOC4A/TIOCD 3/TCLKD/TMO0/PO27/POE3#/SCK6 | PB3/A11/MTIOC0A/MTIOC4A/TIOCD 3/TCLKD/TMO0/PO27/POE11#/SCK6/ ET0_RX_ER/RMII0_RX_ER/SDSI_D3 -B/(LCD_TCON1-B)*1 |
| 58 | F7 | PB2/A10/TIOCC3/TCLKC/PO26/CTS6 #/RTS6#/SS6# | PB2/A10/TIOCC3/TCLKC/PO26/CTS6 #/RTS6#/SS6#/ET0_RX_CLK/REF50 CK0/SDSI_D2-B/(LCD_TCON2-B)*1 |
| 59 | G9 | PB1/A9/MTIOC0C/MTIOC4C/TIOCB3/ TMCI0/PO25/TXD6/SMOSI6/SSDA6/I RQ4-DS | PB1/A9/MTIOC0C/MTIOC4C/TIOCB3/ TMCI0/PO25/TXD6/SMOSI6/SSDA6/E T0_ERXD0/RMII0_RXD0/IRQ4-DS/(L CD_TCON3-B)*1 |
| 60 | G10 | VCC | VCC |
| | | | |

| 100 ピン | 100 ピン | RX630 | RX65N |
|--------|--------|--|--|
| LFQFP | TFLGA | | |
| 61 | F8 | PB0/A8/MTIC5W/TIOCA3/PO24/RXD6 /SMISO6/SSCL6/RSPCKA/IRQ12 | PB0/A8/MTIC5W/TIOCA3/PO24/RXD6 /SMISO6/SSCL6/ET0_ERXD1/RMII0_ RXD1/IRQ12/(LCD_DATA0-B)*1 |
| 62 | F10 | VSS | VSS |
| 63 | F9 | PA7/A7/TIOCB2/PO23/MISOA | PA7/A7/TIOCB2/PO23/MISOA-B/ET0_ WOL/(LCD_DATA1-B)*1 |
| 64 | E7 | PA6/A6/MTIC5V/MTCLKB/TIOCA2/TM CI3/PO22/POE2#/CTS5#/RTS5#/SS5 #/MOSIA | PA6/A6/MTIC5V/MTCLKB/TIOCA2/TM CI3/PO22/POE10#/CTS5#/RTS5#/SS 5#/MOSIA-B/ET0_EXOUT/(LCD_DAT A2-B)*1 |
| 65 | E9 | PA5/A5/TIOCB1/PO21/RSPCKA | PA5/A5/MTIOC6B/TIOCB1/PO21/RSP CKA-B/ET0_LINKSTA/(LCD_DATA3-B)*1 |
| 66 | E8 | PA4/A4/MTIC5U/MTCLKA/TIOCA1/T MRI0/PO20/TXD5/SMOSI5/SSDA5/SS LA0/IRQ5-DS | PA4/A4/MTIC5U/MTCLKA/TIOCA1/T MRI0/PO20/TXD5/SMOSI5/SSDA5/SS LA0-B/ET0_MDC/IRQ5-DS/(LCD_DAT A4-B)*1 |
| 67 | E10 | PA3/A3/MTIOC0D/MTCLKD/TIOCD0/ TCLKB/PO19/RXD5/SMISO5/SSCL5/I RQ6-DS | PA3/A3/MTIOC0D/MTCLKD/TIOCD0/ TCLKB/PO19/RXD5/SMISO5/SSCL5/ ET0_MDIO/IRQ6-DS/(LCD_DATA5-B) *1 |
| 68 | E6 | PA2/A2/PO18/RXD5/SMISO5/SSCL5/ SSLA3 | PA2/A2/MTIOC7A/PO18/RXD5/SMIS O5/SSCL5/SSLA3-B/(LCD_DATA6-B)* |
| 69 | D9 | PA1/A1/MTIOC0B/MTCLKC/TIOCB0/ PO17/SCK5/SSLA2/IRQ11 | PA1/A1/MTIOC0B/MTCLKC/MTIOC7B /TIOCB0/PO17/SCK5/SSLA2-B/ET0_ WOL/IRQ11/(LCD_DATA7-B)*1 |
| 70 | D10 | PA0/A0/BC0#/MTIOC4A/TIOCA0/PO1 6/SSLA1 | PA0/A0/BC0#/MTIOC4A/MTIOC6D/TI OCA0/CACREF/PO16/SSLA1-B/ET0_ TX_EN/RMII0_TXD_EN/(LCD_DATA8 -B)*1 |
| 71 | D8 | PE7/D15[A15/D15]/MISOB/IRQ7/AN5 | PE7/D15[A15/D15]/MTIOC6A/TOC1/M ISOB-B/MMC_RES#-B/SDHI_WP-B/I RQ7/AN105/(D7[A7/D7]/LCD_DATA9- B)*1 |
| 72 | D7 | PE6/D14[A14/D14]/MOSIB/IRQ6/AN4 | PE6/D14[A14/D14]/MTIOC6C/TIC1/M OSIB-B/MMC_CD-B/SDHI_CD-B/IRQ 6/AN104/(D6[A6/D6]/SDHI_CD/LCD_ DATA10-B)*1 |
| 73 | C9 | PE5/D13[A13/D13]/MTIOC4C/MTIOC2 B/RSPCKB/IRQ5/AN3 | PE5/D13[A13/D13]/MTIOC4C/MTIOC2 B/ET0_RX_CLK/REF50CK0/RSPCKB- B/IRQ5/AN103/(D5[A5/D5]/LCD_DAT A11-B)*1 |
| 74 | C10 | PE4/D12[A12/D12]/MTIOC4D/MTIOC1 A/PO28/SSLB0/AN2 | PE4/D12[A12/D12]/MTIOC4D/MTIOC1 A/PO28/ET0_ERXD2/SSLB0-B/AN102 /(D4[A4/D4]/LCD_DATA12-B)*1 |
| 75 | B10 | PE3/D11[A11/D11]/MTIOC4B/PO26/P OE8#/CTS12#/RTS12#/SS12#/MISOB /AN1 | PE3/D11[A11/D11]/MTIOC4B/PO26/P OE8#/TOC3/CTS12#/RTS12#/SS12#/ ET0_ERXD3/MMC_D7-B/AN101/(D3[A3/D3]/LCD_DATA13-B)*1 |

| 100ピン LFQFP | 100 ピン TFLGA | RX630 | RX65N |
|----------------|-----------------|---|--|
| 76 | A10 | PE2/D10[A10/D10]/MTIOC4A/PO23/R XD12/SMISO12/SSCL12/RXDX12/SS LB3/MOSIB/IRQ7-DS/AN0 | PE2/D10[A10/D10]/MTIOC4A/PO23/TI C3/RXD12/SMISO12/SSCL12/RXDX1 2/SSLB3-B/MMC_D6-B/IRQ7-DS/AN1 00/(D2[A2/D2]/LCD_DATA14-B)*1 |
| 77 | A9 | PE1/D9[A9/D9]/MTIOC4C/PO18/TXD1 2/SMOSI12/SSDA12/TXDX12/SIOX12 /SSLB2/RSPCKB/ANEX1 | PE1/D9[A9/D9]/MTIOC4C/MTIOC3B/P O18/TXD12/SMOSI12/SSDA12/TXDX 12/SIOX12/SSLB2-B/MMC_D5-B/ANE X1/(D1[A1/D1]/LCD_DATA15-B)*1 |
| 78 | A8 | PE0/D8[A8/D8]/SCK12/SSLB1/ANEX0 | PE0/D8[A8/D8]/MTIOC3D/SCK12/SSL B1-B/MMC_D4-B/ANEX0/(D0[A0/D0]/ LCD_DATA16-B)*1 |
| 79 | B9 | PD7/D7[A7/D7]/MTIC5U/POE0#/IRQ7/ AN7 | PD7/D7[A7/D7]/MTIC5U/POE0#/SSLC 3/MMC_D1-B/SDHI_D1-B/QIO1-B/QM I-B/IRQ7/AN107/(SSLC3-A/LCD_DAT A17-B)*1 |
| 80 | B8 | PD6/D6[A6/D6]/MTIC5V/POE1#/IRQ6/ AN6 | PD6/D6[A6/D6]/MTIC5V/MTIOC8A/PO E4#/SSLC2/MMC_D0-B/SDHI_D0-B/Q IO0-B/QMO-B/IRQ6/AN106/(SSLC2-A/ LCD_DATA18-B)*1 |
| 81 | C8 | PD5/D5[A5/D5]/MTIC5W/POE2#/IRQ5 /AN013 | PD5/D5[A5/D5]/MTIC5W/MTIOC8C/P OE10#/SSLC1/MMC_CLK-B/SDHI_CL K-B/QSPCLK-B/IRQ5/AN113/(SSLC1-A/LCD_DATA19-B)*1 |
| 82 | A7 | PD4/D4[A4/D4]/POE3#/IRQ4/AN012 | PD4/D4[A4/D4]/MTIOC8B/POE11#/SS LC0/MMC_CMD-B/SDHI_CMD-B/QSS L-B/IRQ4/AN112/(SSLC0-A/LCD_DAT A20-B)*1 |
| 83 | В7 | PD3/D3[A3/D3]/POE8#/IRQ3/AN011 | PD3/D3[A3/D3]/MTIOC8D/POE8#/TO C2/RSPCKC/MMC_D3-B/SDHI_D3-B/ QIO3-B/IRQ3/AN111/(RSPCKC-A/LC D_DATA21-B)*1 |
| 84 | C7 | PD2/D2[A2/D2]/MTIOC4D/CRX0/IRQ2 /AN010 | PD2/D2[A2/D2]/MTIOC4D/TIC2/CRX0/ MISOC/MMC_D2-B/SDHI_D2-B/QIO2- B/IRQ2/AN110/(MISOC-A/LCD_DATA 22-B)*1 |
| 85 | B6 | PD1/D1[A1/D1]/MTIOC4B/CTX0/IRQ1/ AN009 | PD1/D1[A1/D1]/MTIOC4B/POE0#/CT X0/MOSIC/IRQ1/AN109/(MOSIC-A/LC D_DATA23-B)*1 |
| 86 | A6 | PD0/D0[A0/D0]/IRQ0/AN008 | PD0/D0[A0/D0]/POE4#/IRQ0/AN108/(LCD_EXTCLK-B)*1 |
| 87 | C6 | P47/IRQ15-DS/AN007 | P47/IRQ15-DS/AN007 |
| 88 | D6 | P46/IRQ14-DS/AN006 | P46/IRQ14-DS/AN006 |
| 89 | D5 | P45/IRQ13-DS/AN005 | P45/IRQ13-DS/AN005 |
| 90 | B5 | P44/IRQ12-DS/AN004 | P44/IRQ12-DS/AN004 |
| 91 | A5 | P43/IRQ11-DS/AN003 | P43/IRQ11-DS/AN003 |
| 92 | C5 | P42/IRQ10-DS/AN002 | P42/IRQ10-DS/AN002 |
| 93 | E5 | P41/IRQ9-DS/AN001 | P41/IRQ9-DS/AN001 |
| 94 | A4 | VREFL0 | VREFL0 |
| 95 | B4 | P40/IRQ8-DS/AN000 | P40/IRQ8-DS/AN000 |
| 96 | C4 | VREFH0 | VREFH0 |
| 97 | B3 | AVCC0 | AVCC0 |
| 98 | A3 | P07/IRQ15/ADTRG0# | P07/IRQ15/ADTRG0# |

| 100 ピン | 100 ピン | RX630 | RX65N |
|--------|--------|---------------|---------------|
| LFQFP | TFLGA | | |
| 99 | B2 | AVSS0 | AVSS0 |
| 100 | A1 | P05/IRQ13/DA1 | P05/IRQ13/DA1 |

^{*1:}フラッシュメモリ(コードフラッシュ)1.5MB 以上のみ

3.3 176/177 ピンパッケージ

表 3.3 に 176/177 ピンパッケージ端子機能の比較を示します。

表 3.3 176/177 ピンパッケージ端子機能の比較

| | | | T |
|--------|---------|---|--|
| | 176/177 | | |
| 176 ピン | ピン | RX630 | RX65N |
| LFQFP | TFLGA | | (コードフラッシュ 1.5MB 以上のみ) |
| 4 | LFBGA | AV(000 | AV/000 |
| 1 | A1 | AVSS0 | AVSS0 |
| 2 | B1 | P05/ IRQ13/ DA1 | P05/ IRQ13/ DA1 |
| 3 | C2 | VREFH | AVCC1 |
| 4 | D3 | P03/ IRQ11/ DA0 | P03/ IRQ11/ DA0 |
| 5 | C1 | VREFL | AVSS1 |
| 6 7 | D2 | P02/ TMCI1/ SCK6/ IRQ10/ AN020 | P02/ TMCI1/ SCK6/ IRQ10/ AN120 |
| / | D1 | P01/ TMCI0/ RXD6/ SMISO6/ SSCL6/ IRQ9/ AN019 | P01/ TMCI0/ RXD6/ SMISO6/ SSCL6/ IRQ9/ AN119 |
| 8 | D4 | P00/ TMRI0/ TXD6/ SMOSI6/ SSDA6/ IRQ8/ AN018 | P00/ TMRI0/ TXD6/ SMOSI6/ SSDA6/ IRQ8/ AN118 |
| 9 | E3 | PF5/ IRQ4 | PF5/ IRQ4 |
| 10 | E2 | EMLE | EMLE |
| 11 | E1 | PJ5 | PJ5/ POE8#/ CTS2#/ RTS2#/ SS2# |
| 12 | A7 | VSS | VSS |
| 13 | F3 | PJ3/ MTIOC3C/ CTS6#/ RTS6#/ | PJ3/ EDACK1/ MTIOC3C/ |
| | | CTS0#/ RTS0#/ SS6#/ SS0# | ETO_EXOUT/ CTS6#/ RTS6#/ SS6#/ |
| | | | CTS0#/ RTS0#/ SS0# |
| 14 | F2 | VCL | VCL |
| 15 | F1 | VBATT | VBATT |
| 16 | - | NC | NC |
| 17 | G4 | TRST#/ PF4 | TRST#/ PF4 |
| 18 | G3 | MD/ FINED | MD/ FINED |
| 19 | G1 | XCIN | XCIN |
| 20 | G2 | XCOUT | XCOUT |
| 21 | H3 | RES# | RES# |
| 22 | H1 | XTAL/ P37 | XTAL/ P37 |
| 23 | E4/B12 | VSS | VSS |
| 24 | J1 | EXTAL/ P36 | EXTAL/ P36 |
| 25 | A6 | VCC | VCC |
| 26 | H4 | P35/ NMI | UPSEL/ P35 |
| 27 | J3 | P34/ MTIOC0A/ TMCI3/ PO12/ | P34/ MTIOC0A/ TMCI3/ PO12/ |
| | | POE2#/ SCK6/ SCK0/ IRQ4 | POE10#/ ET0_LINKSTA/ SCK6/ |
| | | | SCK0/ IRQ4 |
| 28 | K1 | P33/ MTIOC0D/ TIOCD0/ TMRI3/ | P33/ EDREQ1/ MTIOC0D/ TIOCD0/ |
| | | PO11/ POE3#/ RXD6/ RXD0/ SMISO6/ | TMRI3/ PO11/ POE4#/ POE11#/ |
| | | SMISO0/ SSCL6/ SSCL0/ CRX0/ IRQ3-DS | RXD6/ SMISO6/ SSCL6/ RXD0/ SMISO0/ SSCL0/ CRX0/ PCKO/ |
| | | IRQ3-DS | IRQ3-DS |
| 29 | K2 | P32/ MTIOC0C/ TIOCC0/ TMO3/ | P32/ MTIOC0C/ TIOCC0/ TMO3/ |
| | 114 | PO10/ RTCOUT/ RTCIC2/ TXD6/ | PO10/ RTCIC2/ RTCOUT/ POE0#/ |
| | | TXD0/ SMOSI6/ SMOSI0/ SSDA6/ | POE10#/ TXD6/ SMOSI6/ SSDA6/ |
| | | SSDA0/ CTX0/ IRQ2-DS | TXD0/ SMOSI0/ SSDA0/ CTX0/ |
| | | | USB0_VBUSEN/ VSYNC/ IRQ2-DS |

| | 176/177 | | |
|--------|---------|--|-----------------------------------|
| 176 ピン | ピン | | RX65N |
| LFQFP | TFLGA | RX630 | (コードフラッシュ 1.5MB 以上のみ) |
| LI GII | LFBGA | | (1 1))) 1 1.6MB (X ± 6,567) |
| 30 | J4 | TMS/ PF3 | TMS/ PF3 |
| 31 | | TDI/ PF2/ RXD1/ SMISO1/ SSCL1 | TDI/ PF2/ RXD1/ SMISO1/ SSCL1 |
| | K3 | | |
| 32 | L1 | P31/ MTIOC4D/ TMCI2/ PO9/ RTCIC1/ | P31/ MTIOC4D/ TMCI2/ PO9/ RTCIC1/ |
| | | CTS1#/ RTS1#/ SS1#/ SSLB0/ | CTS1#/ RTS1#/ SS1#/ SSLB0-A/ |
| | | IRQ1-DS | IRQ1-DS |
| 33 | L2 | P30/ MTIOC4B/ TMRI3/ PO8/ RTCICO/ | P30/ MTIOC4B/ TMRI3/ PO8/ RTCIC0/ |
| | | POE8#/ RXD1/ SMISO1/ SSCL1/ | POE8#/ RXD1/ SMISO1/ SSCL1/ |
| | | MISOB/ IRQ0-DS | MISOB-A/ IRQ0-DS |
| 34 | K4 | TCK/ FINEC/ PF1/ SCK1 | TCK/ PF1/ SCK1 |
| 35 | L3 | TDO/ PF0/ TXD1/ SMOSI1/ SSDA1 | TDO/ PF0/ TXD1/ SMOSI1/ SSDA1 |
| 36 | M1 | P27/ CS7#/ MTIOC2B/ TMCI3/ PO7/ | P27/ CS7#/ MTIOC2B/ TMCI3/ PO7/ |
| | | SCK1/ RSPCKB | SCK1/ RSPCKB-A |
| 37 | M2 | P26/ CS6#/ MTIOC2A/ TMO1/ PO6/ | P26/ CS6#/ MTIOC2A/ TMO1/ PO6/ |
| | | TXD1/ CTS3#/ RTS3#/ SMOSI1/ | TXD1/ SMOSI1/ SSDA1/ CTS3#/ |
| | | SS3#/ SSDA1/ MOSIB | RTS3#/ SS3#/ MOSIB-A |
| 38 | L4 | P25/ CS5#/ MTIOC4C/ MTCLKB/ | P25/ CS5#/ EDACK1/ MTIOC4C/ |
| | | TIOCA4/ PO5/ RXD3/ SMISO3/ | MTCLKB/ TIOCA4/ PO5/ RXD3/ |
| | | SSCL3/ ADTRG0# | SMISO3/ SSCL3/ SDHI CD/ HSYNC/ |
| | | CCCEO/ NO TITCOM | ADTRG0# |
| 39 | N1/A9 | PH5 | VCC |
| 40 | M3 | P24/ CS4#/ MTIOC4A/ MTCLKA/ | P24/ CS4#/ EDREQ1/ MTIOC4A/ |
| 40 | IVIO | TIOCB4/ TMRI1/ PO4/ SCK3 | MTCLKA/ TIOCB4/ TMRI1/ PO4/ |
| | | 1100B4/ TWINTI/ F 04/ 30N3 | SCK3/ USB0 VBUSEN/ SDHI WP/ |
| | | | PIXCLK |
| 41 | P1/C14 | PH4 | VSS |
| 42 | N2 | P23/ MTIOC3D/ MTCLKD/ TIOCD3/ | P23/ EDACKO/ MTIOC3D/ MTCLKD/ |
| 42 | INZ | PO3/ TXD3/ CTS0#/ RTS0#/ SMOSI3/ | TIOCD3/ PO3/ TXD3/ SMOSI3/ |
| | | SS0#/ SSDA3 | SSDA3/ CTS0#/ RTS0#/ SS0#/ |
| | | 330#/ 33DA3 | SDHI D1-C/ PIXD7 |
| 42 | NO | P22/ MTIOC3B/ MTCLKC/ TIOCC3/ | P22/ EDREQ0/ MTIOC3B/ MTCLKC/ |
| 43 | N3 | | |
| | | TMO0/ PO2/ SCK0 | TIOCC3/ TMO0/ PO2/ SCK0/ |
| | | | USB0_OVRCURB/ SDHI_D0-C/ |
| 4.4 | D4 | DOLLANTIO OLD / TIO OLD / TIMO IO / DOLL | PIXD6 |
| 44 | R1 | P21/ MTIOC1B/ TIOCA3/ TMCI0/ PO1/ | P21/ MTIOC1B/ MTIOC4A/ TIOCA3/ |
| | | RXD0/ SMISO0/ SSCL0/ SCL1/ IRQ9 | TMCI0/ PO1/ RXD0/ SMISO0/ SSCL0/ |
| | | | SCL1/ USB0_EXICEN/ SDHI_CLKC/ |
| | 5.0 | POOLANTIO OLA ALTIO ODGA TOTA TOTA TOTA TOTA TOTA TOTA TOTA TO | PIXD5/ IRQ9 |
| 45 | R2 | P20/ MTIOC1A/ TIOCB3/ TMRI0/ PO0/ | P20/ MTIOC1A/ TIOCB3/ TMRI0/ PO0/ |
| | | TXD0/ SMOSI0/ SSDA0/ SDA1/ IRQ8 | TXD0/ SMOSI0/ SSDA0/ SDA1/ |
| | | | USB0_ID/ SDHI_CMD-C/ PIXD4/ IRQ8 |
| 46 | P2 | P17/ MTIOC3A/ MTIOC3B/ TIOCBO/ | P17/ MTIOC3A/ MTIOC3B/ MTIOC4B/ |
| | | TCLKD/ TMO1/ PO15/ POE8#/ SCK1/ | TIOCB0/ TCLKD/ TMO1/ PO15/ |
| | | TXD3/ SMOSI3/ SSDA3/ MISOA/ | POE8#/ SCK1/ TXD3/ SMOSI3/ |
| | | SDA2-DS/ IETXD/ IRQ7/ ADTRG# | SSDA3/ SDA2-DS/ SDHI_D3-C/ |
| | | | PIXD3/ IRQ7/ ADTRG1# |
| 47 | P3 | P87/ TIOCA2 | P87/ MTIOC4C/ TIOCA2/ SMOSI10/ |
| | | | SSDA10/ TXD10/ SDHI_D2-C/ PIXD2 |

| | 176/177 | | |
|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 176 ピン | ピン | | RX65N |
| | | RX630 | |
| LFQFP | TFLGA | | (コードフラッシュ 1.5MB 以上のみ) |
| | LFBGA | | |
| 48 | R3 | P16/ MTIOC3C/ MTIOC3D/ TIOCB1/ | P16/ MTIOC3C/ MTIOC3D/ TIOCB1/ |
| | | TCLKC/ TMO2/ PO14/ RTCOUT/ | TCLKC/ TMO2/ PO14/ RTCOUT/ |
| | | TXD1/ RXD3/ SMOSI1/ SMISO3/ | TXD1/ SMOSI1/ SSDA1/ RXD3/ |
| | | SSDA1/ SSCL3/ MOSIA/ SCL2-DS/ | SMISO3/ SSCL3/ SCL2-DS/ |
| | | IERXD/ USB0_VBUS/ IRQ6/ | USB0_VBUSEN/ USB0_VBUS/ |
| | | ADTRG0# | USB0_OVRCURB/ IRQ6/ ADTRG0# |
| 49 | M4 | P86/ TIOCA0 | P86/ MTIOC4D/ TIOCA0/ SMISO10/ |
| | | . 66, 116 6, 16 | SSCL10/ RXD10/ PIXD1 |
| 50 | N4 | P15/ MTIOC0B/ MTCLKB/ TIOCB2/ | P15/ MTIOC0B/ MTCLKB/ TIOCB2/ |
| 30 | 114 | TCLKB/ TMCI2/ PO13/ RXD1/ SCK3/ | TCLKB/ TMCI2/ PO13/ RXD1/ |
| | | SMISO1/ SSCL1/ CRX1-DS/ IRQ5 | SMISO1/ SSCL1/ SCK3/ CRX1-DS/ |
| | | SIVIISO I/ SSCL I/ CRX I-DS/ IRQS | |
| | 5.4 | D4.4/4.4710.004/4.4701.4/4.4710.0D=/ | PIXD0/ IRQ5 |
| 51 | P4 | P14/ MTIOC3A/ MTCLKA/ TIOCB5/ | P14/ MTIOC3A/ MTCLKA/ TIOCB5/ |
| | | TCLKA/ TMRI2/ PO15/ CTS1#/ | TCLKA/ TMRI2/ PO15/ CTS1#/ |
| | | RTS1#/ SS1#/ CTX1/ USB0_DPUPE/ | RTS1#/ SS1#/ CTX1/ |
| | | IRQ4 | USB0_OVRCURA/ LCD_CLK-A/ IRQ4 |
| 52 | R4 | P85 | P13/ WR2#/ BC2#/ MTIOC0B/ |
| | | | TIOCA5/ TMO3/ PO13/ TXD2/ |
| | | | SMOSI2/ SSDA2/ SDA0[FM+]/ |
| | | | LCD_TCON0-A/ IRQ3/ ADTRG1# |
| 53 | M5/N5 | P13/ MTIOC0B/ TIOCA5/ TMO3/ | P12/ WR3#/ BC3#/ MTIC5U/ TMCI1/ |
| | | PO13/ TXD2/ SMOSI2/ SSDA2/ | RXD2/ SMISO2/ SSCL2/ SCL0[FM+]/ |
| | | SDA0[FM+]/ IRQ3/ ADTRG# | LCD_TCON1-A/ IRQ2 |
| 54 | N5/P6 | P12/ MTIC5U/ TMCI1/ RXD2/ | VCC USB |
| 34 | 143/1 0 | SMISO2/ SSCL2/ SCL0[FM+]/ IRQ2 | VCC_03B |
| 55 | R5 | P11/ MTIC5V/ TMCI3/ SCK2/ IRQ1 | USB0 DM |
| | | | |
| 56 | P5/R6 | P10/ MTIC5W/ TMRI3/ IRQ0 | USB0_DP |
| 57 | P6/P5 | VCC_USB | VSS_USB |
| 58 | R6/M5 | USB0_DM | PJ2/ TXD8/ SMOSI8/ SSDA8/ |
| | | | SSLC3-B/ LCD_TCON2-A |
| 59 | R7/M6 | USB0_DP | PJ1/ MTIOC6A/ RXD8/ SMISO8/ |
| | | | SSCL8/ SSLC2-B/ LCD_TCON3-A |
| 60 | P7/N6 | VSS USB | PJ0/ MTIOC6B/ SCK8/ SSLC1-B/ |
| | | | LCD DATA0-A |
| 61 | N6/M7 | P57/ WAIT#/ WR3#/ BC3# | P85/ MTIOC6C/ TIOCCO/ |
| | 140/1017 | 1 377 WAIT#/ WIXOM/ BOOM | LCD_DATA1-A |
| 60 | MC/NIZ | P56/ WR2#/ BC2#/ MTIOC3C/ TIOCA1 | P84/ MTIOC6D/ LCD DATA2-A |
| 62 | M6/N7 | | _ |
| 63 | R8/P7 | PL4 | P57/ RXD7/ SMISO7/ SSCL7/ |
| | | | SSLC0-B/ LCD_DATA3-A |
| 64 | P8/R7 | PL3 | P56/ EDACK1/ MTIOC3C/ TIOCA1/ |
| | | | SCK7/ RSPCKC-B/ LCD_DATA4-A |
| 65 | N8/M8 | PL2 | P55/ D0[A0/D0]/ EDREQ0/ MTIOC4D/ |
| | | | TMO3/ ET0_EXOUT/ TXD7/ SMOSI7/ |
| | | | SSDA7/ MISOC-B/ CRX1/ |
| | | | LCD_DATA5-A/ IRQ10 |
| 66 | N7/N8 | P55/ WAIT#/ MTIOC4D/ TMO3/ CRX1/ | P54/ D1[A1/D1]/ EDACK0/ MTIOC4B/ |
| 00 | 147/190 | IRQ10 | TMCI1/ ETO LINKSTA/ CTS2#/ |
| | | INGTO | RTS2#/ SS2#/ MOSIC-B/ CTX1/ |
| | | | |
| | | | LCD_DATA6-A |

| 176 ピン | 176/177 ピン TFLGA | RX630 | RX65N |
|--------|------------------------|--|---|
| LFQFP | LFBGA | | (コードフラッシュ 1.5MB 以上のみ) |
| 67 | M7/R8 | P54/ ALE/ MTIOC4B/ TMCI1/ CTS2#/ RTS2#/ SS2#/ CTX1 | P11/ MTIC5V/ TMCI3/ SCK2/ LCD_DATA7-A/ IRQ1 |
| 68 | M8/P8 | BCLK/ P53 | P10/ ALE/ MTIC5W/ TMRI3/ IRQ0 |
| 69 | R9 | P84 | P53/ BCLK |
| 70 | P9 | P52/ RD#/ RXD2/ SMISO2/ SSCL2/ SSLB3 | P52/ RD#/ RXD2/ SMISO2/ SSCL2/ SSLB3-A |
| 71 | N9 | P51/ WR1#/ BC1#/ WAIT#/ SCK2/ SSLB2 | P51/ WR1#/ BC1#/ WAIT#/ SCK2/ SSLB2-A |
| 72 | M9 | P50/ WR0#/ WR#/ TXD2/ SMOSI2/ SSDA2/ SSLB1 | P50/ WR0#/ WR#/ TXD2/ SMOSI2/ SSDA2/ SSLB1-A |
| 73 | F15/D8 | VSS | VSS |
| 74 | P10 | P83/ MTIOC4C/ CTS10#/ RTS10#/ SS10# | P83/ EDACK1/ MTIOC4C/ ET0_CRS/ RMII0_CRS_DV/ SCK10/ SS10#/ CTS10#/ LCD_DATA8-A |
| 75 | G15/C11 | VCC | VCC |
| 76 | N10 | PC7/ A23/ CS0#/ MTIOC3A/ MTCLKB/ TIOCB6/ TMO2/ PO31/ TXD8/ SMOSI8/ SSDA8/ MISOA/ IRQ14 | UB/ PC7/ A23/ CS0#/ MTIOC3A/ MTCLKB/ TMO2/ PO31/ TOC0/ CACREF/ ET0_COL/ TXD8/ SMOSI8/ SSDA8/ SMOSI10/ SSDA10/ TXD10/ MISOA-A/ MMC_D7-A/ LCD_DATA9-A/ IRQ14 |
| 77 | P11 | PC6/ A22/ CS1#/ MTIOC3C/ MTCLKA/ TIOCA6/ TMCI2/ PO30/ RXD8/ SMISO8/ SSCL8/ MOSIA/ IRQ13 | PC6/ D2[A2/D2]/ A22/ CS1#/ MTIOC3C/ MTCLKA/ TMCI2/ PO30/ TIC0/ ET0_ETXD3/ RXD8/ SMISO8/ SSCL8/ SMISO10/ SSCL10/ RXD10/ MOSIA-A/ MMC_D6-A/ LCD_DATA10-A/ IRQ13 |
| 78 | M10 | PC5/ A21/ CS2#/ WAIT#/ MTIOC3B/ MTCLKD/ TIOCD6/ TCLKF/ TMRI2/ PO29/ SCK8/ RSPCKA | PC5/ D3[A3/D3]/ A21/ CS2#/ WAIT#/ MTIOC3B/ MTCLKD/ TMRI2/ PO29/ ET0_ETXD2/ SCK8/ SCK10/ RSPCKA-A/ MMC_D5-A/ LCD_DATA11-A |
| 79 | M10 | P82/ MTIOC4A/ PO28/ TXD10/ SMOSI10/ SSDA10 | P82/ EDREQ1/ MTIOC4A/ PO28/ ET0_ETXD1/ RMII0_TXD1/ SMOSI10/ SSDA10/ TXD10/ MMC_D4-A/ LCD_DATA12-A |
| 80 | M11 | P81/ MTIOC3D/ PO27/ RXD10/ SMISO10/ SSCL10 | P81/ EDACKO/ MTIOC3D/ PO27/ ET0_ETXD0/ RMII0_TXD0/ SMISO10/ SSCL10/ RXD10/ QIO3-A/ SDHI_CD/ MMC_D3-A/ LCD_DATA13-A |
| 81 | R12 | P80/ MTIOC3B/ PO26/ SCK10 | P80/ EDREQ0/ MTIOC3B/ PO26/ ET0_TX_EN/ RMII0_TXD_EN/ SCK10/ RTS10#/ QIO2-A/ SDHI_WP/ MMC_D2-A/ LCD_DATA14-A |
| 82 | P12 | PC4/ A20/ CS3#/ MTIOC3D/ MTCLKC/ TIOCC6/ TCLKE/ TMCI1/ PO25/ POE0#/ SCK5/ CTS8#/ RTS8#/ SS8#/ SSLA0 | PC4/ A20/ CS3#/ MTIOC3D/ MTCLKC/ TMCI1/ PO25/ POE0#/ ET0_TX_CLK/ SCK5/ CTS8#/ RTS8#/ SS8#/ SS10#/ CTS10#/ RTS10#/ SSLA0-A/ QMI-A/ QIO1-A/ SDHI_D1-A/ SDSI_D1-A/ MMC_D1-A/ LCD_DATA15-A |

| | 176/177 | | |
|--------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 176 ピン | ピン | | RX65N |
| LFQFP | TFLGA | RX630 | (コードフラッシュ 1.5MB 以上のみ) |
| | LFBGA | | |
| 83 | N12 | PC3/ A19/ MTIOC4D/ TCLKB/ PO24/ | PC3/ A19/ MTIOC4D/ TCLKB/ PO24/ |
| | 1112 | TXD5/ SMOSI5/ SSDA5/ IETXD | ETO TX ER/ TXD5/ SMOSI5/ SSDA5/ |
| | | TABO, GIVICOIO, COBAO, IL TAB | QMO-A/ QIO0-A/ SDHI D0-A/ |
| | | | SDSI_D0-A/ MMC_D0-A/ |
| | | | LCD DATA16-A |
| 84 | M12 | P77/ CS7#/ PO23/ TXD11/ SMOSI11/ | P77/ CS7#/ PO23/ ET0 RX ER/ |
| | | SSDA11 | RMIIO RX ER/SMOSI11/SSDA11/ |
| | | | TXD11/ QSPCLK-A/ SDHI_CLKA/ |
| | | | SDSI_CLKA/ MMC_CLKA/ |
| | | | LCD_DATA17-A |
| 85 | R13 | P76/ CS6#/ PO22/ RXD11/ SMISO11/ | P76/ CS6#/ PO22/ ET0_RX_CLK/ |
| | | SSCL11 | REF50CK0/ SMISO11/ SSCL11/ |
| | | | RXD11/ QSSL-A/ SDHI_CMD-A/ |
| | | | SDSI_CMDA/ MMC_CMD-A/ |
| | | | LCD_DATA18-A |
| 86 | P13 | PC2/ A18/ MTIOC4B/ TCLKA/ PO21/ | PC2/ A18/ MTIOC4B/ TCLKA/ PO21/ |
| | | RXD5/ SMISO5/ SSCL5/ SSLA3/ | ET0_RX_DV/ RXD5/ SMISO5/ SSCL5/ |
| | | IERXD | SSLA3-A/ SDHI_D3-A/ SDSI_D3-A/ |
| | | | MMC_CD-A/ LCD_DATA19-A |
| 87 | P14 | P75/ CS5#/ PO20/ SCK11 | P75/ CS5#/ PO20/ ET0_ERXD0/ |
| | | | RMII0_RXD0/ SCK11/ RTS11#/ |
| | | | SDHI_D2-A/ SDSI_D2-A/ |
| | | | MMC_RES#-A/ LCD_DATA20-A |
| 88 | R14 | P74/ CS4#/ PO19/ CTS11#/ RTS11#/ | P74/ A20/ CS4#/ PO19/ ET0_ERXD1/ |
| | | SS11# | RMIIO_RXD1/ SS11#/ CTS11#/ |
| | | | LCD_DATA21-A |
| 89 | R15 | PC1/ A17/ MTIOC3A/ TCLKD/ PO18/ | PC1/ A17/ MTIOC3A/ TCLKD/ PO18/ |
| | | SCK5/ SSLA2/ SDA3/ IRQ12 | ETO_ERXD2/ SCK5/ SSLA2-A/ |
| | | | LCD_DATA22-A/ IRQ12 |
| 90 | P15/D13 | PL1 | VCC |
| 91 | N13 | PC0/ A16/ MTIOC3C/ TCLKC/ PO17/ | PC0/ A16/ MTIOC3C/ TCLKC/ PO17/ |
| | | CTS5#/ RTS5#/ SS5#/ SSLA1/ SCL3/ | ETO_ERXD3/ CTS5#/ RTS5#/ SS5#/ |
| | | IRQ14 | SSLA1-A/ IRQ14 |
| 92 | N15/E4 | PL0 | VSS |
| 93 | N14 | P73/ CS3#/ PO16 | P73/ CS3#/ PO16/ ET0_WOL/ |
| | | | LCD_EXTCLK-A |
| 94 | M13 | PB7/ A15/ MTIOC3B/ TIOCB5/ PO31/ | PB7/ A15/ MTIOC3B/ TIOCB5/ PO31/ |
| | | TXD9/ SMOSI9/ SSDA9 | ETO_CRS/ RMIIO_CRS_DV/ TXD9/ |
| | | | SMOSI9/ SSDA9/ SMOSI11/ SSDA11/ |
| | | | TXD11/ SDSI_D1-B |
| 95 | L12 | PB6/ A14/ MTIOC3D/ TIOCA5/ PO30/ | PB6/ A14/ MTIOC3D/ TIOCA5/ PO30/ |
| | | RXD9/ SMISO9/ SSCL9 | ETO_ETXD1/ RMIIO_TXD1/ RXD9/ |
| | | | SMISO9/ SSCL9/ SMISO11/ SSCL11/ |
| | N/4 4 | DDC/A40/MTIQQQA/A4TIQQAD/ | RXD11/ SDSI_D0-B |
| 96 | M14 | PB5/ A13/ MTIOC2A/ MTIOC1B/ | PB5/ A13/ MTIOC2A/ MTIOC1B/ |
| | | TIOCB4/ TMRI1/ PO29/ POE1#/ SCK9 | TIOCB4/ TMRI1/ PO29/ POE4#/ |
| | | | ETO_ETXD0/ RMIIO_TXD0/ SCK9/ |
| | <u>l </u> | | SCK11/ SDSI_CLKB/ LCD_CLK-B |

| | 176/177 | | |
|--------|---------|-----------------------------------|--|
| 176 ピン | ピン | | RX65N |
| LFQFP | TFLGA | RX630 | (コードフラッシュ 1.5MB 以上のみ) |
| LFQFP | | | (コードノブッシュ 1.5IVIB 以上のみ) |
| | LFBGA | | |
| 97 | M15 | PB4/ A12/ TIOCA4/ PO28/ CTS9#/ | PB4/ A12/ TIOCA4/ PO28/ |
| | | RTS9#/ SS9# | ETO_TX_EN/ RMIIO_TXD_EN/ CTS9#/ |
| | | | RTS9#/ SS9#/ SS11#/ CTS11#/ |
| | | | RTS11#/ SDSI_CMDB/ |
| | | | LCD_TCON0-B |
| 98 | L13 | PB3/ A11/ MTIOC0A/ MTIOC4A/ | PB3/ A11/ MTIOC0A/ MTIOC4A/ |
| | | TIOCD3/ TCLKD/ TMO0/ PO27/ | TIOCD3/ TCLKD/ TMO0/ PO27/ |
| | | POE3#/ SCK4/ SCK6 | POE11#/ ET0_RX_ER/ |
| | | | RMII0_RX_ER/ SCK4/ SCK6/ |
| | | | SDSI_D3-B/ LCD_TCON1-B |
| 99 | K12 | PB2/ A10/ TIOCC3/ TCLKC/ PO26/ | PB2/ A10/ TIOCC3/ TCLKC/ PO26/ |
| | | CTS4#/ RTS4#/ CTS6#/ RTS6#/ SS4#/ | ET0_RX_CLK/ REF50CK0/ CTS4#/ |
| | | SS6# | RTS4#/ SS4#/ CTS6#/ RTS6#/ SS6#/ |
| | | | SDSI_D2-B/ LCD_TCON2-B |
| 100 | L14 | PB1/ A9/ MTIOC0C/ MTIOC4C/ | PB1/ A9/ MTIOC0C/ MTIOC4C/ |
| | | TIOCB3/ TMCI0/ PO25/ TXD4/ TXD6/ | TIOCB3/ TMCI0/ PO25/ ETO ERXD0/ |
| | | SMOSI4/ SMOSI6/ SSDA4/ SSDA6/ | RMII0 RXD0/ TXD4/ SMOSI4/ |
| | | IRQ4-DS | SSDA4/ TXD6/ SMOSI6/ SSDA6/ |
| | | | LCD TCON3-B/ IRQ4-DS |
| 101 | L15 | P72/ CS2# | P72/ A19/ CS2#/ ET0 MDC/ |
| | | , | LCD DATA23-A |
| 102 | K13 | P71/ CS1# | P71/ A18/ CS1#/ ET0 MDIO |
| 103 | K14/G15 | PK7 | VCC |
| 104 | K15 | PB0/ A8/ MTIC5W/ TIOCA3/ PO24/ | PB0/ A8/ MTIC5W/ TIOCA3/ PO24/ |
| 101 | 1110 | RXD4/ RXD6/ SMISO4/ SMISO6/ | ETO ERXD1/ RMIIO RXD1/ RXD4/ |
| | | SSCL4/ SSCL6/ RSPCKA/ IRQ12 | SMISO4/ SSCL4/ RXD6/ SMISO6/ |
| | | | SSCL6/ LCD DATA0-B/ IRQ12 |
| 105 | J13/F15 | PK6 | VSS |
| 106 | J14 | PA7/ A7/ TIOCB2/ PO23/ MISOA | PA7/ A7/ TIOCB2/ PO23/ ETO WOL/ |
| 100 | 011 | 17(17) 110 0B2/1 020/ WIGO/ | MISOA-B/ LCD_DATA1-B |
| 107 | J15 | PA6/ A6/ MTIC5V/ MTCLKB/ TIOCA2/ | PA6/ A6/ MTIC5V/ MTCLKB/ TIOCA2/ |
| 107 | 010 | TMCI3/ PO22/ POE2#/ CTS5#/ | TMCI3/ PO22/ POE10#/ ETO EXOUT/ |
| | | RTS5#/ SS5#/ MOSIA | CTS5#/ RTS5#/ SS5#/ MOSIA-B/ |
| | | Treesin econi interna | LCD_DATA2-B |
| 108 | J12 | PA5/ A5/ TIOCB1/ PO21/ RSPCKA | PA5/ A5/ MTIOC6B/ TIOCB1/ PO21/ |
| 100 | 012 | 1 AS/ AS/ NOOBI/ 1 OZI/ NOI CIXA | ETO LINKSTA/ RSPCKA-B/ |
| | | | LCD DATA3-B |
| 109 | H12 | PA4/ A4/ MTIC5U/ MTCLKA/ TIOCA1/ | PA4/ A4/ MTIC5U/ MTCLKA/ TIOCA1/ |
| 109 | | TMRI0/ PO20/ TXD5/ SMOSI5/ | TMRI0/ PO20/ ETO MDC/ TXD5/ |
| | | SSDA5/ SSLA0/ IRQ5-DS | SMOSI5/ SSDA5/ SSLA0-B/ |
| | | GODAGI GOLAGI INQO-DO | LCD_DATA4-B/ IRQ5-DS |
| 110 | H13 | DA2/A2/MTIOCOD/MTCLVD/ | PA3/ A3/ MTIOC0D/ MTCLKD/ |
| 110 | піз | PA3/ A3/ MTIOCOD/ MTCLKD/ | TIOCDO/ TCLKB/ PO19/ ETO MDIO/ |
| | | TIOCD0/ TCLKB/ PO19/ RXD5/ | _ |
| | | SMISO5/ SSCL5/ IRQ6-DS | RXD5/ SMISO5/ SSCL5/ LCD_DATA5-B/ IRQ6-DS |
| 111 | H15 | TRDATA3/ PG7/ D31 | TRDATA3/ PG7/ D31 |
| | | | |
| 112 | H14 | PA2/ A2/ PO18/ RXD5/ SMISO5/ | PA2/ A2/ MTIOC7A/ PO18/ RXD5/ |
| | | SSCL5/ SSLA3 | SMISO5/ SSCL5/ SSLA3-B/ |
| 110 | 0.10 | TDDATAC/DCC/DCC | LCD_DATA6-B |
| 113 | G13 | TRDATA2/ PG6/ D30 | TRDATA2/ PG6/ D30 |

| 176 ピン LFQFP | 176/177 ピン TFLGA | RX630 | RX65N (コードフラッシュ 1.5MB 以上のみ) |
|-----------------|------------------------|---|---|
| 114 | LFBGA G14 | PA1/ A1/ MTIOC0B/ MTCLKC/ TIOCB0/ PO17/ SCK5/ SSLA2/ IRQ11 | PA1/ DQM3/ A1/ MTIOC0B/ MTCLKC/ MTIOC7B/ TIOCB0/ PO17/ ET0_WOL/ SCK5/ SSLA2-B/ LCD_DATA7-B/ IRQ11 |
| 115 | J2 | VCC | VCC |
| 116 | G12 | TRCLK/ PG5/ D29 | TRCLK/ PG5/ D29 |
| 117 | H2 | VSS | VSS |
| 118 | F14 | PA0/ A0/ BC0#/ MTIOC4A/ TIOCA0/ PO16/ SSLA1 | PA0/ DQM2/ BC0#/ A0/ MTIOC4A/ MTIOC6D/ TIOCA0/ PO16/ CACREF/ ET0_TX_EN/ RMII0_TXD_EN/ SSLA1-B/ LCD_DATA8-B |
| 119 | F13 | TRSYNC/ PG4/ D28 | TRSYNC/ PG4/ D28 |
| 120 | E15 | P67/ CS7#/ CRX2/ IRQ15 | P67/ DQM1/ CS7#/ MTIOC7C/ IRQ15 |
| 121 | E14 | TRDATA1/ PG3/ D27 | TRDATA1/ PG3/ D27 |
| 122 | F12 | P66/ CS6#/ CTX2 | P66/ DQM0/ CS6#/ MTIOC7D |
| 123 | E13 | TRDATA0/ PG2/ D26 | TRDATA0/ PG2/ D26 |
| 124 | D15 | P65/ CS5# | P65/ CKE/ CS5# |
| 125 | D14 | PE7/ D15[A15/D15]/ TIOCB11/ MISOB/ IRQ7/ AN5 | PE7/ D15[A15/D15]/ D7[A7/D7]/ MTIOC6A/ TOC1/ MISOB-B/ SDHI_WP/ MMC_RES#-B/ LCD_DATA9-B/ IRQ7/ AN105 |
| 126 | E12 | PE6/ D14[A14/D14]/ TIOCA11/ CTS4#/ RTS4#/ SS4#/ MOSIB/ IRQ6/ AN4 | PE6/ D14[A14/D14]/ D6[A6/D6]/ MTIOC6C/ TIC1/ MOSIB-B/ SDHI_CD/ MMC_CD-B/ LCD_DATA10-B/ IRQ6/ AN104 |
| 127 | D13/K14 | PK5/ TXD4/ SMOSI4/ SSDA4 | VCC |
| 128 | C15 | P70/ SCK4 | P70/ SDCLK |
| 129 | C14/J13 | PK4/ RXD4/ SMISO4/ SSCL4 | VSS |
| 130 | D12 | PE5/ D13[A13/D13]/ MTIOC4C/ MTIOC2B/ TIOCB10/ RSPCKB/ IRQ5/ AN3 | PE5/ D13[A13/D13]/ D5[A5/D5]/ MTIOC4C/ MTIOC2B/ ET0_RX_CLK/ REF50CK0/ RSPCKB-B/ LCD_DATA11-B/ IRQ5/ AN103 |
| 131 | C13 | PE4/ D12[A12/D12]/ MTIOC4D/ MTIOC1A/ TIOCA10/ PO28/ SSLB0/ AN2 | PE4/ D12[A12/D12]/ D4[A4/D4]/ MTIOC4D/ MTIOC1A/ PO28/ ET0_ERXD2/ SSLB0-B/ LCD_DATA12-B/ AN102 |
| 132 | B15 | PE3/ D11[A11/D11]/ MTIOC4B/ TIOCB9/ PO26/ POE8#/ CTS12#/ RTS12#/ SS12#/ MISOB/ AN1 | PE3/ D11[A11/D11]/ D3[A3/D3]/ MTIOC4B/ PO26/ TOC3/ POE8#/ ET0_ERXD3/ CTS12#/ RTS12#/ SS12#/ MMC_D7-B/ LCD_DATA13-B/ AN101 |
| 133 | A15 | PE2/ D10[A10/D10]/ MTIOC4A/ TIOCA9/ PO23/ RXD12/ SMISO12/ SSCL12/ RXDX12/ SSLB3/ MOSIB/ IRQ7-DS/ AN0 | PE2/ D10[A10/D10]/ D2[A2/D2]/ MTIOC4A/ PO23/ TIC3/ RXD12/ SMISO12/ SSCL12/ RXDX12/ SSLB3-B/ MMC_D6-B/ LCD_DATA14-B/ IRQ7-DS/ AN100 |

| | 176/177 | | | |
|--------|---------|--|--|--|
| 176 ピン | ピン | | RX65N | |
| LFQFP | TFLGA | RX630 | (コードフラッシュ 1.5MB 以上のみ) | |
| | LFBGA | | | |
| 134 | A14 | PE1/ D9[A9/D9]/ MTIOC4C/ TIOCD9/ | PE1/ D9[A9/D9]/ D1[A1/D1]/ | |
| | | PO18/ TXD12/ SMOSI12/ SSDA12/ | MTIOC4C/ MTIOC3B/ PO18/ TXD12/ | |
| | | TXDX12/ SIOX12/ SSLB2/ RSPCKB/ | SMOSI12/ SSDA12/ TXDX12/ SIOX12/ | |
| | | ANEX1 | SSLB2-B/ MMC_D5-B/ | |
| | | | LCD_DATA15-B/ ANEX1 | |
| 135 | B14 | PE0/ D8[A8/D8]/ TIOCC9/ SCK12/ | PE0/ D8[A8/D8]/ D0[A0/D0]/ | |
| | | SSLB1/ ANEX0 | MTIOC3D/ SCK12/ SSLB1-B/ | |
| 400 | D40 | DCA/ CCA!! | MMC_D4-B/ LCD_DATA16-B/ ANEX0 | |
| 136 | B13 | P64/ CS4# | P64/ WE#/ D3[A3/D3]/ CS4# | |
| 137 | A13 | P63/ CS3# | P63/ CAS#/ D2[A2/D2]/ CS3# | |
| 138 | C12 | P62/ CS2# | P62/ RAS#/ D1[A1/D1]/ CS2# | |
| 139 | D11 | P61/ CS1#/ CTS9#/ RTS9#/ SS9# | P61/ SDCS#/ D0[A0/D0]/ CS1# | |
| 140 | B12/N15 | PK3/ RXD9/ SMISO9/ SSCL9 | VSS | |
| 141 | A12 | P60/ CS0#/ SCK9 | P60/ CS0# | |
| 142 | C11/N1 | PK2/ TXD9/ SMOSI9/ SSDA9 | VCC | |
| 143 | D10 | PD7/ D7[A7/D7]/ MTIC5U/ POE0#/ | PD7/ D7[A7/D7]/ MTIC5U/ POE0#/ | |
| | | SSLC3/ IRQ7/ AN7 | SSLC3-A/ QMI-B/ QIO1-B/ | |
| | | | SDHI_D1-B/ MMC_D1-B/ LCD_DATA17-B/ IRQ7/ AN107 | |
| 144 | B11 | PG1/ D25 | TRDATA7/PG1/D25 | |
| 145 | A11 | PD6/ D6[A6/D6]/ MTIC5V/ POE1#/ | PD6/ D6[A6/D6]/ MTIC5V/ MTIOC8A/ | |
| 145 | AII | SSLC2/ IRQ6/ AN6 | POE4#/ SSLC2-A/ QMO-B/ QIOO-B/ | |
| | | GOLOZI INQOI ANO | SDHI_D0-B/ MMC_D0-B/ | |
| | | | LCD_DATA18-B/ IRQ6/ AN106 | |
| 146 | C10 | PG0/ D24 | TRDATA6/ PG0/ D24 | |
| 147 | D9 | PD5/ D5[A5/D5]/ MTIC5W/ POE2#/ | PD5/ D5[A5/D5]/ MTIC5W/ MTIOC8C/ | |
| | | SSLC1/ IRQ5/ AN013 | POE10#/ SSLC1-A/ QSPCLK-B/ | |
| | | | SDHI_CLKB/ MMC_CLKB/ | |
| | | | LCD_DATA19-B/ IRQ5/ AN113 | |
| 148 | B10 | PD4/ D4[A4/D4]/ POE3#/ SSLC0/ | PD4/ D4[A4/D4]/ MTIOC8B/ POE11#/ | |
| | | IRQ4/ AN012 | SSLC0-A/ QSSL-B/ SDHI_CMD-B/ | |
| | | | MMC_CMD-B/ LCD_DATA20-B/ IRQ4/ | |
| 149 | A10 | D07/ A22/ D22 | AN112 | |
| | C9 | P97/ A23/ D23 | TRSYNC1/ P97/ D23/ A23 | |
| 150 | C9 | PD3/ D3[A3/D3]/ TIOCB8/ TCLKH/ POE8#/ RSPCKC/ IRQ3/ AN011 | PD3/ D3[A3/D3]/ MTIOC8D/ TOC2/ POE8#/ RSPCKC-A/ QIO3-B/ | |
| | | OLO#/ NO! ONO/ INQO/ ANOT! | SDHI_D3-B/ MMC_D3-B/ | |
| | | | LCD_DATA21-B/ IRQ3/ AN111 | |
| 151 | D8/P1 | PK1 | VSS | |
| 152 | B9 | P96/ A22/ D22 | TRDATA5/ P96/ D22/ A22 | |
| 153 | A9/P15 | PK0 | VCC | |
| 154 | C8 | PD2/ D2[A2/D2]/ MTIOC4D/ TIOCA8/ | PD2/ D2[A2/D2]/ MTIOC4D/ TIC2/ | |
| | = = | MISOC/ CRX0/ IRQ2/ AN010 | MISOC-A/ CRX0/ QIO2-B/ | |
| | | | SDHI_D2-B/ MMC_D2-B/ | |
| | | | LCD_DATA22-B/ IRQ2/ AN110 | |
| 155 | D7 | P95/ A21/ D21 | TRDATA4/ P95/ D21/ A21 | |
| 156 | B8 | PD1/ D1[A1/D1]/ MTIOC4B/ TIOCB7/ | PD1/ D1[A1/D1]/ MTIOC4B/ POE0#/ | |
| | | TCLKG/ MOSIC/ CTX0/ IRQ1/ AN009 | MOSIC-A/ CTX0/ LCD_DATA23-B/ | |
| | _ | | IRQ1/ AN109 | |
| 157 | A8 | P94/ A20/ D20 | P94/ D20/ A20 | |

| 4 - 0.1% | 176/177 | | DVotN |
|-----------------|---------|------------------------------------|------------------------------|
| 176 ピン | ピン | RX630 | RX65N |
| LFQFP | TFLGA | | (コードフラッシュ 1.5MB 以上のみ) |
| | LFBGA | | |
| 158 | C7 | PD0/ D0[A0/D0]/ TIOCA7/ IRQ0/ | PD0/ D0[A0/D0]/ POE4#/ |
| | | AN008 | LCD_EXTCLK-B/ IRQ0/ AN108 |
| 159 | D6 | P93/ A19/ D19/ CTS7#/ RTS7#/ SS7#/ | P93/ D19/ A19/ POE0#/ CTS7#/ |
| | | AN017 | RTS7#/ SS7#/ AN117 |
| 160 | B7 | P92/ A18/ D18/ RXD7/ SMISO7/ | P92/ D18/ A18/ POE4#/ RXD7/ |
| | | SSCL7/ AN016 | SMISO7/ SSCL7/ AN116 |
| 161 | B6 | P91/ A17/ D17/ SCK7/ AN015 | P91/ D17/ A17/ SCK7/ AN115 |
| 162 | R10 | VSS | VSS |
| 163 | C6 | P90/ A16/ D16/ TXD7/ SMOSI7/ | P90/ D16/ A16/ TXD7/ SMOSI7/ |
| | | SSDA7/ AN014 | SSDA7/ AN114 |
| 164 | R11 | VCC | VCC |
| 165 | B5 | P47/ IRQ15-DS/ AN007 | P47/ IRQ15-DS/ AN007 |
| 166 | A5 | P46/ IRQ14-DS/ AN006 | P46/ IRQ14-DS/ AN006 |
| 167 | C5 | P45/ IRQ13-DS/ AN005 | P45/ IRQ13-DS/ AN005 |
| 168 | D5 | P44/ IRQ12-DS/ AN004 | P44/ IRQ12-DS/ AN004 |
| 169 | C4 | P43/ IRQ11-DS/ AN003 | P43/ IRQ11-DS/ AN003 |
| 170 | A4 | P42/ IRQ10-DS/ AN002 | P42/ IRQ10-DS/ AN002 |
| 171 | B4 | P41/ IRQ9-DS/ AN001 | P41/ IRQ9-DS/ AN001 |
| 172 | A3 | VREFL0 | VREFL0 |
| 173 | B3 | P40/ IRQ8-DS/ AN000 | P40/ IRQ8-DS/ AN000 |
| 174 | C3 | VREFH0 | VREFH0 |
| 175 | A2 | AVCC0 | AVCC0 |
| 176 | B2 | P07/ IRQ15/ ADTRG0# | P07/ IRQ15/ ADTRG0# |
| - | F4 | BSCANP | BSCANP |

4. 移行の際の留意点

4.1 動作電圧範囲

4.1.1 V_{BATT} 電源電圧

RX65N グループでは、VBATT = 2.0V~3.6V の範囲で使用してください。

4.2 端子設計の留意点

4.2.1 VCL 端子(外付け容量)

RX65Nグループの VCL 端子に接続する内部電源安定用の平滑コンデンサは 0.22μF の容量を使用してください。

4.2.2 メインクロック発振器

RX65N グループの EXTAL 端子、XTAL 端子に発振子を接続する場合、発振子周波数:8MHz~24MHz の発振子を接続してください。

RX65Nでは、発振子周波数に対応したドライブ能力をメインクロック強制発振コントロールレジスタ (MOFCR)のメインクロック発振器ドライブ能力2切り替えビット(MODRV2[1:0])に設定する必要があります。メインクロック発振器のドライブ能力設定の詳細につきましては、「5 参考ドキュメント」の RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

4.2.3 外部クロック入力

RX630 グループでは、外部クロックを入力する際、EXTAL 端子へ入力するクロックの逆相を XTAL 端子に入力することを許可していました。しかし RX65N グループは許可していませんので、設計の際は注意してください。

RX65Nでは、外部クロックを入力する場合、メインクロック強制発振コントロールレジスタ(MOFCR)のメインクロック発振器切り替えビット(MOSEL)を1に設定する必要があります。

4.2.4 サブクロック発振器

RX65Nでは、発振子の負荷容量に対応したドライブ能力を RTC コントロールレジスタ(RCR3)のサブクロック発振器ドライブ能力制御ビット(RTCDV[2:0]に)設定する必要があります。サブクロック発振器のドライブ能力設定の詳細につきましては、「5 参考ドキュメント」の RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

4.2.5 USB DP/DM のプルアップ抵抗/プルダウン抵抗内蔵

RX65N グループでは、DP/DM のプルダウン抵抗/プルダウン抵抗が内蔵されています。そのため RX630 とは USB 外部接続回路例が異なります。

外部接続回路の詳細につきましては、「5参考ドキュメント」の RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

4.2.6 ブートモード(FINE インタフェース)への遷移

RX65N グループでは、MD 端子を Low でリセット解除後、20~100msec 以内に High へ切り替えることで ブートモード(FINE インタフェース)に遷移します。

動作モード選択の詳細につきましては、「5 参考ドキュメント」の RX65N グループ、RX651 グループ ユー ザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

4.3 機能設定の留意点

4.3.1 セルフプログラミングでオプション設定メモリを変更する方法

RX65N グループでは、セルフプログラミングでオプション設定メモリを変更する場合、コンフィギュレー ション設定コマンドで、オプション設定メモリのコンフィギュレーション設定領域に対するプログラムを行 います。

コンフィギュレーション設定コマンドの詳細につきましては、「5参考ドキュメント」の RX65N グループ、 RX651 グループ フラッシュメモリ ユーザーズマニュアル ハードウェア インタフェース編を参照してくだ さい。

4.3.2 フラッシュメモリのアクセスウェイト数の設定

RX65N グループでは、MCU のシステムクロック(ICLK)の周波数によって、フラッシュメモリへのアクセ スウェイト数を変更する必要があります。設定レジスタは ROMWT レジスタです。

表 4.1 に ICLK 周波数におけるフラッシュメモリへのアクセスウェイト数を示します。

表 4.1 ICLK 周波数におけるフラッシュメモリへのアクセスウェイト数

| 項目 | ICLK≦50MHz | 50MHz <iclk≦100mhz< th=""><th>100MHz<iclk≦120mhz< th=""></iclk≦120mhz<></th></iclk≦100mhz<> | 100MHz <iclk≦120mhz< th=""></iclk≦120mhz<> |
|-------|------------|---|--|
| ウェイト数 | 0~2 | 1または2 | 2 |

レジスタの設定値および仕様の詳細につきましては、「5参考ドキュメント」の RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

4.3.3 FCU RAM へのファームウェア転送

RX630 グループでは FCU コマンドを使用するためには、FCU RAM に FCU 用のファームウェアを格納す る必要がありましたが、RX65Nグループでは本処理は必要ありません。

4.3.4 選択型割り込み

RX65N グループでは選択型割り込み機能が追加されています。割り込みベクタ番号 128~255 には、複数の周辺モジュールの割り込み要因から任意の 1 つを選択して割り当てることができます。

選択割り込み機能の詳細につきましては、「5参考ドキュメント」の RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

4.3.5 フラッシュメモリのコマンド使用方法

RX630 グループでは、FCU に FCU コマンドを発行することにより、フラッシュメモリのプログラム/イレーズ等を行います。 RX65N グループでは、 FACI コマンド発行領域に FACI コマンドを設定することにより、 FCU を制御してフラッシュメモリのプログラム/イレーズ等を行います。

表 4.2 に FCU コマンドと FACI コマンドの仕様比較を示します。

項目 FCU コマンド(RX630) FACI コマンド(RX65N) コマンド発行領域 ● P/E 用アドレス FACI コマンド発行領域 (00E0 0000h~00FF FFFFh) (007E 0000h) 使用可能コマンド ● P/E ノーマルモード移行 • プログラム • ステータスリードモード移行 ブロックイレーズ • ロックビットリードモード移行 P/E サスペンド ● 周辺クロック通知 P/E レジューム • プログラム ステータスクリア • ブロックイレーズ • 強制終了 • P/E サスペンド コンフィギュレーション設定 P/E レジューム ステータスレジスタクリア • ロックビットリード2 • ロックビットプログラム ブランクチェック

表 4.2 FCU コマンドと FACI コマンドの仕様比較

4.3.6 フラッシュアクセスウィンドウ設定レジスタ(FAW)

RX65N グループでは、フラッシュアクセスウィンドウ設定レジスタ(FAW)のアクセスウィンドウプロテクトビット(FSPR)を、いったん"0"に設定すると"1"に戻すことができません。

詳細につきましては、「5 参考ドキュメント」の RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

4.3.7 ID コードプロテクト機能によるコードフラッシュ領域のイレーズ

RX630 グループでは、ID コードプロテクト有効時 ID コードが不一致の場合、コードフラッシュ領域をイレーズすることができます。RX65N グループの ID コードプロテクト機能(%)では、ID コードが不一致の場合、コードフラッシュ領域をイレーズすることはありません。

※: RX65N グループの ID コードプロテクト機能は無効にすることはできません。

5. 参考ドキュメント

ユーザーズマニュアル:ハードウェア

RX630 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.60 (R01UH0040JJ) (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

RX65N グループ、RX651 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.2.10 (R01UH0590JJ) (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

RX65N グループ、RX651 グループ フラッシュメモリ ユーザーズマニュアル ハードウェア インタ フェース編 Rev.2.00 (R01UH0602JJ)

(最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

アプリケーションノート

RX ファミリ間の移行設計ガイド パッケージ外形寸法の相違点 (R01AN4591JJ) (最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース

(参照した各ユーザマニュアル以降に発行されたテクニカルアップデートは本アプリケーションノートに は未反映のため、最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

改訂記録

| | | 改訂内容 | |
|------|------------|------|-----------------------------|
| Rev. | 発行日 | ページ | ポイント |
| 1.00 | 2016.12.01 | _ | 初版発行 |
| 2.00 | 2017.11.06 | 全ページ | RX65N コードフラッシュ 1.5MB 以上に対応 |
| 2.10 | 2018.09.26 | 全ページ | 記載内容の見直し(記載もれを追記) |
| 2.20 | 2019.05.22 | 全ページ | 記載内容の見直し(記載もれを追記) |
| | | 8 | アドレス空間のメモリマップ比較を追加 |
| | | 11 | オプション設定メモリの領域比較を追加 |
| | | 20 | 各モードにおける遷移および解除方法と動作状態比較を追加 |
| | | 27 | 例外処理の仕様比較を追加 |

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V_L (Max.) から V_H (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V_L (Max.) から V_H (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止

リザーブアドレス (予約領域) のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス (予約領域) があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、 複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 10. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に 支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.4.0-1 2017.11)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属し ます。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/