



智慧



科技

瑞萨电子e刊

2018.09 双月刊

[解决方案](#)[产品](#)[支持/设计](#)[购买/样品](#)[关于瑞萨电子](#)

Renesas Synergy™ Workshop

2018 年 9 月 20 日，瑞萨电子在上海明捷万丽酒店成功举行 Renesas Synergy™ Workshop。我们的技术专家向参会工程师介绍了 Renesas Synergy™ 平台，MQTT 云项目开发演示和 Synergy 工业电源方案等产品方案，同时为大家提供入门套件 (SK-S7G2) 进行实践项目开发。当天到场的工程师学习非常投入，特别是在实践的环节，跟讲师和导师互相交流，学习气氛浓厚。

与会工程师对本次会议内容给予了高度评价，并且表示未来采用 Renesas Synergy™ 的可能性大大提高。



瑞萨电子全新 RAJ306000 集成电路提供高性能 BLDC 无传感

这是最新集成化的三相直流无刷电机方案 RAJ306000, 3 分钟视频介绍方案的细节及分享应用层面的 4 个益处

- 功率效率
- 设计标准化
- 无霍尔运转
- 尺寸更小成本也更低

[点击查看视频](#)

瑞萨电子的新型 ISL68300/01 数字 DC/DC 控制器

- 可为 FPGA、DSP、ASIC、网络处理器和通用系统电源轨提供单路输出的负载点电源转换。集成了 MOSFET 驱动器的 ISL68300 能够驱动分立的外部 MOSFET，而具备 PWM 输出的 ISL68301 可以与瑞萨电子的智能功率级或 DrMOS 功率级搭配，形成完整的稳压器解决方案。
- 可扩充的负载点电源（POL）为各种负载要求提供了设计的灵活性。结合数字电源管理所带来的优势，可扩充的数字 POL 不仅可简化并加速您的设计，同时也提供了具备高成本效益的解决方案。

[点击下载数据手册](#)

[点击下载白皮书](#)



如果您想了解更多关于瑞萨电子的资讯，请登陆 <https://www.renesas.com/cn/zh/>

如果您不希望继续收到此类邮件，[点击进入订阅管理页面](#)
[请点击此处阅读本隐私权政策。](#)