

E2エミュレータ RTE0T00020KCE00000R ユーザーズマニュアル

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、 予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。 ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を 説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連す る情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害 (お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任 を負いません。
- 2. 当社製品、本資料に記載された製品デ・タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、

金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 10.お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

E2 はじめに

はじめに

この度は、ルネサス エレクトロニクス株式会社製 E2エミュレータ(以降E2)をご購入いただき、誠にありがとうございます。E2 (RTE0T00020KCE00000R) は、ルネサス エレクトロニクス製デバイス用のエミュレータです。

本製品の梱包内容は、本資料の「1.1 梱包内容」に記載していますので確認してください。なお本製品についてお気付きの点がございましたら、最寄りのルネサス エレクトロニクス株式会社または特約店へお問い合わせください。

E2のドキュメントは、以下の3種類で構成されています。

E2のご使用にあたり、それぞれのドキュメントを必ずお読みください。

- ・E2エミュレータ ユーザーズマニュアル (本マニュアル)
- ・E1/E20/E2エミュレータ,E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊(各マイコン)
- ・アプリケーションノート(E2拡張機能)

本ユーザーズマニュアルは、E2のハードウェア仕様を中心に説明するものです。

エミュレータデバッガなど関連する製品については、各製品に用意された ユーザーズマニュアル別冊 およびアプリケーションノートを参照してください。

これらの最新版は、弊社 開発環境ホームページから入手可能です。

[E2] <u>https://www.renesas.com/e2</u>

E2 重要事項

重要事項

本エミュレータを使用する前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

エミュレータとは:

本ユーザーズマニュアルにおいてエミュレータとは、ルネサス エレクトロニクス株式会社が提供する E2エミュレータを指します。お客様のユーザシステムおよびホストマシンは含みません。

エミュレータの使用目的:

本エミュレータは、ルネサスマイクロコンピュータを使用したシステムの開発を支援する装置です。 ソフトウェアとハードウェアの両面から、システム開発を支援します。また、書き込みソフトウェアと 組み合わせてご使用いただくことにより、フラッシュ書き込みツールとしてご使用いただけます。 この使用目的に従って、本エミュレータを正しく使用してください。本目的以外の使用を堅くお断りし ます。

エミュレータを使用する人は:

本エミュレータは、ユーザーズマニュアルをよく読み、理解した人のみご使用ください。本エミュレータを使用するうえで、電気回路、論理回路およびマイクロコンピュータの基本的な知識が必要です。

エミュレータのご利用に際して:

- (1) 本エミュレータは、プログラムの開発、評価段階に使用する開発支援装置です。開発の完了した プログラムを量産される場合には、必ず事前に実装評価、試験などにより、お客様の責任において 適用可否を判断してください。
- (2) 本エミュレータを使用したことによるお客様での開発結果については、一切の責任を負いません。
- (3) 弊社は、本エミュレータ不具合に対する回避策の提示または不具合改修などについて、有償もしく は無償の対応に努めます。ただし、いかなる場合でも回避策の提示または不具合改修を保証するも のではありません。
- (4) 本エミュレータは、プログラムの開発、評価用に実験室での使用を想定して準備された製品です。 国内での使用に際し、電気用品安全法および電磁波障害対策の適用を受けておりません。
- (5) 弊社は、潜在的な危険が存在するおそれのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できません。したがって、このユーザーズマニュアルと本エミュレータに示されている警告がすべてではありません。お客様の責任で、本エミュレータを正しく安全に使用してください。
- (6) 本エミュレータは、「1.5 規制に関する情報」に示す規格を取得しております。したがって、日本 国内から海外に持ち出される場合は、この点をご承知おきください。
- (7) 本製品の偶発的な故障または誤動作によって生じたお客様での直接および間接の損害については、 責任を負いません。

廃棄について:

本エミュレータを廃棄するときは、必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。

E2 重要事項

使用制限:

本エミュレータは、開発支援用として開発したものです。したがって、機器組み込み用として使用しないでください。また、以下に示す開発用途に対しても使用しないでください。

- (1) 運輸、移動体用
- (2) 医療用(人命にかかわる装置用)
- (3) 航空宇宙用
- (4) 原子力制御用
- (5) 海底中継用

このような目的で本エミュレータの採用をお考えのお客様は、ルネサス エレクトロニクス株式会社または特約店へご連絡いただきますようお願いいたします。

製品の変更について:

弊社は、本エミュレータのデザイン、性能を絶えず改良する方針をとっています。したがって、予告なく仕様、デザイン、およびユーザーズマニュアルの内容を変更することがあります。

権利について:

- (1) 本資料に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は一切その責任を負いません。
- (2) 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
- (3) このユーザーズマニュアルおよび本エミュレータは著作権で保護されており、すべての権利は弊社 に帰属しています。このユーザーズマニュアルの一部であろうと全部であろうといかなる箇所も、 弊社の書面による事前の承諾なしに、複写、複製、転載することはできません。

図について:

このユーザーズマニュアルの一部の図は、実物と違っていることがあります。

E2 安全事項


安全事項

安全事項では、その絵表示と意味を示し、安全に正しく使用するための注意事項を説明しますので、 必ずお読みください。また、ここに記載している内容をよく理解してからお使いください。内容が十分 に理解できない場合は当社までお問い合わせください。



警告

警告は、回避しないと、死亡または重傷に結びつくものを示します。



注意は、回避しないと、軽傷または中程度の傷害に結びつくものを招く可能性がある 潜在的に危険な状況および物的損害の発生を招く可能性がある潜在的に危険な状況を 示しています。

回避のための内容表示では、下記のような警告絵表示を使います。

△ 表示は、警告・注意を示します。

例:



感電注意

◇ 表示は、禁止を示します。

例:



分解禁止

● 表示は、強制・指示する内容を示します。

例:



電源プラグをコンセントから抜く

E2 安全事項

⚠ 警告

電源に関して:



感電、火災等の危険防止および品質保証のために、お客様ご自身による修理や改造は行わないでください。故障の際のアフターサービスにつきましては、ルネサス エレクトロニクスまたは特約店にお申し付けください。

ホストマシンまたはユーザシステムのパワーオン時、すべてのケーブル類の抜き差しを行わないでください。抜き差しを行った場合、感電、エミュレータとユーザシステムの発煙、発火の可能性があります。また、デバッグ中のユーザプログラムを破壊する可能性があります。

ユーザインタフェースケーブルのユーザシステム側のコネクタとエミュレータのユーザインタフェース側のコネクタの向きを確かめて正しく接続してください。

接続を誤ると感電、エミュレータとユーザシステムの発煙、発火の可能性があります。

改造に関して:



本エミュレータを改造しないでください。改造された場合、感電などにより傷害を負う可能性があります。また、改造による故障については、修理を受け付けることができません。

設置に関して:



湿度が高い場所および水などで濡れる場所には設置しないでください。水などが内部にこぼれた場合、修理不能な故障の原因となります。

周辺温度に関して:



本エミュレータの使用における周辺温度の上限(最高定格周辺温度)は 35℃です。この最高定格周辺温度を越えないように注意してください。

E2 安全事項

♠注意

取り扱いに関して:



本エミュレータは慎重に扱い、落下・倒れなどによる強い衝撃を与えないでください。

エミュレータ本体部コネクタの端子およびユーザシステム接続部コネクタの端子は、直接手で触らないでください。静電気により内部回路を破壊する恐れがあります。

ケーブルの抜き差し時には、ケーブル部分が引っ張られないように、持ち手部分(コネクタなど)を 持って抜き差ししてください。また設置の際に、ケーブルを過度に曲げたり、接続したエミュレータ や基板などをケーブルで引っ張ったりしないでください。ケーブルが断線する恐れがあります。

フレキシブルケーブルには、テープ留めなどをしないでください。表面のシールド材が剥がれる場合があります。

異常動作に関して:



外来ノイズなどの妨害が原因でエミュレータの動作が異常になった場合、次の手順で処置してください。

- (1) エミュレータデバッガを終了し、エミュレータとユーザシステムの電源を切る。
- (2) 10秒以上経過してから再度電源を投入し、エミュレータデバッガを起動する。

廃棄に関して:



本エミュレータを廃棄するときは、必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。

European Union regulatory notices:



The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regulations put responsibilities on producers for the collection and recycling or disposal of electrical and electronic waste. Return of WEEE under these regulations is applicable in the European Union only. This equipment (including all accessories) is not intended for household use. After use the equipment cannot be disposed of as household waste, and the WEEE must be treated, recycled and disposed of in an environmentally sound manner. Renesas Electronics Europe GmbH can take back end of life equipment, register for this service at "http://www.renesas.eu/weee"

目 次

				ページ
は	じめに	-		3
重	要事項	[4
安:	全事項	[.		6
目	次			9
ュ-	ーザ脅	∳録		10
	 語説明			
1.		-		
••	1.1.]内容	
	1.2.		ステム構成	
	1.3.		インタフェース	
	1.3. 1.4.		↑ ンダフェーへ 様	
			rx 川に関する情報	
	1.5.		川⊂関 9 つ 情報 European Union regulatory notices	
			United States Regulatory notices	
	1.6.		Dハードウェア構成	
	1.7.		Bの名称	
	1.8.]環境条件	
2.			プ	
۷.	2.1.		・ ・ュレータソフトウェアのインストール	
	2.1.		: エレーダ	
	2.3.		にミュレータとユーザシステムの接続方法	
	2.4.		ットプラグインによるE2エミュレータとユーザシステムの接続方法	
	2.5.		駅のオン/オフ	
		2.5.1.	別電源からユーザシステムに電源を供給する場合	
		2.5.2.	エミュレータからユーザシステムに電源を供給する場合	
_	2.6.		、テムグランド系の接続	
3.	-		·ューティング	
	3.1.	-	・ブル時の対処方法	
			ACTIVE LEDが点滅/点灯しない	
		3.1.2.		
	3.2.		ポートの依頼方法	
4.				
	4.1.		-ザ登録	
	4.2.		守	31
	4.3.	保証	[内容	31
	4.4.	修理	!規定	32
	4.5.	修理	!依頼方法	32
付針	渌			33
	Α	E2 SCI	P(セルフチェックプログラム)について	
		A.1	セルフチェック実行までのフロー	
		A.2	セルフチェックの準備	34
		A.3	セルフチェックプログラムの実行	
	В	E2拡張	・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		B.1	コネクタの端子配置	40
		B.2	エミュレータの内部回路	41
改	丁記錄	k		42

E2 ユーザ登録

ユーザ登録

ルネサス エレクトロニクスでは、ツール製品のユーザ登録をご購入されたお客様にお願いしています。ご登録いただくと、新製品のリリース、バージョンアップ、使用上の注意事項などをまとめたツールニュースを電子メールで受け取ることができます。

詳しくは、下記の「ツール製品のユーザ登録のご案内」をご覧ください。 [ユーザ登録のご案内] https://www.renesas.com/registertool_index

ご登録は、下記のMy Renesasから登録してください。

[My Renesas]

https://www.renesas.com/myrenesas

ご登録いただいた内容は、アフターサービスの情報としてのみ利用させていただきます。 ご登録なき場合は、フィールドチェンジ、不具合情報の連絡など保守サービスが受けられなくなります ので、必ずご登録をお願いします。 E2 用語説明

用語説明

本書で使用する用語は、以下に示すように定義して使用します。

統合開発環境:

ルネサスマイクロコンピュータの組み込み用アプリケーションの開発を強力にサポートするツールです。 ホストマシンからインタフェースを介してエミュレータを制御するエミュレータデバッガ機能を有して います。また、同一アプリケーション内でプロジェクトのエディットからビルドおよびデバッグまでを 可能にし、バージョン管理をサポートしています。

エミュレータデバッガ:

統合開発環境から起動され、エミュレータを制御してデバッグを可能とするソフトウェアツール機能を指します。

書き込みソフトウェア:

エミュレータで使用可能なRenesas Flash Programmerを指します。

ホストマシン:

エミュレータを制御するためのパーソナルコンピュータを指します。

ターゲットデバイス:

デバッグ対象のデバイスを指します。

ターゲットCPU:

ターゲットデバイス内に複数のCPUが実装されている場合に、デバッグ対象とするCPUを示します。

ユーザシステム:

デバッグ対象のデバイスを使用した、お客様のアプリケーションシステムを指します。

ユーザプログラム:

デバッグ対象のアプリケーションプログラムを指します。

ユーザインタフェース:

ターゲットデバイスとE2エミュレータを接続するインタフェースを指します。

SCP:

セルフチェックプログラムを指します。

E2拡張機能:

E2エミュレータが提供する拡張機能を指します。

E2拡張インタフェース(以降 E2拡張I/F):

E2拡張機能を使用するためのインタフェースを指します。

1. 製品概要

この章では、本製品の梱包内容、システム構成、エミュレータ機能等の仕様および使用環境条件について説明しています。

1.1. 梱包内容

本製品は、以下の基板および部品によって構成されます。開封されたときに、すべて揃っているかを確認してください。表1.1に、梱包内容一覧を示します。

表1.1 E2梱包内容一覧

型 名	説 明	数量
RTE0T00020KCE00000R	E2エミュレータ本体	1
USBインタフェースケーブル	Aプラグーmini-Bプラグ, 1.5m, ハイスピード規格品	1
ユーザインタフェースケーブル	20pin 1.27mmピッチ フラットケーブル, 150mm	1
(RTE0T00020KCAC0000J) ※1		
変換アダプタ	20pin 1.27mmピッチ/14pin 2.54mmピッチコネクタ変換アダプタ	1
(RTE0T00020KCA00000R) %2		
テストリード	クリップ付テストリード, 300mm	4

^{※1} ユーザインタフェースケーブルは個別に購入することもできます。

梱包箱は、故障時の修理やその他の輸送用として保管してください。また、輸送される場合は、精密機器扱いで輸送してください。やむをえず他の手段で輸送する場合は、精密機器として厳重に梱包してください。

^{※2} 変換アダプタは個別に購入することもできます。

1.2. システム構成

E2は、ユーザシステム上に実装されたターゲットデバイスと接続して使用します。 図 1.1に、E2のシステム構成例を示します。




図 1-1 E2のシステム構成例

(1) E2本体 【本製品】

- (2) USB インタフェースケーブル 【付属品】
- (3) ユーザインタフェースケーブル 【付属品】
- (4) ユーザシステム

デバッグ対象となるターゲットデバイスあるいはターゲットCPUが搭載された、お客様のアプリケーションシステムです。

(5) ホストマシン

E2を制御するためのUSBインタフェースを持つパーソナルコンピュータです。

(6) 変換アダプタ

ターゲットデバイスの種類やユーザシステムの特性から20pin 1.27mmピッチコネクタ以外が実装されているユーザシステムに接続する場合に使用します。

- ・20pin 1.27mmピッチ/14pin 2.54mmピッチコネクタ変換アダプタ 【付属品】
- ・上記以外の変換アダプタ 【別売】
- (7) テストリード(4本)【付属品】 E2拡張機能等で使用します。

1.3. PC インタフェース

・USBインタフェース *1

USB 2.0ハイスピード (USB 1.1、USB3.0対応のホストマシンにも接続可能) *1: すべてのホストマシン、USBデバイス、USBハブの組み合わせで動作を保証するものではありません。また、PC インタフェースはUSB Aプラグです。

1.4. 仕様

表1.2に、E2の製品仕様を示します。

表1.2 E2の製品仕様

項目	内 容			
製品名	E2エミュレータ			
	型名:RTE0T00020KCE00000R			
PCインタフェース	USB 2.0(ハイスピード/フルスピード)			
ユーザインタフェース	20pin 1.27mmピッチ コネクタ			
	Samtec製: 1.27mm/0.50" ピッチ マイクロヘッダ			
	FTSH-110-01-L-DV-K (Samtec 型名)			
	【変換アダプタ使用時】			
	14pin 2.54mmピッチ コネクタ			
	スリーエム製:7614-6002(日本国内型名)、2514-6002(海外型名)			
E2拡張I/F	14pin 2.54mmピッチ セルフチェックコネクタを利用して、E2拡張機能を実現			
	入出力端子:12本			
	電源端子:1本			
	GND端子:1本			
	(詳細はE1/E20/E2エミュレータ,E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊お			
	よびアプリケーションノートを参照)			
エミュレータ用電源				
│ ターゲットデバイス用 │ 電源	ユーザシステムから供給 またはエミュレータから供給(max 200mA *)			
対応ユーザシステム電圧	1.8~5.0Vの範囲内で、かつマイコン動作範囲内の電源電圧			
	(詳細はE1/E20/E2エミュレータ,E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊を			
	参照)			
対応E2拡張I/F電圧	1.8~5.0Vの範囲内で、かつマイコン動作範囲内の電源電圧			
	(詳細はE1/E20/E2エミュレータ,E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊お			
	よびアプリケーションノートを参照)			
外形寸法(突起部を除く)	105.9 mm × 64.0 mm × 19.5 mm			
重量	75g(ケーブル類を含まず)			
使用時環境条件	5~35℃ (結露なきこと)			
保管時環境条件	-10~60℃(結露なきこと)			
EMC規格	欧州:EN55032 Class A, EN55024			
	米国:FCC part 15 Class A			

^{*:} USB VBUSから500mA供給可能な場合

1.5. 規制に関する情報

1.5.1. European Union regulatory notices

This product complies with the following EU Directives. (These directives are only valid in the European Union.)

CE Certifications:

• Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

EN 55032 Class A

WARNING: This is a Class A product. This equipment can cause radio frequency noise when used in the residential area. In such cases, the user/operator of the equipment may be required to take appropriate countermeasures under his responsibility.

EN 55024

· Information for traceability

• Authorized representative & Manufacturer

Name: Renesas Electronics Corporation

Address: TOYOSU FORESIA, 3-2-24, Toyosu, Koto-ku, Tokyo 135-0061, Japan

• Person responsible for placing on the market

Name: Renesas Electronics Europe GmbH

Address: Arcadiastrasse 10, 40472 Dusseldorf, Germany

Trademark and Type name

Trademark: Renesas
Product name: E2 Emulator

Type name: RTE0T00020KCE00000R

Environmental Compliance and Certifications:

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU

1.5.2. United States Regulatory notices

This product complies with the following EMC regulation. (This is only valid in the United States.)

FCC Certifications:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



1.6. E2 のハードウェア構成

E2は、図1.2に示すようにE2 本体、USBインタフェースケーブル、ユーザインタフェースケーブルで構成され、ホストマシンとはUSB 2.0(フルスピード/ハイスピード)で接続可能です。また、USB3.0、USB 1.1準拠のUSBポートにも接続可能です。


デバッグ対象ユーザシステムによっては、同梱されている20pin 1.27mmピッチ/14pin 2.54mmピッチ コネクタ変換アダプタおよびテストリードを使用できます。



図1-2 E2のハードウェア構成

1.7. 各部の名称

図1.3~図1.4に、E2における各部の名称、図 1-5に変換アダプタの各部の名称を示します。



(a) □ゴ	本体の表面にRENESAS E2と明記されています。
(b) セルフチェック	E2のセルフチェックやE2拡張機能で使用するコネクタです。
コネクタ	また、E2拡張機能等で使用するテストリードの接続にも使用します。
(E2拡張I/F)	通常はカバーを閉じてあります。
	セルフチェックについては付録Aを参照してください。
	E2拡張I/Fについては付録Bを参照してください。
(c) ACTIVE LED	"ACT"と表示してあるLEDです。
	E2制御ソフトウェアの動作状態を表示します。
	点灯: E2が使用可能な状態になっていることを示します
	点滅:E2が使用可能、または、USBドライバが認識されていないことを
	示します。
	USBドライバの認識はデバイスマネージャで確認できます。
	消灯: E2が何らかの理由により使用できない状態であることを示します
(d) VCC LED	"VCC"と表示してあるLEDです。
	ユーザシステムの電源状態を表示します。
	点灯(橙): エミュレータからユーザシステムへ電源供給していることを示します
	点灯(黄緑):外部電源からユーザシステムに電源供給されていることを示します
	消灯:ユーザシステムに電源供給されていないことを示します
(e) RESET LED	"RESET"と表示してあるLEDです。
	ユーザシステムのマイコンのリセット端子の状態を表示します。
	点灯:リセットが有効になっていることを示します
	消灯:リセットが解除されていることを示します
(f) RUN LED	"RUN"と表示してあるLEDです。
	ューザシステムのマイコンの実行/ブレークを表示します。
	点灯:ユーザプログラムが実行中であることを示します
	消灯:ユーザプログラムがブレーク中であることを示します
(g)ユーザシステム	ユーザインタフェースケーブルの接続コネクタです。
インタフェース	
(h)GNDピン	ホットプラグインを使用する際にテストリードを接続します。

図1-3 E2エミュレータの上面




図1-4 E2のホスト側 側面




図 1-5 20ピン(1.27mmピッチ) / 14ピン(2.54mmピッチ)コネクタ変換アダプタ

1.8. 使用環境条件

本エミュレータは、表1.3に示す使用環境条件を必ず守ってご使用ください。

表1.3 使用環境条件

項目	内 容		
周囲温度	動作時 : 5~35℃		
	非動作時:−10~60℃		
湿度	35~80%RH(結露なきこと)		
周囲振動	動作時 : 最大2.45m/s2		
	非動作時 : 最大4.9m/s2		
	梱包輸送時: 最大14.7m/s2		
周囲ガス	腐食性ガスの無いこと		

2. セットアップ

2.1. エミュレータソフトウェアのインストール

E2ご使用の際は、下記のウェブサイトから最新の統合開発環境またはフラッシュプログラミングソフトウェアをダウンロード後、インストールしてください。

https://www.renesas.com/e2-download

2.2. ホストマシンと E2 の接続方法

E2とホストマシンは、図2.1のように製品付属のUSBインタフェースケーブルで接続してください。 E2本体における各コネクタの位置は「1.7 各部の名称」を参照してください。




図2-1 E2とホストマシンの接続

- (1) USBインタフェースケーブルのAプラグを、ホストマシンのUSB I/Fコネクタへ接続してください。
- (2) USBインタフェースケーブルのmini-Bプラグを、E2のUSB I/Fコネクタへ接続してください。

製品付属のUSB インタフェースケーブルは、USB 2.0ハイスピード規格品です。 E2を使用する場合は、必ず製品付属のUSBインタフェースケーブルをご使用ください。

E2は、USBインタフェースケーブルを接続した時点で電源が投入されます。

USBドライバは、ルネサス製統合開発環境(CS+やe2 studio等)をご使用の場合は、統合開発環境のインストールに含まれます。ルネサス製以外の開発環境をお使いの場合は、最寄りのルネサス エレクトロニクス株式会社または特約店へお問い合わせください。

ホストマシンのUSBポートまたは接続するエミュレータを変更した場合、再度USBドライバの認識処理が行われます。

2.3. E2 エミュレータとユーザシステムの接続方法

以下に示す手順でE2とユーザシステムをユーザインタフェースケーブルで接続してください。また、装置の移動などのためにE2エミュレータとユーザシステムを取り外したり、取り付けたりした場合も同様の手順で接続してください。

(1) E2の上面部のコネクタにユーザインタフェースケーブルを接続します。E2にユーザインタフェースケーブルを接続する場合は、誤挿入防止キーの位置を確認して接続してください。




図2-2 E2のユーザインタフェースケーブル接続コネクタの配置

(2) ユーザインタフェースケーブルを接続するためのエミュレータ接続コネクタをユーザシステム上に 実装してください。推奨するコネクタを表2.1に示します。

表2.1 推奨コネクタ

-							
	種 類	型 名	メーカ	仕様			
	20pin 1.27mm	FTSH-110-01-L-	Samtec	20pin 表面実装ストレートタイプ			
	ピッチ コネクタ	DV-K					
	14pin 2.54mm	7614-6002	スリーエム株式会社	14pin ストレートタイプ(国内推奨)			
	ピッチ コネクタ	2514-6002	3M Limited	14pin ストレートタイプ(海外推奨)			

- (3) コネクタのピン配置は、対象マイコンのE1/E20/E2エミュレータ,E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊を参照してください。
- (4) ユーザシステム上に実装したエミュレータ接続コネクタとE2をユーザインタフェースケーブルで接続します。図2.3と図2.4にE2とエミュレータ接続コネクタの接続方法を示します。




図2-3 ユーザシステム上の20pin 1.27mmピッチ コネクタとユーザインタフェースケーブル接続方法





図2-4 ユーザシステム上の14pin 2.54mmピッチ コネクタとユーザインタフェースケーブル接続方法



<u>/</u>注意

コネクタの抜き差しに関して:



ユーザインタフェースケーブル及びコネクタ変換アダプタには方向があります。挿入方向を誤った場合、故障する可能性がありますのでご注意ください。

2.4. ホットプラグインによる E2 エミュレータとユーザシステムの接続方法

ホットプラグイン機能とは、エミュレータを接続していないユーザシステムの電源を入れたままエミュレータを接続しデバッグできるE2エミュレータの機能です。ユーザシステム単体での動作確認中に問題が発生した際、すぐにE2エミュレータを接続してデバッグできるため、不具合の際現に時間を取られることなく原因特定までの工数を削減できます。

追加のオプション製品が不要なため、ホットプラグデバッグが必要なタイミングですぐにご使用いた だけます。

以下に示すようにE2とユーザシステムをユーザインタフェースケーブルおよびテストリードで接続してください。

(1) E2の上面部のコネクタにユーザインタフェースケーブルおよびテストリードを接続します。




図2-5 E2のユーザインタフェースケーブルとテストリードの接続

(2) ユーザシステム上に変換アダプタを接続します。続いて、変換アダプタ上に実装したGNDピンと E2をテストリードで接続します。その後デバッガでホットプラグインの準備が整ったらユーザイン タフェースケーブルを接続します。図2.6に接続方法を示します。変換アダプタを使用しない場合 の接続方法は図2.7を参照してください。




図2-6 ホットプラグイン接続方法




図2-7 ホットプラグイン接続方法(変換アダプタを使用しない場合)

(3) ホットプラグインで接続した場合の使用終了時の手順は2.5.1で示す手順に従ってください。

注意



ユーザシステムに接続する時は、コネクタを必ず奥まで挿入してください。正しく挿入されていない場合、接続に失敗する場合があります。また、E1/E20/E2エミュレータ,E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊に記載されているホットプラグインに関する注意事項を参照してください。

2.5. 電源のオン/オフ

下記の手順でE2とユーザシステムの電源をオン/オフしてください。

2.5.1. 別電源からユーザシステムに電源を供給する場合

【使用開始時】

- (1) 電源オフの確認
 - ユーザシステムの電源がオフになっていることを確認してください。
- (2) ユーザシステムの接続
 - 「2.3 E2エミュレータとユーザシステムの接続方法」に従って、エミュレータとユーザシステムを ユーザインタフェースケーブルで接続してください。
- (3) ホストマシンとの接続とエミュレータ電源の投入
 - 「2.2 ホストマシンとE2の接続方法」に従って、エミュレータとホストマシンをUSBインタフェースケーブルで接続してください。
 - E2の場合、USBインタフェースケーブルを接続することで電源がオンになります。
- (4) ユーザシステム電源の投入
 - ユーザシステムの電源をオンにしてください。
- (5) エミュレータデバッガの起動 エミュレータデバッガを起動してください。

【使用終了時】

- (1) エミュレータデバッガの終了 エミュレータデバッガを終了してください。
- (2) ユーザシステムの電源オフ
- ユーザシステムの電源をオフにしてください。 (3) エミュレータの電源オフとエミュレータの取り外し
 - E2の場合、USBインタフェースケーブルを取り外すことで電源がオフになります。
- (4) ユーザシステムの取り外し
 - ユーザシステムからユーザインタフェースケーブルを取り外してください。

⚠注意

ユーザシステムの電源について:



ユーザシステムの電源をオンしたままの状態で、ホストマシンの電源をオフにしたり、USBインタフェースケーブルを抜いたりしないでください。

リーク電流などが原因でユーザシステムが故障する可能性があります。

2.5.2. エミュレータからユーザシステムに電源を供給する場合

【使用開始時】

- (1) ユーザシステムの接続
 - 「2.3 E2エミュレータとユーザシステムの接続方法」に従って、エミュレータとユーザシステムを ユーザインタフェースケーブルで接続してください。
- (2) ホストマシンとの接続とエミュレータ電源の投入 「2.2 ホストマシンとE2の接続方法」に従って、エミュレータとホストマシンをUSBインタフェー スケーブルで接続し、エミュレータの電源をオンにしてください。
- (3) エミュレータデバッガの起動 エミュレータデバッガを起動して、ユーザシステムへの電源供給を選択してください。

【使用終了時】

- (1) エミュレータデバッガの終了 エミュレータデバッガを終了してください。
- (2) エミュレータの電源オフとエミュレータの取り外し エミュレータからUSBインタフェースケーブルを取り外し、エミュレータの電源をオフにしてくだ さい。
- (3) ユーザシステムの取り外し ユーザシステムからユーザインタフェースケーブルを取り外してください。

2.6. システムグランド系の接続

エミュレータのシグナルグランドは、ユーザシステムのシグナルグランドに接続されます。エミュレータ内部では、シグナルグランドとフレームグランドが接続されています。

ユーザシステムでは、シグナルグランドとフレームグランドを接続せず、フレームグランドだけを接地してください(図2.8)。

ユーザシステム内でフレームグランドとシグナルグランドを切り離すことが難しい場合、ホストマシンのDC電源入力(ACアダプタ)のGND電位とユーザシステムのフレームグランドを同電位にしてください。ホストマシンとユーザシステムのGNDに電位差がある場合、インピーダンスが低いGNDラインに過電流が流れ、細いラインの焼損などの危険性があります。

⚠警告

システムグランド系の接続について:



システムグランドは必ずユーザシステム上で、フレームグランドとシグナルグランドを切り離してください。フレームグランドとシグナルグランドを接続した状態でエミュレータを接続するとグランド電位の差により発煙、発火、および感電の危険性があります。




図2-8 システムグランド系の接続

3. トラブルシューティング

3.1. トラブル時の対処方法

エミュレータとユーザシステムの電源を投入してから、エミュレータデバッガが起動するまでに問題が発生した場合の対処方法について説明します。エミュレータやエミュレータデバッガの最新情報については、弊社 開発環境ホームページ (https://www.renesas.com/tools) を参照してください。

3.1.1. ACTIVE LED が点滅/点灯しない

[USBインタフェースケーブル接続時に点滅しない場合] E2が何らかの理由により、使用できない状態になっていることを示します。下記を確認してください。

- ・USBインタフェースケーブルにより、E2がホストマシンと接続されていない。
- ・ホストマシンの電源が入っていない。

[ツール接続時に点灯しない場合]

USBドライバが正しくホストマシンにインストールされていません。

USBドライバをインストールしてください。

3.1.2. エミュレータデバッガと接続できない

- (1) エミュレータとターゲットデバイスの接続を確認してください。 対象マイコン用のE1/E20/E2エミュレータ,E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊をご確認 ください。
 - エミュレータとターゲットデバイスの結線
 - ・接続される信号ラインのプルアップ、プルダウン処理
- (2) ターゲットデバイスが動作可能状態であることを確認してください。
 - ・ターゲットデバイス動作クロックの発振状態
 - ・ターゲットデバイス電源の供給状態
 - ・ターゲットデバイスのリセット信号状態

3.2. サポートの依頼方法

上記トラブルシューティングの確認後、製品のサポートを依頼される場合は、以下URLの「日本国内お問合せ/技術関連」からお願いします。

[日本国内お問合せ/技術関連]

https://www.renesas.com/contact/

サポートを依頼される場合には、質問内容に以下に示す情報の追記をお願いします。

- ①動作環境
- ②発生状況
 - ・エミュレータデバッガは起動 する/しない
 - ・セルフチェック時にエラーが発生 する/しない
 - ・発生頻度 常時/頻度(
- ③サポート依頼内容

E2 保守と保証

4. 保守と保証

この章では、本製品の保守方法と保証内容、修理規定と修理の依頼方法を説明しています。

4.1. ユーザ登録

製品をご購入いただいた際には、必ずユーザ登録をお願いいたします。ユーザ登録については、本 ユーザーズマニュアルの「ユーザ登録」を参照してください。

4.2. 保守

- (1) 本製品に埃や汚れが付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの溶剤は使用しないでください。塗料が剥げるおそれがあります。
- (2) 本製品を長期間使用しないときは、電源やホストマシン、ユーザシステムとの接続を取り外して、保管してください。

4.3. 保証内容

- (1) 本製品の保証期間は、ご購入後 1年間となっております。 取り扱い説明書に基づいた正常なご使用状態のもとで、本製品が万一故障・損傷した場合は、無償 修理または無償交換いたします。
- (2) 保証期間内でも、次の項目で本製品が故障・損傷した場合は、有償修理または有償交換となります。 a) 本製品の誤用、濫用またはその他異常な条件下でのご使用により生じた故障・損傷。
 - b) ご購入後の輸送、移動時の落下等、お取り扱いが不適当であった為生じた故障・損傷。
 - c)接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障・損傷。
 - d) 火災、地震、落雷、水害、その他天災地変、異常電圧等による故障・損傷。
 - e) 弊社以外による改造、修理、調整またはその他の行為にて生じた故障・損傷。
- (3) 消耗品(ソケット、アダプタ等)は修理対象には含みません。

修理を依頼される際は、ご購入された販売元の担当者へご連絡ください。 なお、レンタル中の製品は、レンタル会社または貸し主とご相談ください。 E2 保守と保証

4.4. 修理規定

(1) 有償修理

ご購入後 1年を超えて修理依頼される場合は、有償修理となります。

(2) 修理をお断りする場合

次の項目に該当する場合は、修理ではなく、ユニット交換または新規購入いただく場合があります。

- ・機構部分の故障、破損
- ・塗装、メッキ部分の傷、剥がれ、錆
- ・樹脂部分の傷、割れなど
- ・使用上の誤り、不当な修理、改造による故障、破損
- ・電源ショートや過電圧、過電流のため電気回路が大きく破損した場合
- ・プリント基板の割れ、パターン焼失
- ・修理費用より交換の費用が安くなる場合
- ・不良箇所が特定できない場合
- (3) 修理受付期間
 - a) 本製品の修理対応期間は、製品生産中止後3年までです。
 - b) 上記修理受付期間中であっても、修理部材が調達できなくなった場合は修理をお受けできない場合があります。
- (4) 修理依頼時の輸送料など 修理依頼時の輸送料などの費用は、お客様でご負担願います。

4.5. 修理依頼方法

製品の故障と診断された場合には、修理依頼方法のサイトから修理依頼書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、修理依頼書と故障製品を販売元まで送付してください。修理依頼書は、迅速な修理を行うためにも詳しくご記入願います。

[ツール製品の修理依頼方法のご紹介] https://www.renesas.com/ja-jp/repair

⚠注意

製品の輸送方法に関して:



修理のために本製品を輸送される場合、本製品の梱包箱、クッション材を用いて精密機器扱いで発送してください。製品の梱包が不十分な場合、輸送中に損傷する恐れがあります。やむをえず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に梱包してください。また製品を梱包する場合、必ず製品添付の導電性ポリ袋(通常青色の袋)をご使用ください。他の袋を使用した場合、静電気の発生などにより製品に別の故障を引き起こす恐れがあります。

E2 付錄A

付録

A E2 SCP(セルフチェックプログラム)について

E2 SCP(セルフチェックプログラム)による故障解析の手順について示します。

A.1 セルフチェック実行までのフロー

エミュレータソフトウェアまたは USBドライバ、E2 SCPのインストール

E2 SCPプログラムおよびE2用USBドライバを ホストマシンに組み込みます(初回のみ)

変換アダプタのSWを"1"に設定

図2.4に示すように変換アダプタ上のスイッチ設定を1側に設定します。

ユーザインタフェースケーブルと変換アダプ タの接続 ユーザインタフェースケーブルと変換アダプタを図A. 1に示すようにE2とセルフチェックコネクタへ接続します。この時、E2にはUSBインタフェースケーブルはまだ接続しないでください。

USBインタフェースケーブルの接続【注】

USBインタフェースケーブルをホストマシン側の USBコネクタとE2本体へ接続し、エミュレータの 電源を投入します。

E2 SCPプログラムの起動

E2 SCPプログラムを起動します。

"START"ボタンを押し、プログラムの実行

"START"ボタンを押し、プログラムを実行します。

ユーザインタフェースケーブルと変換アダプ タの取り外し メッセージウィンドウの表示に従い、ユーザインタフェー スケーブルと変換アダプタをセルフチェックコネクタおよ びユーザインタフェースコネクタから取り外します。

"OK"を押しプログラムの継続実行

メッセージウィンドウの "OK"をおし、プログラムを継続 して実行します。

セルフチェック結果の表示

正常時: "PASS"、異常時: "FAIL"が表示されます。 "FAIL"表示時は、表A.1を参照してください。

【注】 E2 SCP(セルフチェックプログラム)によりハードウェアの故障解析をする場合、ホストマシンと 接続するエミュレータは1台のみとしてください。ホストマシンへ複数のエミュレータ接続後にSCPを 実行した場合は動作を保証できません。

E2 付錄A


A.2 セルフチェックの準備

- (1) E2 SCPを実行するためには、以下の機器が必要です。
 - E2本体
 - ・E2付属のUSBインタフェースケーブル
 - ・E2付属のユーザインタフェースケーブル
 - ・E2付属の20pin 1.27mmピッチ/14pin 2.54mmピッチコネクタ変換アダプタ 変換アダプタのスイッチは1側に設定しておいてください。
 - ・ホストマシン
 - ・E2 SCP (セルフチェックプログラム) ルネサス製統合開発環境 (CS+) のインストール、または、下記ダウンロードサイトよりE2 SCP のインストーラをダウンロードしていただきホストマシンへインストールしてください。

https://www.renesas.com/e2-download

USBドライバは、ルネサス製統合開発環境(CS+やe2 studio等)をご使用の場合は、統合開発環境のインストールに含まれます。ルネサス製以外の開発環境をお使いの場合は、最寄りのルネサスエレクトロニクス株式会社または特約店へお問い合わせください。

(2) E2のセルフチェックコネクタカバーを開けてください。その後、ユーザインタフェースケーブルの 片方をE2のユーザシステム側コネクタと接続し、もう一方を変換アダプタと接続して、セルフ チェックコネクタに接続してください。



図A. 1 E2 SCP実行時のユーザインタフェースケーブル接続

⚠注意



変換アダプタをセルフチェックコネクタに接続する時は、必ず奥まで挿入してください。正しく挿入 されていない場合、セルフチェック結果にFAILと表示されます。


(3) ホストマシンを起動し、ホストマシン側のUSBコネクタとE2を付属のUSBインフェース ケーブルで接続し、E2の電源を投入してください。 E2 付録A

A.3 セルフチェックプログラムの実行

(1) E2 Self Check Program (E2_SCP.exe) を実行してください。

CS+をインストール済みの場合、スタートメニューの[プログラム] \rightarrow [Renesas Electronics CS+] \rightarrow [E2セルフチェックプログラム]を選択してください。

その他のソフトウェアをご使用の場合は、E2 ダウンロードサイトよりダウンロードしたセルフチェックプログラムのインストーラを使用してインストールし、スタートメニューの[プログラム] \rightarrow [Renesas Electronics Utilities] \rightarrow [E2 セルフチェックプログラム]を選択してください。



図A.2 E2 SCPの起動

(2) "START" ボタンを押してください。

セルフチェックプログラムを開始します。


ユーザインタフェースケーブルと変換アダプタがセルフチェックコネクタに接続されていない状態で "START" ボタンを押した場合、以下のメッセージが表示されます。

"Please connect the user interface cable and the conversion adapter to the self-check connector on E2 correctly.

Please set the switch to the silk printing of "1" on the conversion adapter."


図A. 1に示す通り、ユーザインタフェースケーブルと変換アダプタがセルフチェックコネクタに正しい方向で接続されていることを確認し、"OK"ボタンを押してください。セルフチェックプログラムを開始します。

E2 付錄A



図A.3 ユーザインタフェースケーブルの接続確認

ユーザインタフェースケーブルと変換アダプタをセルフチェックコネクタに接続しないまま "OK" ボタンを押すと、以下のようなFAIL画面が表示されます。セルフチェックコネクタにユーザインタフェースケーブルと変換アダプタを正しい方向に接続した後、再度 "START" ボタンを押してください。セルフチェックプログラムを開始します。



図A.4 セルフチェック開始時のFAIL画面(セルフチェックコネクタ未接続時)

E2 付錄A

(3) セルフチェックプログラムが実行されます。

TEST00、TEST11およびTEST12が正常に終了した場合、画面に "TEST00: PASS"、 "TEST11: PASS" および "TEST12: PASS" が表示されます。

(4)次のTESTへ移行時に以下のメッセージが表示されます。


"Please remove the user interface cable and the conversion adapter from the self-check connector and the user interface connector."

上記メッセージが表示された後に、セルフチェックコネクタからユーザインタフェースケーブルと変換アダプタを取り外してセルフチェックコネクタカバーを閉じてください。その後 "OK" ボタンを押してください。セルフチェックプログラムを続けて実行します。なお、ユーザインタフェースケーブルと変換アダプタをセルフチェックコネクタに接続した状態、もしくはユーザインタフェースケーブルをユーザシステムに接続した状態で "OK" ボタンを押した場合、セルフチェックプログラムは再開されません。



図A. 5 "Please remove the user interface cable and the conversion adapter from the self-check connector and the user interface connector"メッセージ

メッセージウィンドウの"キャンセルボタン"を押すと、以下のFAIL画面が表示されます。ユーザインタフェースケーブルと変換アダプタをセルフチェックコネクタに接続しなおして"START"ボタンを押してください。セルフチェックプログラムを再度開始します。




図A.6 メッセージウィンドウの"キャンセル"ボタンを押した場合のFAIL画面

(5) セルフチェックプログラムが実行されます。

TEST21、TEST23、TEST31、TEST41が正常に終了した場合、画面に "PASS" または "FAIL" が表示されます。

"PASS"が表示された場合は、E2エミュレータ本体に問題ありません。


"QUIT"をクリックしてセルフチェックプログラムを終了してください。



図A.7 セルフチェックプログラムの正常終了

E2 付錄A

セルフチェックプログラム実行中に"FAIL"が表示された場合は、ウィンドウ中央にエラー内容が表示されます。表A.1にウィンドウ中央に表示されるエラー内容一覧を示します。



図A.8 エラー発生画面

"LOG" ボタンを押すとファイル選択ダイアログがオープンしますので、実行結果の保存先を指定してください。実行結果をテキストファイルとして保存します。

表A.1 エラー表示内容一覧

エラー表示	内容
The E2 self-check has failed.	E2 が故障しています。 本書「保守と保証」の保証内容に該当する場合、無償修理もしくは無償交換させていただきます。 「保守と保証」の保証内容に該当しない場合、E2は有償修理または有償交換となります。
Please connect the user interface cable and the conversion adapter to the self-check connector on E2 correctly. Please set the switch to the silk printing of "1" on the conversion adapter.	セルフチェックプログラム開始前に、ユーザインタフェースケーブルと変換アダプタをセルフチェックコネクタに正しく接続してください。
The self-check was interrupted. As the user interface cable and the conversion adapter were connected to the self-check connector and the user interface connector, and you canceled the self-check. Perform the self-check again from the beginning.	セルフチェックプログラム実行中に表示されるメッセージウィンドウのキャンセルボタンを押されたことで、セルフチェックプログラムが中断されました。セルフチェックを最初から実行しなおしてください。

上記エラー以外が表示されFAILとなった場合は、エミュレータが故障していますので、修理をご依頼ください。


E2 付錄B

B E2 拡張インタフェース

E2エミュレータは、これまでのルネサス製オンチップデバッギングエミュレータの機能に加え、デバッグをより効率よく行うための拡張機能を備えています。いくつかの拡張機能は、セルフチェックコネクタを利用します。機能の詳細はE1/E20/E2エミュレータ,E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊およびアプリケーションノートを参照してください。

B.1 コネクタの端子配置

セルフチェックコネクタ(E2拡張I/F)のピン配置を図B.1と表B.1に示します。



図B. 1 セルフチェックコネクタ(E2拡張I/F)のピン配置

表B. 1 セルフチェックコネクタ(E2拡張I/F)の端子説明

Pin No.	入出力	説 明	備考	
1	Input / Output			
2	Input / Output			
3	Input / Output			
4	Input / Output			
5	Input / Output			
6	Input / Output	│ ▎E2拡張機能用入出力端子	(注1) (注2)	
7	Input / Output	C2加水液能用入山刀编了	(注1) (注2)	
8	Input / Output			
9	Input / Output			
10	Input / Output			
11	Input / Output			
12	Input / Output			
13	-	GND		
14	Output	E2拡張I/Fの電源電圧	ユーザシステムから供給、または	
		出力端子(1.8V~5.0V)	エミュレータから供給 (注1)	


注1: 詳細はE1/E20/E2エミュレータ,E2エミュレータLite ユーザーズマニュアル別冊およびアプリケーションノートを参照してください。

注2: 各端子の電気的特性は図B. 2および使用部品のデータシートを参照してください。

E2 付錄B

B.2 エミュレータの内部回路

以下に、E2拡張I/Fの内部回路を示します。接続時のパラメータを決定するための参考にしてください。



図B.2 E2拡張I/Fの内部回路

그나 중도 중고	E2エミュレータ RTE0T00020KCE00000R
改訂記録	ユーザーズマニュアル

	3% /= □	改訂内容		
Rev.	発行日	ページ	ポイント	
1.00	2016.12.01	•	初版発行	
2.00	2017.07.01	3	ドキュメント構成の説明を追加	
		15,16	E2拡張機能の説明を追加、EMC規格の記載更新	
		18	E2拡張機能およびホットプラグインの説明を追加	
		24,25	ホットプラグインの接続方法を追加	
		20,34	URLの修正	
	34 修理受付期間の改訂 40,41 E2拡張機能の説明を追加	修理受付期間の改訂		
		40,41	E2拡張機能の説明を追加	
3.00	2018.03.01	12	表1.1 ユーザインタフェースケーブルと変換アダプタの型名及び説明	
			を追加	
		19	図1-5 変換アダプタの説明を追加	
		23	図2-4 変換アダプタの説明を修正	
			注意事項 部品実装制限エリアの寸法を訂正	
			コネクタの抜き差しに関する注意事項追加	
		35-39	図A.2,A.3,A.4,A.5,A.6,A.7,A.8を修正	

E2エミュレータ RTE0T00020KCE00000R ユーザーズマニュアル

発行年月日 2016年12月1日 Rev.1.00

2017年07月1日 Rev.2.00 2018年03月1日 Rev.3.00

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社

〒135-0061 東京都江東区

豊洲三丁目2番地24号(豊洲フォレシア)



ルネサスエレクトロニクス株式会社 ^{営業お問合せ窓口} http://www.renesas.com

営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:https://www.renesas.com/contact/		

E2エミュレータ RTE0T00020KCE00000R ユーザーズマニュアル

