

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
 株式会社 ルネサス テクノロジー
 問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/inquiry>
 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-SH7-A750A/J	Rev.	第1版
題名	SH7670 グループハードウェアマニュアル(Rev.2.00)の誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	SH7670 グループ： R5S76700B200BG、R5S76710B200BG、 R5S76720B200BG、R5S76730B200BG、 R5S76700D133BG、R5S76710D133BG、 R5S76720D133BG、R5S76730D133BG	対象ロット等	関連資料	SH7760 グループ ハードウェアマニュアル Rev.2.00 (RJ09B0451-0200)	
		全ロット			


拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、日頃より弊社半導体製品に格段のご愛顧を賜り深謝申し上げます。さて、SH7670 グループハードウェアマニュアルの誤記訂正についてご連絡いたします。大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解のうえご使用くださいますようお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 「図 1.2 ブロック図」の挿入

下記の図を追加します。



2. 「図 1.3 ピン配置図」内の端子名について

【変更前】

U4 の端子名：VssQ_02

【変更前】

U4 の端子名：Vss_02

3. 「図 29.75 出力付加回路」の注記について

(本項は和文ハードウェアマニュアルのみ該当します。英文ハードウェアマニュアルには該当しません)

【変更前】

【注】 1. CL は測定装置の容量も含んだ合計値です。各端子は以下のように設定されています。

30pF：CKIO、RAS#、CAS#、CS0#～CS7#、BACK#

50pF：上記以外の端子

2. IOL、IOH は表 30.3 に示す値です。

【変更後】

【注】 1. CL は測定装置の容量も含んだ合計値です。各端子は以下のように設定されています。

20pF：全端子

2. IOL、IOH は**表 29.4**に示す値です。

なお、端子名末尾の”#”は、当該端子がローアクティブであることを示しています。

以上